

OBO dvostruki komplet GEK-K Rapid 45 i GEK-K 80 mm

OBO's Top Models

LFS Sustavi za vođenje kabela



OBO
BETTERMANN


Jednostavno više prostora GEK-K Rapid 45



GEK-K Rapid 45 parapetni kanal nudi visoku fleksibilnost i omogućava jednostavnu ugradnju Modul-45 ugradnih elektroelemenata bez dodatnog pribora i alata. Sklopke, priključnice, elementi za prijenos podataka: način montaže navedenih elektroelemenata nudi dovoljno mjesta za instalacije u kanalu te odličan dizajn. Rapid 45 kanal idealno je rješenje kao parapetni kanal u dnevnom boravku ili na radnom mjestu.

NOVO

- Poboljšana kvaliteta materijala
- VDE-certificirano
- Bez primjese olova
- Optimalna debljina profila osigurava visoku stabilnost
- Standardni izbor boja
- Poklopac za višestruko otvaranje
- Perforacija osnove kanala za jednostavnu montažu
- Pribor za svaku primjenu
- Montaža pregrade za vodiče različitih napona
- Veliki izbor Modul-45 elektroelemenata za jednostavnu ugradnju
- Inteligentna logistička rješenja



GEK-K parapetni kanal
PVC
Rapid 45

GEK-K parapetni kanal
PVC
80 mm poklopac
Poklopac treba posebno naručiti.



Tip	GEK-K 53100	GEK-K 53160	GEK-K 53160-3	GEK-K 70110	GEK-K 70135	GEK-K 70170	GEK-OT 80
Pakiranje u m	8	8	8	8	8	8	16
bijela - RAL 9010	6116 02 7	6116 05 1	6116 07 3	6270 11 5	6270 19 0	6270 26 3	6270 81 6
krem bijela - RAL 9001	-	-	-	6270 10 7	6270 18 2	6270 25 5	6270 80 8
svijetlo siva - RAL 7035	-	-	-	6270 13 1	6270 21 2	6270 29 8	6270 83 2
kameno siva - RAL 7030	-	-	-	6270 12 3	6270 20 4	6270 27 1	6270 82 4
Dodatni pribor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Pribor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Ugradnja stan- dardnih elektro- elemenata	-	-	-	✓	✓	✓	-
Ugradnja elektro- elemenata Modul 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Uvijek na pravom putu GEK-K 80 mm poklopac



Parapetni kanal za ugradnju elektroelemenata može se opremiti standardnim sklopkama i priključnicama, ali se mogu i preko adaptera priključiti i ugradni elektroelementi Modul-45 sustava. Parapetni kanali takve izvedbe imaju širinu poklopca 80 mm. Zahvaljujući toj širini ostaje dovoljno mjesta za ugradnju elektroelemenata i instalaciju kabela.



Dodatni pribor

GEK-K Rapid 45:

- Bend-polumjer za instalaciju računalnih vodiča i optičkih kabela sukladno normi.

GEK-K 80mm poklopac:

- Kompletan program pribora kao što su ugradni okviri za Modula-45 ugradne elektroelemente, elementi za pričvršćivanje, zvučna izolacija i sve što je potrebno kod instalacije.
- Pribor za ugradnju CEE 16A priključnica.
- Bend-polumjer za instalaciju računalnih vodiča i optičkih kabela sukladno normi.

Pribor

GEK-K Rapid 45:

- Kompletan program sa svim priborom kao što su spojnice, unutarnji kutovi, vanjski kutovi, kutni elementi, završeci i T-elementi. S poklopcem spojeva istovremeno se prekrivaju spojevi kanala.
- Varijabilni pribor (70° do 130° podesivi) za bezprijevornu instalaciju kod nepravilnih kutova.

GEK-K 80mm poklopac:

- Kompletan program sa svim priborom kao što su unutarnji kutovi, vanjski kutovi, kutni elementi, završeci, T-elementi, pregrade i bleđa za zid.

Ugradnja elektroelemenata

GEK-K Rapid 45:

- Za direktnu montažu sklopki i priključnica Modul 45 ugradnih elektroelemenata.
- Kompletan program sklopki i priključnica u programu Modul-45; sklopke, priključnice 250V/16A, priključnice za prijenos podataka, telekomunikacije, TV...

GEK-K 80 mm poklopac:

- Može se opremiti standardnim sklopkama i priključnicama svih proizvođača kao i jednostavnom instalacijom Modula-45 elemenata.
- Specijalna ugradna kutija s mogućnošću namatanja kabela.



Dobri izgledi: jasni oblici i visoka kvaliteta materijala

Reducirani, ravnih crta i jasnih oblika: LFS sustavi za vođenje kabela idealan su izbor za ugradnju modernih sustava u dom, urede ili radionice. Kanali su izrađeni od kvalitetne i teško zapaljive plastike. Optimalna mješavina plastike jamči jednostavnu obradu, sigurno vođenje kabela i stabilnu instalaciju na zidu te dugi vijek trajanja. Kanali su VDE-certificirani i ispunjavaju norme DIN EN 50085-2-1 (WDK) i DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80mm poklopac).

Osim plastičnih kanala OBO nudi širok program čeličnih i aluminijskih kanala te medijske stupiće. U svrhu vrhunske funkcionalnosti i dizajna ispunjavamo sve želje.



© OBO BETTERMANN Br.nar. 9138611 03/2008 HR

OBO BETTERMANN d.o.o.

HR-42202 Trnovec Bartolovečki
Tel. +385 (0)42 215-780 · Fax +385 (0)42 215-788
E-Mail: info@obo.hr · www.obo.hr

Tehnička podrška

Telefon +385 (0)42 215-782
Telefax +385 (0)42 215-783
E-Mail tehnicka.podrska@obo.hr

OBO
BETTERMANN