

Lijepo izvana, dobro iznutra

OBO WDK instalacijski kanali koji uvijek odgovaraju

OBO's Top Models

LFS Sustavi za vođenje kabela



OBO
BETTERMANN

Privlačno u svakom pogledu WDK instalacijski kanal



NOVO

- Poboljšana kvaliteta materijala
- VDE-certificirano
- Bez primjesa olova
- Optimalna debljina profila osigurava visoku stabilnost
- Standardni izbor boja
- Poklopac za višestruko otvaranje
- Perforacija osnove kanala za jednostavnu montažu
- Pribor svaku primjenu
- Montaža pregrade za vodiče različitih napona
- Veliki izbor Modul-45 elektro-elemenata za jednostavnu ugradnju
- Inteligentna logistička rješenja



Izvedbe i boje čine WDK instalacijske kanale najboljim izborom za sve potrebe, na zidu ili stropu. Na raspolaganju je ukupno 41 različita standardna izvedba od 6 mm x 7,5 mm do 100 mm x 230 mm. Gotovo sve izvedbe mogu se dobiti u četiri boje: bijela, krem bijela, svijetlo siva i kameno siva. Držači kabela olakšavaju instalaciju: jednostrano pričvršćeni čine otvor od 30° prema kanalu – olakšavaju polaganje kabela i sprečavaju njihovo ispadanje.






WDK instalacijski kanali
PVC



Tip	WDK M7	WDK M9	WDK M11	WDK MD4	WDK MD7	WDK MD12	WDK MD17	WDK* 10020	WDK* 10020
Pakiranje u m	176	140	104	224	100	72	42	96	96
bijela RAL 9010	6150 07 1	6150 09 8	6150 10 1	6150 26 8	6150 27 6	6150 28 4	6150 29 2	6150 76 4	6150 76 4
krem bijela RAL 9001	-	-	-	6150 15 2	6150 16 0	6150 17 9	6150 18 7	6150 75 6	6150 75 6
svijetlo siva RAL 7035	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kameno siva RAL 7030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dodatni pribor	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Pribor	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Ugradnja standardnih elektroelemenata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ugradnja elektroelemenata Modul 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-



OBO aktualni top modeli

WDK izborna matrica



WDK* 10030	WDK 15015	WDK* 15030	WDK* 15040	WDK 20020	WDK 20035	WDK* 20050	WDK 25025	WDK* 25040	WDK 30030	WDK 30045
64	54	48	36	48	36	42	32	24	32	48
50 78 0	6191 00 2	6191 01 0	6191 02 9	6191 03 7	6191 04 5	6168 73 6	6191 05 3	6191 06 1	6191 09 6	6191 11 8
50 77 2	6024 96 3	6025 01 3	6025 16 1	6025 15 3	6026 37 0	6168 70 1	6026 42 7	6026 45 1	6026 82 6	6026 86 9
-	6024 94 7	-	-	6025 10 2	6026 35 4	-	6026 40 0	-	6026 79 6	6026 84 2
-	6024 95 5	6025 00 5	6025 13 7	6025 11 0	6026 36 2	-	6026 41 9	6026 44 3	6026 81 8	6026 85 0
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dodatni pribor


WDK:

- Bend-polumjer za instalaciju računalnih vodiča i optičkih kabela sukladno normi od veličine 60 mm x 110 mm.

Pribor

WDK:

- Kompletan program sa svim priborom kao što su poklopci spojeva, unutarnji kutovi, vanjski kutovi, kutni poklopci, završeci i T-dijelovi. Njima se pokrivaju spojevi poklopaca.



WDK 40040	WDK 40060	WDK 40090	WDK 40110	WDK 60060	WDK 60090	WDK 60110	WDK 60130	WDK 60150	WDK 60170	WDK 60210
36	24	36	24	32	24	16	16	8	8	8
6191 12 6	6191 13 4	6191 14 2	6191 15 0	6191 19 3	6191 20 7	6191 21 5	6191 22 3	6191 23 1	6191 25 8	6191 26 6
6025 41 2	6020 88 7	6020 89 5	6020 90 9	6021 94 8	6021 91 3	6021 84 0	6021 85 9	6021 88 3	6021 86 7	6021 87 5
6027 01 6	6027 02 4	6027 03 2	6027 04 0	6027 10 5	6027 11 3	6027 12 1	6027 14 8	6027 15 6	6027 16 4	6027 17 2
6025 44 7	6025 63 3	6021 01 8	6021 03 4	6025 66 8	6022 00 6	6022 01 4	6022 02 2	6022 03 0	6022 04 9	6022 06 5
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-

Ugradnja elektroelemenata

WDK:

- Ugradnja svih standardnih sklopki i priključnica od dubine kanala 60 mm.
- Pribor za ugradnju CEE priključnica u 16A i 32A izvedbama.
- Gotovi poklopci s otvorima za ugradnju elektroelemenata.

*Pričvrсни element

Zvezdicama označeni WDK instalacijski kanali dodatno u N izvedbi imaju pričvrсни element/pregradu.





WDK 60230	WDK 80170	WDK 80210	WDK 100130	WDK 100230
8	8	8	8	4
6191 27 4	6191 30 4	6191 31 2	6191 34 7	6191 35 5
6021 89 1	6026 17 6	6026 20 6	6026 27 3	6026 33 8
6027 18 0	6027 22 9	6027 23 7	6027 24 5	6027 25 3
6022 05 7	6026 18 4	6026 19 2	6026 28 1	6026 31 1
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-



Fleksibilan, pokretan, dobar: držač kabela

OBO držači kabela olakšavaju instalaciju kabela u WDK kanale. Držač kabela pomičan je na čitavoj dužini kanala, tako kod instalacije ostajete fleksibilni i pokretni. Dodatan plus: jednostrano pričvršćeni držači čine otvor od 30° prema kanalu čime olakšavaju polaganje kabela i sprečavaju njihovo ispadanje. Kod montaže instalacijskih kanala visine 100 mm na više, držač se može koristiti i kao spojnica. Kod isporuke držač je pričvršćen na osnovi kanala.



Dobri izgledi: jasni oblici i visoka kvaliteta materijala

Reducirani, ravnih linija i jasnih oblika: LFS sustavi za vođenje kabela idealan su izbor kod instalacije modernih sustava u dom, urede ili radionice. Kanali su izrađeni od kvalitetne, teško zapaljive plastike. Optimalna mješavina plastike jamči jednostavnu obradu, sigurno vođenje kabela i stabilnu instalaciju na zidu te dugi vijek trajanja. Kanali su VDE-certificirani i ispunjavaju norme DIN EN 50085-2-1 (WDK) i DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80 mm poklopac).

Osim plastičnih kanala OBO nudi širok program čeličnih i aluminijskih kanala te medijskih stupića. U svrhu vrhunske funkcionalnosti i dizajna ispunjavamo sve želje.



© OBO BETTERMANN Nar.-br. 9136545 03/2008 HR

OBO BETTERMANN d.o.o.

HR-42202 Trnovec Bartolovečki,
Gospodarska ulica bb
Tel. +385 (0)42 215-780
Fax +385 (0)42 215-788
E-Mail: info@obo.hr · www.obo.hr

Tehnička podrška

Telefon +385 (0)42 215-782
Telefax +385 (0)42 215-783
E-Mail tehnicka.podrska@obo.hr

OBO
BETTERMANN