

Belli e validi

I canali WDK di OBO Bettermann adatti per tutti gli impieghi

Le Top Model OBO



LFSSistemi di canali di cablaggio

OBO
BETTERMANN

Sono attraenti

I canali di cablaggio WDK



Nuovo

- Migliore composizione del materiale
- A norma VDE
- senza piombo
- Qualità duratura dei profili con spessore della parete ottimale
- Ampia gamma di colori standard
- Graffa multiuso
- Fissaggio flessibile del fondo per un montaggio più agevole
- Accessori per tutti gli usi
- Inserimento passerella di isolamento per diversi livelli di tensione
- Grande assortimento per il montaggio apparecchi per risparmiare tempo
- Soluzioni logistiche intelligenti



Grazie all' ampio assortimento e alla vasta gamma di colori, il sistema di canali di cablaggio in PVC rigido, si adatta ad ogni esigenza, su parete o all'interno di quadri. In totale sono disponibili 41 diverse tipologie standard, partendo da 6 mm x 7,5 mm fino a 100 mm x 230 mm. Quasi tutte le tipologie sono disponibili in quattro colori: bianco puro, bianco crema, grigio chiaro e grigio pietra. La graffa superiore facilita notevolmente il montaggio: viene bloccata su un lato e può essere aperta verso l'esterno. L'ampiezza massima dell'apertura è di 30° - ciò permette di disporre i cavi facilmente e in tempi brevi.






I canali di cablaggio WDK
Sistemi in plastica



Tipo	WDK M7	WDK M9	WDK M11	WDK MD4	WDK MD7	WDK MD12	WDK MD17	WDK* 10020	WDK* 10025
Unità di confezionamento in m	176	140	104	224	100	72	42	96	100
bianco puro RAL 9010	6150 07 1	6150 09 8	6150 10 1	6150 26 8	6150 27 6	6150 28 4	6150 29 2	6150 76 4	6150 76 4
bianco crema RAL 9001	-	-	-	6150 15 2	6150 16 0	6150 17 9	6150 18 7	6150 75 6	6150 75 6
grigio chiaro RAL 7035	-	-	-	-	-	-	-	-	-
grigio pietra RAL 7030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accessori	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
Accessori	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
Montaggio apparecchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incasso apparecchi Modul 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Le Top Model OBO

Tabella per la scelta prodotti WDK



WDK* 10030	WDK 15015	WDK* 15030	WDK* 15040	WDK 20020	WDK 20035	WDK* 20050	WDK 25025	WDK* 25040	WDK 30030	WDK 30045
64	54	48	36	48	36	42	32	24	32	48
50 78 0	6191 00 2	6191 01 0	6191 02 9	6191 03 7	6191 04 5	6168 73 6	6191 05 3	6191 06 1	6191 09 6	6191 11 8
50 77 2	6024 96 3	6025 01 3	6025 16 1	6025 15 3	6026 37 0	6168 70 1	6026 42 7	6026 45 1	6026 82 6	6026 86 9
-	6024 94 7	-	-	6025 10 2	6026 35 4	-	6026 40 0	-	6026 79 6	6026 84 2
-	6024 95 5	6025 00 5	6025 13 7	6025 11 0	6026 36 2	-	6026 41 9	6026 44 3	6026 81 8	6026 85 0
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Accessori

WDK:

- Raggio di curvatura per l'installazione a norma di linee dati e fibre ottiche a partire da 60 mm x 110 mm.

Accessori

WDK:

- Il programma completo con tutti gli accessori come coperchi, giunti, angolari, angolare esterno, piastra terminale a T. Con questi accessori è possibile coprire eventuali bordi affilati dei coperchi.



WDK 40040	WDK 40060	WDK 40090	WDK 40110	WDK 60060	WDK 60090	WDK 60110	WDK 60130	WDK 60150	WDK 60170	WDK 60210
36	24	36	24	32	24	16	16	8	8	8
6191 12 6	6191 13 4	6191 14 2	6191 15 0	6191 19 3	6191 20 7	6191 21 5	6191 22 3	6191 23 1	6191 25 8	6191 26 6
6025 41 2	6020 88 7	6020 89 5	6020 90 9	6021 94 8	6021 91 3	6021 84 0	6021 85 9	6021 88 3	6021 86 7	6021 87 5
6027 01 6	6027 02 4	6027 03 2	6027 04 0	6027 10 5	6027 11 3	6027 12 1	6027 14 8	6027 15 6	6027 16 4	6027 17 2
6025 44 7	6025 63 3	6021 01 8	6021 03 4	6025 66 8	6022 00 6	6022 01 4	6022 02 2	6022 03 0	6022 04 9	6022 06 5
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-

Montaggio apparecchi

WDK:

- Incasso di tutti gli apparecchi a innesto e di comando standard a partire da un canale con profondità di 60 mm.
- Accessorio a incasso per prese CEE in versione 16A e 32A.
- Sezione superiore con foratura per incasso apparecchi.

*Separatore

I canali di cablaggio WDK contrassegnati da asterisco sono disponibili anche in versione N con separatore.





WDK 60230	WDK 80170	WDK 80210	WDK 100130	WDK 100230
8	8	8	8	4
6191 27 4	6191 30 4	6191 31 2	6191 34 7	6191 35 5
6021 89 1	6026 17 6	6026 20 6	6026 27 3	6026 33 8
6027 18 0	6027 22 9	6027 23 7	6027 24 5	6027 25 3
6022 05 7	6026 18 4	6026 19 2	6026 28 1	6026 31 1
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-



Flessibile, comodo, robusto: flangia contenimento cavi

Il montaggio del cavo risulta molto più agevole nei canali di cablaggio WDK di OBO con la flangia. La flangia può essere spostata in qualsiasi punto per tutta la lunghezza del canale. Durante l'installazione è flessibile e mobile.

Un altro vantaggio: la flangia viene bloccata su un lato e può essere aperta verso l'esterno. L'ampiezza massima dell'apertura è di 30°, e ciò permette di disporre i cavi facilmente e in tempi brevi. Con un'ampiezza del canale inferiore a 100 mm, nel montaggio dei canali di cablaggio la flangia può essere utilizzata anche come elemento di raccordo. Alla consegna la canalina superiore è inserita sul fondo del canale di cablaggio.



I vantaggi: linea semplice e alta qualità dei materiali

Semplici, classici e lineari: i sistemi di canali di cablaggio sono la scelta ideale per l'installazione in ambienti moderni, in casa, in ufficio e in officina. I canali sono in PVC rigido di ottima qualità, difficilmente infiammabile. La composizione ottimale del PVC rende più facile la lavorazione durante l'installazione, garantisce massimo carico e tenuta alla parete e anche una lunga durata. Tutti i canali sono certificati VDE e conformi alle norme DIN EN 50085-2-1 (WDK) e DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80er Oberteil). Oltre ai canali in plastica OBO dispone di un ampio programma di canali in lamiera di acciaio e in alluminio così come di sistemi a colonna. Anche in questo caso, grazie a funzionalità e design, si possono soddisfare tutte le esigenze.



© OBO BETTERMANN cod. 9136552 02/2008 IT

OBO BETTERMANN Srl

Via C. Ferrero 16 · 10098 Cascine Vica - Rivoli (TO)
Tel. 011/9548811 · Fax 011/9548899
E-Mail: info@obo.it · www.obo-bettermann.it

