

**UFS | Katalogas 2011**



# Pogrindinės sistemos

Sveiki atvykę į klientų aptarnavimo skyrių

---

**Klientų aptarnavimo skyriaus telefonas: +370 5 237 59 11**

---

**Faksas pasiteiravimui: +370 5 237 59 12**

**Faksas užsakymams: +370 5 237 59 12**

---

**El. paštas: [obo@obo.lt](mailto:obo@obo.lt)**

**Interneto svetainė: [www.obo.lt](http://www.obo.lt)**



Susisiekitė tiesiogiai su OBO klientų aptarnavimo skyriumi! Klientų aptarnavimo linijoje +370 5 2375911 kasdien nuo 8.30 iki 17.00 atsakysime į visus Jūsų klausimus, susijusius su OBO elektros instaliacijos programa. OBO klientų aptarnavimo skyrius siūlo Jums visą programą:

- kompetentingi konsultantai;
- išsami informacija apie kiekvieną OBO gaminį;
- profesionalūs patarimai tam tikromis gaminių naudojimo/pritaikymo temomis;
- greita ir tiesioginė prieiga prie visų OBO gaminių techninių duomenų – be to, mes norime būti geriausi, orientuodamiesi į klientą!

## Turinys

	Planavimo informacija	6
	EÜK monolitinių grindų su dek. danga kanalinė sistema	205
	OKA atidaromų kanalų sistema, monolitinėms grindims	225
	OKB atidaromų kanalų sistema, monolitinėms grindims	247
	Kanalinės sistemos instaliaciniams elementams montuoti, kai grindų aukštis nuo	257
	EBK monolitinių grindų uždary kanalų sistema	269
	IBK įbetonuojamoji sistema	279
	AIK viršgrindinių instaliacinių kanalų sistema	289
	GES liukai	299
	Kasetinis rėmas ir reguliuojamo aukščio kasetės	317
	Kasetės didelėms apkrovoms	339
	Instaliacinių prietaisų sistemos	347
	Viršgrindiniai instaliaciniai elementai, tipas „Telitank“	361
	Pogrindiniai išvadai ir kompleksiniai sprendimai	371
	Instaliaciniai komponentai, skirti dviguboms ir tuščiavidurėms grindims	385
	Įmontuojami prietaisai, „Modul 45“	397
	UFS apsaugos nuo gaisro sistemos	405
	Sąrašai	409



### **OBO EGS seminarai: žinios iš pirmų lūpų**

Rengdama išsamią mokymų ir seminarų programą tema „Pagrindinės sistemos“ OBO naudotojams suteikia specialių žinių iš pirmųjų lūpų. Dėstomi ne tik teoriniai pagrindai, bet ir tai, kaip pritaikyti OBO gaminius kasdieniniame gyvenime. Konkretūs pritaikymo ir apskaičiavimo pavyzdžiai karūnuoja išsamų žinių pateikimą.

### **Gaminių aprašymai, informacija apie gaminius ir duomenų lapai**

Mes palengvinsime Jums gyvenimą. Jus paremsime, pateikdami didelį pasirinkimą praktiškai parengtos medžiagos, kuri Jums veiksmingai padės jau pradiniame etape planuojant tam tikrą projektą ir apskaičiuojant jo sąnaudas. Tai yra:

- gaminių aprašymai
- informacija apie gaminius
- atmintinės
- duomenų lapai

Šiuos dokumentus mes nuolat atnaujiname; juos galite ištisą parą nemokamai atsisiųsti iš: [www.obo.lt](http://www.obo.lt).

### **Gaminių aprašymai internete: [www.ausschreiben.de](http://www.ausschreiben.de)**

Galima nemokamai atsisiųsti daugiau nei 10000 straipsnių iš KTS, BSS, TBS, LFS, EGS ir UFS sričių. Reguliariai atnaujinant ir papildant gaminių aprašymus, Jūs visuomet turėsite išsamią OBO gaminių apžvalgą. Jūs galite naudotis visų įprastų formatų rinkmenomis (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM).

[www.ausschreiben.de](http://www.ausschreiben.de)

## Planavimo ir montavimo pagalbos

	Bendroji planavimo informacija	6
	EÜK monolitinių grindų su dek. danga kanalinė sistema	15
	OKA atidaromų kanalų sistema, monolitiniams grindims	31
	OKB atidaromų kanalų sistema, monolitiniams grindims	45
	Kanalinė sistema instaliac.elementams sumontuoti, kai grindų aukštis nuo 55 mm	53
	EBK monolitinių grindų uždary kanalų sistema	61
	IBK įbetonuojamoji sistema	69
	AIK viršgrindinių instaliacinių kanalų sistema	75
	GES instaliaciniai elementai	83
	Montažinės kasetės ir reguliuojamo aukščio kasetės	99
	Kasetės didelėms apkrovoms	127
	Instaliacinių prietaisų sistemos	145
	Viršgrindiniai instaliaciniai elementai, tipas „Telitank“	155
	Kompleksiniai instaliacinių elementų montavimo sprendimai	163
	Instaliaciniai komponentai, skirti dviguboms ir tuščiavidurėms grindims	177
	Įmontuojami prietaisai, „Modul 45“	189
	UFS gaisrų saugos sistemos	195
	Tolesnė informacija	199



## Planavimo pagrindiniai principai



### Instaliaciniai-techniniai reikalavimai

Instaliaciniams-techniniams reikalavimai, į kuriuos reikia atsižvelgti planuojant ir pasirenkant pagrindinę sistemą:

- Laidininkų (elektros, komunikaciniai, duomenų) skaičius
- kanalo užpildymo faktorius
- laido lenkimo spinduliai
- reikalaujamas rezervasi

### Statybų koncepcijos reikalavimai

Dėl architektoninių ir vidinių architektoninių sąlygų bei kitų realių statybų koncepcijos sąlygų kyla šie reikalavimai pagrindinei sistemai. Čia svarbų vaidmenį vaidina:

- patalpos rūšis (sausas ar šlapias);
- grindų dangos tipas;
- grindų dangos storis;
- monolitinių grindų storis ir rūšis;
- transporto apkrovos;
- aplinkos temperatūra (grindų šildymas).

### Organizaciniai reikalavimai

Elektros instaliacijos naudojimo sritys ir poreikiai nustato organizacinius reikalavimus, keliamus pagrindinei sistemai. Reikšmingi yra šie kriterijai:

- naudojimo lankstumas (pvz., lengvas prisitaikymas prie besikeičiančių naudojimo nurodymų)
- nesudėtingas prietaiso įrangos keitimas
- paprastas keitimas iš eksploatacijai parengtos į nenaudojamą būseną ir atvirkščiai



### **Estetiniai reikalavimai**

Be to, renkantis pagrindinę sistemą svarbos turi ir estetiški kriterijai. Pavyzdžiui tuomet, kai reikia atsižvelgti į ypatingos vidinės architektūrinės koncepcijos apipavidalinimo reikalavimus, renkantis formas ir medžiagas.

### **Apsauginiai-techniniai reikalavimai**

Saugos tema vis svarbesnį vaidmenį vaidina duomenų perdavimo srityje. Tad žiūrint iš šio taško, renkantis pagrindinę instaliacinę sistemą, reikia į tai atkreipti ypatingą dėmesį. Pavyzdžiui, kai reikalaujama duomenų tinklus apsaugoti nuo neleistino priėjimo.





## Grindų priežiūros rūšys



### Tinkamas instaliacinių elementų pasirinkimas

OBO pogrindinių sistemų sudedamoji dalis yra skirtingi instaliaciniai elementai, kurie numatyti instaliaciniams prietaisams (kištukiniams lizdams ir kt.) montuoti. Svarbiausias kriterijus pasirinkti tinkamus instaliacinius elementus yra grindų dangos tipas. Skirtumas čia lemia grindų priežiūros rūšys: instaliacinis elementas turi būti pritaikytas pagal numatytą valymo būdą (sausą, drėgną arba šlapią) ir besiskverbiančios drėgmės laipsnį. Skirstymas priežiūros kategorijomis, nustatomomis pagal standartą DIN EN 50085.

### Priežiūra naudojant sausas valymo priemones

„Sausos priežiūros“ klasifikacijos kriterijų iš esmės atitinka tekstilinės grindų dangos, kurios reguliariai valomos nusiurbiant nuo jų nešvarumus („sausai“). Standarte šiuo atveju kalbama apie „valymo būdą naudojant neskystas arba

šiek tiek skystas priemones“ ir be to, apibrėžiama, kad, naudojant valymo tirpalus, juos reikia dozuoti taip atsargiai ir taip mažai, kad „grindų dangoje nesusidarytų balos ir, kad ji nepermirkėtų“.

### Drėgna priežiūra

Sąlyga, tinkamą valymo metodui „drėgna priežiūra“ atitinka lygios grindų dangos, pvz., linoleumas, lakuotos medinės grindys, poliruotos akmeninės grindys ir kt. Pastatų valymo procesas apibrėžia šią priežiūros rūšį kaip dulkes surišantį šluostymą šiek tiek drėgna arba paruošta valymui tekstile. Tikslų valymo metodų aprašymą rasite pastatų valymo vadovėlyje.





### Priežiūra šlapiai valant

Priežiūra naudojant šlapias priemones dažniausiai taikoma ten, kur reikia pašalinti įsisenėjusius ir prikibusius nešvarumus. Šis priežiūros metodas taikomas pirmiausiai akmeninėms dangoms, keraminėmis plytelėmis dengtoms grindims, linoleumo ir PVC dangoms. Priežiūra naudojant šlapias priemones dalijama į du būdus:

- Vienos pakopos šlapias šluostymas
- Dviejų pakopų šlapias šluostymas

Vienos pakopos šlapias šluostymas tinkamas tumet, kai grindų danga nėra labai nešvari arba yra jautri drėgmei, pvz., dvigubos grindys arba grindys EDV patalpose.

Pagal šio metodo nurodymus grindų danga valoma naudojant daugiau ar mažiau išgręžtą valymui skirtą tekstilę (minkštą šepetį, šluostę, neaustos medžiagos servetėlę, šluostomąjį užvalkalą). Likusią drėgmę galima palikti, kad išdžiūtų.

Dviejų pakopų šlapias šluostymas taikomas esant didesniems nešvarumams. Dviejų pakopų metodas atitinka klasikinį šlapio šluostymo būdą: pirmajame darbo etape valymui skirta tekstile (šluostėmis, minkštu šepetiu, šluostomuju užvalkalu, plačiais šepetiais) reikia paskleisti tiek valomojo skysčio, kad net stipriai prikibę nešvarumai atmirtų ir lengvai nusivalytų. An-

trajame darbo etape valymui skirta tekstile išvalomas ant grindų dangos likęs skystis (kartu su nešvarumais).

### Pakankama elektros instaliacijos apsauga

tinkamai pasirinkus instaliacinius elementus, derančius prie atitinkamos grindų priežiūros rūšies, užtikrinama, kad elektros instaliacija bus apsaugota nuo drėgmės ir nešvarumų. Tam skirti instaliaciniai elementai yra patikrinti pagal EN 50085 ir atitinkamai pažymėti. Visi OBO BETTERMANN sukurti UFS gaminiai, skirti naudoti šlapios priežiūros grindyse, be jokių apribojimų atitinka standarto reikalavimus.



## Apsaugos tikslai, standartizavimas ir patikra



### Standartų veikimo sritys

Standartus galima suskirstyti į dvi kategorijas: montavimo taisyklės ir prietaiso išbandymų taisyklės. Už montavimo taisyklių laikymasi pirmiausia atsakingas montuotojas. Serijos DIN VDE 0100 standartuose apibrėžiami svarbiausieji reikalavimai, keliami elektros instaliacijai. Prietaiso išbandymų taisyklėse nustatomi gaminio standartai ir tam tikrų gaminių patikros kriterijai. Už šių taisyklių laikymasi atsakingi gamintojai. Atitinkamo bandymų taisyklių atitikties dažnai užtiksuojama prekės ženklo leidimo pažymėjime. Jame patvirtinama, kad nepriklausomas bandymų ir sertifikavimo institutas atliko atitinkamus testus ir jo rezultatus surašė dokumente.

### Europinis standartizavimas

Siekis nacionalinius standartus pakeisti europiniais, yra skelbiamas Europos Sąjungos tikslas. Jie palengvina gaminių realizavimą ir padaro skaidresnę vidaus rinką. Nacionaliniai nukrypimai nuo Europos standartų leidžiami tik tuomet, kai to griežtai reikalauja nacionaliniai įstatymai.

Elektros instaliacinių kanalų sistemoms keliamus reikalavimus nustato standartų serija DIN EN 50085. 2-2 dalyje, kuri buvo publikuota 2009 m. liepą, nagrinėjamos pagrindinės ir viršgrandinės sistemos. Dabar galioja reikalavimai

pagal LTS EN 50085. OBO pagrindinės instaliacinės sistemos atitinka vieną šių standartų ir turi atitinkamus VDE prekės ženklo leidimo pažymėjimus.

### Prietaisų patikros nuostatos pirmiausia skirtos


- saugai (apsauga nuo elektros smūgio)
- naudojimo sričių apibrėžimui
- funkcionavimo apibrėžimui
- apkrovų gebos įvertinimui

### Pagrindinių sistemų klasifikacija

LTS EN 50085-1 kaip bendroji dalis, skirta elektros instaliacinėms sistemoms ir LTS EN 50085-2-2 kaip specifinė dalis, skirta pagrindinėms sistemoms nurodo gaminių klasifikaciją. Taip gaminių savybės nustatomos vieningai visoje Europoje. Pirmą kartą į instaliacinių sistemų standartą įeina ir apkrovoms, skirtos vertikalioms apkrovoms, kurie veikia didelį plotą (didelė apkrova). Ši patikros nuostata dar tėra mažai susijusi su praktika, tad OBO BETTERMANN savo sukurtas sistemas didelėms apkrovoms tikrina pagal savus standartus ir skirsto jas į 2 apkrovų klases: SL1 - iki 10 kN ir SL2 apkrovoms iki 20 kN.



## Montuotojo nuostatai



### Montuotojo nuostatuose svarbiausia yra

- sauga (apsauga nuo elektros smūgio)
- funkcionalumo išlaikymas
- elektromagnetinis suderinamumas
- gaisrų prevencija

### Keletas svarbių montuotojo nuostatų sričių

Elektrikas-montuotojas, atlikdamas pagrindinės sistemos montavimo darbus, privalo atsižvelgti į nuostatas. Čia pateikiami svarbiausi punktai.

### Mechaninės kabelių ir laidų apkrovos

Naudojant srovės, ir duomenų kabelius, reikia pagal DIN VDE 0298 užtikrinti, kad nebūtų viršytos tam tikros vertės, skirtos tempiamoms apkrovoms ir lenkimo spinduliams. Taip pat standartuose aprašytos leistinos laidų tvirtinimo apkabomis ir apsaugomis nuo laidų ištraukimo rūšys.

### Skirtingų srovių atskyrimas

Pagal DIN VDE 0100-520 skirtingų srovės rūšių laidus bendrai vienoje sistemoje nutiesti ir sumontuoti leidžiama tik tuomet, jei užtikrinama, kad visi laidai apsaugoti ir izoliuoti nuo galimos aukščiausios įtampos.

### Apsaugos priemonės ir potencialų išlyginimas

Metalinės kanalines sistemas reikia prijungti prie įžeminimo sistemos ir potencialų išlyginimo kontūrų. Tai užtikrina apsaugą nuo elektros smūgio (DIN VDE 0100-410) ir elektromagnetinį suderinamumą (EMV) (EN 50310, EN 50173, EN 50174-2).

### Apsauga nuo gaisro


Pagrindinės gaisro priežastys, esant srovės kabeliams, yra trumpieji jungimai arba įžemėjimai (pvz., prie mechaniškai arba termiškai pažeistų kabelių ar laidų), netinkamos elektros jungtys (blogas kontaktas) ir šilumos akumuliacija.

### Apsaugos nuo gaisro tikslai

Bet koku atveju reikia kuo ilgesnį laiką užkirsti kelią ugnies ir dūmų patekimui į kitas priešgaisrines zonas. Taip užtikrinamos ne tik atsarginio išėjimo galimybės, bet ir suteikiama laiko panudoti gaisro gesinimo priemonės. Tai taikoma ir pagrindinėms sistemoms, kuriose susikerta priešgaisrinės zonos ir atsarginio išėjimo bei evakuacijos keliai. Išsamiau šie dalykai pateikiami elektros laidų įrengimo direktyvose (M)LAR ir sisteminių grindų direktyvoje (M)SysBÖR.



## Nustatyti kabelio tūrį



Kabelio skersmuo ir vietos poreikis; 1 = skersmuo mm, 2 = vietos poreikis cm<sup>2</sup>

Svarbus kriterijus renkantis reikiamą pagrindinės sistemos kanalo dydį yra kabelio tūris. Kadangi kabeliai niekuomet nenuitiesiami visiškai lygiagrečiai ir taip, kad būtų vienas šalia kito, todėl apskaičiuojant tūrį nepakanka pagrindu laikyti tik kabelio skersmenį. Realius išmatavimus apskaičiuoti leidžia formulė  $(2r)^2$ . Siekdami palengvinti Jums darbą, šiame puslapyje pateikiame svarbiausių kabelių tipų skersmenį ir vietos poreikį. Svarbu: nurodytos vertės yra tik vidutinės vertės, kurios gali keistis, priklausomai nuo gamintojo. Tikslių verčių prašome ieškoti gamintojo pateiktuose duomenyse.

### Apskaičiavimas, pasitelkiant formulę $(2r)^2$

skersmuo mažai pasako apie tai, kiek faktiškai kabeliui reikia vietos. Apskaičiuokite:  $(2r)^2$ . Ši vertė atspindi realų vietos poreikį, įskaitant tarpus.



Vietos kabeliams poreikis UFS kanale įskaitant tuščius tarpus



## Lentelės kabelio tūris



Tipas	Skersmuo mm	Naudingasis skerspjūvis cm <sup>2</sup>
1 x 4	6,5	0,42
1 x 6	7	0,49
1 x 10	8	0,64
1 x 16	9,5	0,9
1 x 25	12,5	1,56
3 x 1,5	8,5	0,72
3 x 2,5	9,5	0,9
3 x 4	11	1,21
4 x 1,5	9	0,81
4 x 2,5	10,5	1,1
4 x 4	12,5	1,56
4 x 6	13,5	1,82
4 x 10	16,5	2,72
4 x 16	19	3,61
4 x 25	23,5	5,52
4 x 35	26	6,76
5 x 1,5	9,5	0,9
5 x 2,5	11	1,21
5 x 4	13,5	1,82
5 x 6	14,5	2,1
5 x 10	18	3,24
5 x 16	21,5	4,62
5 x 25	26	6,76
7 x 1,5	10,5	1,1
7 x 2,5	13	1,69



Tipas	Skersmuo mm	Naudingasis skerspjūvis cm <sup>2</sup>
1 x 10	10,5	1,1
1 x 16	11,5	1,32
1 x 25	12,5	1,56
1 x 35	13,5	1,82
1 x 50	15,5	2,4
1 x 70	16,5	2,72
1 x 95	18,5	3,42
1 x 120	20,5	4,2
1 x 150	22,5	5,06
1 x 185	25	6,25
1 x 240	28	7,84
1 x 300	30	9
3 x 1,5	11,5	1,32
3 x 2,5	12,5	1,56
3 x 10	17,5	3,06
3 x 16	19,5	3,8
3 x 50	26	6,76
3 x 70	30	9
3 x 120	36	12,96
4 x 1,5	12,5	1,56
4 x 2,5	13,5	1,82
4 x 6	16,5	2,72
4 x 10	18,5	3,42
4 x 16	21,5	4,62
4 x 25	25,5	6,5
4 x 35	28	7,84
4 x 50	30	9
4 x 70	34	11,56
4 x 95	39	15,21
4 x 120	42	17,64
4 x 150	47	22
4 x 185	52	27
4 x 240	58	33,6
5 x 1,5	13,5	1,82
5 x 2,5	14,5	2,1
5 x 6	18,5	3,42
5 x 10	20,5	4,2
5 x 16	22,5	5,06
5 x 25	27,5	7,56
5 x 35	34	11,56
5 x 50	40	16



Tipas	Skersmuo mm	Naudingasis skerspjūvis cm <sup>2</sup>
2 x 2 x 0,6	5	0,25
4 x 2 x 0,6	5,5	0,3
6 x 2 x 0,6	6,5	0,42
10 x 2 x 0,6	7,5	0,56
20 x 2 x 0,6	9	0,81
40 x 2 x 0,6	11	1,12
60 x 2 x 0,6	13	1,69
100 x 2 x 0,6	17	2,89
200 x 2 x 0,6	23	5,29
2 x 2 x 0,8	6	0,36
4 x 2 x 0,8	7	0,49
6 x 2 x 0,8	8,5	0,72
10 x 2 x 0,8	9,5	0,9
20 x 2 x 0,8	13	1,69
40 x 2 x 0,8	16,5	2,72
60 x 2 x 0,8	20	4
100 x 2 x 0,8	25,5	6,5
200 x 2 x 0,8	32	10,24



Tipas	Skersmuo mm	Naudingasis skerspjūvis cm <sup>2</sup>
Kat. 5	8	0,64
Kat. 6	8	0,64



Tipas	Skersmuo mm	Naudingasis skerspjūvis cm <sup>2</sup>
SAT/BK laidas	6,8	0,48



Saugesnė pastato infrastruktūra su OBO pogrindinėmis sistemomis. Veiksmingos izoliacinės sistemos sukuria priešgaisrines zonas. Naudojant OBO apsaugą nuo gaisro, ugnis ir dūmai nebus perduodami pogrindiniais kanalais.

## Apsaugos nuo gaisro sistemos



2 komponentų priešgaisrinių putų montavimo informacija 196

Apsaugos nuo gaisro putų montavimo informacija 197



## Sistemos apsaugai nuo gaisro plitimo



### Naudojimas

Pagrindinė izoliacinė pertvara užliejamų grindų su dek. danga kanale nepriklauso nuo vienas po kitu išdėytų pagrindinių užbetonuotų mazgų atstumo.



### Elektriniai tušti vamzdžiai

Plastikiniai vamzdžiai, kurių skersmuo yra iki 20 mm, numatyti pakartotinei instalacijai. Įmontuokite pritraukimo vielą.




### Pasiruošimas

150 mm žymos ant prailginimo vamzdžio padarymas.



### Putų paskleidimas

2 komponentų priešgaisrinės putos uždedamos abiejose priešgaisrinės sienelės, esančios pagrindiniuose kanaluose, pusėse.



### Išputojimo procesas

Antgalį įkiškite į kanalą iki 150 mm žymos ir tolygiai išspauskite putas. Tada pistoletą lėtai ištraukite atgal. Jei kanalai yra sekcijiniai, procedūrą pakartokite kiekvienoje sekcijoje. Išsikišusių sukietėjusių putų nenujunkite.



### Vamzdžių galų užsandinimas

Pakartotinoms instalacijoms nutiestus plastikinius vamzdžius galima taip pat užsandininti putomis arba tankesne mineraline vata, kad į juos nepatektų dūmai.



### Baigtas pagrindinis sandarinimas

Užpildytą ženklinimo lentelę pritvirtinkite ant pagrindinio lizdo pagrindo. Dokumentacijai užpildykite atitikties deklaraciją ir perduokite statybos užsakovui.




## Apsaugos nuo gaisro plitimo montavimas su putplasčio blokais



### Naudojimas


Liejamų grindų pagrindinis kanalas su nuimamu reviziniu dangčiu, matmenys maks. 600 x 160 mm.

Sumontavus sandarinimo užtvara, veiksmingai išvengiama ugnies ir dūmų plitimo.



### Pasiruošimas montuoti

Putplasčio blokų pritakymas pagal sumontuotų kabelių kontūrus, naudojant didelį peilį.




### Išdėstymas po siena

Pasirinktinis išdėstymas su tarpu iš abiejų sienos pusių (jei sienos storesnės), arba kaip ištisas viso 200 mm ilgio luitas.



### Vakuuminis blokas

Vakuuminio bloko naudojimas likusiai angai užsandarinti. Foliją galima palikti sandarinimo medžiagoje.



### Likusių sūlių užsandarinimas


Siūles ir tarpus tarp sumontuotų kabelių bei blokų užsandarinkite mažiausiai 2 cm priešgaisrinės masės FBA-M.



### Baigto sandarinimo pažymėjimas

Užpildykite ženklinimo lentelę ir pritvirtinkite pagrindiniame kanale arba ant sienos. Tada uždėkite dangtelį. Dokumentacijai užpildykite atitiktą deklaraciją ir perduokite statybos užsakovui.





## Medžiagos, metalai

**Alu** — Aliuminis

**AlG** — Gaminys lietas iš aliuminio

**VA (1.4301)** — Nerūdijantis, 1.4301

**CuZn** — Žalvaris

**St** — Plienas

# Medžiagos, plastikai

## GUM — Guma

### HP — Kietasis kartonas

### PA — Poliamidas

Atsparumas temperatūrai:  
nuolatinei iki maždaug 90°C, trumpalaikiai iki maždaug 130°C  
bei iki maždaug minus 40°C\*.

Chem. atsparumas, bendruoju požiūriu, kaip polietileno.

#### Atsparus

Benzinas, benzenas, dyzelinė alyva, acetonas, tirpikliai dažams ir lakams, alyvoms ir riebalams.

#### Neatsparus

Balinimo šarmas, dauguma rūgščių, chloras.

#### Trūkimo pavojus dėl įtempimo

Oro drėgnumo būsenos mažas, tik kai kurių vandeninių druskos tirpalų. Stipriai išdžiūvusios dalys (aukšta temperatūra ir itin mažas oro drėgnumas) labai neatsparios kurui ir įvairiems tirpikliams.

### PA/GF — Poliamidas, sustiprintas stiklo pluoštu

Atsparumas temperatūrai:  
nuolatinei iki maždaug 100-110°C, trumpalaikiai iki 160°C  
bei iki maždaug minus 40°C\*.

#### Atsparus

Benzinas, benzenas, dyzelinė alyva, acetonas, tirpikliai dažams ir lakams, alyvoms ir riebalams.

Gana atsparus įtrūkimų dėl tempimo jėgų susidarymui.

#### Neatsparus

Balinimo šarmas, dauguma rūgščių, chloras.

#### Trūkimo pavojus dėl įtempimo

Oro drėgnumo būsenos mažas, tik kai kurių vandeninių druskos tirpalų. Stipriai išdžiūvusios dalys (aukšta temperatūra ir itin mažas oro drėgnumas) labai neatsparios kurui ir įvairiems tirpikliams.

## PE — Polietilenas

Atsparumas temperatūrai:  
kietos rūšys nuolatinei iki maždaug 90°C, trumpalaikiai iki maždaug 105°C,  
minkštos rūšys nuolatinei iki maždaug 80°C, trumpalaikiai iki maždaug 100°C bei iki maždaug minus 40°C\*.

#### Atsparus

Šarmai ir neorganinės rūgštys.

#### Sąlygotas, atsparus

Acetonas, organinės rūgštys, benzinai, benzenas, dyzelinė alyva, dauguma alyvų.

#### Neatsparus

Chloras, angliavandeniliai, oksiduojančios rūgštys.

#### Trūkimo pavojus dėl įtempimo

Santykinai aukštas.

Įtrūkimus dėl tempimo jėgų gali sukelti acetonas, įvairūs alkoholiai, skruzdžių rūgštis, etanolis, benzinai, benzenas, sviesto rūgštis, acto rūgštis, formaldehidai, įvairios alyvos, nevalyta alyva, propanolis, azoto rūgštis, druskos rūgštis, sieros rūgštis, muilo tirpalai, terpentinas, trichloretilenas, citrinų rūgštis.

## PP — Polipropilenas

Atsparumas temperatūrai:  
nuolatinei iki maždaug 90°C, trumpalaikiai iki maždaug 110°C  
bei iki maždaug minus 30°C\*.

Chem. atsparumas, bendruoju požiūriu, kaip polietileno.

#### Atsparus

Šarmai ir neorganinės rūgštys

#### Sąlygotas, atsparus

Acetonas, organinės rūgštys, benzinai, benzenas, dyzelinė alyva, dauguma alyvų

#### Neatsparus

Chloras, angliavandeniliai, oksiduojančios rūgštys

#### Trūkimo pavojus dėl įtempimo

Mažas, tik kai kurių rūgščių, pvz., chromo rūgšties, fluoro vandenilio rūgšties ir druskos rūgšties bei azoto oksido.

## PVC — Polivinilo chloridas

Atsparumas temperatūrai:  
nuolatinei iki maždaug 65°C, trumpalaikiai iki maždaug 75°C bei iki maždaug minus 30°C\*.

#### Atsparus

Silpnos rūgštys, šarmai, alyvos ir tepalai, benzinai.

#### Neatsparus

Stiprios rūgštys, benzenas, acetonas, jodas, toluolas, trichloretilenas.

#### Trūkimo pavojus dėl įtempimo

Mažas, tik kai kurių tirpiklių, pvz., benzeno ir acetono.

## MGUM — Guminis elementas

\*Minusinės vertės galioja tik dalims ramybės būsenoje be didesnės smūginės apkrovos.

Nėra plastiko, kuris būtų atsparus visoms cheminėms medžiagoms.

Pateikiama tik maža dalis pasirenkamų agentų. Prašome nepamiršti, kad tuo pat metu veikiant cheminiams veiksniams ir aukštomis temperatūroms plastikinės dalys yra ypač dideliame pavojuje. Gali atsirasti įtrūkimų dėl tempimo jėgų: jei abejojate, prašome mūsų klausti arba paprašyti pateikti išsamią atsparumo lentelę. Įtrūkimai dėl tempimo jėgų: jie gali atsirasti, kai plastikinės dalys, kurios yra veikiamos tempimo jėgų, tuo pat metu yra veikiamos chemiškai. Ypač didelis pavojus kyla dalims iš polistireno ir polietileno. Tempimo įtrūkimai gali atsirasti net dėl agentų, kuriems plastikas neįtemptoje būsenoje yra atsparus. Tipiški pavyzdžiai dalims, kurios, naudojant pagal paskirtį, yra nuolat veikiamos tempimo jėgų: griebimo žiedai, kabelio srieginių jungčių tarpiniai kakliukai, juostiniai žiedai.



## Klasifikacija pagal EN 50085-1

		užliejamų grindų su dek. danga: EÜK kanalai	užliejamų grindų: EÜK lizdai, DUG, ..	užliejamų grindų sistemos OKA	užliejamų grindų sistemos EBK	Viršgrindinės sistemos	Instaliaciniai elementai GES	reguliuojamo aukščio kasetės	Rėmo kasetės	Sistemos didelėms apkrovoms (UZD + kasetės)
		EÜK	UZD	OKA	EBK	AIK	GES	RK.N	RK	.SL
6.1	Pagal medžiagą									
	konsultacijoje									
6.2	Instaliuoti ir naudoti pagal atsparumą smūgiams									
6.2.1	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos smūginei energijai 0,5 J.									
6.2.2	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos smūginei energijai 1 J.									
6.2.3	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos smūginei energijai 2 J.									
6.2.4	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos smūginei energijai 5 J.						x	x	x	x
6.2.5	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos smūginei energijai 20 J.	x	x	x	x	x				
6.3	Pagal temperatūrą, kaip nurodyta 1, 2 ir 3 lentelėse									
1 lentelė	Mažiausia laikymo ir transportavimo temperatūra – ± 2 °C									
	-45									
	-25	x	x	x	x	x				
	-15						x	x	x	x
	-5									
2 lentelė	Mažiausia instaliavimo ir naudojimo temperatūra – ± 2 °C									
	-25									
	-15									
	-5									
	+5	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	+15									
3 lentelė	Aukščiausios naudojimo temperatūros ± 2 °C									
	+60	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	+90									
	+105									
	+120									

## Klasifikacija pagal EN 50085-1

		užliejamų grindų su dek. danga: EÜK kanalai	užliejamų grindų: EÜK lizdai, DUG, ..	užliejamų grindų sistemos OKA	užliejamų grindų sistemos EBK	Viršgrandinės sistemos	Instaliaciniai elementai GES	reguliuojamo aukščio kasetės	Rėmo kasetės	Sistemos didelėms apkrovoms (UZD + kasetės)
		EÜK	UZD	OKA	EBK	AIK	GES	RK.N	RK	.SL
6.4	Pagal atsparumą ugniai									
6.4.1	Ugnį išplatinančios elektros instaliacinių kanalų sistemos						x	(x)	(x)	
6.4.2	Ugnies neišplatinančios elektros instaliacinių kanalų sistemos	x	x	x	x	x				x
6.5	Pagal elektros laidumą									
6.5.1	Elektros instaliacinių kanalų sistema su elektros laidumo geba	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.5.2	Elektros instaliacinių kanalų sistema be elektros laidumo gebos									
6.6	Pagal elektros izoliavimo savybę									
6.6.1	Elektros intaliacinių kanalų sistema be elektros izoliavimo savybės	x	x	x	x	x				x
6.6.2	Elektros instaliacinių kanalų sistema su elektros izoliavimo savybe						x	x	x	
6.7	Pagal dėl korpuso ir iziacinio sluoksnio atsparumą pagal EN 60529:1991									
6.7.1	Pagal apsaugą nuo kietų svetimkūnių patekimo	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.7.2	Pagal apsaugą nuo vandens įsiskverbimo		x	x				x	x	x
6.7.3	Pagal apsaugą nuo prisilietimo prie pavojingų dalių						x	x	x	x





## Klasifikacija pagal EN 50085-2-2

		užliejamų grindų su dek. danga: EÜK kanalai	užliejamų grindų: EÜK lizdai, DUG, ..	užliejamų grindų sistemos OKA	užliejamų grindų sistemos EBK	Viršgrindinės sistemos	Instaliaciniai elementai GES	reguliuojamo aukščio kasetės	Rėmo kasetės	Sistemos didelėms apkrovoms (UZD + kasetės)
		EÜK	UZD	OKA	EBK	AIK	GES	RK.N	RK	.SL
6.101	Pagal grindų priežiūros rūšį									
6.101.1	Elektros instaliacinių kanalų sistemos sausos priežiūros grindims									
6.101.2	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos drėgnam grindų valymui, kai priežiūros blokas nenaudojamas		x					x	x	x
6.101.3	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos drėgnam grindų valymui, kai naudojamas priežiūros blokas		x					x	x	x
6.102	Atsparumas vertikaliai apkrovai, veikiančiai mažame plote									
6.102.1	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos 500 N									
6.102.2	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos 750 N	x								
6.102.3	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos 1000 N									
6.102.4	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos 1500 N					x				
6.102.5	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos 2000 N						x			
6.102.6	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos 2500 N									
6.102.7	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos 3000 N		x	x	x			x	x	
6.103	Atsparumas vertikaliai apkrovai, veikiančiai dideliame plote									
6.103.1	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos 2000 N									
6.103.2	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos 3000 N							x		
6.103.3	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos 5000 N						x		x	
6.103.4	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos 10000 N									
6.103.5	Elektros instaliacinių kanalų sistemos, skirtos 15000 N		x		x					x





## UFS gaisrų saugos sistemos

	FBA priešgaisrinės saugos sandarinimo sistema	2 komponentų priešgaisrinės putos Priešgaisrinis dėklas Montažinių putų pistoletas	406 406 406
		Sumaišymo vamzdžių rinkinys Ženklinimo lentelė	406 406
	FBA-B lanksti priešgaisrinių putplaučio blokų sistema	FBA-B blokas FBA-BV vakuuminis blokas FBA-B priešgaisrinis glaistas	407 407 407
		Sieninis skydelis	407



## „Pyrosit“ priešgaisrinės putos



### „Pyrosit“ FBS90 priešgaisrinės putos

Modelis	Turinys	Pak.	Svoris	Prek. Nr.
		vienetų	kg/100 vnt.	
<b>FBS90-S</b>	0,31	1	57,000	<b>7208 22 1</b>

€/vnt.

„Pyrosit“ 2 komponentų priešgaisrinės putos tūtelėje, atsparumo ugniai klasė S90. DIBt leidimas Z-19.15-1894. Įskaitant 2 maišymo vamzdžius. Sausose, neužšaląčiose patalpose, kuriose temperatūra svyruoja nuo +5 °C iki +30 °C, priešgaisrinės putas galima laikyti ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Apdoroti reikia būtinai su tuteles purkštuvu FBS90-P2!  
Nurodymas: galima naudoti FP520 montažinį pistoletą arba kito tipo standartinį instrumentą



### „Pyrosit“ apsaugos nuo gaisro medžiagų lagaminas

Modelis	Pak.	Svoris	Prek. Nr.
	vienetų	kg/100 vnt.	
<b>FBS90-K</b>	1	340,000	<b>7208 22 9</b>

€/vnt.

„Pyrosit“ FBS90 priešgaisriniam dėkle yra visas reikalingų gaminių, skirtų 2 komponentų putplasčio sandarinimo medžiagai montuoti, komplektas. Rnkinį sudaro: 2 x FBS90-S, 1 x FBS90-P, 1 x FBS90-M ir 1 x KS-S.



### „Pyrosit“ instrumentas

Modelis	Pak.	Svoris	Prek. Nr.
	vienetų	kg/100 vnt.	
<b>FBS90-P2</b>	2	117,000	<b>7208 22 5</b>

€/vnt.

Kokybiškas 2 komponentų masėms skirtas instrumentas, skirtas naudoti su „Pyrosit“ FBS90 priešgaisrinėmis putomis. Purkštuvą galima naudoti ir įprastoms 300 ml tūtelėms apdoroti.



### „Pyrosit“ maišymo vamzd.

Modelis	Pak.	Svoris	Prek. Nr.
	Pak.	kg/100 pak.	
<b>FBS90-M</b>	1	10,000	<b>7208 23 3</b>

€/pak.

10 maišymo vamzdžių ir 5 prailginimo vamzdžiai rinkinyje, skirtame „Pyrosit“ FBS90 priešgaisrinėms putoms.




### Ženklavimo lentelė


Modelis	Pak.	Svoris	Prek. Nr.
	vienetų	kg/100 vnt.	
<b>KS-S</b>	1	2,400	<b>7205 42 5</b>

€/vnt.

Universali ženklavimo lentelė užrašams ant visų OBO izoliacinių pertvarų uždėti. Leidimą atitinkančiam ženklavimui, įskaitant 2 kištukines mūrvines.



## FBA-B200 blokas pagrindiniuose kanaluose




### FBA-B200 putplasčio blokas

Modelis	Matmenys mm	Pak.	Svoris	Prek. Nr.
		vienetų	kg/100 vnt.	
<b>FBA-B200</b>	200x120x60	20	40,000	<b>7202 50 6</b>



€/vnt.

Putplasčio blokas sudėinei izoliacijai, atsparumo ugniai klasė S90, DIBt leidimas Z-19.15-1849. Atsparus vandeniui.




### FBA-BV200 vakuuminis blokas

Modelis	Matmenys mm	Pak.	Svoris	Prek. Nr.
		vienetų	kg/100 vnt.	
<b>FBA-BV200</b>	200x120x25	10	40,000	<b>7202 51 6</b>



€/vnt.

Vakuuminis blokas. Sudėinei izoliacijai įpjovus foliją, vakuuminis blokas vėl išsitempia iki pirminio dydžio. Galima naudoti su folija arba be jos. Nebijo vandens.




### FBA-SP užglaištymo masė tūtelėje

Modelis	Turinys	Pak.	Svoris	Prek. Nr.
		vienetų	kg/100 vnt.	
<b>FBA-SP</b>	0,31	1	46,000	<b>7202 32 2</b>



€/vnt.

Priešgaisrinė skiedinio masė tūtelėje, naudojama kaip sandarinimo priemonė nedidelėms erdmėms FBA-SP sistemoje, atsparumo ugniai klasė S90, DIBt leidimas Z-19.15-1851, ir kaip siūlių užglaištymo masė visose FBA serijos sandarinimo medžiagose. Sausose, neužšalanciose patalpose, kurių temperatūra svyruoja nuo +5 °C iki +30 °C, priešgaisrinę masę galima laikyti iki 12 mėnesių.



### Sieninė lentelė

Modelis	Pak.	Svoris	Prek. Nr.
	vienetų	kg/100 vnt.	
<b>KS-S</b>	1	2,400	<b>7205 42 5</b>






€/vnt.

Universali ženklavimo lentelė užrašams ant visų OBO izoliacinių pertvarų uždėti. Leidimą atitinkančiam ženklavimui, įskaitant 2 kištukines mūrvines.





## Sąrašai

	Abėcėlinis turinys	410
	Sąrašas pagal užsakymo numerius	416
	Tipų sąrašas	422



## ”

„Modul 45“ kištukinis lizdas su žeminimo kontaktu, 250, 386  
„Pyrosit“ apsaugos nuo gaisro medžiagų lagaminas, 406  
„Pyrosit“ FBS90 priešgaisrinės putos, 406  
„Pyrosit“ instrumentas, 406  
„Pyrosit“ maišymo vamzd., 406  
„Snap-In“ moduliai, 377  
„Telitank“ adapteris, skirtas „Modul 45“ po S990, 363  
dangteliu įmontuoti, 1-gubas  
„Telitank“ adapteris, skirtas „Modul 45“ po S990, 364  
dangteliu įmontuoti, 3-gubas  
„Telitank“ T12L, 366  
„Telitank“ T4B, 362  
„Telitank“ T4L, 363  
„Telitank“ T8NL, 363

## 3

3 polių skirstytuvo blokas, 394

## A

Aklė, 403  
Angos dangtis, skirtas instaliaciniams elementams ir, 357  
kasetėms  
Antenos kištukinis lizdas, galinis lizdas, TV ir radijas, 401  
Antenos kištukinis lizdas, galinis lizdas, TV, radijas ir, 402  
SAT  
Antenos kištukinis lizdas, perėjimo lizdas, TV ir radijas, 401  
Apsaug. kilimo rėmas, 277  
Apsauga nuo laidų ištraukimo, 351, 368  
Apsauga nuo laidų ištraukimo T4B ir T12L, 368  
Apsauga nuo laidų ištraukimo, skirta montavimo, 354  
laikikliui  
Apsauginės prietaisų plokštės, 372  
Apsauginis dangtis drėgnos priežiūros grindims, 373  
Apsauginis dangtis sausos priežiūros grindims, 373  
Apsaugos nuo viršįtampių modulis, skirtas, 401  
instaliacinėms dėžutėms GB2 ir GB3  
Apsaugos nuo viršįtampių modulis, skirtas moduliniams, 401  
laikikliams MT3 ir MT4  
Atrama DSSL didelėms apkrovoms, 341, 343, 345  
Aukščio reguliavimo blokai RKNEV, 343, 345  
Aukščio reguliavimo blokas, 242  
Aukščio reguliavimo blokas RKNEV, 322, 326  
Aukščio reguliavimo blokas, aukštis 60–110 mm, 232  
Aukščio reguliavimo blokas, aukštis 100–175 mm, 232  
Aukščio reguliavimo blokas, skirtas dangčio sandūrų, 232  
atramai  
Aukščio reguliavimo blokas, skirtas dangčio sandūrų, 259-260  
ramsčiai  
Aukščio reguliavimo kampas, skirtas UGD250-3, 329, 333  
Aukščio reguliavimo kampas, skirtas UGD350-3, 329, 333  
Aukštos įtampos srovės pagrindinis skirstytuvus UVS, 389  
su fiksuota jungtimi  
Aukštos įtampos srovės pagrindinis skirstytuvus UVS, 390  
su kištukine jungtimi

## D

Dangčio aklinoji plokštė apskritai montavimo angai, 221  
dangčio sandūrų atrama kanalui, kurio plotis 400, 500 ir, 232, 240,  
600 mm 259, 262  
Dangčio sandūrų tarpiklis, 249  
Dangčio sandūrų tarpiklis kanalui, kurio plotis 200 ir 300, 232, 240,  
mm 259, 262  
Dangčio tvirtinimo varžtas, 221  
Dangteliai dėžutėms GB2, 348-349  
Dangteliai dėžutėms GB3, 350-351  
Dangteliai dėžutėms GB3, 253-254  
Dangtelis, 373  
Dangtelis „Telitank“ T12L, 366-367  
Dangtelis „Telitank“ T4B, 362-363  
Dangtelis „Telitank“ T4L/T8NL, 364-365  
Dangtis, 221

## D

Dėžutė su apsauginiu korpusu, skirta „Modul 45“, 353  
prietaisams  
Duomenų linijos jungiamasis modulis Snap-In, Kat. 5e., 357  
ekranuotas  
Duomenų linijų lizdų laikiklis, tipas PA, 1/1 modulio, 314  
pločio  
Dvigubų grindų kabelio išvadas, 374

## F

FBA-B200 putplasčio blokas, 407  
FBA-BV200 vakuuminis blokas, 407  
FBA-SP užglaištymo masė tūtelėje, 407  
Frezos ratlankis, 375

## G

Galinė kanalo detalė, 248  
Gražto karūnėlė, 375  
Greito atblokavimo sistema, 221  
Gręžimo šablonas, 375  
Grindų dangos atskirimo profilis, 242  
Grindų dangos klojimo rėmas, 277

## I

Įdėklai ir pamatinės plokštės apskritiems instaliaciniams, 307  
liukams  
Įmontuojamasis rėmas dvigubų „Modul 45“ elementams, 311  
Įmontuojamasis rėmas dvigubų ir dvigubų „Modul 45“, 264  
elementams  
Įmontuojamasis rėmas keturiems viengubiems „Modul, 264, 311  
45“ prietaisams  
Įmontuojamasis rėmas trigubų ir viengubų „Modul 45“, 264, 311  
elementams  
Įmontuojamasis rėmas trims viengubiems „Modul 45“, 264, 311  
prietaisams

## I

Instaliacinė dėžutė „Telitank“ T4L, 363  
Instaliacinė dėžutė GB2, 348  
Instaliacinė dėžutė GB2 su perforuotu pagrindu, 348  
Instaliacinė dėžutė GB3, 253, 349  
Instaliacinė dėžutė GB3 su perforuotu pagrindu, 349-350  
Instaliacinės dėžutės naudojimas „Modul 45“ prietaisui, 352  
įstrižai sumontuoti  
Instaliacinis dangtis, 292  
Instaliacinis elementas - liukas GES9, universalus, 302  
Instaliacinis elementas - liukas GESR9/10, universalus, 306  
Instaliacinis elementas GE2V, 376  
Instaliacinis elementas GES2DB, 300  
Instaliacinis elementas GES4, universalus, 300  
Instaliacinis elementas GES4DB, 300  
Instaliacinis elementas GES4M10, universalus, 300  
Instaliacinis elementas GES4M10DB, 301  
Instaliacinis elementas GES6, universalus, 301  
Instaliacinis elementas GES6DB, 301  
Instaliacinis elementas GES6M10DB, 301  
Instaliacinis elementas GES9M10, universalus, 302  
Instaliacinis elementas GES9M10DB, 302  
Instaliacinis elementas GESR4, universalus, 305  
Instaliacinis elementas GESR7, universalus, 305  
Instaliacinis elementas GESR9 su apsauginiu kilimo, 306  
rėmu  
Instaliacinis elementas GESR9, universalus, 306  
Instaliacinis elementas GESRA7/10, 306  
Instaliacinis elementas GESRA7D, 305  
Instaliacinis elementas GESRA7DM, 305  
Instaliacinis elementas GESRA9/10, 306  
Instaliacinis elementas GESRM2 su apsauginiu rėmu, 379  
dviguboms ir tuščiaavidurėms grindims  
Instaliacinis elementas GESRM2 su apsauginiu rėmu, 379-380  
grindų dangai, skirtas UZD/UDL  
Instaliacinis elementas GESRM2 su laikančia kraštine, 378  
briauna į UZD/UDL

**I**

Instaliacinis elementas- liukas GES6M10, universalus, 301  
 Instaliacinis elementas UDHome4, 383  
 Instaliacinis elementas UDHome9, 383  
 Instaliacinis elementas, apskritas, besiūlėms grindims,, 311  
 kurių aukštis 55 mm  
 Instaliacinis elementas, apskritas, grindims, kurių, 264  
 aukštis 55 mm  
 Instaliacinis elementas, drėgnos priežiūros, su, 309  
 apsauginiu rėmu grindų dangai  
 Instaliacinis elementas, drėgnos priežiūros, su grindų, 309  
 dangos klojimo rėmu  
 Instaliacinis elementas, kvadratinis, besiūlėms grindims,, 311  
 kurių aukštis 55 mm  
 Instaliacinis elementas, kvadratinis, grindims, kurių, 264  
 aukštis 55 mm  
 Instaliacinis elementas-liukas GES2, universalus, 300  
 Instaliacinis kanalas su montavimo angomis, 270, 272, 274  
 Instaliacinis kanalas, 2 sekcijų, 280, 282  
 Instaliacinis kanalas, 3 sekcijų, 282  
 Instaliacinis kanalas, kurio plotis 200 mm, 258, 261  
 Instaliacinis kanalas, kurio plotis 300 mm, 258, 261  
 Instaliacinis kanalas, kurio plotis 400 mm, 258, 261  
 Instaliacinis kanalas, kurio plotis 500 mm, 258, 261  
 Instaliacinis kanalas, kurio plotis 600 mm, 258, 261  
 Instaliacinis kanalas, uždaras, 270, 272, 274  
 Instaliacinis kanalas, 3 sekcijų, 280  
 Instrumantas, 212  
 Išorinio kampo sandarinamasis elementas, 291  
 Išorinis kampas, 248

**I**

Istatoma veržlė, 271, 273, 275, 293, 296, 368

**I**

Išvado elementas, 307

**I**

Ižeminimo gnybtas, 221, 243, 249, 290, 294

**J**

Jungiamasis kabelis, 3 laidų, PVC, skerspjūvis – 1,5, 251-252  
 mm<sup>2</sup>  
 Jungiamasis kabelis, 3 laidų, PVC, skerspjūvis – 2,5, 252  
 mm<sup>2</sup>  
 Jungiamoji juosta, 206, 208, 210, 270, 272, 274  
 Jungiamoji linija, 3 gyslų, be halogenų, skerspjūvis –, 392  
 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Jungiamoji linija, 3 gyslų, PVC, skerspjūvis – 1,5 mm<sup>2</sup>, 390-391  
 Jungiamoji linija, 3 gyslų, PVC, skerspjūvis – 2,5 mm<sup>2</sup>, 391  
 Jungtis, 280, 282

**K**

Kabelio laikiklis, 307  
 Kalamasis kaištis, 212  
 Kampinis elementas T4L/T8NL, išlenktas į išorę, 365  
 Kampinis elementas T4L/T8NL, išlenktas į vidų, 366  
 Kanalas jėgos kabeliui, 248  
 Kanalo blokas su šepetine juoste, 248  
 Kanalo blokas, skirtas „Telitank“ konstrukcijai, aukštis –, 235  
 100-150 mm  
 Kanalo blokas, skirtas „Telitank“ konstrukcijai, aukštis –, 227  
 40-140 mm  
 Kanalo blokas, skirtas „Telitank“ konstrukcijai, aukštis –, 227  
 40-240 mm  
 Kanalo blokas, skirtas „Telitank“ konstrukcijai, aukštis –, 234  
 40-70 mm  
 Kanalo blokas, skirtas „Telitank“ konstrukcijai, aukštis –, 234  
 60-110 mm  
 Kanalo blokas, skirtas GES4, aukštis – 100-150 mm, 235  
 Kanalo blokas, skirtas GES4, aukštis – 40-140 mm, 227  
 Kanalo blokas, skirtas GES4, aukštis – 40-240 mm, 227  
 Kanalo blokas, skirtas GES4, aukštis – 60-110 mm, 235

**K**

Kanalo blokas, skirtas GES6, aukštis – 100-150 mm, 236  
 Kanalo blokas, skirtas GES6, aukštis – 40-140 mm, 228  
 Kanalo blokas, skirtas GES6, aukštis – 40-240 mm, 228  
 Kanalo blokas, skirtas GES6, aukštis – 60-110 mm, 235  
 Kanalo blokas, skirtas GES9, aukštis – 100-150 mm, 236  
 Kanalo blokas, skirtas GES9, aukštis – 40-140 mm, 228  
 Kanalo blokas, skirtas GES9, aukštis – 40-240 mm, 228  
 Kanalo blokas, skirtas GES9, aukštis – 40-70 mm, 236  
 Kanalo blokas, skirtas GES9, aukštis – 60-110 mm, 236  
 Kanalo blokas, skirtas GESR9, aukštis – 100-150 mm, 237  
 Kanalo blokas, skirtas GESR9, aukštis – 40-140 mm, 229  
 Kanalo blokas, skirtas GESR9, aukštis – 40-240 mm, 229  
 Kanalo blokas, skirtas GESR9, aukštis – 40-70 mm, 237  
 Kanalo blokas, skirtas GESR9, aukštis – 60-110 mm, 237  
 Kanalo blokas, uždaras, aukštis – 100-150 mm, 233  
 Kanalo blokas, uždaras, aukštis – 40-140 mm, 226  
 Kanalo blokas, uždaras, aukštis – 40-240 mm, 226  
 Kanalo blokas, uždaras, aukštis – 40-70 mm, 233  
 Kanalo blokas, uždaras, aukštis – 60-110 mm, 233  
 Kanalo blokas, uždaras, užsifiksuojantis, aukštis – 100-, 234  
 150 mm  
 Kanalo blokas, uždaras, užsifiksuojantis, aukštis – 40-, 226  
 140 mm  
 Kanalo blokas, uždaras, užsifiksuojantis, aukštis – 40-, 226  
 240 mm  
 Kanalo blokas, uždaras, užsifiksuojantis, aukštis – 40-, 233  
 70 mm  
 Kanalo blokas, uždaras, užsifiksuojantis, aukštis – 60-, 234  
 110 mm  
 Kanalo galinė detalė, 293  
 Kanalo galinė detalė, aukštis – 40-150 mm, 241  
 Kanalo galinė detalė, aukštis – 40-240 mm, 241  
 Kanalo galinė mova, 206, 208, 210, 270, 272, 274  
 Kanalo galinės detalė, 296  
 Kanalo jungiamasis kampas, 212  
 Kanalo skiriamasis laikiklis, skirtas 75 mm aukščio, 290  
 kanalui  
 Kanalo tvirtinimo tvarslė, 212  
 Kasetės, 243  
 Keliamasis įrankis, 245  
 Keliamieji įrankiai, 335  
 Kištukas 3 polių, spyruoklinė jungtis, 392  
 Kištukas 3 polių, srieginė jungtis, 392  
 Kištukas 5 polių, varžtinė jungtis, 393  
 Kištukiniai lizdai su aps.kontaktu 33°, 255  
 Kištukinis lizdas pagal Danijos standartą „Modul 45“, 0°, 401  
 Kištukinis lizdas pagal Šveicarijos standartą „Modul 45“, 400  
 Kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu, 0°, 265-266, 312-313, 398  
 Kištukinis lizdas su įžeminimu, 0°, 399  
 Kištukinis lizdas su įžeminimu, 0°, koduotas tipas, 399  
 Kištukinis lizdas su įžeminimu, 33°, 266, 313, 353, 398-400  
 Kištukinis lizdas su įžeminimu, 33°, koduotas tipas, 400  
 Kodavimo kaištis, 400

**L**

Laido ilgintuvas, 302, 320  
 Laido išvado elementas, 334  
 Laikikliai duomenų perdavimo lizdams montuoti, 354  
 Laikiklio apatiniai apsauginiai elementai, 352-353  
 Laikiklis GTGRAF9, 309  
 Laikiklis liukui montuoti dvigubose grindyse, 372  
 Laikiklis liukui pakeltose grindyse montuoti, 372  
 Laikiklis liukui sumontuoti grindyse, 372  
 Laikiklis, skirtas „Modul 45“ instaliacijai, 386-387  
 Laikiklis, skirtas CEE lizdai sumontuoti, 358  
 Laikiklis, skirtas keturiems „Modul-45“ prietaisams,, 352  
 sistemos ilgis – 208 mm  
 Laikiklis, skirtas trimis „Modul-45“ prietaisams, sistemos, 352  
 ilgis – 165 mm  
 Liukas BEK/F, 320  
 Liukas su galimybę įvesti kabelį, RKS, dydis 350-3, 319

## L

Liukas-revizinis , skirtas reviziniam elementui, RK, , 318 dydis 250-3  
Lizdas Kat 6, ekranuotas, 403  
Lizdas Kat 5e, ekranuotas, 402  
Lizdas RJ45 lizdams, tipas A, 1/1 modulio pločio, 266  
Lizdas RJ45 lizdams, tipas B, 1/1 modulio pločio, 267  
Lizdas RJ45 lizdams, tipas C, 1/1 modulio pločio, 267  
Lizdas RJ45 lizdams, tipas EP, 1/1 modulio pločio, 267  
Lizdas RJ45 lizdams, tipas F, 1/1 modulio pločio, 267  
Lizdas RJ45 lizdams, tipas PA, 1/1 modulio pločio, 267  
Lizdas Snap-In, Kat 5e, neekranuotas 5e., 381 neekranuotas  
Lizdas Snap-In, Kat 5e, ekranuotas, 382  
Lizdas Snap-In, Kat 6, ekranuotas 6, ekranuotas, 382  
Lizdas Snap-In, Kat 6, neekranuotas, 382  
Lizdas Snap-In, Kat 5e, neekranuotas, 356  
Lizdas Snap-In, Kat 6, ekranuotas, 357  
Lizdas Snap-In, Kat 6, neekranuotas, 357  
Lizdas, 3 polių, spyruoklinė jungtis, 393  
Lizdas, 3 polių, srieginė jungtis, 393  
Lizdas, 5 polių, varžtinė jungtis, 393  
Lizdas, Kat 5e, 402  
Lizdas, Kat 6, 403  
LS jungiklio montavimo laikiklis, skirtas montažinę, 357 dėžutę  
LWL jungtis su laikomąja plokšte, 403

## M

Modulinio laikiklio petrvara, 353  
Modulinis laikiklis, skirtas „Modul 45“ elementams, 254  
Modulio „45connect“ apsauga nuo laidų ištraukimo, 252, 386  
Modulio „45connect“ Kištuko elementas, 386  
Modulio „45connect“ sujungimo elementas, 250, 386  
Modulio laikiklis MT4, skirtas OKB, 250  
Montavimo dangtelis 250-3, skirta GES9, 215  
Montavimo dangtelis 250-3, skirtas „Telitank“, 214  
Montavimo dangtelis 250-3, skirtas GES2, 215  
Montavimo dangtelis 250-3, skirtas GES4, 215  
Montavimo dangtelis 250-3, skirtas GES6, 215  
Montavimo dangtelis 250-3, skirtas GESR4, 215  
Montavimo dangtelis 250-3, skirtas GESRM2, 215  
Montavimo dangtelis 350-3, skirtas „Telitank“, 218  
Montavimo dangtelis 350-3, skirtas GES4, 219  
Montavimo dangtelis 350-3, skirtas GES6, 219  
Montavimo dangtelis 350-3, skirtas GES9, 219  
Montavimo dangtelis 350-3, skirtas GESR4, 219  
Montavimo dangtelis 350-3, skirtas GESR7, 219  
Montavimo dangtelis 350-3, skirtas GESR9, 219  
Montavimo dangtelis 350-3, skirtas GESRM2, 219  
Montavimo dangtelis didelėms apkrovoms 250-3/4, 216  
Montavimo dangtelis didelėms apkrovoms 250-3R4, 216  
Montavimo dangtelis didelėms apkrovoms 350-3/4, 220  
Montavimo dangtelis didelėms apkrovoms 350-3/9, 220  
Montavimo dangtelis didelėms apkrovoms 350-3R4, 220  
Montavimo dangtelis didelėms apkrovoms 350-3R7, 220  
Montavimo dangtelis didelėms apkrovoms 350-3R9, 220  
Montavimo dangtelis didelėms apkrovoms, skirtas, 343 apskritoms kasetėms  
Montavimo dangtelis didelėms apkrovoms, skirtas, 344-345 kvadratinėms liukams  
Montavimo dangtelis DUG350-3R9, skirtas GRAF9, 310  
Montavimo dangtelis, aklinasis, 800 mm, 243  
Montavimo dangtelis, aklinasis, užsifiksuojantis, 800, 243 mm  
Montavimo dangtelis, skirtas „Telitank“ konstrukcijai., 243 400 mm  
Montavimo dangtelis, skirtas „Telitank“ konstrukcijai., 243 800 mm  
Montavimo dangtelis, skirtas „Telitank“ montuoti, 277  
Montavimo dangtelis, skirtas GES4, 400 mm, 244  
Montavimo dangtelis, skirtas GES4, 800 mm, 244

## M

Montavimo dangtelis, skirtas GES6, 400 mm, 244  
Montavimo dangtelis, skirtas GES6, 800 mm, 244  
Montavimo dangtelis, skirtas GES9, 400 mm, 244  
Montavimo dangtelis, skirtas GES9, 800 mm, 244  
Montavimo dangtelis, skirtas GESR9, 400 mm, 245  
Montavimo dangtelis, skirtas GESR9, 800 mm, 244  
Montavimo dangtelis, skirtas GRAF9 didelėms, 310 apkrovoms  
Montavimo elementai kampinei atšakai į dešinę., 241 aukštis 40-150 mm  
Montavimo elementai kampinei atšakai į dešinę., 241 aukštis 40-240 mm  
Montavimo elementai kampinei atšakai į kairę, aukštis, 242 40-150 mm  
Montavimo elementai kampinei atšakai į kairę, aukštis, 242 40-240 mm  
Montavimo elementai kanalo atšakai T ir kryžmei, 241  
Montavimo laikiklio pagrindas, 354-356  
Montavimo laikiklis ACO, 357  
Montavimo laikiklis duomenų lizdams į GE2V įmontuoti, 376  
Montavimo plokštė duomenų lizdams į 55mm aukščio, 265 sistemą sumontuoti  
Montavimo plokštė duomenų lizdams į GESRM2, 381 įmontuoti  
Montavimo plokštė duomenų lizdams į Modulinio, 312 laikiklio sistemą 55 įmontuoti  
Montavimo raktas BAB80, 375  
Montavimo raktas BABF80, 375  
Montavimo rinkinys, skirtas UZD250-3, 320, 341  
Montavimo rinkinys, skirtas UZD350-3, 320, 341  
Montažinė dėžė UGD250-3, skirta GES9/55, 263  
Montažinė dėžė UGD350-3, skirta GES9/55, 263  
Montažinė dėžė UGD350-3, skirta GESR9/55, 263  
Montažinė dėžutė GESRM2, 380  
Montažinė dėžutė UDL, 372  
Montažinė plokštelė RJ lizdams „Modul 45“, 402  
Montažinis elementas, 394  
Montažinis elementas , skirtas 250 dydžio lizdams, 286  
Montažinis elementas , skirtas 350 dydžio lizdams, 286

## O

OBO diubelis, 212  
OKA kanalo galinė detalė, 260, 262

## P

Paaukštinimo elementai, skirti UZD/UGD250-3, kurios, 213-214 aukštis 70-125 mm  
Paaukštinimo elementai, skirti UZD/UGD350-3, kurios, 217-218 aukštis 70-125 mm  
Paaukštinimo elementai, skirti UZD250-3, kurios aukštis, 214 115-170 mm  
Paaukštinimo elementai, skirti UZD250-3, kurios aukštis, 214 165-220 mm  
Paaukštinimo elementai, skirti UZD350-3, kurios aukštis, 218 115-170 mm  
Paaukštinimo elementai, skirti UZD350-3, kurios aukštis, 218 165-220 mm  
Paaukštinimo žiedas, 372  
Pagrindinis elementas - bazė 250, 284  
Pagrindinis lizdas 250, 285  
Pagrindinis lizdas 250 su karkasu, 284-285  
Pagrindinis lizdas 350, 284  
Pagrindinis lizdas 350 su karkasu, 284-285  
Parengta prijungti instaliacinė dėžutė GB2, 387-388  
Parengta prijungti instaliacinė dėžutė GB2 su apsauga, 388 nuo viršįtampių  
Parengta prijungti instaliacinė dėžutė GB3, 388  
Parengta prijungti instaliacinė dėžutė GB3 su apsauga, 389 nuo viršįtampių  
Parengtas prijungti elementas MT3, 387  
Parengtas prijungti elementas MT4, 387

**P**

Parengtas prijungti modulio laikiklis MT4 su apsauga, 387  
nuo viršįtampių  
Paskirstymo kanalo prietaisų prijungimo dangtelis, 295  
Paskirstymo kanalo sandarinamasis elementas, 295  
Pertvara, 240, 249, 254, 290, 294, 351  
Pertvara, skirta moduliniams laikikliui, vertikali, 265, 312  
Pertvara „Telitank“ T12L, 368  
Pertvara „Telitank“ T4B, 363  
Pertvara „Telitank“ T4L/T8NL, 365  
Plokštelė RJ45 lizdams, tipas A, 1/1 modulio pločio, 313  
Plokštelė RJ45 lizdams, tipas B, 1/1 modulio pločio, 314  
Plokštelė RJ45 lizdams, tipas C, 1/1 modulio pločio, 314  
Plokštelė RJ45 lizdams, tipas EP, 1/1 modulio pločio, 314  
Plokštelė RJ45 lizdams, tipas F, 1/1 modulio pločio, 314  
Pogrindinis instaliacinis kanalas, 2 sekcijų, 206, 208, 210  
Pogrindinis instaliacinis kanalas, 3 sekcijų, 206  
Pogrindinis instaliacinis kanalas, 3 sekcijų, 208, 210  
Prietaisų laikikliai, 249  
Prietaisų prijung. dangtelis, 292  
Prijungimo elementas, skirtas GES4, aukštis 100-150, 238  
mm  
Prijungimo elementas, skirtas GES4, aukštis 40-140, 230  
mm  
Prijungimo elementas, skirtas GES4, aukštis 40-240, 230  
mm  
Prijungimo elementas, skirtas GES4, aukštis 60-110, 238  
mm  
Prijungimo elementas, skirtas GES6, aukštis 100-150, 238  
mm  
Prijungimo elementas, skirtas GES6, aukštis 40-140, 230  
mm  
Prijungimo elementas, skirtas GES6, aukštis 40-240, 230  
mm  
Prijungimo elementas, skirtas GES6, aukštis 60-110, 238  
mm  
Prijungimo elementas, skirtas GES9, aukštis 100-150, 239  
mm  
Prijungimo elementas, skirtas GES9, aukštis 40-140, 230  
mm  
Prijungimo elementas, skirtas GES9, aukštis 40-240, 231  
mm  
Prijungimo elementas, skirtas GES9, aukštis 40-70 mm, 238  
Prijungimo elementas, skirtas GES9, aukštis 60-110, 239  
mm  
Prijungimo elementas, skirtas GES9/55, 259, 262  
Prijungimo elementas, skirtas GESR9, aukštis 100-150, 239  
mm  
Prijungimo elementas, skirtas GESR9, aukštis 40-140, 231  
mm  
Prijungimo elementas, skirtas GESR9, aukštis 40-240, 231  
mm  
Prijungimo elementas, skirtas GESR9, aukštis 40-70, 239  
mm  
Prijungimo elementas, skirtas GESR9, aukštis 60-110, 239  
mm  
Prijungimo elementas, skirtas GESR9/55, 259, 262

**R**

Ramstis, 280, 282  
Reguliuojamo aukščio kasetė - liukas didelėms, 344  
apkrovoms, skirtas tubusui, RKFNSL  
Reguliuojamo aukščio kasetė - liukas didelėms, 344  
apkrovoms, uždaras, RKNSL  
Reguliuojamo aukščio kasetė - liukas, skirtas reviziniams, 323  
elementui, RKR, dydis R7  
Reguliuojamo aukščio kasetė - liukas, skirtas tubusui,, 322  
RKFN, dydis 9  
Reguliuojamo aukščio kasetė- liukas, skirtas reviziniams, 321  
elementui, dydis 9  
Reguliuojamo aukščio kasetė revizinis liukas, 330  
RKRNUZD3, dydis R7  
Reguliuojamo aukščio kasetė su laido išvadu, RKSNN,, 321  
dydis 4  
Reguliuojamo aukščio kasetė su laido išvadu, RKSNN,, 321-322  
dydis 9

**R**

Reguliuojamo aukščio kasetė su laido išvadu, RKSRR,, 324  
dydis R7  
Reguliuojamo aukščio kasetė su laido išvadu, RKSRR,, 324  
dydis R9  
Reguliuojamo aukščio kasetė, revizinis liukas,, 330  
RKRNUZD3, dydis R4  
Reguliuojamo aukščio kasetė, skirta reviziniams, 321  
elementui, dydis 4  
Reguliuojamo aukščio kasetė, skirta tubusui, RKFNN,, 322  
dydis 4  
Reguliuojamo aukščio kasetė, skirta tubusui,, 328  
RKFNUZD3, dydis 4  
Reguliuojamo aukščio kasetė, skirta tubusui, RKFR,, 324-325  
dydis R4  
Reguliuojamo aukščio kasetė, skirta tubusui,, 332  
RKFRNUZD3, dydis R7  
Reguliuojamo aukščio kasetė, skirta tubusui,, 332-333  
RKFRNUZD3, dydis R9  
Reguliuojamo aukščio kasetė, skirta tubusui, RKFRSL, 342  
Reguliuojamo aukščio kasetė, uždara, RKRSL, 342  
Reguliuojamo aukščio kasetės stovas, 336  
Reguliuojamo aukščio liukas kasetė, skirtas įdedamam, 329  
elementui, RKFNUZD3, dydis 9  
Reguliuojamo aukščio liukas su išvadu kabeliams,, 323-324  
RKSRR, dydis R4  
Reguliuojamo aukščio liukas su laido išvadu,, 331  
RKSRRNUZD3, dydis R9  
Reguliuojamo aukščio liukas su laido išvadu,, 331  
RKSRRNUZD3, dydis R4  
Reguliuojamo aukščio liukas, RKR, dydis R9, 323  
Reguliuojamo aukščio liukas, skirtas tubusui, RKFR, , 325  
dydis R7  
Reguliuojamo aukščio liukas, skirtas tubusui, RKFR, , 325  
dydis R9  
Reguliuojamo aukščio liukas, skirtas tubusui,, 332  
RKFRNUZD3, dydis R4  
Reguliuojamo aukščio revizinis liukas, RKNNUZD3, , 327  
dydis 4  
Reguliuojamo aukščio revizinis liukas, RKNNUZD3, , 327  
dydis 9  
Reguliuojamo aukščio revizinis liukas, RKR, dydis R4, 323  
Reguliuojamo aukščio revizinis liukas, RKRNUZD3, , 330  
dydis R9  
Reguliuojamo aukščio liukas su laido išvadu,, 327-328  
RKSNUZD3, dydis 4  
Reguliuojamo aukščio liukas su laido išvadu,, 328  
RKSNUZD3, dydis 9  
Reguliuojamo aukščio liukas su laido išvadu,, 331  
RKSRRNUZD3, dydis R7  
Rėminė kasetė didelėms apkrovoms, skirta tubusui,, 340  
RKFSL, apkrovos klasė 1  
Rėminė kasetė didelėms apkrovoms, skirta tubusui,, 341  
RKFSL, apkrovos klasė 2  
Rėminė kasetė didelėms apkrovoms, uždara, RKSL,, 340  
apkrovos klasė 1  
Rėminė kasetė didelėms apkrovoms, uždara, RKSL,, 340  
apkrovos klasė 2  
Rėminė kasetė - liukas , skirtas tubusui, RKF, dydis, 319  
250-3  
Rėminė kasetė - liukas , skirtas tubusui, RKF, dydis, 319  
350-3  
Rėminė kasetė , skirta laido išvadui, RKS, dydis 250-3, 318  
Rėminė kasetė , skirta reviziniams elementui, RK, dydis, 318  
350-3  
Rėmo sandarinimo detalė, 221-222  
Revizinis dangtis ZES4, 303  
Revizinis dangtis ZES6, 303  
Revizinis dangtis ZES9, 303  
Revizinis dangtis ZES9/10, 303  
Revizinis dangtis ZESR4, 308  
Revizinis dangtis ZESR7, 308  
Revizinis dangtis ZESR9, 308  
Revizinis dangtis ZESRA7, 308  
Revizinis dangtis, skirtas puskolonei montuoti, 304

### S

S990 dangtelis, 365  
S990 dangtelis su užrašo laukeliu, 365  
Sandarinamasis elementas, 277  
Sandarinamasis elementas drėgnos priežiūros, 374  
grindims, be grindų dangos įdubos  
Sandarinamasis elementas sausos priežiūros grindims., 373  
be grindų dangos įdubos  
Sandarinamasis elementas sausos priežiūros grindims., 374  
su įduba grindų dangai (galimybė įmontuoti kiliminę  
dangą ar linoleumą)  
Sandarinamasis elementas, apsaugtas nuo drėgmės., 214  
skirtas UZD250-3  
Sandarinamasis elementas, apsaugtas nuo drėgmės., 218  
skirtas UZD350-3  
Sandarinamasis elementas, skirtas UZD250-3, 214  
Sandarinamasis elementas, skirtas UZD350-3, 218  
Sandarinamieji elementai, 352  
Sandarinimo elementas, 242  
Sferinė freza, 375  
Sieninė lentelė, 407  
Skirstytuvo blokas, T formos, 3 polių, 393

### Š

Šoninis profilis, skirtas AIKA (atsarginė dalis), 296  
Šoninis profilis, skirtas AIKU (atsarginė dalis), 293  
Šoninis profilis, skirtas AIKU ir AIKA, mažas ilgis, 293, 296  
(atsarginė dalis)

### S

Srieginė įvorė reguliuojamo aukščio kasetėms, 335  
Srieginės įvorės dangčių atidarymui, 335  
Sujungimo elementas kanalo blokui, 249  
Sujungimo elementas maitinimo kanalui, 249  
Sujungimo ir paskirstymo dėžutė, 276

### T

T formos atšakos jungiamosios detalės sandarinamasis, 295  
elementas  
T formos atšakos sandarinamasis elementas, 291  
T formos detalė, 248  
Telefono jungiamasis lizdas, sistema TAE, 402  
Tiesus jungiamasis adapteris, kištuko dalis, 250  
Tiesus jungiamasis adapteris, Lizdas, 250  
Tubusas, skirtas GRAF9 (atsarginė dalis), 310  
Tubusas, skirtas liukui, 334  
Tuščios dėžutės dangtis, skirtas 250 dydžio dėžutei, 286  
Tuščios dėžutės dangtis, skirtas 350 dydžio dėžutei, 286  
Tvirtinimo elementas, 282  
Tvirtinimo gnybtas, 280  
Tvirtinimo kampas lanksčiajam kanalui, 302, 307  
Tvirtinimo kampas lanksčiajam kanalui GESRM2, 382

### U

UGD250-3, skirta apskritiems standartiniams liukams., 213  
kai betonuojamų grindų aukštis – 70-125 mm  
UGD250-3, skirta keturkampiams liukams, kai, 213  
betonuojamų grindų aukštis – 70-125 mm  
UGD350-3, skirta apskritiems standartiniams liukams., 217  
kai betonuojamų grindų aukštis – 70-125 mm  
UGD350-3, skirta keturkampiams liukams, kai, 217  
betonuojamų grindų aukštis – 70-125 mm  
UZD250-3 su vamzdžio įvadu, skirtas 70-125 mm, 213  
aukščio betonuojamoms grindims  
UZD250-3, skirtas 115-170 mm aukščio, 213  
betonuojamoms grindims  
UZD250-3, skirtas 165-220 mm aukščio, 213  
betonuojamoms grindims  
UZD250-3, skirtas 70-125 mm aukščio betonuojamoms, 213  
grindims  
UZD350-3 su vamzdžio įvadu, skirtas 70-125 mm, 217  
aukščio betonuojamoms grindims  
UZD350-3, skirtas 115-170 mm aukščio, 217  
betonuojamoms grindims

### U


UZD350-3, skirtas 165-220 mm aukščio, 217  
betonuojamoms grindims  
UZD350-3, skirtas 70-125 mm aukščio betonuojamoms, 217  
grindims  
Uždengimo elementas, 291  
Uždengimo plokštė, 277  
Uždengimo plokštė montavimo angai „Telitank“, 221  
Užliejamų grindų atrama, 242  
Užrašo laukelis, 254, 351

### V

Varžtas, 308  
Varžtinė mūrvinė, 212  
Vertikali alkūnė, 2 linijų, 270, 272  
Vertikali alkūnė, 2 sekcijų, 206, 208, 210, 274, 281, 283  
Vertikali alkūnė, 3 linijų, 211, 270, 272, 274, 281  
Vertikali alkūnė, 2 linijų, 207  
Vertikali alkūnė, 3 sekcijų, 283  
Vertikali alkūnė, 3 sekcijų, 209  
Vidinio kampo dangtis, 291  
Vidinis kampas, 248  
Viršgrindinis instaliacinis kanalas, kanalo aukštis 40 mm, 290  
Viršgrindinis instaliacinis kanalas, kanalo aukštis 70 mm, 290  
Viršgrindinis instaliacinis kanalas, kanalo aukštis 75 mm, 290  
Viršgrindinis paskirstymo kanalas, 294

### Ž

Ženklavimo lentelė, 406



# Sąrašas pagal numerius

EAN numerio sandara: šalies kodas 40

gamintojo kodas 1219 (galioja art. numeriams, kurie prasideda 0: 1010)

individualus EAN-C 5647589

EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Pusla	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Pusla	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Pusla	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Pusla
5669197	2351 05 6	€/100 vnt.	212	5123118	6108 15 2	€/vnt.	251	6213436	6117 07 1	€/vnt.	398	5448259	7205 42 5	€/vnt.	406
5229513	2351 06 4		212	5123125	6108 15 3		251	5437925	6117 07 4		250				
				5123163	6108 15 4		251	5437932	6117 07 6		250	5650904	7208 22 1		406
		€/vnt.		5123170	6108 15 5		251	5437949	6117 07 8		250	5650911	7208 22 5		406
5851417	3031 50 0		212	5123187	6108 15 6		251	5437970	6117 08 0		250	5650928	7208 22 9		406
				5123224	6108 15 7		251	5437987	6117 08 2		250			€/pak.	
		€/100 vnt.		5123231	6108 15 8		251	6460090	6117 10 2		399	5650935	7208 23 3		406
5851059	3105 01 6		212	5123248	6108 15 9		251	6460151	6117 10 4		399				
5851110	3105 02 4		212	5123286	6108 16 0		251	6460212	6117 10 6		399				
5851172	3105 03 2		212	5123293	6108 16 1		251	6460274	6117 10 8		399			€/vnt.	
				5123309	6108 16 2		251	6460335	6117 11 1		399	5626824	7368 38 4		376
5963929	3498 10 7		212	5123347	6108 16 3		251	6460458	6117 11 3		399	6020652	7368 59 3		335
				5123354	6108 16 4		251	6188956	6117 11 5		399				
				5123422	6108 17 5		252	6189014	6117 11 7		399			€/m	
		€/vnt.	401	5123453	6108 17 6		252	6189076	6117 12 3		399	5088134	7400 00 8		280
5613596	5092 47 2			5123460	6108 17 7		252	6189311	6117 12 5		399	5088141	7400 01 2		280
				5123477	6108 17 8		252	6189373	6117 12 7		399	5088189	7400 01 6		282
				5123484	6108 17 9		252	6189618	6117 12 9		399	5088196	7400 02 0		282
5364184	6106 67 7		399	5123514	6108 18 0		252	6189793	6117 14 0		399	5088202	7400 02 4		280
5364252	6106 68 7		399	5123521	6108 18 1		252	6189854	6117 14 2		399	5088233	7400 02 8		280
5364368	6106 69 7		399	5123538	6108 18 2		252	6287291	6117 14 4		399	5088240	7400 03 2		282
5364436	6106 70 7		400	5123545	6108 18 3		252	6287536	6117 14 6		399	5088257	7400 03 6		280
5364504	6106 71 7		400	5123552	6108 18 4		252	6213856	6117 14 8		399	5088264	7400 04 0		282
5364597	6106 72 7		400	5123569	6108 18 5		252	6460632	6117 15 1		400			€/vnt.	
5364610	6106 73 5		400	5123576	6108 18 6		252	6538690	6117 15 3		400	5088295	7400 06 0		284
				5123590	6108 18 7		252	6637218	6117 15 5		400	5088301	7400 06 4		285
5120957	6107 00 2		365	5123606	6108 18 8		252	6461059	6117 15 7		400	5088318	7400 06 8		284
5121022	6107 05 2		365	5123613	6108 18 9		252	6213917	6117 15 9		400	5088325	7400 07 2		284
5121084	6107 10 2		365	5124368	6108 45 0		252	6461110	6117 16 2		400	5088356	7400 07 6		285
5121183	6107 15 2		365	5124375	6108 45 1		252	6461233	6117 16 4		400	5088363	7400 08 0		284
5121244	6107 20 2		365	5124382	6108 45 2		252	6461356	6117 16 6		400	5088370	7400 08 4		284
5121305	6107 25 2		365	5124429	6108 45 3		252	6461530	6117 16 8		400	5088387	7400 08 8		284
5699767	6107 80 1		401	5124436	6108 45 4		252	6213979	6117 17 0		400	5088417	7400 09 2		285
				5124443	6108 45 5		252	5438069	6117 19 0		250	5088424	7400 09 6		285
				5124481	6108 45 6		252	5438090	6117 19 2		250	5088431	7400 10 0		285
5122265	6108 00 0		389	5124498	6108 45 7		252	5670933	6117 19 6		386	5088448	7400 10 4		285
5122272	6108 00 5		389	5124504	6108 45 8		252	5670940	6117 19 7		386	5088486	7400 10 8		285
5122289	6108 01 0		389	5124542	6108 45 9		252	5438113	6117 19 8		250	5088493	7400 11 2		285
5522997	6108 01 2		390	5124559	6108 46 0		252					5088509	7400 11 6		285
5523000	6108 01 4		390	5124566	6108 46 1		252	5008866	6117 20 0		400	5387817	7400 11 8		286
5523017	6108 01 6		390	5124603	6108 46 2		252	5462231	6117 20 2		401	5387824	7400 11 9		286
5273530	6108 05 0		392	5124610	6108 46 3		252	5616016	6117 20 3		401	5088547	7400 12 0		286
5273547	6108 05 1		392	5124627	6108 46 4		252					5088554	7400 12 4		286
5273585	6108 05 2		393	5124733	6108 47 5		252	6180196	6117 20 5		252	5387831	7400 12 6		286
5273592	6108 05 3		393	5124740	6108 47 6		252					5088561	7400 12 8		286
5273608	6108 05 4		392	5124788	6108 47 7		252	5006848	6117 31 5		402	5088608	7400 13 2		286
5273646	6108 05 5		392	5124795	6108 47 8		252	5006947	6117 31 9		402	5088615	7400 13 6		286
5273653	6108 05 6		393	5124801	6108 47 9		252	6235155	6117 32 5		402	5088622	7400 14 0		286
5273660	6108 05 7		393	5124832	6108 48 0		252	6235216	6117 32 9		403	5088660	7400 14 4		286
5273707	6108 07 0		393	5124849	6108 48 1		252	6235278	6117 33 7		402	5614357	7400 14 7		286
5273714	6108 07 2		393	5124856	6108 48 2		252	6235339	6117 34 1		403	5088677	7400 14 8		286
5273721	6108 08 0		394	5124863	6108 48 3		252	5402428	6117 34 3		357	5088684	7400 15 2		286
5273769	6108 08 2		394	5124894	6108 48 4		252	5402435	6117 34 5		357	5088714	7400 15 6		286
5273776	6108 08 4		393	5124900	6108 48 5		252	5402442	6117 34 7		356	5088721	7400 16 0		286
5122326	6108 10 0		251	5124917	6108 48 6		252	5402459	6117 34 9		357	5088738	7400 16 4		286
5122333	6108 10 1		251	5124924	6108 48 7		252					5365563	7400 16 5		286
5122340	6108 10 2		251	5124955	6108 48 8		252	5675112	6117 38 1		401	5088745	7400 16 8		286
5122388	6108 10 3		251	5124962	6108 48 9		252	5675167	6117 38 7		401	5088783	7400 17 2		286
5122395	6108 10 4		251					5675211	6117 39 3		402	5691051	7400 17 5		286
5122401	6108 10 5		251					6117499	6117 40 6		403	5088790	7400 17 6		286
5122449	6108 10 6		251	6458295	6117 00 1		265	6117550	6117 41 4		403	5088806	7400 18 0		286
5122456	6108 10 7		251	6458356	6117 00 3		265	6215713	6117 42 8		402	5088844	7400 18 4		286
5122463	6108 10 8		251	6458530	6117 00 5		265	6215959	6117 43 0		402	5365570	7400 18 6		286
5122500	6108 10 9		251	6458592	6117 00 7		265					5088851	7400 20 0		280
5122517	6108 11 0		251	6518531	6117 01 2		266	6237319	6117 74 0		403	5088868	7400 20 4		280
5122524	6108 11 1		251	6458653	6117 01 4		266					5088905	7400 20 8		280
5122562	6108 11 2		251	6458837	6117 01 6		266	5696896	6119 20 2		266	5088912	7400 21 2		280
5122579	6108 11 3		251	6471072	6117 01 8		266	5696957	6119 20 8		267	5088929	7400 21 6		280
5122586	6108 11 4		251	6458899	6117 02 3		266	5696988	6119 21 4		267	5088967	7400 22 0		280
5122692	6108 12 5		251	6645077	6117 02 5		266	5697015	6119 22 0		267	5088974	7400 22 4		280
5122708	6108 12 6		251	6458950	6117 02 7		266	5697046	6119 22 6		267	5691068	7400 22 7		280
5122746	6108 12 7		251	6597376	6117 02 9		266	5697077	6119 23 2		267	5088981	7400 22 8		2

Sąrašas pagal numerius

EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Pusla	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Pusla	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Pusla	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Pusla
5089162	7400 27 2	€/vnt.	280	5432883	7400 96 2	€/vnt.	208	5098911	7404 01 0	€/vnt.	210	5101338	7404 86 4	€/vnt.	296
5089209	7400 27 6		282	5432890	7400 96 4		210	5098928	7404 01 4		206	5101345	7404 86 8		296
5089216	7400 28 0		280	5432906	7400 96 6		206	5098935	7404 01 8		208	5101383	7404 87 0		296
5089223	7400 28 4	€/m	282	5432944	7400 96 8		208	5098942	7404 02 2		210			€/m	
				5432951	7400 97 0		210	5098973	7404 02 6		277	5101390	7404 87 4		294
5089254	7400 30 0		206	5432968	7400 97 2		206	5098980	7404 03 0		277	5101406	7404 87 8		294
5089261	7400 30 4		208	5433002	7400 97 4		208	5098997	7404 03 4		277	5101444	7404 88 2		294
5089278	7400 30 8		210	5433019	7400 97 6		210	5099000	7404 03 8		277			€/vnt.	
5089285	7400 31 2		206	5433026	7400 98 0		212	5099154	7404 10 0		270	5101451	7404 88 6		291
5089315	7400 31 6		208					5099161	7404 10 4		270	5101468	7404 89 0		291
5089322	7400 32 0		210	5093510	7401 87 0		243	5099178	7404 10 8		276	5101505	7404 89 4		291
5089339	7400 32 4		206	5093602	7401 89 8		243	5099185	7404 11 2		276	5101512	7404 89 8		291
5089346	7400 32 8		208	5093640	7401 90 4		243	5099215	7404 11 6		276	5101529	7404 90 2		291
5089377	7400 33 2		210	5093664	7401 91 2		243			€/m		5101567	7404 90 6		291
5089384	7400 33 6		206	5093701	7401 92 0		243	5099338	7404 22 0		242	5101574	7404 91 0		291
5089391	7400 34 0		208			€/m				€/vnt.		5101581	7404 91 4		291
5089407	7400 34 4		210	5093817	7401 96 0		240	5099871	7404 40 0		394	5101628	7404 91 6		291
		€/vnt.		5093824	7401 96 4		240	5099888	7404 40 4		394	5101635	7404 92 0		291
5483250	7400 41 8		216	5093831	7401 96 8		240	5099895	7404 40 8		394	5101642	7404 92 4		291
5483267	7400 42 0		216	5093848	7401 97 2		240	5099901	7404 41 2		394	5101680	7404 92 8		291
5483274	7400 42 2		216	5093879	7401 97 6		240	5099932	7404 41 6		388	5101697	7404 93 2		291
5434856	7400 43 1		218	5093886	7401 98 0		240	5099956	7404 42 4		387	5101703	7404 93 6		291
5431220	7400 45 5		215	5093893	7401 98 4		240	5099963	7404 42 8		388	5101741	7404 94 0		291
5431251	7400 45 9		215	5093909	7401 98 8		240	5100003	7404 43 6		388	5101758	7404 94 4		291
5431268	7400 46 3		215	5093930	7401 99 2		240	5100010	7404 44 0		387	5101765	7404 94 8		291
5431275	7400 46 7		215	5093947	7401 99 6		240	5100027	7404 44 4		388	5101819	7404 95 6		292
5431282	7400 47 1		215			€/vnt.		5100072	7404 45 6		388	5101826	7404 96 0		292
5431329	7400 47 5		216	5093954	7401 99 7		243	5100089	7404 46 0		388	5101864	7404 96 4		292
5431336	7400 47 9		216			€/m		5100126	7404 46 8		388	5101888	7404 97 2		292
5431343	7400 48 3		216					5100133	7404 47 2		388	5101925	7404 97 6		292
5431350	7400 48 7		220	5093992	7402 00 0		240	5100140	7404 47 6		388	5101932	7404 98 0		292
5431367	7400 49 1		220	5094005	7402 00 4		240	5100171	7404 48 0		388	5101949	7404 98 4		292
5431374	7400 49 5		220	5094012	7402 00 8		240	5100263	7404 50 8		388	5101987	7404 98 8		292
5431381	7400 50 1		215			€/vnt.		5100294	7404 51 2		389	5101994	7404 99 2		291
5620938	7400 50 2		219	5094067	7402 04 0		244	5100355	7404 52 8		388	5102007	7404 99 6		291
5431398	7400 50 5		219	5094081	7402 04 8		244	5100362	7404 53 2		389				
5431404	7400 50 9		219	5094128	7402 05 6		244	5100379	7404 53 6		389	5102045	7405 00 0		291
5431435	7400 51 3		219	5094142	7402 06 4		244	5100386	7404 54 0		389	5102052	7405 00 4		291
5431442	7400 51 7		219	5094173	7402 06 8		244	5100492	7404 56 8		388	5102069	7405 00 8		291
5431459	7400 52 1		220			€/m		5100508	7404 57 2		388	5102106	7405 01 2		291
5431466	7400 52 5		220					5681526	7404 63 0		387	5674436	7405 03 7		264
5431497	7400 52 9		220	5699545	7403 81 0		248	5681533	7404 63 2		387	5674443	7405 03 9		264
5431503	7400 53 3		219	5699552	7403 81 5		248	5681540	7404 63 4		387	5674450	7405 04 7		264
5483311	7400 53 4		220			€/vnt.		5681557	7404 63 6		387	5674467	7405 04 9		264
5483328	7400 53 5		220	5699569	7403 82 0		248	5681564	7404 63 8		387	5681373	7405 05 0		302
5431510	7400 53 7		220	5699576	7403 82 5		248			€/m		5681380	7405 05 2		302
5483335	7400 53 8		220	5699583	7403 83 0		248	5100676	7404 70 0		290	5681397	7405 05 4		302
5483342	7400 53 9		220	5699590	7403 83 5		248	5100683	7404 70 4		290	5102113	7405 10 0		300
5431527	7400 54 1		220			€/m		5100720	7404 70 8		290	5102120	7405 10 4		300
5483359	7400 54 2		220	5699606	7403 84 0		249	5100737	7404 71 2		290	5102168	7405 10 8		300
5483366	7400 54 3		220			€/vnt.		5100744	7404 71 6		290	5102175	7405 11 2		300
5431558	7400 54 5		220	5699637	7403 84 5		249	5100782	7404 72 0		290	5102182	7405 11 6		300
5431565	7400 54 9		219	5699699	7403 85 0		249			€/vnt.		5102229	7405 12 0		300
5434900	7400 55 9		221	5699705	7403 85 5		249	5100799	7404 75 0		293	5102236	7405 12 4		300
5431572	7400 57 3		214	5699712	7403 86 0		249	5100805	7404 75 4		293	5102243	7405 12 8		300
5431589	7400 57 7		218	5699729	7403 87 0		250	5100843	7404 75 8		293	5102410	7405 16 4		300
5431619	7400 58 9		214			€/m		5100850	7404 76 2		293	5102427	7405 16 8		300
5431626	7400 59 7		218	5098515	7403 90 0		270	5100867	7404 76 6		293	5102465	7405 17 2		300
5090243	7400 60 0		277	5098522	7403 90 4		272	5100904	7404 77 0		293	5102472	7405 17 6		300
5434894	7400 61 3		214	5098553	7403 90 8		274	5100911	7404 77 4		293	5102533	7405 18 8		301
5090304	7400 62 0		206	5098560	7403 91 2		270	5100928	7404 77 8		293	5102540	7405 19 2		300
5090335	7400 62 4		208	5098577	7403 91 6		272	5100966	7404 78 2		293	5102588	7405 19 6		300
5090342	7400 62 8		210	5098584	7403 92 0		274	5100973	7404 78 6		293	5102595	7405 20 0		300
5090359	7400 63 2		206	5098614	7403 92 2		272	5100980	7404 79 0		293	5102601	7405 20 4		300
5090366	7400 63 6		208	5098621	7403 92 4		274	5101024	7404 79 4		293	5102649	7405 20 8		300
5090397	7400 64 0		210	5098638	7403 92 8		270	5149583	7404 79 8		292	5102847	7405 26 0		301
5090403	7400 64 4		207	5098645	7403 93 2		272	5149613	7404 80 2		292	5102885	7405 26 4		301
5090410	7400 64 8		209	5098676	7403 93 6		274			€/m		5102892	7405 26 8		301
5090427	7400 65 2		211	5098683	7403 94 0		270	5101031	7404 80 6		293	5102908	7405 27 2		301
5090458	7400 65 6		207	5098690	7403 94 4		272			€/vnt.		5103066	7405 30 0		301
5090465	7400 66 0		209	5098706	7403 94 8		274	5101048	7404 81 0		293	5103073	7405 30 4		301
5090472	7400 66 4		211	5098737	7403 95 2		270			€/m		5103080	7405 30 8		301
5090489	7400 66 8		270	5098744	7403 95 6		272	5101086	7404 81 4		296	5103110	7405 31 2		301
5090519	7400 67 2		272	5098751	7403 96 0		274	5101093	7404 81 6		290	5103127	7405 31 6		301
5090526	7400 67 6		274	5098768	7403 96 4		272	5101109	7404 82 0		290	5103134	7405 32 0		301
5090694	7400 74 0		320	5098799	7403 96 8		274	5101147	7404 82 4		290	5103424	7405 38 0		302
5090700	7400 74 4		320	5098805	7403 97 2		270			€/vnt.		5103431	7405 38 4		302
5090717	7400 74 8		320	5098812	7403 97 6		272	5101154	7404 82 8		295	5103684	7405 43 6		305
5090724	7400 75 2		320			€/vnt.		5101161	7404 83 2		295	5103721	7405 44 0		305
5090755	7400 75 6		320	5098829	7403 98 0		206	5101208	7404 83 6		295	5103738	7405 44 4		305
5090762	7400 76 0		320	5098850	7403 98 4		208								

# Sąrašas pagal numerius

EAN numerio sandara: šalies kodas 40

gamintojo kodas 1219 (galioja art. numeriams, kurie prasideda 0: 1010)

individuales EAN-C 5647589

EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Pusla	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Pusla	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Pusla	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Pusla
		€/vnt.				€/vnt.				€/vnt.				€/vnt.	
5103912	7405 47 8		306	5106661	7406 08 0		340	5108535	7406 47 8		342	5109969	7406 94 8		336
5103929	7405 48 2		306	5106678	7406 08 4		340	5108542	7406 48 2		323	5109976	7406 95 2		336
5103967	7405 48 6		306	5106722	7406 09 2		340	5108573	7406 48 6		323	5110101	7406 99 2		373
5104094	7405 51 2		306	5106739	7406 09 6		341	5108634	7406 50 2		319	5110132	7406 99 6		373
5104100	7405 51 6		306	5106746	7406 10 0		341	5108641	7406 50 6		319				
5104148	7405 52 0		306	5106784	7406 10 4		341	5108658	7406 51 0		319	5110149	7407 00 0		373
5104155	7405 52 4		306	5106807	7406 11 2		341	5108719	7406 52 6		319	5110156	7407 00 4		373
5104162	7405 52 8		306	5106845	7406 11 6		341	5108726	7406 53 0		319	5110194	7407 01 2		374
5104209	7405 53 2		306	5106852	7406 12 0		341	5108757	7406 53 4		319	5110200	7407 01 6		374
5104216	7405 53 6		306	5106869	7406 12 4		341	5108764	7406 53 8		318	5110217	7407 02 0		374
5104223	7405 54 0		306	5106913	7406 13 2		341	5108771	7406 54 2		318	5110224	7407 02 4		374
5104261	7405 54 4		306	5107026	7406 15 2		319	5108788	7406 54 6		318	5110255	7407 02 8		374
5104285	7405 55 2		305	5107033	7406 15 6		319	5108795	7406 55 0		318	5110262	7407 03 2		374
5104322	7405 55 6		305	5107040	7406 16 0		319	5108801	7406 55 4		318	5110279	7407 03 6		374
5104339	7405 56 0		305	5107088	7406 16 4		319	5108818	7406 55 8		318	5110286	7407 04 0		374
5104384	7405 56 8		305	5107095	7406 16 8		319	5108825	7406 56 2		321	5110323	7407 04 8		277
5104391	7405 57 2		305	5107101	7406 17 2		319	5108863	7406 56 6		321	5110330	7407 05 2		254
5104407	7405 57 6		305	5107149	7406 17 6		319	5108870	7406 57 0		321	5110446	7407 07 6		221
5104445	7405 58 0		306	5107156	7406 18 0		319	5108887	7406 57 4		321	5110736	7407 15 2		221
5104452	7405 58 4		379	5107262	7406 20 0		319	5108924	7406 57 8		322	5110743	7407 15 6		221
5104506	7405 59 2		380	5107279	7406 20 4		319	5108931	7406 58 2		322	5110798	7407 16 0		221
5104513	7405 59 6		378	5107286	7406 20 8		319	5109006	7406 59 8		321	5110804	7407 16 4		221
5104636	7405 62 0		379	5107323	7406 21 2		319	5109051	7406 60 2		321	5110811	7407 16 8		221
5104681	7405 62 8		380	5107330	7406 21 6		319	5109068	7406 60 6		324	5110828	7407 17 2		221
5104698	7405 63 2		378	5107347	7406 22 0		319	5109075	7406 61 0		324	5110842	7407 18 0		221
5104759	7405 64 4		379	5107385	7406 22 4		319	5109082	7406 61 4		323	5110859	7407 18 4		307
5104810	7405 65 6		380	5107392	7406 22 8		319	5109112	7406 61 8		323	5110866	7407 18 8		307
5104827	7405 66 0		378	5107408	7406 23 2		322	5109136	7406 62 6		324	5110873	7407 19 2		307
5104926	7405 67 6		379	5107446	7406 23 6		322	5109143	7406 63 0		324	5110880	7407 19 6		307
5104988	7405 68 8		379	5107453	7406 24 0		322	5109174	7406 63 4		324	5110941	7407 21 2		307
5105053	7405 70 8		378	5107460	7406 24 4		322	5109181	7406 63 8		324	5110958	7407 21 6		307
5385721	7405 72 1		378	5483397	7406 24 5		344	5109204	7406 64 6		324	5110972	7407 22 4		348
5385738	7405 72 2		379	5483403	7406 24 6		344	5109235	7406 65 0		324	5111009	7407 22 8		348
5416029	7405 72 3		380	5107507	7406 24 8		322	5109242	7406 65 4		324	5111016	7407 23 2		253
5105169	7405 73 2		309	5107514	7406 25 2		322	5109259	7406 65 8		324	5111030	7407 24 0		253
5105176	7405 73 6		309	5107521	7406 25 6		322	5525219	7406 68 0		304	5111078	7407 24 8		253
5105183	7405 74 0		309	5107569	7406 26 0		322	5525226	7406 68 2		304	5111092	7407 25 6		254
5105220	7405 74 4		309	5483410	7406 26 1		344	5525233	7406 68 4		304	5111139	7407 26 4		253
5105237	7405 74 8		309	5483427	7406 26 2		344	5525240	7406 69 0		304	5111146	7407 26 8		253
5105244	7405 75 2		309	5107637	7406 27 6		325	5525288	7406 69 2		304	5111153	7407 27 2		254
5105282	7405 75 6		309	5107644	7406 28 0		325	5525295	7406 69 4		304	5111191	7407 28 0		254
5105299	7405 76 0		309	5107699	7406 28 8		342	5109310	7406 71 2		303	5111214	7407 28 8		348
5105305	7405 76 4		309	5107705	7406 29 2		342	5109327	7406 71 6		303	5111245	7407 29 2		348
5105343	7405 76 8		309	5107743	7406 29 6		324	5109358	7406 72 0		303	5111290	7407 30 0		349
5105350	7405 77 2		309	5107750	7406 30 0		324	5109426	7406 74 0		303	5111344	7407 30 8		348
5105367	7405 77 6		309	5107767	7406 30 4		325	5109433	7406 74 4		303	5111351	7407 31 2		349
5105404	7405 78 0		309	5107798	7406 30 8		325	5109440	7406 74 8		303	5111412	7407 32 4		253
5105411	7405 78 4		309	5107804	7406 31 2		342	5109471	7406 75 2		303	5111429	7407 32 8		349
5105640	7405 84 4		318	5107811	7406 31 6		342	5109488	7406 75 6		303	5111450	7407 33 2		350
5105657	7405 84 8		318	5107828	7406 32 0		325	5109495	7406 76 0		303	5111467	7407 33 6		253
5105664	7405 85 2		318	5107866	7406 32 4		325	5109501	7406 76 4		303	5111481	7407 34 4		254
5105695	7405 85 6		318	5107873	7406 32 8		325	5109532	7406 76 8		303	5111528	7407 35 2		254
5105725	7405 86 8		318	5107880	7406 33 2		325	5109549	7406 77 2		308	5111542	7407 36 0		253
5105756	7405 87 2		318	5107989	7406 34 8		342	5109556	7406 77 6		308	5111801	7407 42 4		352
5105763	7405 87 6		318	5107996	7406 35 2		342	5109563	7406 78 0		308	5112280	7407 53 6		302
5105770	7405 88 0		318	5108009	7406 35 6		325	5109594	7406 78 4		308	5112419	7407 56 4		309
5105824	7405 89 2		340	5108047	7406 36 0		325	5109600	7406 78 8		308	5112426	7407 56 8		307
5105831	7405 89 6		340	5108054	7406 36 4		321	5109617	7406 79 2		308	5112433	7407 58 0		352
5105848	7405 90 0		340	5108061	7406 36 8		321	5109624	7406 79 6		308	5112440	7407 58 4		352
5105886	7405 90 8		340	5108108	7406 37 0		321	5109655	7406 80 0		308	5112457	7407 58 8		357
5105893	7405 91 2		340	5108115	7406 37 4		321	5109679	7406 80 8		308	5112464	7407 59 2		357
5105909	7405 91 6		340	5483458	7406 37 5		344	5109686	7406 81 2		308	5372486	7407 62 0		381
5105930	7405 92 0		340	5483465	7406 37 6		344	5109716	7406 81 6		308	5372523	7407 62 2		381
5105954	7405 92 8		340	5108122	7406 37 8		321	5109723	7406 82 0		308	5372530	7407 62 4		381
5105961	7405 93 2		340	5108160	7406 38 2		321	5109730	7406 82 4		308	5372547	7407 62 6		381
5105992	7405 93 6		340	5108177	7406 38 6		321	5436669	7406 83 4		303	5695646	7407 62 8		381
5106005	7405 94 0		340	5108184	7406 39 0		321	5436676	7406 83 6		303	5112594	7407 63 4		381
5106029	7405 94 8		340	5483472	7406 39 1		344	5436683	7406 83 8		303	5112617	7407 64 2		320
5106050	7405 95 2		340	5483489	7406 39 2		344	5436713	7406 84 0		303	5112624	7407 64 6		320
5106067	7405 95 6		340	5108221	7406 39 4		322	5436720	7406 84 4		303	5112655	7407 65 0		341
5106074	7405 96 0		340	5108238	7406 39 8		322	5436737	7406 84 6		303	5112662	7407 65 4		341
5106111	7405 96 8		340	5108290	7406 41 4		323	5426080	7406 85 0		335	5112679	7407 65 8		357
				5108306	7406 41 8		323	5426097	7406 85 1		335	5112686	7407 66 2		357
5106258	7406 00 0		318	5108337	7406 42 2		342	5426103	7406 85 2		335	5450771	7407 66 3		358
5106265	7406 00 4		318	5108344	7406 42 6		342	5426110	7406 85 3		335	5450788	7407 66 5		358
5106302	7406 00 8		318	5108351	7406 43 0		323	5426127	7406 85 4		335	5450825	7407 66 7		358
51063															

Sąrašas pagal numerius

EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Pusla	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Pusla	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Pusla	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Pusla
		€/vnt.				€/vnt.				€/vnt.				€/vnt.	
5415978	7407 79 0		355	5115687	7408 43 6		364	5431886	7410 16 0		221	5651475	7423 97 8		241
5113133	7407 79 2		355	5115724	7408 44 0		364	5473282	7410 16 2		214	5651482	7423 98 0		241
5113140	7407 79 6		355	5115731	7408 44 4		364	5473299	7410 16 4		218	5651512	7423 98 2		241
5623489	7407 79 8		356	5115748	7408 44 8		364	5473305	7410 16 6		218	5651529	7423 98 4		241
5113157	7407 80 0		355	5115786	7408 45 2		364	5431916	7410 16 8		341	5651536	7423 98 6		241
5113164	7407 80 4		356	5115793	7408 45 6		364	5431923	7410 17 2		341	5651543	7423 98 8		241
5113195	7407 80 8		356	5115809	7408 45 8		364	5431930	7410 17 6		341				
5113201	7407 81 2		356	5115847	7408 46 0		364	5431947	7410 18 0		341			€/m	
5113218	7407 81 6		356	5115854	7408 46 4		364	5682134	7410 18 6		341	5242925	7424 00 0		226
5455806	7407 81 7		356	5115861	7408 47 0		364	5431954	7410 20 0		327	5242932	7424 00 2		226
5688624	7407 81 8		356	5115908	7408 47 4		364	5431961	7410 20 4		327	5242949	7424 00 4		226
5113225	7407 82 0		354	5115915	7408 47 8		364	5431978	7410 20 9		327	5242987	7424 00 6		226
5113256	7407 82 4		354	5115922	7408 48 2		365	5431985	7410 21 3		327	5242994	7424 00 8		226
5113263	7407 82 8		355	5115960	7408 48 6		365	5431992	7410 21 8		327	5243007	7424 02 0		226
5113270	7407 83 2		355	5115977	7408 49 0		365	5432005	7410 22 2		327	5243045	7424 02 2		226
5417965	7407 83 3		355	5115984	7408 49 4		363	5432012	7410 22 7		327	5243052	7424 02 4		226
5113287	7407 83 6		354	5116028	7408 49 8		363	5432029	7410 23 1		327	5243069	7424 02 6		226
5113294	7407 84 0		354	5116035	7408 50 2		310	5432036	7410 24 6		327	5243106	7424 02 8		226
5113300	7407 84 4		354	5116042	7408 50 6		310	5432043	7410 25 0		327	5243113	7424 04 0		226
5626855	7407 84 6		376	5116080	7408 51 0		334	5432050	7410 25 5		328	5243120	7424 04 2		226
5626862	7407 84 7		376	5116097	7408 51 4		334	5432067	7410 25 9		328	5243168	7424 04 4		226
5626879	7407 84 8		376	5116103	7408 51 8		334	5432098	7410 26 4		328	5243175	7424 04 6		226
5626886	7407 84 9		376	5116141	7408 52 2		334	5432104	7410 26 8		328	5243182	7424 04 8		226
5626893	7407 85 0		376	5116158	7408 52 6		334	5432111	7410 27 3		328	5243229	7424 06 0		226
5437154	7407 86 0		302	5116165	7408 53 0		334	5432128	7410 27 7		328	5243236	7424 06 2		226
5437161	7407 86 2		302	5116202	7408 53 4		334	5432135	7410 29 2		328	5243243	7424 06 4		226
5437192	7407 86 4		382	5116271	7408 55 0		308	5432142	7410 29 6		328	5243274	7424 06 6		226
5438694	7407 89 4		374	5116288	7408 55 4		380	5432159	7410 30 1		328	5243281	7424 06 8		226
5438700	7407 89 6		374	5116325	7408 55 8		380	5432166	7410 30 5		328	5243298	7424 08 0		227
5438717	7407 89 8		374	5116332	7408 56 2		380	5432173	7410 31 0		329	5243304	7424 08 2		227
5113645	7407 97 6		334	5116349	7408 56 6		372	5432180	7410 31 4		329	5243335	7424 08 4		227
5113676	7407 98 0		334	5116387	7408 57 0		372	5432210	7410 31 9		329	5243342	7424 08 6		227
5113683	7407 98 4		334	5116400	7408 57 8		372	5432227	7410 32 3		329	5243359	7424 08 8		227
5113690	7407 98 8		334	5116448	7408 58 2		372	5432234	7410 33 8		330	5243366	7424 10 0		227
5113706	7407 99 2		334	5116462	7408 59 0		372	5432241	7410 34 2		330	5243397	7424 10 2		227
5113737	7407 99 6		334	5116509	7408 59 4		372	5432289	7410 34 7		330	5243403	7424 10 4		227
				5116523	7408 60 2		372	5432296	7410 35 1		330	5243410	7424 10 6		227
5113812	7408 02 0		373	5116578	7408 61 0		375	5432302	7410 35 6		330	5243427	7424 10 8		227
5113829	7408 02 4		373	5116585	7408 61 4		375	5432319	7410 36 0		330	5243458	7424 12 0		227
5113850	7408 02 8		373	5116615	7408 61 8		375	5432326	7410 36 5		330	5243465	7424 12 2		227
5113867	7408 03 2		373	5116639	7408 62 6		335	5432333	7410 36 9		330	5243472	7424 12 4		227
5113881	7408 04 0		373	5116646	7408 63 0		245	5432340	7410 37 4		330	5243489	7424 12 6		227
5113911	7408 04 4		373	5116677	7408 63 4		245	5432357	7410 37 9		330	5243519	7424 14 0		227
5113928	7408 04 8		373	5116684	7408 63 8		375	5432364	7410 38 4		330	5243526	7424 14 2		227
5113935	7408 05 2		373	5116691	7408 64 2		375	5432395	7410 38 8		330	5243533	7424 14 4		227
5113942	7408 05 6		373	5116707	7408 64 6		375	5432425	7410 41 2		331	5243540	7424 14 6		227
5113973	7408 06 0		373	5116745	7408 65 0		351	5432456	7410 41 6		331	5243571	7424 16 2		228
5113980	7408 06 4		373	5674498	7408 67 0		264	5432463	7410 42 1		331	5243588	7424 16 4		228
5114055	7408 08 4		271	5674504	7408 67 2		264	5432470	7410 42 5		331	5243595	7424 16 6		228
5114062	7408 08 8		368	5674511	7408 68 0		264	5432487	7410 43 0		331	5243601	7424 18 2		228
5114109	7408 09 6		366	5674528	7408 68 2		264	5432517	7410 43 4		331	5243632	7424 18 4		228
5114116	7408 10 0		366	5674566	7408 69 3		265	5432524	7410 43 9		331	5243649	7424 18 6		228
5114154	7408 10 8		366	5693468	7408 70 1		265	5432531	7410 44 3		331	5243656	7424 20 0		228
5114178	7408 11 6		366	5693475	7408 70 3		265	5432548	7410 44 8		331	5243663	7424 20 2		228
5114215	7408 12 4		366	5693482	7408 70 5		265	5432579	7410 45 2		331	5243670	7424 20 4		228
5114239	7408 13 2		366	5693499	7408 70 7		265	5432586	7410 46 7		332	5243687	7424 22 0		228
5114277	7408 14 0		366	5693505	7408 70 9		265	5432593	7410 47 1		332	5243694	7424 22 2		228
5114291	7408 14 8		367					5432609	7410 47 6		332	5243700	7424 22 4		228
5114338	7408 15 6		367	5430964	7410 03 0		213	5432630	7410 48 0		332	5243717	7424 24 0		229
5114352	7408 16 4		367	5475507	7410 03 1		213	5432647	7410 48 5		332	5243724	7424 24 2		229
5114390	7408 17 2		367	5431633	7410 03 4		217	5432654	7410 48 9		332	5243755	7424 24 6		229
5114413	7408 18 0		367	5475545	7410 03 5		217	5432661	7410 49 4		332	5243762	7424 26 0		229
5114437	7408 18 8		367	5431640	7410 04 3		213	5432708	7410 49 8		332	5243779	7424 26 2		229
5114451	7408 19 6		367	5431671	7410 04 7		217	5432715	7410 50 3		332	5243786	7424 26 4		229
5114536	7408 20 4		367	5431688	7410 05 2		213	5432722	7410 50 7		332			€/vnt.	
5114543	7408 20 8		368	5431695	7410 05 6		217	5432739	7410 51 2		333	5243816	7424 28 0		241
5114604	7408 22 0		362	5678724	7410 06 0		263	5432746	7410 51 6		333	5243823	7424 28 2		241
5114659	7408 22 8		362	5678762	7410 06 2		263	5432753	7410 54 0		329	5243830	7424 28 4		241
5114703	7408 23 6		362	5678779	7410 06 4		263	5432760	7410 54 4		329	5243847	7424 28 6		241
5114727	7408 24 4		362	5431701	7410 07 9		213								

# Sąrašas pagal numerius


EAN numerio sandara: šalies kodas 40

gamintojo kodas 1219 (galioja art. numeriams, kurie prasideda 0: 1010)

individualus EAN-C 5647589

EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Pusla	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Pusla
5244127	7424 40 0	€/m	233	5245155	7424 88 4	€/vnt.	238
5244134	7424 40 2		233	5245162	7424 88 6		239
5244141	7424 40 4		233	5245179	7424 90 0		238
5244172	7424 40 6		233	5245186	7424 90 2		238
5244189	7424 40 8		233	5245193	7424 90 4		239
5244196	7424 42 0		233	5245209	7424 90 6		239
5244202	7424 42 2		233	5245216	7424 92 0		238
5244233	7424 42 4		233	5245223	7424 92 2		238
5244240	7424 42 6		233	5245230	7424 92 4		239
5244257	7424 42 8		233	5245247	7424 92 6		239
5244264	7424 44 0		233	5245254	7424 94 0		240
5244295	7424 44 2		233	5245261	7424 94 2		240
5244301	7424 44 4		233	5246428	7424 94 4		240
5244318	7424 44 6		233	5245278	7424 96 0		240
5244325	7424 45 8		233	5245285	7424 96 2		240
5244356	7424 46 0		233	5245292	7424 96 4		240
5244363	7424 46 2		233	5245308	7424 98 0		240
5244370	7424 46 4		233	5245315	7424 98 2		240
5244387	7424 46 6		233	5245322	7424 98 4		240
5244417	7424 46 8		233	5245339	7424 99 0		232
5244424	7424 48 0		234	5245346	7424 99 2		232
5244431	7424 48 2		234				
5244448	7424 48 4		234	5245353	7425 00 6		243
5244455	7424 48 6		234	5245360	7425 00 8		243
5244462	7424 48 8		234	5245377	7425 02 0		243
5244479	7424 50 0		234	5254744	7425 02 2		243
5244486	7424 50 2		234	5254751	7425 02 4		243
5244493	7424 50 4		234	5245384	7425 02 6		243
5244509	7424 50 6		234	5245391	7425 02 8		243
5244516	7424 50 8		234	5245407	7425 04 6		243
5244523	7424 52 0	234	5245414	7425 04 8	243		
5244530	7424 52 2	234	5245421	7425 06 4	244		
5244547	7424 52 4	234	5245438	7425 06 6	244		
5244554	7424 52 6	234	5245445	7425 08 4	244		
5244561	7424 52 8	234	5245452	7425 08 6	244		
5244578	7424 54 0	234	5245469	7425 10 2	244		
5244585	7424 54 2	234	5245476	7425 10 4	244		
5244592	7424 54 4	234	5245483	7425 12 2	245		
5244608	7424 54 6	234	5245490	7425 12 4	245		
5244615	7424 54 8	234	5245506	7425 14 0	242		
5244622	7424 56 0	235	5245513	7425 30 0	243		
5244639	7424 56 2	235	5245520	7425 31 0	243		
5244646	7424 56 4	235	5245537	7425 32 0	243		
5244653	7424 56 6	235	5245544	7425 33 0	243		
5244660	7424 56 8	235	5245551	7425 34 0	243		
5244677	7424 60 0	235	5246435	7425 60 0	394		
5244684	7424 60 2	235	5434757	7425 97 0	242		
5244691	7424 60 4	235	5434764	7425 97 2	242		
5244707	7424 60 6	235	5434795	7425 97 4	242		
5244714	7424 62 0	235					
5244721	7424 62 2	235	5246121	7427 00 0	383		
5244738	7424 62 4	235	5246183	7427 00 6	383		
5244745	7424 62 6	235	5710837	7427 03 1	383		
5244752	7424 66 2	235	5710844	7427 03 7	383		
5244769	7424 66 4	235					
5244776	7424 66 6	235	5299363	7428 45 0	334		
5244783	7424 68 2	236	5301851	7428 50 0	212		
5244790	7424 68 4	236					
5244806	7424 68 6	236	5417064	7429 13 1	353		
5244837	7424 70 0	236	5417095	7429 13 5	254		
5244844	7424 70 2	236	5417101	7429 13 9	254		
5244851	7424 70 4	236	5303664	7429 15 0	352		
5244868	7424 72 0	236	5303701	7429 15 4	352		
5244899	7424 72 2	236	5303718	7429 16 0	352		
5244905	7424 72 4	236	5303725	7429 16 2	352		
5244912	7424 74 0	236	5303763	7429 16 4	353		
5244929	7424 74 2	236	5303770	7429 17 0	353		
5244950	7424 74 4	236					
5244967	7424 76 0	237					
5244974	7424 76 2	237					
5244981	7424 76 4	237					
5245018	7424 78 0	237					
5245025	7424 78 2	237					
5245032	7424 78 4	237					
5245049	7424 80 0	237					
5245070	7424 80 2	237					
5245087	7424 80 4	237					
5651574	7424 82 1	€/vnt.	241				
5245100	7424 82 2		€/m	242			
5245117	7424 84 0	€/vnt.		232			
5245124	7424 84 2		232				
5245131	7424 84 4		232				
5245148	7424 84 6		232				

08\_UFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / It / 02/11/2011 / LLEExport\_01147



# Tipų sąrašas

EAN numerio sandara: šalies kodas 40

gamintojo kodas 1219 (galiąja art. numeriams, kurie prasideda 0: 1010)

individualus EAN-C 5647589

Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi	Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi
8AWR	/ vnt. / G	5149101	6288 70 4	€/vnt.	221	AIKF AEA 15040	800 150/ vnt. / F	5101451	7404 88 6	€/vnt.	291
8AWR	/ vnt. / G	5149101	6288 70 4		243	AIKF AEA 20040	800 200/ vnt. / F	5101468	7404 89 0		291
8AWR	/ vnt. / G	5149101	6288 70 4		249	AIKF AEA 20070	800 200/ vnt. / F	5101505	7404 89 4		291
8AWR	/ vnt. / G	5149101	6288 70 4		290	AIKF AEA 25040	800 250/ vnt. / F	5101512	7404 89 8		291
8AWR	/ vnt. / G	5149101	6288 70 4		294	AIKF AEA 25070	800 250/ vnt. / F	5101529	7404 90 2		291
						AIKF AEA 35075	800 350/ vnt. / F	5101567	7404 90 6		291
						AIKF D 15040	800 150/ vnt. / F	5101574	7404 91 0		291
				€/100 vnt.		AIKF D 15040T150	800 150/ vnt. / F	5101581	7404 91 4		291
903 RB 15	15 10/ vnt.	5851059	3105 01 6		212	AIKF D 20040	800 200/ vnt. / F	5101628	7404 91 6		291
903 RB 18	18 10/ vnt.	5851110	3105 02 4		212	AIKF D 20040T150	800 200/ vnt. / F	5101635	7404 92 0		291
903 RB 22	22 10/ vnt.	5851172	3105 03 2		212	AIKF D 20040T200	800 200/ vnt. / F	5101642	7404 92 4		291
						AIKF D 20070	800 200/ vnt. / F	5101680	7404 92 8		291
910 SD 6X35	635/ PA	5669197	2351 05 6		212	AIKF D 25040	800 250/ vnt. / F	5101697	7404 93 2		291
910 SD 6X40	640/ PA	5229513	2351 06 4		212	AIKF D 25040T150	800 250/ vnt. / F	5101703	7404 93 6		291
						AIKF D 25040T250	800 250/ vnt. / F	5101741	7404 94 0		291
				€/vnt.		AIKF D 25070	800 250/ vnt. / F	5101758	7404 94 4		291
915 RBS M4	12/ vnt.	5851417	3031 50 0		212	AIKF D 35075	800 350/ vnt. / F	5101765	7404 94 8		291
						AIKF DAT 15040	800 150/ vnt. / F	5101819	7404 95 6		292
						AIKF DAT 20040	800 200/ vnt. / F	5101826	7404 96 0		292
ADP-B RW0.5	vaiskiai balta	6117550	6117 41 4		403	AIKF DAT 25040	800 250/ vnt. / F	5101864	7404 96 4		292
ADP-B RW1	vaiskiai balta	6117499	6117 40 6		403	AIKF DG2 2 2007	800 200/ vnt. / F	5149583	7404 79 8		292
						AIKF DG2 2 2507	800 250/ vnt. / F	5149613	7404 80 2		292
						AIKF DG2 20070	800 200/ vnt. / F	5101888	7404 97 2		292
AGB2 0.7 1W1ORS		5099932	7404 41 6		388	AIKF DG2 25070	800 250/ vnt. / F	5101925	7404 97 6		292
AGB2 0.7 2W1OR		5099956	7404 42 4		387	AIKF DG4 35075	400 350/ vnt. / F	5101932	7404 98 0		292
AGB2 0.7 2W1ORS		5099963	7404 42 8		388	AIKF DG6 35075	400 350/ vnt. / F	5101949	7404 98 4		292
AGB2 1 1W1ORS2.5		5100003	7404 43 6		388	AIKF DG9 35075	400 350/ vnt. / F	5101987	7404 98 8		292
AGB2 1 2W1OR2.5		5100010	7404 44 0		387	AIKF IAE 25070	800 250/ vnt. / F	5101994	7404 99 2		291
AGB2 1 2W1ORS2.5		5100027	7404 44 4		388	AIKF IEA 15040	800 150/ vnt. / F	5102007	7404 99 6		291
AGB2H1 1W1ORS		5100072	7404 45 6		388	AIKF IEA 20040	800 200/ vnt. / F	5102045	7405 00 0		291
AGB2H1 1W1ORS2.5		5100089	7404 46 0		388	AIKF IEA 20070	800 200/ vnt. / F	5102052	7405 00 4		291
AGB2H1 2W1OR		5100126	7404 46 8		388	AIKF IEA 25040	800 250/ vnt. / F	5102069	7405 00 8		291
AGB2H1 2W1OR2.5		5100133	7404 47 2		388	AIKF IEA 35075	800 350/ vnt. / F	5102106	7405 01 2		291
AGB2H1 2W1ORS		5100140	7404 47 6		388					€/m	
AGB2H1 2W1ORS2.5		5100171	7404 48 0		388	AIKF SP	2400/ Aliuminis	5101031	7404 80 6		293
AGB3 0.7 3W1OR		5100263	7404 50 8		388	AIKU 15040	150 2400/ vnt. / F	5100676	7404 70 0		290
AGB3 0.7 3W1ORS		5100294	7404 51 2		389	AIKU 20040	200 2400/ vnt. / F	5100683	7404 70 4		290
AGB3 1 3W1OR2.5		5100355	7404 52 8		388	AIKU 20070	200 2400/ vnt. / F	5100720	7404 70 8		290
AGB3 1 3W1ORS2.5		5100362	7404 53 2		389	AIKU 25040	250 2400/ vnt. / F	5100737	7404 71 2		290
AGB3H1 2W1ORS		5100379	7404 53 6		389	AIKU 25070	250 2400/ vnt. / F	5100744	7404 71 6		290
AGB3H1 2W1ORS2.5		5100386	7404 54 0		389	AIKU 35075	350 2400/ vnt. / F	5100782	7404 72 0		290
AGB3H1 3W1OR		5100492	7404 56 8		388					€/vnt.	
AGB3H1 3W1OR2.5		5100508	7404 57 2		388						
				€/m		AMT3 2WSVCG		5681526	7404 63 0		387
						AMT3 3WSVCG		5681533	7404 63 2		387
AIK 6TW 40	2400/ vnt. / FS	5101109	7404 82 0		290						
AIK 6TW 40	2400/ vnt. / FS	5101109	7404 82 0		294	AMT4 2WS2ORVCG		5681557	7404 63 6		387
AIK 6TW 70	2400/ vnt. / FS	5101147	7404 82 4		290	AMT4 2WS2ORVCGS		5681564	7404 63 8		387
				€/vnt.		AMT4 4WSVCG		5681540	7404 63 4		387
AIK ESL 15040	150 187/ vnt. / F	5100799	7404 75 0		293						
AIK ESL 20040	200 237/ vnt. / F	5100805	7404 75 4		293						
AIK ESL 20070	200 266/ vnt. / F	5100843	7404 75 8		293	ANT-2D RW1	vaiskiai balta	5675167	6117 38 7		401
AIK ESL 25040	250 287/ vnt. / F	5100850	7404 76 2		293	ANT-2E RW1	vaiskiai balta	5675112	6117 38 1		401
AIK ESL 25070	250 316/ vnt. / F	5100867	7404 76 6		293	ANT-3E RW1	vaiskiai balta	5675211	6117 39 3		402
AIK ESL 35075	350 421/ vnt. / F	5100904	7404 77 0		293						
AIK ESR 15040	150 187/ vnt. / F	5100911	7404 77 4		293						
AIK ESR 20040	200 237/ vnt. / F	5100928	7404 77 8		293	AR80 24	86/ AIG	5109891	7406 92 8		372
AIK ESR 20070	200 266/ vnt. / F	5100966	7404 78 2		293						
AIK ESR 25040	250 287/ vnt. / F	5100973	7404 78 6		293	AS 4	/ vnt. / FS	5109969	7406 94 8		336
AIK ESR 25070	250 316/ vnt. / F	5100980	7404 79 0		293						
AIK ESR 35075	350 421/ vnt. / F	5101024	7404 79 4		293	AS 9	/ vnt. / FS	5109976	7406 95 2		336
AIK SP K	100/ Aliuminis	5101048	7404 81 0		293						
AIK SP K	100/ Aliuminis	5101048	7404 81 0		296	ASH250-3 165220	330 80/ vnt. / FS	5431855	7410 14 6		214
				€/m		ASH250-3 215270	330 80/ vnt. / FS	5473275	7410 15 8		214
AIK SP L	2400/ Aliuminis	5101086	7404 81 4		296	ASH250-3 265320	330 130/ vnt. / FS	5473282	7410 16 2		214
AIK TWL 75	2400/ vnt. / F	5101093	7404 81 6		290	ASH250-3 B115170	330 80/ vnt. / FS	5431824	7410 14 2		213
				€/vnt.		ASH250-3 B165220	330 130/ vnt. / FS	5438595	7410 14 8		214
AIKA AD 15040	800 150/ vnt. / F	5101154	7404 82 8		295	ASH350-3 165220	430 80/ vnt. / FS	5431879	7410 15 4		218
AIKA AD 20040	800 200/ vnt. / F	5101161	7404 83 2		295	ASH350-3 215270	430 80/ vnt. / FS	5473299	7410 16 4		218
AIKA AD 25040	800 250/ vnt. / F	5101208	7404 83 6		295	ASH350-3 265320	430 130/ vnt. / FS	5473305	7410 16 6		218
AIKA D 15040	800 150/ vnt. / F	5101215	7404 84 0		295	ASH350-3 B115170	430 80/ vnt. / FS	5431862	7410 15 0		217
AIKA D 20040	800 200/ vnt. / F	5101222	7404 84 4		295	ASH350-3 B165220	430 130/ vnt. / FS	5438601	7410 15 6		218
AIKA D 25040	800 250/ vnt. / F	5101260	7404 84 8		295						
AIKA DAT 15040	800 150/ vnt. / F	5101277	7404 85 2		295						
AIKA DAT 20040	800 200/ vnt. / F	5101284	7404 85 6		295	ASM-C5		6235278	6117 33 7		402
AIKA DAT 25040	800 250/ vnt. / F	5101321	7404 86 0		295	ASM-C5 G		6235155	6117 32 5		402
AIKA ES 15040	150 224/ vnt. / F	5101338	7404 86 4		296	ASM-C5 GS		5402428	6117 34 3		357
AIKA ES 20040	200 274/ vnt. / F	5101345	7404 86 8		296	ASM-C5 GS		5402428	6117 34 3		377
AIKA ES 25040	250 324/ vnt. / F	5101383	7404 87 0		296	ASM-C5 GS		5402428	6117 34 3		382
				€/m		ASM-C5 S		5402442	6117 34 7		356
AIKA U 15040	150 2400/ vnt. / F	5101390	7404 87 4		294	ASM-C5 S		5402442	6117 34 7		377
AIKA U 20040	200 2400/ vnt. / F	5101406	7404 87 8		294	ASM-C5 S		5402442	6117 34 7		381
AIKA U 25040	250 2400/ vnt. / F	5101444	7404 88 2		294	ASM-C6		6235339	6117 34 1		403
						ASM-C6 G		6235216	6117 32 9		403

08 UFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / It / 02/11/2011 (LLEExport\_01147)

Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi	Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi
				€/vnt.						€/vnt.	
ASM-C6 GS		5402435	6117 34 5		357	DSSL2 70 110	/ vnt. / FS	5431916	7410 16 8		343
ASM-C6 GS		5402435	6117 34 5		377	DSSL2 70 110	/ vnt. / FS	5431916	7410 16 8		345
ASM-C6 GS		5402435	6117 34 5		382						
ASM-C6 S		5402459	6117 34 9		357	DSU2 400	400 / vnt. / FS	5244073	7424 36 0		232
ASM-C6 S		5402459	6117 34 9		377	DSU2 400	400 / vnt. / FS	5244073	7424 36 0		259
ASM-C6 S		5402459	6117 34 9		382	DSU2 400 10050	400 100-150 / vnt. / FS	5245308	7424 98 0		240
ASM-LWL K		6237319	6117 74 0		403	DSU2 400 10050	400 100-150 / vnt. / FS	5245308	7424 98 0		262
						DSU2 400 4030	400 40-70 / vnt. / FS	5245254	7424 94 0		240
						DSU2 400 4030	400 40-70 / vnt. / FS	5245254	7424 94 0		262
BAB80 1019	pilkai smėlio spalvos / PA	5110149	7407 00 0		373	DSU2 400 6050	400 60-110 / vnt. / FS	5245278	7424 96 0		240
BAB80 7011	pilka / PA	5110101	7406 99 2		373	DSU2 400 6050	400 60-110 / vnt. / FS	5245278	7424 96 0		262
BAB80 8014	tamsiai ruda / PA	5110156	7407 00 4		373	DSU2 500	500 / vnt. / FS	5244080	7424 36 2		232
BAB80 9011	grafito juodumo / PA	5110132	7406 99 6		373	DSU2 500	500 / vnt. / FS	5244080	7424 36 2		259
						DSU2 500 10050	500 100-150 / vnt. / FS	5245315	7424 98 2		240
BABF80 AK	/ Zn / Cu	5110194	7407 01 2		374	DSU2 500 10050	500 100-150 / vnt. / FS	5245315	7424 98 2		262
BABF80 AM	/ Zn / CuZn	5110200	7407 01 6		374	DSU2 500 4030	500 40-70 / vnt. / FS	5245261	7424 94 2		240
BABF80 CR	/ Zn	5110217	7407 02 0		374	DSU2 500 4030	500 40-70 / vnt. / FS	5245261	7424 94 2		262
BABF80 NI	/ Zn / N	5110224	7407 02 4		374	DSU2 500 6050	500 60-110 / vnt. / FS	5245285	7424 96 2		240
						DSU2 500 6050	500 60-110 / vnt. / FS	5245285	7424 96 2		262
BABN80 1019	pilkai smėlio spalvos / PA	5110279	7407 03 6		374	DSU2 600	600 / vnt. / FS	5244110	7424 36 4		232
BABN80 7011	pilka / PA	5110255	7407 02 8		374	DSU2 600	600 / vnt. / FS	5244110	7424 36 4		259
BABN80 8014	tamsiai ruda / PA	5110286	7407 04 0		374	DSU2 600 10050	600 100-150 / vnt. / FS	5245322	7424 98 4		240
BABN80 9011	grafito juodumo / PA	5110262	7407 03 2		374	DSU2 600 10050	600 100-150 / vnt. / FS	5245322	7424 98 4		262
						DSU2 600 4030	600 40-70 / vnt. / FS	5246428	7424 94 4		240
BAU E 7011	pilka / PA	5110323	7407 04 8		277	DSU2 600 4030	600 40-70 / vnt. / FS	5246428	7424 94 4		262
						DSU2 600 6050	600 60-110 / vnt. / FS	5245292	7424 96 4		240
						DSU2 600 6050	600 60-110 / vnt. / FS	5245292	7424 96 4		262
BEK F250-2 3	/ Nerūd. plienas	5090694	7400 74 0		320						
BEK F250-2 4	/ Nerūd. plienas	5090700	7400 74 4		320						
BEK F250-2 5	/ Nerūd. plienas	5090717	7400 74 8		320						
BEK F350-2 3	/ Nerūd. plienas	5090724	7400 75 2		320	DTG-2A RW1	vaiskiai balta / PC	5696896	6119 20 2		266
BEK F350-2 4	/ Nerūd. plienas	5090755	7400 75 6		320	DTG-2A RW1	vaiskiai balta / PC	5696896	6119 20 2		313
BEK F350-2 5	/ Nerūd. plienas	5090762	7400 76 0		320	DTG-2B RW1	vaiskiai balta / PC	5696957	6119 20 8		267
						DTG-2B RW1	vaiskiai balta / PC	5696957	6119 20 8		314
BF 1	/ PC	5110330	7407 05 2		254	DTG-2C RW1	vaiskiai balta / PC	5696988	6119 21 4		267
BF 1	/ PC	5110330	7407 05 2		351	DTG-2C RW1	vaiskiai balta / PC	5696988	6119 21 4		314
						DTG-2EP RW1	vaiskiai balta / PC	5697077	6119 23 2		267
BL1	/ vnt. / FS	5301851	7428 50 0		212	DTG-2EP RW1	vaiskiai balta / PC	5697077	6119 23 2		314
						DTG-2F RW1	vaiskiai balta / PC	5697015	6119 22 0		267
						DTG-2F RW1	vaiskiai balta / PC	5697015	6119 22 0		314
BTA-SKS S1 SW	juoda	5438069	6117 19 0		250	DTG-2PA RW1	vaiskiai balta / PC	5697046	6119 22 6		267
						DTG-2PA RW1	vaiskiai balta / PC	5697046	6119 22 6		314
BT-F GST18i3p SW	juoda	5273585	6108 05 2		393						
BT-F GST18i3p W	balta	5273592	6108 05 3		393	DU 121	/ vnt. / FS	5090830	7400 78 0		277
						DU 122 E	189 / vnt. / FS	5090243	7400 60 0		277
BT-S GST18i3p SW	juoda	5273653	6108 05 6		393						
BT-S GST18i3p W	balta	5273660	6108 05 7		393	DU 250-2	282 / vnt. / FS	5431572	7400 57 3		214
BT-S GST18i5p SW	juoda	5273714	6108 07 2		393						
						DU 350-2	383 / vnt. / FS	5431589	7400 57 7		218
CST-SKS	juoda / PC	5364610	6106 73 5		400	DUF 250-2	282 / vnt. / FS	5431619	7400 58 9		214
						DUF 250-3DAT	282 100 / vnt. / FS	5434894	7400 61 3		214
DAT F	/ vnt. / FS	5110446	7407 07 6		221	DUF 350-2	383 / vnt. / FS	5431626	7400 59 7		218
DAT F	/ vnt. / FS	5110446	7407 07 6		277	DUF 350-3 DAT	383 100 / vnt. / FS	5434856	7400 43 1		218
						DUG 250-3 2	282 105 / vnt. / FS	5431220	7400 45 5		215
DBS 80	/ vnt. / FS	5090786	7400 76 8		373	DUG 250-3 4	282 201 / vnt. / FS	5431251	7400 45 9		215
DBS DUG	/ vnt. / G	5434900	7400 55 9		221	DUG 250-3 4SL100	282 201 / vnt. / FS	5483267	7400 42 0		216
						DUG 250-3 4SL100	282 201 / vnt. / FS	5483267	7400 42 0		344
						DUG 250-3 4SL130	282 201 / vnt. / FS	5483274	7400 42 2		216
DMG-2RM RW1	balta	5006947	6117 31 9		402	DUG 250-3 4SL130	282 201 / vnt. / FS	5483274	7400 42 2		344
						DUG 250-3 4SL70	282 201 / vnt. / FS	5483250	7400 41 8		216
DMS-2RM RW1	vaiskiai balta / PC	5006848	6117 31 5		402	DUG 250-3 4SL70	282 201 / vnt. / FS	5483250	7400 41 8		344
						DUG 250-3 6	282 201 / vnt. / FS	5431268	7400 46 3		215
						DUG 250-3 9	282 244 / vnt. / FS	5431275	7400 46 7		215
DSD2 200	200 / vnt. / FS	5245339	7424 99 0		232	DUG 250-3 R4	282 215 / vnt. / FS	5431282	7400 47 1		215
DSD2 200	200 / vnt. / FS	5245339	7424 99 0		240	DUG 250-3 RM2	282 120 / vnt. / FS	5431381	7400 50 1		215
DSD2 200	200 / vnt. / FS	5245339	7424 99 0		262	DUG 250-3R4SL100	282 215 / vnt. / FS	5431336	7400 47 9		216
DSD2 200	200 / vnt. / FS	5245339	7424 99 0		259	DUG 250-3R4SL100	282 215 / vnt. / FS	5431336	7400 47 9		343
DSD2 300	300 / vnt. / FS	5245346	7424 99 2		232	DUG 250-3R4SL130	282 215 / vnt. / FS	5431343	7400 48 3		216
DSD2 300	300 / vnt. / FS	5245346	7424 99 2		240	DUG 250-3R4SL130	282 215 / vnt. / FS	5431343	7400 48 3		343
DSD2 300	300 / vnt. / FS	5245346	7424 99 2		262	DUG 250-3R4SL70	282 215 / vnt. / FS	5431329	7400 47 5		216
DSD2 300	300 / vnt. / FS	5245346	7424 99 2		259	DUG 250-3R4SL70	282 215 / vnt. / FS	5431329	7400 47 5		343
						DUG 350-3 4	383 201 / vnt. / FS	5431398	7400 50 5		219
DSSL2 100 140	/ vnt. / FS	5431923	7410 17 2		341	DUG 350-3 4SL100	383 201 / vnt. / FS	5483328	7400 53 5		220
DSSL2 100 140	/ vnt. / FS	5431923	7410 17 2		343	DUG 350-3 4SL100	383 201 / vnt. / FS	5483328	7400 53 5		344
DSSL2 100 140	/ vnt. / FS	5431923	7410 17 2		345	DUG 350-3 4SL130	383 201 / vnt. / FS	5483335	7400 53 8		220
DSSL2 130 170	/ vnt. / FS	5431930	7410 17 6		341	DUG 350-3 4SL130	383 201 / vnt. / FS	5483335	7400 53 8		344
DSSL2 130 170	/ vnt. / FS	5431930	7410 17 6		343	DUG 350-3 4SL70	383 201 / vnt. / FS	5483311	7400 53 4		220
DSSL2 130 170	/ vnt. / FS	5431930	7410 17 6		345	DUG 350-3 4SL70	383 201 / vnt. / FS	5483311	7400 53 4		344
DSSL2 160 200	/ vnt. / FS	5431947	7410 18 0		341	DUG 350-3 6	383 201 / vnt. / FS	5431404	7400 50 9		219
DSSL2 160 200	/ vnt. / FS	5431947	7410 18 0		343	DUG 350-3 9	383 244 / vnt. / FS	5431435	7400 51 3		219
DSSL2 160 200	/ vnt. / FS	5431947	7410 18 0		345	DUG 350-3 9SL100	383 244 / vnt. / FS	5483359	7400 54 2		220
DSSL2 220 320	/ vnt. / FS	5682134	7410 18 6		341	DUG 350-3 9SL100	383 244 / vnt. / FS	5483359	7400 54 2		345
DSSL2 70 110	/ vnt. / FS	5431916	7410 16 8		341	DUG 350-3 9SL130	383 244 / vnt. / FS	5483366	7400 54 3		220
						DUG 350-3 9SL130	383 244 / vnt. / FS	5483366	7400 54 3		345

08 UFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / lt / 02/11/2011 (LLEExport\_01147)

# Tipų sąrašas

EAN numerio sandara: šalies kodas 40

gamintojo kodas 1219 (galiąja art. numeriams, kurie prasideda 0: 1010)

individualus EAN-C 5647589

Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi	Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi
				€/vnt.						€/vnt.	
DUG 350-3 9SL70	383244/ vnt. / FS	5483342	7400 53 9		220	GB23 P1	/ PA	5111078	7407 24 8		350
DUG 350-3 9SL70	383244/ vnt. / FS	5483342	7400 53 9		345	GB23 P2	/ PA	5111092	7407 25 6		254
DUG 350-3 R4	383215/ vnt. / FS	5431442	7400 51 7		219	GB23 P2	/ PA	5111092	7407 25 6		349
DUG 350-3 R7	383275/ vnt. / FS	5431503	7400 53 3		219	GB23 P2	/ PA	5111092	7407 25 6		351
DUG 350-3 R9	383305/ vnt. / FS	5431565	7400 54 9		219	GB23 P3	/ PA	5111139	7407 26 4		253
DUG 350-3 R9	383305/ vnt. / FS	5431565	7400 54 9		310	GB23 P3	/ PA	5111139	7407 26 4		348
DUG 350-3 RM2	383120/ vnt. / FS	5620938	7400 50 2		219	GB23 P3	/ PA	5111139	7407 26 4		350
DUG 350-3R4SL100	383215/ vnt. / FS	5431466	7400 52 5		220	GB23 P4	/ PA	5111146	7407 26 8		253
DUG 350-3R4SL100	383215/ vnt. / FS	5431466	7400 52 5		343	GB23 P4	/ PA	5111146	7407 26 8		349
DUG 350-3R4SL130	383215/ vnt. / FS	5431497	7400 52 9		220	GB23 P4	/ PA	5111146	7407 26 8		350
DUG 350-3R4SL130	383215/ vnt. / FS	5431497	7400 52 9		343	GB23 P5	/ PA	5111153	7407 27 2		254
DUG 350-3R4SL70	383215/ vnt. / FS	5431459	7400 52 1		220	GB23 P5	/ PA	5111153	7407 27 2		349
DUG 350-3R4SL70	383215/ vnt. / FS	5431459	7400 52 1		343	GB23 P5	/ PA	5111153	7407 27 2		351
DUG 350-3R7SL100	383275/ vnt. / FS	5431527	7400 54 1		220	GB23 TW	/ PA	5111191	7407 28 0		254
DUG 350-3R7SL100	383275/ vnt. / FS	5431527	7400 54 1		343	GB23 TW	/ PA	5111191	7407 28 0		351
DUG 350-3R7SL130	383275/ vnt. / FS	5431558	7400 54 5		220						
DUG 350-3R7SL130	383275/ vnt. / FS	5431558	7400 54 5		343	GB3	/ PA	5111412	7407 32 4		253
DUG 350-3R7SL70	383275/ vnt. / FS	5431510	7400 53 7		220	GB3	/ PA	5111412	7407 32 4		349
DUG 350-3R7SL70	383275/ vnt. / FS	5431510	7400 53 7		343						
DUG 350-3R9SL100	383305/ vnt. / FS	5431367	7400 49 1		220	GB3 1	/ PA	5111429	7407 32 8		349
DUG 350-3R9SL100	383305/ vnt. / FS	5431367	7400 49 1		310	GB3 BL	/ PA	5111450	7407 33 2		350
DUG 350-3R9SL100	383305/ vnt. / FS	5431367	7400 49 1		343	GB3 P01	/ PA	5111467	7407 33 6		253
DUG 350-3R9SL130	383305/ vnt. / FS	5431374	7400 49 5		220	GB3 P01	/ PA	5111467	7407 33 6		350
DUG 350-3R9SL130	383305/ vnt. / FS	5431374	7400 49 5		310	GB3 P1	/ PA	5111481	7407 34 4		254
DUG 350-3R9SL130	383305/ vnt. / FS	5431374	7400 49 5		343	GB3 P1	/ PA	5111481	7407 34 4		351
DUG 350-3R9SL70	383305/ vnt. / FS	5431350	7400 48 7		220	GB3 P2	/ PA	5111528	7407 35 2		254
DUG 350-3R9SL70	383305/ vnt. / FS	5431350	7400 48 7		310	GB3 P2	/ PA	5111528	7407 35 2		351
DUG 350-3R9SL70	383305/ vnt. / FS	5431350	7400 48 7		343	GB3 P3	/ PA	5111542	7407 36 0		253
DUG B 2	109185/ vnt. / FS	5110804	7407 16 4		221	GB3 P3	/ PA	5111542	7407 36 0		350
DUG B 4	205205/ vnt. / FS	5110811	7407 16 8		221						
DUG B 6	205258/ vnt. / FS	5110828	7407 17 2		221	GBES	/ PA	5111801	7407 42 4		352
DUG B 9	247247/ vnt. / FS	5110842	7407 18 0		221						
DUG B R4	219/ vnt. / FS	5110736	7407 15 2		221	GE 2V VO	95/ Nerūd. plienas / GUF	5626824	7368 38 4		376
DUG B R7	279/ vnt. / FS	5110743	7407 15 6		221						
DUG B R9	309/ vnt. / FS	5110798	7407 16 0		221	GES RV	/ PA	5112280	7407 53 6		302
						GES RV	/ PA	5112280	7407 53 6		307
EA3 6	/ Nerūd. plienas	5245506	7425 14 0		242	GES RV	/ PA	5112280	7407 53 6		320
EP QR R7	/ Aliuminis	5110859	7407 18 4		307	GES2 DB 1019	pilka / smėlio spalvos / PA	5102168	7405 10 8		300
EP QR R9	/ Aliuminis	5110866	7407 18 8		307	GES2 DB 7011	pilka / PA	5102113	7405 10 0		300
EP QR R9 10	/ Aliuminis	5110873	7407 19 2		307	GES2 DB 8014	tamsiai ruda / PA	5102175	7405 11 2		300
EP QR RA9 10	/ Aliuminis	5110880	7407 19 6		307	GES2 DB 9011	grafito juodumo / PA	5102120	7405 10 4		300
						GES2 U 1019	pilka / smėlio spalvos / PA	5102236	7405 12 4		300
						GES2 U 7011	pilka / PA	5102182	7405 11 6		300
FBA-B200	200x120x60	5428206	7202 50 6		407	GES2 U 8014	tamsiai ruda / PA	5102243	7405 12 8		300
FBA-BV200	200x120x25	5428220	7202 51 6		407	GES2 U 9011	grafito juodumo / PA	5102229	7405 12 0		300
FBA-SP		5428190	7202 32 2		407						
						GES4 DB 1019	pilka / smėlio spalvos / PA	5102465	7405 17 2		300
FBS90-K		5650928	7208 22 9	€/pak.	406	GES4 DB 7011	pilka / PA	5102410	7405 16 4		300
						GES4 DB 8014	tamsiai ruda / PA	5102472	7405 17 6		300
FBS90-M		5650935	7208 23 3	€/vnt.	406	GES4 DB 9011	grafito juodumo / PA	5102427	7405 16 8		300
						GES4 U 1019	pilka / smėlio spalvos / PA	5102601	7405 20 4		300
FBS90-P2		5650911	7208 22 5		406	GES4 U 7011	pilka / PA	5102588	7405 19 6		300
FBS90-S		5650904	7208 22 1		406	GES4 U 8014	tamsiai ruda / PA	5102649	7405 20 8		300
						GES4 U 9011	grafito juodumo / PA	5102595	7405 20 0		300
						GES4M 10DB	/ Nerūd. plienas	5102533	7405 18 8		301
FD 250-2	/ MGUM	5090847	7400 78 4		221	GES4M 10U	/ Nerūd. plienas	5102540	7405 19 2		300
FD 350-02	/ MGUM	5090878	7400 78 8		222	GES6 DB 1019	pilka / smėlio spalvos / PA	5102892	7405 26 8		301
						GES6 DB 7011	pilka / PA	5102847	7405 26 0		301
FKH GES10	/ vnt. / FS	5437161	7407 86 2		302	GES6 DB 8014	tamsiai ruda / PA	5102908	7405 27 2		301
FKH GES10	/ vnt. / FS	5437161	7407 86 2		307	GES6 DB 9011	grafito juodumo / PA	5102885	7405 26 4		301
FKH GES5	/ vnt. / FS	5437154	7407 86 0		302	GES6 U 1019	pilka / smėlio spalvos / PA	5103127	7405 31 6		301
FKH GES5	/ vnt. / FS	5437154	7407 86 0		307	GES6 U 7011	pilka / PA	5103080	7405 30 8		301
FKH GESRM	/ vnt. / FS	5437192	7407 86 4		382	GES6 U 8014	tamsiai ruda / PA	5103134	7405 32 0		301
						GES6 U 9011	grafito juodumo / PA	5103110	7405 31 2		301
FS R9 10 5	/ HP	5110941	7407 21 2		307	GES6M 10DB	/ Nerūd. plienas	5103066	7405 30 0		301
FS RA9 10 5	/ HP	5110958	7407 21 6		307	GES6M 10U	/ Nerūd. plienas	5103073	7405 30 4		301
GB2	/ PA	5110972	7407 22 4		348	GES9 55U V 7011	pilka / PA	5674436	7405 03 7		264
						GES9 55U V 7011	pilka / PA	5674436	7405 03 7		311
GB2 1	/ PA	5111009	7407 22 8		348	GES9 55U V 9011	grafito juodumo / PA	5674443	7405 03 9		264
GB2 BL	/ PA	5111214	7407 28 8		348	GES9 55U V 9011	grafito juodumo / PA	5674443	7405 03 9		311
GB2 P01	/ PA	5111245	7407 29 2		348	GES9-2 U10T 1019	pilka / smėlio spalvos / PA	5681397	7405 05 4		302
GB2 P1	/ PA	5111290	7407 30 0		349	GES9-2 U10T 7011	pilka / PA	5681373	7405 05 0		302
GB2 P2	/ PA	5111344	7407 30 8		348	GES9-2 U10T 9011	grafito juodumo / PA	5681380	7405 05 2		302
GB2 P3	/ PA	5111351	7407 31 2		349	GES9M 10DB	/ Nerūd. plienas	5103424	7405 38 0		302
						GES9M 10U	/ Nerūd. plienas	5103431	7405 38 4		302
GB23 P01	/ PA	5111016	7407 23 2		253						
GB23 P01	/ PA	5111016	7407 23 2		348	GESR4 U 1019	pilka / smėlio spalvos / PA	5103738	7405 44 4		305
GB23 P01	/ PA	5111016	7407 23 2		350	GESR4 U 7011	pilka / PA	5103684	7405 43 6		305
GB23 P02	/ PA	5111030	7407 24 0		253	GESR4 U 8014	tamsiai ruda / PA	5103745	7405 44 8		305
GB23 P02	/ PA	5111030	7407 24 0		348	GESR4 U 9011	grafito juodumo / PA	5103721	7405 44 0		305
GB23 P02	/ PA	5111030	7407 24 0		350	GESR7 10U 1019	pilka / smėlio spalvos / PA	5103806	7405 46 0		305
GB23 P1	/ PA	5111078	7407 24 8		253	GESR7 10U 7011	pilka / PA	5103783	7405 45 2		305
GB23 P1	/ PA	5111078	7407 24 8		349	GESR7 10U 8014	tamsiai ruda / PA	5103844	7405 46 4		305

08 UFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / It / 02/11/2011 (LLEExport\_01147)

Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi	Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi
				€/vnt.						€/vnt.	
GESR7 10U 9011	grafito juodumo/ PA	5103790	7405 45 6		305	IBAG 250 6N115	115/ vnt. / FS	5088561	7400 12 8		286
GESR9 10U 1019	pilkai smėlio spalvos/ PA	5103929	7405 48 2		306	IBAG 250 6N130	130/ vnt. / FS	5088608	7400 13 2		286
GESR9 10U 7011	pilka/ PA	5103905	7405 47 4		306	IBAG 250 6N40	40/ vnt. / FS	5088615	7400 13 6		286
GESR9 10U 8014	tamsiai ruda/ PA	5103967	7405 48 6		306	IBAG 250 6N55	55/ vnt. / FS	5088622	7400 14 0		286
GESR9 10U 9011	grafito juodumo/ PA	5103912	7405 47 8		306	IBAG 250 6N70	70/ vnt. / FS	5088660	7400 14 4		286
GESR9 55U V 7011	pilka/ PA	5674450	7405 04 7		264	IBAG 250 R4N55	55/ vnt. / FS	5614357	7400 14 7		286
GESR9 55U V 7011	pilka/ PA	5674450	7405 04 7		311						
GESR9 55U V 9011	grafito juodumo/ PA	5674467	7405 04 9		264	IBAZ 190 100	100/ vnt. / FS	5088677	7400 14 8		286
GESR9 55U V 9011	grafito juodumo/ PA	5674467	7405 04 9		311	IBAZ 190 115	115/ vnt. / FS	5088684	7400 15 2		286
GESR9 SR U 1019	pilkai smėlio spalvos/ PA	5104148	7405 52 0		306	IBAZ 190 55	55/ vnt. / FS	5088714	7400 15 6		286
GESR9 SR U 7011	pilka/ PA	5104094	7405 51 2		306	IBAZ 190 85	85/ vnt. / FS	5088721	7400 16 0		286
GESR9 SR U 8014	tamsiai ruda/ PA	5104155	7405 52 4		306	IBAZ 250 100	100/ vnt. / FS	5088738	7400 16 4		286
GESR9 SR U 9011	grafito juodumo/ PA	5104100	7405 51 6		306	IBAZ 250 115	115/ vnt. / FS	5365563	7400 16 5		286
GESR9 U 1019	pilkai smėlio spalvos/ PA	5104216	7405 53 6		306	IBAZ 250 130	130/ vnt. / FS	5088745	7400 16 8		286
GESR9 U 7011	pilka/ PA	5104162	7405 52 8		306	IBAZ 250 145	145/ vnt. / FS	5088783	7400 17 2		286
GESR9 U 8014	tamsiai ruda/ PA	5104223	7405 54 0		306	IBAZ 250 170	170/ vnt. / FS	5691051	7400 17 5		286
GESR9 U 9011	grafito juodumo/ PA	5104209	7405 53 2		306	IBAZ 250 40	40/ vnt. / FS	5088790	7400 17 6		286
GESRA7 10U	/ AIG	5104261	7405 54 4		306	IBAZ 250 55	55/ vnt. / FS	5088806	7400 18 0		286
GESRA7D U 1019	pilkai smėlio spalvos/ AIG	5104339	7405 56 0		305	IBAZ 250 70	70/ vnt. / FS	5088844	7400 18 4		286
GESRA7D U 7011	pilka/ AIG	5104285	7405 55 2		305	IBAZ 250 85	85/ vnt. / FS	5365570	7400 18 6		286
GESRA7D U 9011	grafito juodumo/ AIG	5104322	7405 55 6		305						
GESRA7DM U 7011	pilka/ AIG	5104384	7405 56 8		305	IBD 25038	45/ vnt. / FS	5088295	7400 06 0		284
GESRA7DM U 8014	tamsiai ruda/ AIG	5104407	7405 57 6		305	IBD 25048	55/ vnt. / FS	5088301	7400 06 4		285
GESRA7DM U 9011	grafito juodumo/ AIG	5104391	7405 57 2		305	IBD 35038	45/ vnt. / FS	5088318	7400 06 8		284
GESRA9 10U	/ AIG	5104445	7405 58 0		306						
GESRC2 HS	/ Zn / CR	5104452	7405 58 4		379	IBDS 25038 165	16545/ vnt. / FS	5088325	7400 07 2		284
GESRC2 UAB	/ Zn / CR	5104506	7405 59 2		380	IBDS 25048 145	14555/ vnt. / FS	5088356	7400 07 6		285
GESRC2 USB	/ Zn / CR	5104513	7405 59 6		378	IBDS 35038 115	11545/ vnt. / FS	5088363	7400 08 0		284
GESRK2 HS	/ Zn / Cu	5104636	7405 62 0		379	IBDS 35038 165	16545/ vnt. / FS	5088370	7400 08 4		284
GESRK2 UAB	/ Zn / Cu	5104681	7405 62 8		380	IBDS 35038 80	8045/ vnt. / FS	5088387	7400 08 8		284
GESRK2 USB	/ Zn / Cu	5104698	7405 63 2		378	IBDS 35048 105	10555/ vnt. / FS	5088417	7400 09 2		285
GESRMS2 HS	/ Zn / CuZn	5104759	7405 64 4		379	IBDS 35048 115	11555/ vnt. / FS	5088424	7400 09 6		285
GESRMS2 UAB	/ Zn / CuZn	5104810	7405 65 6		380	IBDS 35048 125	12555/ vnt. / FS	5088431	7400 10 0		285
GESRMS2 USB	/ Zn / CuZn	5104827	7405 66 0		378	IBDS 35048 135	13555/ vnt. / FS	5088448	7400 10 4		285
GESRN 2HS	/ Zn / N	5104926	7405 67 6		379	IBDS 35048 145	14555/ vnt. / FS	5088486	7400 10 8		285
GESRN2 UAB	/ Zn / N	5104988	7405 68 8		379	IBDS 35048 165	16555/ vnt. / FS	5088493	7400 11 2		285
GESRN2 USB	/ Zn / N	5105053	7405 70 8		378	IBDS 35048 175	17555/ vnt. / FS	5088509	7400 11 6		285
GESRSM2 HS	/ Zn / CR	5385738	7405 72 2		379						
GESRSM2 UAB	/ Zn / CR	5416029	7405 72 3		380	IBK KL 19038	151 115/ vnt. / FS	5313717	7400 25 0		280
GESRSM2 USB	/ Zn / CR	5385721	7405 72 1		378	IBK KL 19048	151 115/ vnt. / FS	5313724	7400 25 1		282
						IBK KL 25038	191 155/ vnt. / FS	5313731	7400 25 2		280
GH N 20	/ Nerūd. plienas	5426295	7406 86 5		335	IBK KL 25048	191 155/ vnt. / FS	5313748	7400 25 3		282
GH N 25	/ Nerūd. plienas	5426301	7406 86 6		335	IBK KL 35038	251 215/ vnt. / FS	5313779	7400 25 4		280
GH NR SL20	/ Nerūd. plienas	5426332	7406 87 0		335	IBK KL 35048	251 215/ vnt. / FS	5313786	7400 25 5		282
GH NR SL25	/ Nerūd. plienas	5426349	7406 87 1		335						
										€/m	
GH RK 10	/ Nerūd. plienas	5426080	7406 85 0		335	IBK2 19038	77 107/ vnt. / FS	5088134	7400 00 8		280
GH RK 15	/ Nerūd. plienas	5426097	7406 85 1		335	IBK2 25038	107 137/ vnt. / FS	5088141	7400 01 2		280
GH RK 20	/ Nerūd. plienas	5426103	7406 85 2		335	IBK2 25048	107 137/ vnt. / FS	5088189	7400 01 6		282
GH RK 25	/ Nerūd. plienas	5426110	7406 85 3		335	IBK2 35038	157 187/ vnt. / FS	5088202	7400 02 4		280
GH RK 30	/ Nerūd. plienas	5426127	7406 85 4		335	IBK2 35048	157 187/ vnt. / FS	5088196	7400 02 0		282
GH RK 40	/ Nerūd. plienas	5614005	7406 85 6		335						
GH RK SL20	/ Nerūd. plienas	5426158	7406 85 9		335	IBK3 35038	117 109/ vnt. / FS	5088233	7400 02 8		280
GH RK SL25	/ Nerūd. plienas	5426165	7406 86 0		335	IBK3 35048	117 109/ vnt. / FS	5088240	7400 03 2		282
GH RK SL30	/ Nerūd. plienas	5426172	7406 86 1		335	IBK3-1 19038	57 69/ vnt. / FS	5088257	7400 03 6		280
GH RK SL40	/ Nerūd. plienas	5426189	7406 86 2		335	IBK3-1 19048	57 69/ vnt. / FS	5088264	7400 04 0		282
										€/vnt.	
GRAFA9 U 1019	pilkai smėlio spalvos/ AIG	5105244	7405 75 2		309						
GRAFA9 U 7011	pilka/ AIG	5105220	7405 74 4		309	IBST 108	108/ vnt. / FS	5088851	7400 20 0		280
GRAFA9 U 8014	tamsiai ruda/ AIG	5105282	7405 75 6		309	IBST 108	108/ vnt. / FS	5088851	7400 20 0		282
GRAFA9 U 9011	grafito juodumo/ AIG	5105237	7405 74 8		309	IBST 118	118/ vnt. / FS	5088868	7400 20 4		280
GRAFA9M U 7011	pilka/ AIG	5105169	7405 73 2		309	IBST 118	118/ vnt. / FS	5088868	7400 20 4		282
GRAFA9M U 8014	tamsiai ruda/ AIG	5105183	7405 74 0		309	IBST 128	128/ vnt. / FS	5088905	7400 20 8		280
GRAFA9M U 9011	grafito juodumo/ AIG	5105176	7405 73 6		309	IBST 128	128/ vnt. / FS	5088905	7400 20 8		282
GRAFA9 U 1019	pilkai smėlio spalvos/ AIG	5105404	7405 78 0		309	IBST 138	138/ vnt. / FS	5088912	7400 21 2		280
GRAFA9 U 7011	pilka/ AIG	5105350	7405 77 2		309	IBST 138	138/ vnt. / FS	5088912	7400 21 2		282
GRAFA9 U 8014	tamsiai ruda/ AIG	5105411	7405 78 4		309	IBST 158	158/ vnt. / FS	5088929	7400 21 6		280
GRAFA9 U 9011	grafito juodumo/ AIG	5105367	7405 77 6		309	IBST 158	158/ vnt. / FS	5088929	7400 21 6		282
GRAFA9M U 7011	pilka/ AIG	5105299	7405 76 0		309	IBST 168	168/ vnt. / FS	5088967	7400 22 0		280
GRAFA9M U 8014	tamsiai ruda/ AIG	5105343	7405 76 8		309	IBST 168	168/ vnt. / FS	5088967	7400 22 0		282
GRAFA9M U 9011	grafito juodumo/ AIG	5105305	7405 76 4		309	IBST 188	188/ vnt. / FS	5088974	7400 22 4		280
						IBST 188	188/ vnt. / FS	5088974	7400 22 4		282
GT GRAF9	/ Nerūd. plienas	5112419	7407 56 4		309	IBST 218	218/ vnt. / FS	5691068	7400 22 7		280
						IBST 218	218/ vnt. / FS	5691068	7400 22 7		282
GT2 CEE16	/ vnt. / FS	5450771	7407 66 3		358	IBST 228	228/ vnt. / FS	5088981	7400 22 8		280
						IBST 228	228/ vnt. / FS	5088981	7400 22 8		282
GT2 CEE	/ vnt. / FS	5450788	7407 66 5		358	IBST 48	48/ vnt. / FS	5089025	7400 23 2		280
						IBST 48	48/ vnt. / FS	5089025	7400 23 2		282
GT3 CEE	/ vnt. / FS	5450832	7407 66 9		358	IBST 58	58/ vnt. / FS	5089032	7400 23 6		280
GT3 CEE16	/ vnt. / FS	5450825	7407 66 7		358	IBST 58	58/ vnt. / FS	5089032	7400 23 6		282
						IBST 68	68/ vnt. / FS	5089049	7400 24 0		280
IBAG 190 4N100	100/ vnt. / FS	5387824	7400 11 9		286	IBST 68	68/ vnt. / FS	5089049	7400 24 0		282
IBAG 190 4N130	130/ vnt. / FS	5088547	7400 12 0		286	IBST 78	78/ vnt. / FS	5089087	7400 24 4		280
IBAG 190 4N55	55/ vnt. / FS	5387817	7400 11 8		286	IBST 78	78/ vnt. / FS	5089087	7400 24 4		282
IBAG 250 4N55	55/ vnt. / FS	5088554	7400 12 4		286	IBST 88	88/ vnt. / FS	5089094	7400 24 8		280
IBAG 250 6N100	100/ vnt. / FS	5387831	7400 12 6		286						

08\_UFS\_Katalog\_2010\_Neuere\_Stand / lt / 02/11/2011 (LLEExport\_01147)

# Tipų sąrašas

EAN numerio sandara: šalies kodas 40

gamintojo kodas 1219 (galiąja art. numeriams, kurie prasideda 0: 1010)

individualus EAN-C 5647589

Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi	Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi		
IBST 88	88 / vnt. / FS	5089094	7400 24 8	€/vnt.	282	MS3 GB2	/ vnt. / FS	5112655	7407 65 0	€/vnt.	341		
IBST 98	98 / vnt. / FS	5627395	7400 24 9		280	MS3 GB3	/ vnt. / FS	5112662	7407 65 4		341		
IBST 98	98 / vnt. / FS	5627395	7400 24 9		282								
IBVL 19038	194 38 / vnt. / FS	5089148	7400 26 4	€/vnt.	280	MS350-2 3GB3	/ vnt. / FS	5112624	7407 64 6	€/vnt.	320		
IBVL 19048	/ vnt. / FS	5089155	7400 26 8		282	MT2 2ACO	/ Nerūd. plienas	5112730	7407 68 8		357		
IBVL 25038	254 38 / vnt. / FS	5089162	7400 27 2		280								
IBVL 25048	/ vnt. / FS	5089209	7400 27 6		282	MT3 3ACO	/ Nerūd. plienas	5112839	7407 71 2		357		
IBVL 35038	354 38 / vnt. / FS	5089216	7400 28 0		280	MT3 45	/ PA	5303664	7429 15 0		352		
IBVL 35048	/ vnt. / FS	5089223	7400 28 4		282	MT3 45	/ PA	5303664	7429 15 0		386		
							MT3 45 2-1	/ PA	5417064		7429 13 1	353	
KFB R9	/ PA	5112426	7407 56 8			307							
							MT4 45	/ PA	5303701		7429 15 4		352
							MT4 45	/ PA	5303701		7429 15 4		387
KS-S		5448259	7205 42 5	406	MT4 45 2-2	/ PA	5417101	7429 13 9		254			
KS-S		5448259	7205 42 5	407	MT4 45 2-2	/ PA	5417101	7429 13 9		353			
						MT4 45 3-1	/ PA	5417095	7429 13 5		254		
						MT4 45 3-1	/ PA	5417095	7429 13 5		353		
KV2 19028	80 110 / vnt. / FS	5090304	7400 62 0	206	MT4 45 OKB	/ PA	5699729	7403 87 0		250			
KV2 19028	80 110 / vnt. / FS	5090304	7400 62 0	270									
KV2 19038	80 110 / vnt. / FS	5090335	7400 62 4	208	MT45V 2+2	/ PA	5674528	7408 68 2		264			
KV2 19038	80 110 / vnt. / FS	5090335	7400 62 4	272	MT45V 2+2	/ PA	5674528	7408 68 2		311			
KV2 19038	80 110 / vnt. / FS	5090335	7400 62 4	281	MT45V 3	/ PA	5674504	7408 67 2		264			
KV2 19048	80 110 / vnt. / FS	5090342	7400 62 8	210	MT45V 3	/ PA	5674504	7408 67 2		311			
KV2 19048	80 110 / vnt. / FS	5090342	7400 62 8	274	MT45V 3+1	/ PA	5674511	7408 68 0		264			
KV2 19048	80 110 / vnt. / FS	5090342	7400 62 8	283	MT45V 3+1	/ PA	5674511	7408 68 0		311			
KV2 25028	110 140 / vnt. / FS	5090359	7400 63 2	206	MT45V 4	/ PA	5674498	7408 67 0		264			
KV2 25028	110 140 / vnt. / FS	5090359	7400 63 2	270	MT45V 4	/ PA	5674498	7408 67 0		311			
KV2 25038	110 140 / vnt. / FS	5090366	7400 63 6	208	MT45V TW	/ PA	5674566	7408 69 3		265			
KV2 25038	110 140 / vnt. / FS	5090366	7400 63 6	272	MT45V TW	/ PA	5674566	7408 69 3		312			
KV2 25038	110 140 / vnt. / FS	5090366	7400 63 6	281									
KV2 25048	110 140 / vnt. / FS	5090397	7400 64 0	210	MTGE2 1K	/ Nerūd. plienas	5626893	7407 85 0		376			
KV2 25048	110 140 / vnt. / FS	5090397	7400 64 0	274	MTGE2 2A	/ Nerūd. plienas	5626855	7407 84 6		376			
KV2 25048	110 140 / vnt. / FS	5090397	7400 64 0	283	MTGE2 2B	/ Nerūd. plienas	5626862	7407 84 7		376			
						MTGE2 2C	/ Nerūd. plienas	5626879	7407 84 8		376		
						MTGE2 2F	/ Nerūd. plienas	5626886	7407 84 9		376		
KV3 25028	90 70 / vnt. / FS	5090403	7400 64 4	207	MTGE2 2LE	/ Nerūd. plienas	5623472	7407 67 9		376			
KV3 25038	90 70 / vnt. / FS	5090410	7400 64 8	209									
KV3 25038	90 70 / vnt. / FS	5090410	7400 64 8	281									
KV3 25048	90 70 / vnt. / FS	5090427	7400 65 2	211	MTM 0	/ vnt. / FS	5113027	7407 76 4		356			
KV3 25048	90 70 / vnt. / FS	5090427	7400 65 2	283	MTM 1D	/ Nerūd. plienas	5113034	7407 76 8		355			
KV3 35028	120 110 / vnt. / FS	5090458	7400 65 6	207	MTM 1K	/ Nerūd. plienas	5113072	7407 77 6		355			
KV3 35038	120 110 / vnt. / FS	5090465	7400 66 0	209	MTM 2A	/ Nerūd. plienas	5113089	7407 78 0		354			
KV3 35038	120 110 / vnt. / FS	5090465	7400 66 0	281	MTM 2B	/ Nerūd. plienas	5113096	7407 78 4		354			
KV3 35048	120 110 / vnt. / FS	5090472	7400 66 4	211	MTM 2C	/ Nerūd. plienas	5113102	7407 78 8		354			
KV3 35048	120 110 / vnt. / FS	5090472	7400 66 4	283	MTM 2D	/ Nerūd. plienas	5415978	7407 79 0		355			
						MTM 2F	/ Nerūd. plienas	5113133	7407 79 2		355		
						MTM 2G	/ Nerūd. plienas	5113140	7407 79 6		355		
KV3-3 25028	250 250 / vnt. / FS	5090489	7400 66 8	270	MTM 2H	/ Nerūd. plienas	5113157	7407 80 0		355			
KV3-3 25038	250 250 / vnt. / FS	5090519	7400 67 2	272	MTM 2K	/ Nerūd. plienas	5113164	7407 80 4		356			
KV3-3 25048	250 250 / vnt. / FS	5090526	7400 67 6	274	MTM 2L	/ Nerūd. plienas	5113195	7407 80 8		356			
						MTM 2LE	/ Nerūd. plienas	5623489	7407 79 8		356		
LP 45	/ PA	5112440	7407 58 4	352	MTM 2M	/ Nerūd. plienas	5113201	7407 81 2		356			
						MTM 2N	/ Nerūd. plienas	5113218	7407 81 6		356		
LP R	/ PA	5112433	7407 58 0	352	MTM 2P	/ vnt. / FS	5455806	7407 81 7		356			
LPA GB2	165 / PVC / FS	5112457	7407 58 8	357	MTM 2Q	/ Nerūd. plienas	5688624	7407 81 8		356			
LPA GB3	208 / PVC / FS	5112464	7407 59 2	357	MTM 3A	/ Nerūd. plienas	5113225	7407 82 0		354			
						MTM 3B	/ Nerūd. plienas	5113256	7407 82 4		354		
						MTM 3C	/ Nerūd. plienas	5113263	7407 82 8		355		
						MTM 3E	/ Nerūd. plienas	5113270	7407 83 2		355		
MMS6X50	6 x 50 50 / vnt. / GC	5963929	3498 10 7	212	MTM 3F	/ Nerūd. plienas	5417965	7407 83 3		355			
						MTU 2	/ vnt. / FS	5113287	7407 83 6		354		
						MTU 3	/ vnt. / FS	5113294	7407 84 0		354		
MPMT45 2A	/ Nerūd. plienas	5693468	7408 70 1	265	MTU ZE	/ vnt. / FS	5113300	7407 84 4		354			
MPMT45 2A	/ Nerūd. plienas	5693468	7408 70 1	312									
MPMT45 2B	/ Nerūd. plienas	5693475	7408 70 3	265	NE DSU2 10075	100-175 / vnt. / FS	5245131	7424 84 4		232			
MPMT45 2B	/ Nerūd. plienas	5693475	7408 70 3	312	NE DSU2 10075	100-175 / vnt. / FS	5245131	7424 84 4		259			
MPMT45 2C	/ Nerūd. plienas	5693482	7408 70 5	265	NE DSU2 17075	170-245 / vnt. / FS	5245148	7424 84 6		232			
MPMT45 2C	/ Nerūd. plienas	5693482	7408 70 5	312	NE DSU2 17075	170-245 / vnt. / FS	5245148	7424 84 6		260			
MPMT45 2F	/ Nerūd. plienas	5693499	7408 70 7	265	NE DSU2 4030	40-70 / vnt. / FS	5245117	7424 84 0		232			
MPMT45 2F	/ Nerūd. plienas	5693499	7408 70 7	312	NE DSU2 4030	40-70 / vnt. / FS	5245117	7424 84 0		259			
MPMT45 2LE	/ Nerūd. plienas	5693505	7408 70 9	265	NE DSU2 6050	60-110 / vnt. / FS	5245124	7424 84 2		232			
MPMT45 2LE	/ Nerūd. plienas	5693505	7408 70 9	312	NE DSU2 6050	60-110 / vnt. / FS	5245124	7424 84 2		259			
MPR2 1LE	/ Nerūd. plienas	5695646	7407 62 8	381	NW 250-3 QK	/ vnt. / FS	5432753	7410 54 0		329			
MPR2 2A	/ Nerūd. plienas	5372486	7407 62 0	381	NW 250-3 RK	/ vnt. / FS	5432777	7410 55 2		333			
MPR2 2B	/ Nerūd. plienas	5372523	7407 62 2	381									
MPR2 2C	/ Nerūd. plienas	5372530	7407 62 4	381	NW 350-3 QK	/ vnt. / FS	5432760	7410 54 4		329			
MPR2 2F	/ Nerūd. plienas	5372547	7407 62 6	381	NW 350-3 RK	/ vnt. / FS	5432784	7410 55 6		333			
MPR2XD	/ vnt. / FS	5112594	7407 63 4	381									
MS REG1	/ vnt. / FS	5112679	7407 65 8	357	OKA BA4 3	24004 / Aliuminis	5099338	7404 22 0		€/m	242		
MS REG2	/ vnt. / FS	5112686	7407 66 2	357						€/vnt.			
MS250-2 3GB3	/ vnt. / FS	5112617	7407 64 2	320	OKA D 300	300 800 / vnt. / FS	5093954	7401 99 7		243			
						OKA D 300 R	300 800 / vnt. / FS	5254744	7425 02 2		243		
						OKA D 400 R	400 800 / vnt. / FS	5254751	7425 02 4		243		

Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi	Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi
OKA D 500	500 800 / vnt. / FS	5245353	7425 00 6	€/vnt.	243	OKA-G30040140	300 2400 / vnt. / FS	5242932	7424 00 2	€/m	258
OKA D 500 4	500 400 / vnt. / FS	5245421	7425 06 4		244	OKA-G30040140	300 2400 / vnt. / FS	5242932	7424 00 2		226
OKA D 500 6	500 400 / vnt. / FS	5245445	7425 08 4		244	OKA-G30040140D4	300 2400 / vnt. / FS	5243458	7424 12 0		227
OKA D 500 9	500 400 / vnt. / FS	5245469	7425 10 2		244	OKA-G30040140DAT	300 2400 / vnt. / FS	5243304	7424 08 2		227
OKA D 500 DAT	500 400 / vnt. / FS	5245407	7425 04 6		243	OKA-G30040140R	300 2400 / vnt. / FS	5243120	7424 04 2		226
OKA D 500 R	500 800 / vnt. / FS	5245384	7425 02 6		243					€/vnt.	
OKA D 500 R9	500 400 / vnt. / FS	5245483	7425 12 2		245	OKA-G30040150ES	300 40-150 / vnt. / FS	5243823	7424 28 2		241
OKA D 600	600 800 / vnt. / FS	5245360	7425 00 8		243	OKA-G30040150ES	300 40-150 / vnt. / FS	5243823	7424 28 2		260
OKA D 600 4	600 400 / vnt. / FS	5245438	7425 06 6		244	OKA-G30040150ES	300 40-150 / vnt. / FS	5243823	7424 28 2		262
OKA D 600 6	600 400 / vnt. / FS	5245452	7425 08 6		244	OKA-G30040150FBL	300 40-150 / vnt. / FS	5651307	7423 95 2		242
OKA D 600 9	600 400 / vnt. / FS	5245476	7425 10 4		244	OKA-G30040150FBR	300 40-150 / vnt. / FS	5651581	7423 97 2		241
OKA D 600 DAT	600 400 / vnt. / FS	5245414	7425 04 8		243					€/m	
OKA D 600 R	600 800 / vnt. / FS	5245391	7425 02 8		243	OKA-G30040240	300 2400 / vnt. / FS	5243045	7424 02 2		226
OKA D 600 R9	600 400 / vnt. / FS	5245490	7425 12 4		245	OKA-G30040240D4	300 2400 / vnt. / FS	5243519	7424 14 0		227
OKA DG4 300	300 800 / vnt. / FS	5094067	7402 04 0		244	OKA-G30040240DAT	300 2400 / vnt. / FS	5243397	7424 10 2		227
OKA DG4 400	400 800 / vnt. / FS	5094081	7402 04 8		244					€/vnt.	
OKA DG6 400	400 800 / vnt. / FS	5094128	7402 05 6		244	OKA-G30040240ES	300 40-240 / vnt. / FS	5243892	7424 30 2		241
OKA DG9 400	400 800 / vnt. / FS	5094142	7402 06 4		244	OKA-G30040240FBL	300 40-240 / vnt. / FS	5651352	7423 96 2		242
OKA DGR9 400	400 800 / vnt. / FS	5094173	7402 06 8		244	OKA-G30040240FBR	300 40-240 / vnt. / FS	5651512	7423 98 2		241
OKA FB2 TX	/ Zn	5651574	7424 82 1		241					€/m	
OKA FD	150006 / MGUM	5245100	7424 82 2	€/m	242	OKA-G30040240R	300 2400 / vnt. / FS	5243236	7424 06 2		226
OKA NEVE 110	110 40-110 / vnt.	5434757	7425 97 0	€/vnt.	242	OKA-G40040140	400 2400 / vnt. / FS	5242949	7424 00 4		258
OKA NEVE 150	150 40-150 / vnt.	5434764	7425 97 2		242	OKA-G40040140	400 2400 / vnt. / FS	5242949	7424 00 4		226
OKA NEVE 250	250 40-250 / vnt.	5434795	7425 97 4		242	OKA-G40040140D4	400 2400 / vnt. / FS	5243465	7424 12 2		227
OKA RK 200 15	200 / Nerūd. plienas / FS	5245513	7425 30 0		243	OKA-G40040140D6	400 2400 / vnt. / FS	5243571	7424 16 2		228
OKA RK 300 15	300 / Nerūd. plienas / FS	5245520	7425 31 0		243	OKA-G40040140D9	400 2400 / vnt. / FS	5243656	7424 20 0		228
OKA RK 400 15	400 / Nerūd. plienas / FS	5245537	7425 32 0		243	OKA-G40040140DAT	400 2400 / vnt. / FS	5243335	7424 08 4		227
OKA RK 500 15	500 / Nerūd. plienas	5245544	7425 33 0		243	OKA-G40040140DR9	400 2400 / vnt. / FS	5243717	7424 24 0		229
OKA RK 600 15	600 / Nerūd. plienas	5245551	7425 34 0		243	OKA-G40040140R	400 2400 / vnt. / FS	5243168	7424 04 4		226
OKA2 D 200	200 800 / vnt. / FS	5093510	7401 87 0		243	OKA-G40040150ES	400 40-150 / vnt. / FS	5243830	7424 28 4	€/vnt.	241
OKA2 D 400	400 800 / vnt. / FS	5093602	7401 89 8		243	OKA-G40040150ES	400 40-150 / vnt. / FS	5243830	7424 28 4		260
OKA2 DAT 200	200 800 / vnt. / FS	5093640	7401 90 4		243	OKA-G40040150ES	400 40-150 / vnt. / FS	5243830	7424 28 4		262
OKA2 DAT 300	300 800 / vnt. / FS	5093664	7401 91 2		243	OKA-G40040150FBL	400 40-150 / vnt. / FS	5651314	7423 95 4		242
OKA2 DAT 400	400 800 / vnt. / FS	5093701	7401 92 0		243	OKA-G40040150FBR	400 40-150 / vnt. / FS	5651451	7423 97 4		241
OKA2 TW 100	2400 86,5 / vnt. / FS	5093817	7401 96 0	€/m	243	OKA-G40040240	400 2400 / vnt. / FS	5243052	7424 02 4		226
OKA2 TW 110	2400 96,5 / vnt. / FS	5093824	7401 96 4		240	OKA-G40040240D4	400 2400 / vnt. / FS	5243526	7424 14 2		227
OKA2 TW 120	2400 106,5 / vnt. / FS	5093831	7401 96 8		240	OKA-G40040240D6	400 2400 / vnt. / FS	5243601	7424 18 2		228
OKA2 TW 130	2400 116,5 / vnt. / FS	5093848	7401 97 2		240	OKA-G40040240D9	400 2400 / vnt. / FS	5243687	7424 22 0		228
OKA2 TW 140	2400 126,5 / vnt. / FS	5093879	7401 97 6		240	OKA-G40040240DAT	400 2400 / vnt. / FS	5243403	7424 10 4		227
OKA2 TW 150	2400 136,5 / vnt. / FS	5093886	7401 98 0		240	OKA-G40040240DR9	400 2400 / vnt. / FS	5243762	7424 26 0		229
OKA2 TW 30	2400 16,5 / vnt. / FS	5093893	7401 98 4		240	OKA-G40040240ES	400 40-240 / vnt. / FS	5243908	7424 30 4	€/vnt.	241
OKA2 TW 40	2400 26,5 / vnt. / FS	5093909	7401 98 8		240	OKA-G40040240FBL	400 40-240 / vnt. / FS	5651369	7423 96 4		242
OKA2 TW 50	2400 36,5 / vnt. / FS	5093930	7401 99 2		240	OKA-G40040240FBR	400 40-240 / vnt. / FS	5651529	7423 98 4		241
OKA2 TW 60	2400 46,5 / vnt. / FS	5093947	7401 99 6		240					€/m	
OKA2 TW 70	2400 56,5 / vnt. / FS	5093992	7402 00 0		240	OKA-G40040240R	400 2400 / vnt. / FS	5243243	7424 06 4		226
OKA2 TW 80	2400 66,5 / vnt. / FS	5094005	7402 00 4		240	OKA-G50040140	500 2400 / vnt. / FS	5242987	7424 00 6		258
OKA2 TW 90	2400 76,5 / vnt. / FS	5094012	7402 00 8		240	OKA-G50040140	500 2400 / vnt. / FS	5242987	7424 00 6		226
OKAD 200 R	200 800 / vnt. / FS	5245377	7425 02 0	€/vnt.	240	OKA-G50040140D4	500 2400 / vnt. / FS	5243472	7424 12 4		227
OKA-G A 40140 4	400 201 / vnt. / FS	5243953	7424 32 0		240	OKA-G50040140D6	500 2400 / vnt. / FS	5243588	7424 16 4		228
OKA-G A 40140 6	400 201 / vnt. / FS	5243960	7424 32 2		240	OKA-G50040140D9	500 2400 / vnt. / FS	5243663	7424 20 2		228
OKA-G A 40140 9	400 244 / vnt. / FS	5243991	7424 32 4		243	OKA-G50040140DAT	500 2400 / vnt. / FS	5243342	7424 08 6		227
OKA-G A 40140 9	400 244 / vnt. / FS	5243991	7424 32 4		230	OKA-G50040140DR9	500 2400 / vnt. / FS	5243724	7424 24 2		229
OKA-G A 40140R9	400 305 / vnt. / FS	5244004	7424 32 6		230	OKA-G50040140R	500 2400 / vnt. / FS	5243175	7424 04 6	€/vnt.	226
OKA-G A 40140R9	400 305 / vnt. / FS	5244004	7424 32 6		230	OKA-G50040150ES	500 40-150 / vnt. / FS	5243847	7424 28 6		241
OKA-G A 40240 4	400 201 / vnt. / FS	5244011	7424 34 0		259	OKA-G50040150ES	500 40-150 / vnt. / FS	5243847	7424 28 6		260
OKA-G A 40240 6	400 201 / vnt. / FS	5244028	7424 34 2		231	OKA-G50040150ES	500 40-150 / vnt. / FS	5243847	7424 28 6		262
OKA-G A 40240 9	400 244 / vnt. / FS	5244059	7424 34 4		259	OKA-G50040150FBL	500 40-150 / vnt. / FS	5651321	7423 95 6		242
OKA-G A 40240R9	400 305 / vnt. / FS	5244066	7424 34 6		230	OKA-G50040150FBR	500 40-150 / vnt. / FS	5651468	7423 97 6		241
OKA-G20040140	200 2400 / vnt. / FS	5242925	7424 00 0	€/m	231	OKA-G50040240	500 2400 / vnt. / FS	5243069	7424 02 6		226
OKA-G20040140	200 2400 / vnt. / FS	5242925	7424 00 0		231	OKA-G50040240D4	500 2400 / vnt. / FS	5243533	7424 14 4		227
OKA-G20040140DAT	200 2400 / vnt. / FS	5243298	7424 08 0		226	OKA-G50040240D6	500 2400 / vnt. / FS	5243632	7424 18 4		228
OKA-G20040140R	200 2400 / vnt. / FS	5243113	7424 04 0		226	OKA-G50040240D9	500 2400 / vnt. / FS	5243694	7424 22 2		228
OKA-G20040150ES	200 40-150 / vnt. / FS	5243816	7424 28 0	€/vnt.	258	OKA-G50040240DAT	500 2400 / vnt. / FS	5243410	7424 10 6		227
OKA-G20040150ES	200 40-150 / vnt. / FS	5243816	7424 28 0		227	OKA-G50040240DR9	500 2400 / vnt. / FS	5243779	7424 26 2		229
OKA-G20040150ES	200 40-150 / vnt. / FS	5243816	7424 28 0		226					€/vnt.	
OKA-G20040150FBL	200 40-150 / vnt. / FS	5651291	7423 95 0		241	OKA-G50040240ES	500 40-240 / vnt. / FS	5243939	7424 30 6		241
OKA-G20040150FBR	200 40-150 / vnt. / FS	5651420	7423 97 0		260	OKA-G50040240FBL	500 40-240 / vnt. / FS	5651406	7423 96 6		242
OKA-G20040240	200 2400 / vnt. / FS	5243007	7424 02 0	€/m	262	OKA-G50040240FBR	500 40-240 / vnt. / FS	5651536	7423 98 6		241
OKA-G20040240DAT	200 2400 / vnt. / FS	5243366	7424 10 0		242					€/m	
OKA-G20040240ES	200 40-240 / vnt. / FS	5243885	7424 30 0	€/vnt.	241	OKA-G50040240R	500 2400 / vnt. / FS	5243274	7424 06 6		226
OKA-G20040240FBL	200 40-240 / vnt. / FS	5651345	7423 96 0		241	OKA-G60040140	600 2400 / vnt. / FS	5242994	7424 00 8		258
OKA-G20040240FBR	200 40-240 / vnt. / FS	5651482	7423 98 0		241	OKA-G60040140	600 2400 / vnt. / FS	5242994	7424 00 8		226
OKA-G20040240R	200 2400 / vnt. / FS	5243229	7424 06 0	€/m	226	OKA-G60040140D4	600 2400 / vnt. / FS	5243489	7424 12 6		227
					227	OKA-G60040140D6	600 2400 / vnt. / FS	5243595	7424 16 6		228
					241	OKA-G60040140D9	600 2400 / vnt. / FS	5243670	7424 20 4		228
					241	OKA-G60040140DAT	600 2400 / vnt. / FS	5243359	7424 08 8		227
					242	OKA-G60040140DR9					

# Tipų sąrašas

EAN numerio sandara: šalies kodas 40

gamintojo kodas 1219 (galiąja art. numeriams, kurie prasideda 0: 1010)

individualus EAN-C 5647589

Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi	Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi
				€/vnt.						€/m	
OKA-G60040150ES	60040-150 / vnt. / FS	5243878	7424 28 8		262	OKA-W5006050	5002400 / vnt. / FS	5244240	7424 42 6		233
OKA-G60040150FBL	60040-150 / vnt. / FS	5651338	7423 95 8		242	OKA-W5006050D4	5002400 / vnt. / FS	5244691	7424 60 4		235
OKA-G60040150FBR	60040-150 / vnt. / FS	5651475	7423 97 8		241	OKA-W5006050D6	5002400 / vnt. / FS	5244769	7424 66 4		235
				€/m							
OKA-G60040240	6002400 / vnt. / FS	5243106	7424 02 8		226	OKA-W5006050D9	5002400 / vnt. / FS	5244899	7424 72 2		236
OKA-G60040240D4	6002400 / vnt. / FS	5243540	7424 14 6		227	OKA-W5006050DAT	5002400 / vnt. / FS	5244608	7424 54 6		234
OKA-G60040240D6	6002400 / vnt. / FS	5243649	7424 18 6		228	OKA-W5006050DR9	5002400 / vnt. / FS	5245025	7424 78 2		237
OKA-G60040240D9	6002400 / vnt. / FS	5245370	7424 22 4		228	OKA-W5006050R	5002400 / vnt. / FS	5244455	7424 48 6		234
OKA-G60040240DAT	6002400 / vnt. / FS	5243427	7424 10 8		227	OKA-W60010050	6002400 / vnt. / FS	5244325	7424 45 8		233
OKA-G60040240DR9	6002400 / vnt. / FS	5243786	7424 26 4		229	OKA-W60010050D4	6002400 / vnt. / FS	5244745	7424 62 6		235
				€/vnt.							
OKA-G60040240ES	60040-240 / vnt. / FS	5243946	7424 30 8		241	OKA-W60010050D6	6002400 / vnt. / FS	5244806	7424 68 6		236
OKA-G60040240FBL	60040-240 / vnt. / FS	5651413	7423 96 8		242	OKA-W60010050D9	6002400 / vnt. / FS	5244950	7424 74 4		236
OKA-G60040240FBR	60040-240 / vnt. / FS	5651543	7423 98 8		241	OKA-W60010050DAT	6002400 / vnt. / FS	5244660	7424 56 8		235
				€/m							
OKA-G60040240R	6002400 / vnt. / FS	5243281	7424 06 8		241	OKA-W60010050DR9	6002400 / vnt. / FS	5245087	7424 80 4		237
				€/vnt.							
OKA-W A 10050 4	400201 / vnt. / FS	5245216	7424 92 0		238	OKA-W60010050R	6002400 / vnt. / FS	5244516	7424 50 8		234
OKA-W A 10050 6	400201 / vnt. / FS	5245223	7424 92 2		238	OKA-W6004030	6002400 / vnt. / FS	5244189	7424 40 8		261
OKA-W A 10050 9	100-150 / vnt. / FS	5245230	7424 92 4		239	OKA-W6004030D9	6002400 / vnt. / FS	5244189	7424 40 8		233
OKA-W A 10050R9	400305 / vnt. / FS	5245247	7424 92 6		239	OKA-W6004030DR9	6002400 / vnt. / FS	5244981	7424 76 4		237
OKA-W A 4030 9	400244 / vnt. / FS	5245155	7424 88 4		238	OKA-W6004030R	6002400 / vnt. / FS	5244417	7424 46 8		233
OKA-W A 4030 9	400244 / vnt. / FS	5245155	7424 88 4		239	OKA-W6006050	6002400 / vnt. / FS	5244257	7424 42 8		233
OKA-W A 4030R9	400305 / vnt. / FS	5245162	7424 88 6		262	OKA-W6006050D4	6002400 / vnt. / FS	5244707	7424 60 6		235
OKA-W A 4030R9	400305 / vnt. / FS	5245162	7424 88 6		239	OKA-W6006050D6	6002400 / vnt. / FS	5244776	7424 66 6		235
OKA-W A 6050 4	400201 / vnt. / FS	5245179	7424 90 0		262	OKA-W6006050D9	6002400 / vnt. / FS	5244905	7424 72 4		236
OKA-W A 6050 6	400201 / vnt. / FS	5245186	7424 90 2		238	OKA-W6006050DR9	6002400 / vnt. / FS	5244905	7424 72 4		236
OKA-W A 6050 9	400 / vnt. / FS	5245193	7424 90 4		238	OKA-W6006050DAT	6002400 / vnt. / FS	5244615	7424 54 8		234
OKA-W A 6050R9	400305 / vnt. / FS	5245209	7424 90 6		239	OKA-W6006050DR9	6002400 / vnt. / FS	5245032	7424 78 4		237
				€/m							
OKA-W20010050	2002400 / vnt. / FS	5244264	7424 44 0		233	OKA-W6006050R	6002400 / vnt. / FS	5244462	7424 48 8		234
OKA-W20010050DAT	2002400 / vnt. / FS	5244622	7424 56 0		235	OKB AE 25085	25093 / vnt. / FS	5699583	7403 83 0	€/vnt.	248
OKA-W20010050R	2002400 / vnt. / FS	5244479	7424 50 0		234	OKB DSD 250	/ vnt. / FS	5699637	7403 84 5		249
OKA-W2004030	2002400 / vnt. / FS	5244127	7424 40 0		233					€/m	
OKA-W2004030	2002400 / vnt. / FS	5244127	7424 40 0		261	OKB E 21085	21093 / vnt. / FS	5699545	7403 81 0		248
OKA-W2004030DAT	2002400 / vnt. / FS	5244523	7424 52 0		234					€/vnt.	
OKA-W2004030R	2002400 / vnt. / FS	5244356	7424 46 0		233	OKB ES 25085	25085-125 / vnt. / FS	5699569	7403 82 0		248
OKA-W2006050	2002400 / vnt. / FS	5244196	7424 42 0		233	OKB IE 25085	25093 / vnt. / FS	5699576	7403 82 5		248
OKA-W2006050DAT	2002400 / vnt. / FS	5244578	7424 54 0		234	OKB IT	/ vnt. / FS	5699699	7403 85 0		249
OKA-W2006050R	2002400 / vnt. / FS	5244424	7424 48 0		234	OKB TS 25085	25093 / vnt. / FS	5699590	7403 83 5		248
OKA-W30010050	3002400 / vnt. / FS	5244295	7424 44 2		233					€/m	
OKA-W30010050D4	3002400 / vnt. / FS	5244714	7424 62 0		235	OKB TW 85	240 / vnt. / FS	5699606	7403 84 0		249
OKA-W30010050DAT	3002400 / vnt. / FS	5244639	7424 56 2		235	OKB U 25085 BL	25093 / vnt. / FS	5699552	7403 81 5		248
OKA-W30010050R	3002400 / vnt. / FS	5244486	7424 50 2		234					€/vnt.	
OKA-W3004030	3002400 / vnt. / FS	5244134	7424 40 2		261	OKB V 210	/ vnt. / FS	5699712	7403 86 0		249
OKA-W3004030	3002400 / vnt. / FS	5244134	7424 40 2		233	OKB V 250	/ vnt. / FS	5699705	7403 85 5		249
OKA-W3004030DAT	3002400 / vnt. / FS	5244530	7424 52 2		234						
OKA-W3004030R	3002400 / vnt. / FS	5244363	7424 46 2		233	RK M2 10	324288 / CuZn	5105640	7405 84 4		318
OKA-W3006050	3002400 / vnt. / FS	5244202	7424 42 2		233	RK M2 15	324288 / CuZn	5105657	7405 84 8		318
OKA-W3006050D4	3002400 / vnt. / FS	5244677	7424 60 0		235	RK M2 20	324288 / CuZn	5105664	7405 85 2		318
OKA-W3006050DAT	3002400 / vnt. / FS	5244585	7424 54 2		234	RK M2 25	324288 / CuZn	5105695	7405 85 6		318
OKA-W3006050R	3002400 / vnt. / FS	5244431	7424 48 2		234	RK M3 10	424388 / CuZn	5105725	7405 86 8		318
OKA-W40010050	4002400 / vnt. / FS	5244301	7424 44 4		233	RK M3 15	424388 / CuZn	5105756	7405 87 2		318
OKA-W40010050D4	4002400 / vnt. / FS	5244721	7424 62 2		235	RK M3 20	424388 / CuZn	5105763	7405 87 6		318
OKA-W40010050D9	4002400 / vnt. / FS	5244783	7424 68 2		236	RK M3 25	424388 / CuZn	5105770	7405 88 0		318
OKA-W40010050DR9	4002400 / vnt. / FS	5244912	7424 74 0		236						
OKA-W40010050DAT	4002400 / vnt. / FS	5244646	7424 56 4		235	RK NEV 110	/ vnt. / G	5108221	7406 39 4		322
OKA-W40010050R	4002400 / vnt. / FS	5245049	7424 80 0		237	RK NEV 110	/ vnt. / G	5108221	7406 39 4		326
OKA-W4004030	4002400 / vnt. / FS	5244493	7424 50 4		234	RK NEV 110	/ vnt. / G	5108221	7406 39 4		343
OKA-W4004030	4002400 / vnt. / FS	5244141	7424 40 4		261	RK NEV 110	/ vnt. / G	5108221	7406 39 4		345
OKA-W4004030	4002400 / vnt. / FS	5244141	7424 40 4		233	RK NEV 150	/ vnt. / G	5108238	7406 39 8		322
OKA-W4004030D9	4002400 / vnt. / FS	5244837	7424 70 0		236	RK NEV 150	/ vnt. / G	5108238	7406 39 8		326
OKA-W4004030DAT	4002400 / vnt. / FS	5244547	7424 52 4		234	RK NEV 150	/ vnt. / G	5108238	7406 39 8		343
OKA-W4004030DR9	4002400 / vnt. / FS	5244967	7424 76 0		237	RK NEV 150	/ vnt. / G	5108238	7406 39 8		345
OKA-W4004030R	4002400 / vnt. / FS	5244370	7424 46 4		233						
OKA-W4006050	4002400 / vnt. / FS	5244233	7424 42 4		233	RK SL1 V2 20	324288 / V2A	5105824	7405 89 2		340
OKA-W4006050D4	4002400 / vnt. / FS	5244684	7424 60 2		235	RK SL1 V2 25	324288 / V2A	5105831	7405 89 6		340
OKA-W4006050D6	4002400 / vnt. / FS	5244752	7424 66 2		235	RK SL1 V2 30	324288 / V2A	5105848	7405 90 0		340
OKA-W4006050D9	4002400 / vnt. / FS	5244868	7424 72 0		236	RK SL1 V2 40	324288 / V2A	5105886	7405 90 8		340
OKA-W4006050DR9	4002400 / vnt. / FS	5244868	7424 72 0		236	RK SL1 V3 20	424388 / V2A	5105893	7405 91 2		340
OKA-W4006050DAT	4002400 / vnt. / FS	5244592	7424 54 4		234	RK SL1 V3 25	424388 / V2A	5105909	7405 91 6		340
OKA-W4006050DR9	4002400 / vnt. / FS	5245018	7424 78 0		237	RK SL1 V3 30	424388 / V2A	5105930	7405 92 0		340
OKA-W4006050R	4002400 / vnt. / FS	5244448	7424 48 4		234	RK SL1 V3 40	424388 / V2A	5105954	7405 92 8		340
OKA-W50010050	5002400 / vnt. / FS	5244318	7424 44 6		233	RK SL2 V2 20	324288 / V2A	5105961	7405 93 2		340
OKA-W50010050D4	5002400 / vnt. / FS	5244738	7424 62 4		235	RK SL2 V2 25	324288 / V2A	5105992	7405 93 6		340
OKA-W50010050D6	5002400 / vnt. / FS	5244790	7424 68 4		236	RK SL2 V2 30	324288 / V2A	5106005	7405 94 0		340
OKA-W50010050D9	5002400 / vnt. / FS	5244929	7424 74 2		236	RK SL2 V2 40	324288 / V2A	5106029	7405 94 8		340
OKA-W50010050DAT	5002400 / vnt. / FS	5244653	7424 56 6		235	RK SL2 V3 20	424388 / V2A	5106050	7405 95 2		340
OKA-W50010050DR9	5002400 / vnt. / FS	5245070	7424 80 2		237	RK SL2 V3 25	424388 / V2A	5106067	7405 95 6		340
OKA-W50010050R	5002400 / vnt. / FS	5244509	7424 50 6		234	RK SL2 V3 30	424388 / V2A	5106074	7405 96 0		340
OKA-W5004030	5002400 / vnt. / FS	5244172									



# Tipų sąrašas

EAN numerio sandara: šalies kodas 40

gamintojo kodas 1219 (galioja art. numeriams, kurie prasideda 0: 1010)

individualus EAN-C 5647589

Tipas	Matmenys/spalva/medžiaga	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi	Tipas	Matmenys/spalva/medžiaga	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi
				€/vnt.						€/vnt.	
RKSN 4 MS 25	/ CuZn	5108863	7406 56 6		321	SES 19027	190 27 / vnt. / FS	5098829	7403 98 0		206
RKSN 4 VS 20	/ Nerūd. plienas	5108870	7406 57 0		321	SES 19027	190 27 / vnt. / FS	5098829	7403 98 0		270
RKSN 4 VS 25	/ Nerūd. plienas	5108887	7406 57 4		321	SES 19037	190 37 / vnt. / FS	5098850	7403 98 4		208
RKSN 9 MS 20	/ CuZn	5108924	7406 57 8		322	SES 19037	190 37 / vnt. / FS	5098850	7403 98 4		272
RKSN 9 MS 25	/ CuZn	5108931	7406 58 2		322	SES 19047	190 48 / vnt. / FS	5098867	7403 98 8		210
RKSN UZD3 4MS20	90 / CuZn	5432050	7410 25 5		328	SES 19047	190 48 / vnt. / FS	5098867	7403 98 8		274
RKSN UZD3 4MS25	95 / CuZn	5432067	7410 25 9		328	SES 25027	250 27 / vnt. / FS	5098874	7404 00 2		206
RKSN UZD3 4VS20	90 / Nerūd. plienas	5432036	7410 24 6		327	SES 25027	250 27 / vnt. / FS	5098874	7404 00 2		270
RKSN UZD3 4VS25	95 / Nerūd. plienas	5432043	7410 25 0		327	SES 25037	250 37 / vnt. / FS	5098881	7404 00 6		208
RKSN UZD3 9MS20	90 / CuZn	5432111	7410 27 3		328	SES 25037	250 37 / vnt. / FS	5098881	7404 00 6		272
RKSN UZD3 9MS25	95 / CuZn	5432128	7410 27 7		328	SES 25047	250 48 / vnt. / FS	5098911	7404 01 0		210
RKSN UZD3 9VS20	90 / Nerūd. plienas	5432098	7410 26 4		328	SES 25047	250 48 / vnt. / FS	5098911	7404 01 0		274
RKSN UZD3 9VS25	95 / Nerūd. plienas	5432104	7410 26 8		328	SES 35027	350 27 / vnt. / FS	5098928	7404 01 4		206
						SES 35037	350 37 / vnt. / FS	5098935	7404 01 8		208
						SES 35047	350 48 / vnt. / FS	5098942	7404 02 2		210
RKSRNUZD3R4MS20	94 / CuZn	5432425	7410 41 2		331	SES 35047	350 48 / vnt. / FS	5098942	7404 02 2		210
RKSRNUZD3R4MS25	94 / CuZn	5432456	7410 41 6		331						
RKSRNUZD3R7MS20	94 / CuZn	5432487	7410 43 0		331	SG TW	/ PA	5303770	7429 17 0		353
RKSRNUZD3R7MS25	94 / CuZn	5432517	7410 43 4		331						
RKSRNUZD3R7VS20	94 / Nerūd. plienas	5432463	7410 42 1		331	SG1	/ PA	5303718	7429 16 0		352
RKSRNUZD3R7VS25	94 / Nerūd. plienas	5432470	7410 42 5		331						
RKSRNUZD3R9MS20	94 / CuZn	5432548	7410 44 8		331	SG2	/ PA	5303725	7429 16 2		352
RKSRNUZD3R9MS25	94 / CuZn	5432579	7410 45 2		331						
RKSRNUZD3R9VS20	94 / Nerūd. plienas	5432524	7410 43 9		331	SG3	/ PA	5303763	7429 16 4		353
RKSRNUZD3R9VS25	94 / Nerūd. plienas	5432531	7410 44 3		331						
				€/m							
S2 19028	80 110 / vnt. / FS	5089254	7400 30 0		206	SH80 1019	pilkai smėlio spalvos / PA	5113850	7408 02 8		373
S2 19038	80 110 / vnt. / FS	5089261	7400 30 4		208	SH80 7011	pilka / PA	5113812	7408 02 0		373
S2 19048	80 110 / vnt. / FS	5089278	7400 30 8		210	SH80 8014	tamsiai ruda / PA	5113867	7408 03 2		373
						SH80 9011	grafito juodumo / PA	5113829	7408 02 4		373
S2 25028	110 140 / vnt. / FS	5089285	7400 31 2		206	SH80 T 1019	pilkai smėlio spalvos / PA	5113928	7408 04 8		373
S2 25038	110 140 / vnt. / FS	5089315	7400 31 6		208	SH80 T 7011	pilka / PA	5113881	7408 04 0		373
S2 25048	110 140 / vnt. / FS	5089322	7400 32 0		210	SH80 T 8014	tamsiai ruda / PA	5113935	7408 05 2		373
						SH80 T 9011	grafito juodumo / PA	5113911	7408 04 4		373
S3 25028	90 70 / vnt. / FS	5089339	7400 32 4		206						
S3 25038	90 70 / vnt. / FS	5089346	7400 32 8		208	SHF80 30 1019	pilkai smėlio spalvos / PA	5113973	7408 06 0		373
S3 25048	90 70 / vnt. / FS	5089377	7400 33 2		210	SHF80 30 9011	grafito juodumo / PA	5113942	7408 05 6		373
						SHF80 30M 9011	grafito juodumo / PA	5113980	7408 06 4		373
S3 35028	120 110 / vnt. / FS	5089384	7400 33 6		206						
S3 35038	120 110 / vnt. / FS	5089391	7400 34 0		208	SK HB 201X201	201 / PS	5246435	7425 60 0		394
S3 35048	120 110 / vnt. / FS	5089407	7400 34 4		210	SK HB 245X245	245 / PS	5099901	7404 41 2		394
						SK HB R215	215 / PS	5099871	7404 40 0		394
						SK HB R275	275 / PS	5099888	7404 40 4		394
						SK HB R305	305 / PS	5099895	7404 40 8		394
				€/vnt.							
S990-AF1 RW	vaiskiai balta / PC	5120957	6107 00 2		365						
S990-AF2 RW	vaiskiai balta / PC	5121084	6107 10 2		365						
S990-AF3 RW	vaiskiai balta / PC	5121244	6107 20 2		365	SKS-CH0 RW1	vaiskiai balta / PC	5008866	6117 20 0		400
S990-AFB1 RW	vaiskiai balta / PC	5121022	6107 05 2		365						
S990-AFB2 RW	vaiskiai balta / PC	5121183	6107 15 2		365	SKS-D0 MZGN1	žalsvas / PC	6458530	6117 00 5		265
S990-AFB3 RW	vaiskiai balta / PC	5121305	6107 25 2		365	SKS-D0 MZGN1	žalsvas / PC	6458530	6117 00 5		312
						SKS-D0 MZGN1	žalsvas / PC	6458530	6117 00 5		398
						SKS-D0 MZGN2	žalsvas / PC	6458837	6117 01 6		266
SAK 1019	pilkai smėlio spalvos / PA	5113683	7407 98 4		334	SKS-D0 MZGN2	žalsvas / PC	6458837	6117 01 6		313
SAK 7011	pilka / PA	5113645	7407 97 6		334	SKS-D0 MZGN2	žalsvas / PC	6458837	6117 01 6		398
SAK 8014	tamsiai ruda / PA	5113690	7407 98 8		334	SKS-D0 MZGN3	žalsvas / PC	6458950	6117 02 7		266
SAK 9011	grafito juodumo / PA	5113676	7407 98 0		334	SKS-D0 MZGN3	žalsvas / PC	6458950	6117 02 7		313
SAK MS	/ CuZn	5113706	7407 99 2		334	SKS-D0 MZGN3	žalsvas / PC	6458950	6117 02 7		398
SAK V2A	/ Nerūd. plienas	5113737	7407 99 6		334	SKS-D0 ROR1	oranžinė / PC	6458356	6117 00 3		265
						SKS-D0 ROR1	oranžinė / PC	6458356	6117 00 3		312
SE UZD3		5431886	7410 16 0		221	SKS-D0 ROR1	oranžinė / PC	6458356	6117 00 3		398
						SKS-D0 ROR2	oranžinė / PC	6458653	6117 01 4		266
						SKS-D0 ROR2	oranžinė / PC	6458653	6117 01 4		313
SE2 19027	190 2400 / vnt. / FS	5098515	7403 90 0		270	SKS-D0 ROR2	oranžinė / PC	6458653	6117 01 4		398
SE2 19037	190 2400 / vnt. / FS	5098522	7403 90 4		272	SKS-D0 ROR3	oranžinė / PC	6645077	6117 02 5		266
SE2 19047	190 2400 / vnt. / FS	5098553	7403 90 8		274	SKS-D0 ROR3	oranžinė / PC	6645077	6117 02 5		313
SE2 25027	250 2400 / vnt. / FS	5098560	7403 91 2		270	SKS-D0 ROR3	oranžinė / PC	6645077	6117 02 5		398
SE2 25037	250 2400 / vnt. / FS	5098577	7403 91 6		272	SKS-D0 RW1	vaiskiai balta / PC	6458295	6117 00 1		265
SE2 25047	250 2400 / vnt. / FS	5098584	7403 92 0		274	SKS-D0 RW1	vaiskiai balta / PC	6458295	6117 00 1		312
						SKS-D0 RW1	vaiskiai balta / PC	6458295	6117 00 1		398
						SKS-D0 RW2	vaiskiai balta / PC	6518531	6117 01 2		266
SE3 19037	190 2400 / vnt. / FS	5098614	7403 92 2		272	SKS-D0 RW2	vaiskiai balta / PC	6518531	6117 01 2		313
SE3 19047	190 2400 / vnt. / FS	5098621	7403 92 4		274	SKS-D0 RW2	vaiskiai balta / PC	6518531	6117 01 2		398
SE3 25027	250 2400 / vnt. / FS	5098638	7403 92 8		270	SKS-D0 RW2	vaiskiai balta / PC	6518531	6117 01 2		266
SE3 25037	250 2400 / vnt. / FS	5098645	7403 93 2		272	SKS-D0 RW3	vaiskiai balta / PC	6458899	6117 02 3		313
SE3 25047	250 2400 / vnt. / FS	5098676	7403 93 6		274	SKS-D0 RW3	vaiskiai balta / PC	6458899	6117 02 3		398
						SKS-D0 RW3	vaiskiai balta / PC	6458899	6117 02 3		265
SEG2 19027	190 2400 / vnt. / FS	5098683	7403 94 0		270	SKS-D0 SRO1	ryškiai raudona / PC	6458592	6117 00 7		312
SEG2 19037	190 2400 / vnt. / FS	5098690	7403 94 4		272	SKS-D0 SRO1	ryškiai raudona / PC	6458592	6117 00 7		398
SEG2 19047	190 2400 / vnt. / FS	5098706	7403 94 8		274	SKS-D0 SRO1	ryškiai raudona / PC	6458592	6117 00 7		266
SEG2 25027	250 2400 / vnt. / FS	5098737	7403 95 2		270	SKS-D0 SRO2	ryškiai raudona / PC	6471072	6117 01 8		313
SEG2 25037	250 2400 / vnt. / FS	5098744	7403 95 6		272	SKS-D0 SRO2	ryškiai raudona / PC	6471072	6117 01 8		266
SEG2 25047	250 2400 / vnt. / FS	5098751	7403 96 0		274	SKS-D0 SRO2	ryškiai raudona / PC	6471072	6117 01 8		398
						SKS-D0 SRO3	ryškiai raudona / PC	6597376	6117 02 9		266
SEG3 19037	190 2400 / vnt. / FS	5098768	7403 96 4		272	SKS-D0 SRO3	ryškiai raudona / PC	6597376	6117 02 9		313
SEG3 19047	190 2400 / vnt. / FS	5098799	7403 96 8		274	SKS-D0 SRO3	ryškiai raudona / PC	6597376	6117 02 9		398
SEG3 25027	250 2400 / vnt. / FS	5098805	7403 97 2		270	SKS-D3 AL1	lakuoto aliuminio / PC	6213139	6117 04 9		398
SEG3 25037	250 2400 / vnt. / FS	5098812	7403 97 6		272	SKS-D3 AL2	lakuoto aliuminio / PC	6213191	6117 06 0		398

Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi	Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi
				€/vnt.						€/vnt.	
SKS-D3 AL3	lakuoto aliuminio/ PC	6213436	6117 07 1		398	SKS-DS3 SWGR3	juodai pilkas/ PC	5670902	6119 85 8		386
SKS-D3 MZGN1	žalsvas/ PC	6459131	6117 04 5		255	SKS-F0 MZGN1	žalsvas/ PC	6460212	6117 10 6		399
SKS-D3 MZGN1	žalsvas/ PC	6459131	6117 04 5		266	SKS-F0 MZGN2	žalsvas/ PC	6188956	6117 11 5		399
SKS-D3 MZGN1	žalsvas/ PC	6459131	6117 04 5		313	SKS-F0 MZGN3	žalsvas/ PC	6189373	6117 12 7		399
SKS-D3 MZGN1	žalsvas/ PC	6459131	6117 04 5		353	SKS-F0 ROR1	oranžinė/ PC	6460151	6117 10 4		399
SKS-D3 MZGN1	žalsvas/ PC	6459131	6117 04 5		398	SKS-F0 ROR2	oranžinė/ PC	6460458	6117 11 3		399
SKS-D3 MZGN2	žalsvas/ PC	6459674	6117 05 6		255	SKS-F0 ROR3	oranžinė/ PC	6189311	6117 12 5		399
SKS-D3 MZGN2	žalsvas/ PC	6459674	6117 05 6		266	SKS-F0 RW1	vaiskiai balta/ PC	6460090	6117 10 2		399
SKS-D3 MZGN2	žalsvas/ PC	6459674	6117 05 6		313	SKS-F0 RW2	vaiskiai balta/ PC	6460335	6117 11 1		399
SKS-D3 MZGN2	žalsvas/ PC	6459674	6117 05 6		353	SKS-F0 RW3	vaiskiai balta/ PC	6189076	6117 12 3		399
SKS-D3 MZGN2	žalsvas/ PC	6459674	6117 05 6		398	SKS-F0 SRO1	ryškiai raudona/ PC	6460274	6117 10 8		399
SKS-D3 MZGN3	žalsvas/ PC	6459971	6117 06 7		255	SKS-F0 SRO2	ryškiai raudona/ PC	6189014	6117 11 7		399
SKS-D3 MZGN3	žalsvas/ PC	6459971	6117 06 7		266	SKS-F0 SRO3	ryškiai raudona/ PC	6189618	6117 12 9		399
SKS-D3 MZGN3	žalsvas/ PC	6459971	6117 06 7		313	SKS-F3 AL1	lakuoto aliuminio/ PC	6213856	6117 14 8		399
SKS-D3 MZGN3	žalsvas/ PC	6459971	6117 06 7		353	SKS-F3 AL2	lakuoto aliuminio/ PC	6213917	6117 15 9		400
SKS-D3 MZGN3	žalsvas/ PC	6459971	6117 06 7		398	SKS-F3 AL3	lakuoto aliuminio/ PC	6213979	6117 17 0		400
SKS-D3 ROR1	oranžinė/ PC	6459070	6117 04 3		255	SKS-F3 MZGN1	žalsvas/ PC	6287291	6117 14 4		399
SKS-D3 ROR1	oranžinė/ PC	6459070	6117 04 3		266	SKS-F3 MZGN2	žalsvas/ PC	6637218	6117 15 5		400
SKS-D3 ROR1	oranžinė/ PC	6459070	6117 04 3		313	SKS-F3 MZGN3	žalsvas/ PC	6461356	6117 16 6		400
SKS-D3 ROR1	oranžinė/ PC	6459070	6117 04 3		353	SKS-F3 ROR1	oranžinė/ PC	6189854	6117 14 2		399
SKS-D3 ROR1	oranžinė/ PC	6459070	6117 04 3		398	SKS-F3 ROR2	oranžinė/ PC	6538690	6117 15 3		400
SKS-D3 ROR2	oranžinė/ PC	6459612	6117 05 4		255	SKS-F3 ROR3	oranžinė/ PC	6461233	6117 16 4		400
SKS-D3 ROR2	oranžinė/ PC	6459612	6117 05 4		266	SKS-F3 RW1	vaiskiai balta/ PC	6189793	6117 14 0		399
SKS-D3 ROR2	oranžinė/ PC	6459612	6117 05 4		313	SKS-F3 RW2	vaiskiai balta/ PC	6460632	6117 15 1		400
SKS-D3 ROR2	oranžinė/ PC	6459612	6117 05 4		353	SKS-F3 RW3	vaiskiai balta/ PC	6461110	6117 16 2		400
SKS-D3 ROR2	oranžinė/ PC	6459612	6117 05 4		398	SKS-F3 SRO1	ryškiai raudona/ PC	6287536	6117 14 6		399
SKS-D3 ROR3	oranžinė/ PC	6459858	6117 06 5		255	SKS-F3 SRO2	ryškiai raudona/ PC	6461059	6117 15 7		400
SKS-D3 ROR3	oranžinė/ PC	6459858	6117 06 5		266	SKS-F3 SRO3	ryškiai raudona/ PC	6461530	6117 16 8		400
SKS-D3 ROR3	oranžinė/ PC	6459858	6117 06 5		313	SKS-FC0 SRO1	ryškiai raudona/ PC	5364184	6106 67 7		399
SKS-D3 ROR3	oranžinė/ PC	6459858	6117 06 5		353	SKS-FC0 SRO2	ryškiai raudona/ PC	5364252	6106 68 7		399
SKS-D3 ROR3	oranžinė/ PC	6459858	6117 06 5		398	SKS-FC0 SRO3	ryškiai raudona/ PC	5364368	6106 69 7		399
SKS-D3 RW1	vaiskiai balta/ PC	6459018	6117 04 1		255	SKS-FC3 SRO1	ryškiai raudona/ PC	5364436	6106 70 7		400
SKS-D3 RW1	vaiskiai balta/ PC	6459018	6117 04 1		266	SKS-FC3 SRO2	ryškiai raudona/ PC	5364504	6106 71 7		400
SKS-D3 RW1	vaiskiai balta/ PC	6459018	6117 04 1		313	SKS-FC3 SRO3	ryškiai raudona/ PC	5364597	6106 72 7		400
SKS-D3 RW1	vaiskiai balta/ PC	6459018	6117 04 1		353						
SKS-D3 RW1	vaiskiai balta/ PC	6459018	6117 04 1		398						
SKS-D3 RW2	vaiskiai balta/ PC	6459551	6117 05 2		255	SRE 250 1019	pilkai smėlio spalvos/ PA	5098997	7404 03 4		277
SKS-D3 RW2	vaiskiai balta/ PC	6459551	6117 05 2		266	SRE 250 7011	pilka/ PA	5098973	7404 02 6		277
SKS-D3 RW2	vaiskiai balta/ PC	6459551	6117 05 2		313	SRE 250 8014	tamsiai ruda/ PA	5098980	7404 03 0		277
SKS-D3 RW2	vaiskiai balta/ PC	6459551	6117 05 2		353	SRE 250 9011	grafito juodumo/ PA	5099000	7404 03 8		277
SKS-D3 RW2	vaiskiai balta/ PC	6459551	6117 05 2		398						
SKS-D3 RW3	vaiskiai balta/ PC	6459797	6117 06 3		255						
SKS-D3 RW3	vaiskiai balta/ PC	6459797	6117 06 3		266	STA-SKS S1 SW	juoda	5438090	6117 19 2		250
SKS-D3 RW3	vaiskiai balta/ PC	6459797	6117 06 3		313	STA-SKS SU1 SW	juoda	5670933	6117 19 6		386
SKS-D3 RW3	vaiskiai balta/ PC	6459797	6117 06 3		353	STA-SKS SU1 W	balta	5670940	6117 19 7		386
SKS-D3 RW3	vaiskiai balta/ PC	6459797	6117 06 3		398						
SKS-D3 SRO1	ryškiai raudona/ PC	6459377	6117 04 7		255						
SKS-D3 SRO1	ryškiai raudona/ PC	6459377	6117 04 7		266	ST-F GST18i3p SW	juoda	5273530	6108 05 0		392
SKS-D3 SRO1	ryškiai raudona/ PC	6459377	6117 04 7		313	ST-F GST18i3p W	balta	5273547	6108 05 1		392
SKS-D3 SRO1	ryškiai raudona/ PC	6459377	6117 04 7		353						
SKS-D3 SRO1	ryškiai raudona/ PC	6459377	6117 04 7		398	ST-S GST18i3p SW	juoda	5273608	6108 05 4		392
SKS-D3 SRO2	ryškiai raudona/ PC	6459735	6117 05 8		255	ST-S GST18i3p W	balta	5273646	6108 05 5		392
SKS-D3 SRO2	ryškiai raudona/ PC	6459735	6117 05 8		266	ST-S GST18i5p SW	juoda	5273707	6108 07 0		393
SKS-D3 SRO2	ryškiai raudona/ PC	6459735	6117 05 8		313						
SKS-D3 SRO2	ryškiai raudona/ PC	6459735	6117 05 8		353						
SKS-D3 SRO2	ryškiai raudona/ PC	6459735	6117 05 8		398	T EM	/ Zn	5114055	7408 08 4		271
SKS-D3 SRO3	ryškiai raudona/ PC	6460038	6117 06 9		255	T EM	/ Zn	5114055	7408 08 4		273
SKS-D3 SRO3	ryškiai raudona/ PC	6460038	6117 06 9		266	T EM	/ Zn	5114055	7408 08 4		275
SKS-D3 SRO3	ryškiai raudona/ PC	6460038	6117 06 9		313	T EM	/ Zn	5114055	7408 08 4		293
SKS-D3 SRO3	ryškiai raudona/ PC	6460038	6117 06 9		353	T EM	/ Zn	5114055	7408 08 4		296
SKS-D3 SRO3	ryškiai raudona/ PC	6460038	6117 06 9		398	T EM	/ Zn	5114055	7408 08 4		368
SKS-DK0 RW1	vaiskiai balta/ PC	5462231	6117 20 2		401	T ZE	/ PA	5114062	7408 08 8		368
SKS-DKE0 RW1	vaiskiai balta/ PC	5616016	6117 20 3		401						
SKS-DS3 AL2	lakuoto aliuminio/ PC	5437987	6117 08 2		250	T12L 00C 7011	pilka/ PA	5114109	7408 09 6		366
SKS-DS3 AL2	lakuoto aliuminio/ PC	5437987	6117 08 2		386	T12L 00C 9011	grafito juodumo/ PA	5114116	7408 10 0		366
SKS-DS3 AL3	lakuoto aliuminio/ PC	5670919	6119 86 0		250	T12L P01S 9011	grafito juodumo/ PVC	5114154	7408 10 8		366
SKS-DS3 AL3	lakuoto aliuminio/ PC	5670919	6119 86 0		386	T12L P02S 9011	grafito juodumo/ PVC	5114178	7408 11 6		366
SKS-DS3 MZGN2	žalsvas/ PC	5437949	6117 07 8		250	T12L P03S 9011	grafito juodumo/ PVC	5114215	7408 12 4		366
SKS-DS3 MZGN2	žalsvas/ PC	5437949	6117 07 8		386	T12L P04S 9011	grafito juodumo/ PVC	5114239	7408 13 2		366
SKS-DS3 MZGN3	žalsvas/ PC	5670889	6119 85 4		250	T12L P05S 9011	grafito juodumo/ PVC	5114277	7408 14 0		366
SKS-DS3 MZGN3	žalsvas/ PC	5670889	6119 85 4		386	T12L P15S 9011	grafito juodumo/ PA	5114291	7408 14 8		367
SKS-DS3 MZGN3	žalsvas/ PC	5670889	6119 85 4		250	T12L P16S 9011	grafito juodumo/ PA	5114338	7408 15 6		367
SKS-DS3 ROR2	oranžinė/ PC	5437932	6117 07 6		250	T12L P17S 9011	grafito juodumo/ PA	5114352	7408 16 4		367
SKS-DS3 ROR2	oranžinė/ PC	5437932	6117 07 6		386	T12L P1S 9011	grafito juodumo/ PVC	5114390	7408 17 2		367
SKS-DS3 ROR3	oranžinė/ PC	5670872	6119 85 2		250	T12L P2S 9011	grafito juodumo/ PVC	5114413	7408 18 0		367
SKS-DS3 ROR3	oranžinė/ PC	5670872	6119 85 2		386	T12L P3S 9011	grafito juodumo/ PVC	5114437	7408 18 8		367
SKS-DS3 RW2	vaiskiai balta/ PC	5437925	6117 07 4		250	T12L P4S 9011	grafito juodumo/ PVC	5114451	7408 19 6		367
SKS-DS3 RW2	vaiskiai balta/ PC	5437925	6117 07 4		386	T12L P7S 9011	grafito juodumo/ PVC	5114536	7408 20 4		367
SKS-DS3 RW3	vaiskiai balta/ PC	5670865	6119 85 0		250	T12L TQ	grafito juodumo/ PVC	5114543	7408 20 8		368
SKS-DS3 RW3	vaiskiai balta/ PC	5670865	6119 85 0		386						
SKS-DS3 SRO2	ryškiai raudona/ PC	5437970	6117 08 0		250	T4B 00C 7011	pilka/ PA	5114956	7408 28 8		362
SKS-DS3 SRO2	ryškiai raudona/ PC	5437970	6117 08 0		386	T4B 00C 9011	grafito juodumo/ PA	5114963	7408 29 2		362
SKS-DS3 SRO3	ryškiai raudona/ PC	5670896	6119 85 6		250	T4B P01S 9011	grafito juodumo/ PVC	5114604	7408 22 0		362
SKS-DS3 SRO3	ryškiai raudona/ PC	5670896	6119 85 6		386	T4B P0S2 9011	grafito juodumo/ PVC	5114659	7408 22 8		362
SKS-DS3 SWGR3	juodai pilkas/ PC	5670902	6119 85 8		250	T4B P1S 9011	grafito juodumo/ PVC	5114703	7408 23 6		362

08\_UFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / lt / 02/11/2011 (LLEExport\_01147)

# Tipų sąrašas

EAN numerio sandara: šalies kodas 40

gamintojo kodas 1219 (galioja art. numeriams, kurie prasideda 0: 1010)

individualus EAN-C 5647589

Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi	Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi
				€/vnt.						€/vnt.	
T4B P2S 9011	grafito juodumo / PVC	5114727	7408 24 4		362	US80 A	/ PA	5116462	7408 59 0		372
T4B P3S 9011	grafito juodumo / PVC	5114772	7408 25 2		362	US80 B	/ PA	5116509	7408 59 4		372
T4B P5S 9011	grafito juodumo / PVC	5114826	7408 26 0		362	US80 DB 20	53 / Zn	5116400	7408 57 8		372
T4B P6 9011	grafito juodumo / PA	5114840	7408 26 8		363	US80 DB 38	77 / Zn	5116448	7408 58 2		372
T4B P7 9011	grafito juodumo / PA	5114895	7408 27 6		363						
T4B TQ	grafito juodumo / PVC	5114901	7408 28 0		363						
T4L EG	grafito juodumo / PA	5115007	7408 29 6		363	USM-A-4		5613596	5092 47 2		401
T4L00C 9011	grafito juodumo / PA	5115014	7408 30 0		363	USM-A-4T		5699767	6107 80 1		401
T4L00C7035	šviesiai pilka / PA	5115021	7408 30 4		363						
T8NL 00C 7035	šviesiai pilka / PA	5116028	7408 49 8		363	USS80 W	/ Zn	5116523	7408 60 2		372
T8NL 00C 9011	grafito juodumo / PA	5115984	7408 49 4		363						
T8NL A105 9011	grafito juodumo / PA	5115564	7408 41 2		364	UVS-6S2	/ vnt.	5122265	6108 00 0		389
T8NL A45 9011	grafito juodumo / PA	5115601	7408 41 6		363	UVS-6S2SA	/ vnt.	5522997	6108 01 2		390
T8NL EB1 7035	šviesiai pilka / PA	5115625	7408 42 4		366	UVS-6S6W2	/ vnt.	5122289	6108 01 0		389
T8NL EB1 9011	grafito juodumo / PA	5115618	7408 42 0		366	UVS-6S6W2SA	/ vnt.	5523017	6108 01 6		390
T8NL EB2 7035	šviesiai pilka / PA	5115670	7408 43 2		365	UVS-6W2	/ vnt.	5122272	6108 00 5		389
T8NL EB2 9011	grafito juodumo / PA	5115663	7408 42 8		365	UVS-6W2SA	/ vnt.	5523000	6108 01 4		390
T8NL P01 7035	šviesiai pilka / PA	5115724	7408 44 0		364						
T8NL P01 9011	grafito juodumo / PA	5115687	7408 43 6		364						
T8NL P1 7035	šviesiai pilka / PA	5115748	7408 44 8		364	UZD 115170 250-3	367 410 / vnt. / FS	5431640	7410 04 3		213
T8NL P1 9011	grafito juodumo / PA	5115731	7408 44 4		364	UZD 115170 350-3	467 510 / vnt. / FS	5431671	7410 04 7		217
T8NL P105 7035	šviesiai pilka / PA	5115793	7408 45 6		364	UZD 165220 250-3	367 410 / vnt. / FS	5431688	7410 05 2		213
T8NL P105 9011	grafito juodumo / PA	5115786	7408 45 2		364	UZD 165220 350-3	467 510 / vnt. / FS	5431695	7410 05 6		217
T8NL P2 7035	šviesiai pilka / PA	5115847	7408 46 0		364	UZD 250-3	367 410 / vnt. / FS	5430964	7410 03 0		213
T8NL P2 9011	grafito juodumo / PA	5115809	7408 45 8		364	UZD 250-3 R	367 410 / vnt. / FS	5475507	7410 03 1		213
T8NL P3 7035	šviesiai pilka / PA	5115861	7408 47 0		364	UZD 350-3	467 510 / vnt. / FS	5431633	7410 03 4		217
T8NL P3 9011	grafito juodumo / PA	5115854	7408 46 4		364	UZD 350-3 R	467 510 / vnt. / FS	5475545	7410 03 5		217
T8NL P45 7035	šviesiai pilka / PA	5115915	7408 47 8		364						
T8NL P45 9011	grafito juodumo / PA	5115908	7408 47 4		364						
T8NL PCEE 7035	šviesiai pilka / PA	5115960	7408 48 6		365	VB-3 GST18i3p	juoda	5273721	6108 08 0		394
T8NL PCEE 9011	grafito juodumo / PA	5115922	7408 48 2		365						
T8NL TQ	grafito juodumo / PVC	5115977	7408 49 0		365	VB-5 GST18i3p	juoda	5273769	6108 08 2		394
TAE-6F AL1	lakuoto aliuminio	6215959	6117 43 0		402	VB-SKS S	juoda	5438113	6117 19 8		250
TAE-6F RW1	vaiskiai balta	6215713	6117 42 8		402	VB-SKS S	juoda	5438113	6117 19 8		386
TU GRAF9 7011	pilka / PA	5116035	7408 50 2		310	VB-T GST18i3p	juoda	5273776	6108 08 4		393
TU GRAF9 9011	grafito juodumo / PA	5116042	7408 50 6		310						
TUK A	/ Aluminis / MT	5116080	7408 51 0		334	VL 19028E	190 28 / vnt. / FS	5432845	7400 96 0		206
TUK M 1019	pilkai smėlio spalvos / PA	5116141	7408 52 2		334	VL 19038E	190 38 / vnt. / FS	5432883	7400 96 2		208
TUK M 7011	pilka / PA	5116097	7408 51 4		334	VL 19048E	190 48 / vnt. / FS	5432890	7400 96 4		210
TUK M 8014	tamsiai ruda / PA	5116158	7408 52 6		334						
TUK M 9011	grafito juodumo / PA	5116103	7408 51 8		334	VL 25028E	250 28 / vnt. / FS	5432906	7400 96 6		206
TUK OA	/ Aluminis	5299363	7428 45 0		334	VL 25038E	250 38 / vnt. / FS	5432944	7400 96 8		208
TUK V 7011	pilka / PA	5116165	7408 53 0		334	VL 25048E	250 48 / vnt. / FS	5432951	7400 97 0		210
TUK V 9011	grafito juodumo / PA	5116202	7408 53 4		334						
UDB	/ vnt. / G	5116271	7408 55 0		308	VL 35028E	350 28 / vnt. / FS	5432968	7400 97 2		206
						VL 35038E	350 38 / vnt. / FS	5433002	7400 97 4		208
						VL 35048E	350 48 / vnt. / FS	5433019	7400 97 6		210
UDHOME4 M V	95 / CuZn	5246183	7427 00 6		383						
UDHOME4 V V	95 / Nerūd. plienas	5246121	7427 00 0		383						
UDHOME9 M GB V	95 / CuZn	5710844	7427 03 7		383	VL-3Q1.5 1 SW	juoda	5122326	6108 10 0		251
UDHOME9 V GB V	95 / Nerūd. plienas	5710837	7427 03 1		383	VL-3Q1.5 1 SW	juoda	5122326	6108 10 0		390
						VL-3Q1.5 1 W	balta	5122692	6108 12 5		251
UDL1-120 70 90SL	70 / vnt. / FS	5116288	7408 55 4		380	VL-3Q1.5 1 W	balta	5122692	6108 12 5		391
						VL-3Q1.5 10 SW	juoda	5122500	6108 10 9		251
UDL2-120 70	/ vnt. / FS	5116325	7408 55 8		380	VL-3Q1.5 10 SW	juoda	5122500	6108 10 9		390
UDL2-120 80	/ vnt. / FS	5116332	7408 56 2		380	VL-3Q1.5 10 W	balta	5122876	6108 13 4		251
UDL2-80 70	/ vnt. / FS	5116349	7408 56 6		372	VL-3Q1.5 10 W	balta	5122876	6108 13 4		391
						VL-3Q1.5 11 SW	juoda	5122517	6108 11 0		251
UGD 250-3 4	367 410 / vnt. / FS	5431701	7410 07 9		213	VL-3Q1.5 11 SW	juoda	5122517	6108 11 0		390
UGD 250-3 6	367 410 / vnt. / FS	5431732	7410 08 3		213	VL-3Q1.5 11 W	balta	5122883	6108 13 5		251
UGD 250-3 9	367 410 / vnt. / FS	5431749	7410 08 7		213	VL-3Q1.5 11 W	balta	5122883	6108 13 5		391
UGD 250-3R4	367 410 / vnt. / FS	5431756	7410 09 1		213	VL-3Q1.5 12 SW	juoda	5122524	6108 11 1		251
UGD 350-3 4	467 201 / vnt. / FS	5431763	7410 10 4		217	VL-3Q1.5 12 SW	juoda	5122524	6108 11 1		390
UGD 350-3 6	467 201 / vnt. / FS	5431770	7410 10 8		217	VL-3Q1.5 12 W	balta	5122920	6108 13 6		251
UGD 350-3 9	467 244 / vnt. / FS	5431787	7410 11 2		217	VL-3Q1.5 12 W	balta	5122920	6108 13 6		391
UGD 350-3 R4	467 510 / vnt. / FS	5431794	7410 11 6		217	VL-3Q1.5 13 SW	juoda	5122562	6108 11 2		251
UGD 350-3 R7	467 510 / vnt. / FS	5431800	7410 12 0		217	VL-3Q1.5 13 SW	juoda	5122562	6108 11 2		390
UGD 350-3 R9	467 510 / vnt. / FS	5431817	7410 12 4		217	VL-3Q1.5 13 W	balta	5122937	6108 13 7		251
						VL-3Q1.5 13 W	balta	5122937	6108 13 7		391
UGD55 250-3 9R	367 410 / vnt. / FS	5678724	7410 06 0		263	VL-3Q1.5 14 SW	juoda	5122579	6108 11 3		251
UGD55 350-3 9R	467 467 / vnt. / FS	5678762	7410 06 2		263	VL-3Q1.5 14 SW	juoda	5122579	6108 11 3		390
UGD55 350-3R9R	467 467 / vnt. / FS	5678779	7410 06 4		263	VL-3Q1.5 14 W	balta	5122944	6108 13 8		251
						VL-3Q1.5 14 W	balta	5122944	6108 13 8		391
ULA DB 7011	pilka / PA	5438717	7407 89 8		374	VL-3Q1.5 15 SW	juoda	5122586	6108 11 4		251
ULA DB SA 7011	pilka / PA	5438694	7407 89 4		374	VL-3Q1.5 15 SW	juoda	5122586	6108 11 4		390
ULA DB T 7011	pilka / PA	5438700	7407 89 6		374	VL-3Q1.5 15 W	balta	5122982	6108 13 9		251
						VL-3Q1.5 15 W	balta	5122982	6108 13 9		391
US80 32	/ Zn	5116387	7408 57 0		372	VL-3Q1.5 2 SW	juoda	5122333	6108 10 1		251

Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi	Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi
				€/vnt.						€/vnt.	
VL-3Q1.5 2 SW	juoda	5122333	6108 10 1		390	VL-3Q2.5 8 W	balta	5123538	6108 18 2		391
VL-3Q1.5 2 W	balta	5122708	6108 12 6		251	VL-3Q2.5 9 SW	juoda	5123231	6108 15 8		251
VL-3Q1.5 2 W	balta	5122708	6108 12 6		391	VL-3Q2.5 9 SW	juoda	5123231	6108 15 8		391
VL-3Q1.5 3 SW	juoda	5122340	6108 10 2		251	VL-3Q2.5 9 W	balta	5123545	6108 18 3		252
VL-3Q1.5 3 SW	juoda	5122340	6108 10 2		390	VL-3Q2.5 9 W	balta	5123545	6108 18 3		391
VL-3Q1.5 3 W	balta	5122746	6108 12 7		251	VL-3Q2.5 H1 SW	juoda	5124368	6108 45 0		252
VL-3Q1.5 3 W	balta	5122746	6108 12 7		391	VL-3Q2.5 H1 SW	juoda	5124368	6108 45 0		392
VL-3Q1.5 4 SW	juoda	5122388	6108 10 3		251	VL-3Q2.5 H1 W	balta	5124733	6108 47 5		252
VL-3Q1.5 4 SW	juoda	5122388	6108 10 3		390	VL-3Q2.5 H1 W	balta	5124733	6108 47 5		392
VL-3Q1.5 4 W	balta	5122753	6108 12 8		251	VL-3Q2.5 H10 SW	juoda	5124542	6108 45 9		252
VL-3Q1.5 4 W	balta	5122753	6108 12 8		391	VL-3Q2.5 H10 SW	juoda	5124542	6108 45 9		392
VL-3Q1.5 5 SW	juoda	5122395	6108 10 4		251	VL-3Q2.5 H10 W	balta	5124894	6108 48 4		252
VL-3Q1.5 5 SW	juoda	5122395	6108 10 4		390	VL-3Q2.5 H10 W	balta	5124894	6108 48 4		392
VL-3Q1.5 5 W	balta	5122760	6108 12 9		251	VL-3Q2.5 H11 SW	juoda	5124559	6108 46 0		252
VL-3Q1.5 5 W	balta	5122760	6108 12 9		391	VL-3Q2.5 H11 SW	juoda	5124559	6108 46 0		392
VL-3Q1.5 6 SW	juoda	5122401	6108 10 5		251	VL-3Q2.5 H11 W	balta	5124900	6108 48 5		252
VL-3Q1.5 6 SW	juoda	5122401	6108 10 5		390	VL-3Q2.5 H11 W	balta	5124900	6108 48 5		392
VL-3Q1.5 6 W	balta	5122807	6108 13 0		251	VL-3Q2.5 H12 SW	juoda	5124566	6108 46 1		252
VL-3Q1.5 6 W	balta	5122807	6108 13 0		391	VL-3Q2.5 H12 SW	juoda	5124566	6108 46 1		392
VL-3Q1.5 7 SW	juoda	5122449	6108 10 6		251	VL-3Q2.5 H12 W	balta	5124917	6108 48 6		252
VL-3Q1.5 7 SW	juoda	5122449	6108 10 6		390	VL-3Q2.5 H12 W	balta	5124917	6108 48 6		392
VL-3Q1.5 7 W	balta	5122814	6108 13 1		251	VL-3Q2.5 H13 SW	juoda	5124603	6108 46 2		252
VL-3Q1.5 7 W	balta	5122814	6108 13 1		391	VL-3Q2.5 H13 SW	juoda	5124603	6108 46 2		392
VL-3Q1.5 8 SW	juoda	5122456	6108 10 7		251	VL-3Q2.5 H13 W	balta	5124924	6108 48 7		252
VL-3Q1.5 8 SW	juoda	5122456	6108 10 7		390	VL-3Q2.5 H13 W	balta	5124924	6108 48 7		392
VL-3Q1.5 8 W	balta	5122821	6108 13 2		251	VL-3Q2.5 H14 SW	juoda	5124610	6108 46 3		252
VL-3Q1.5 8 W	balta	5122821	6108 13 2		391	VL-3Q2.5 H14 SW	juoda	5124610	6108 46 3		392
VL-3Q1.5 9 SW	juoda	5122463	6108 10 8		251	VL-3Q2.5 H14 W	balta	5124955	6108 48 8		252
VL-3Q1.5 9 SW	juoda	5122463	6108 10 8		390	VL-3Q2.5 H14 W	balta	5124955	6108 48 8		392
VL-3Q1.5 9 W	balta	5122869	6108 13 3		251	VL-3Q2.5 H15 SW	juoda	5124627	6108 46 4		252
VL-3Q1.5 9 W	balta	5122869	6108 13 3		391	VL-3Q2.5 H15 SW	juoda	5124627	6108 46 4		392
VL-3Q2.5 1 SW	juoda	5123064	6108 15 0		251	VL-3Q2.5 H15 W	balta	5124962	6108 48 9		252
VL-3Q2.5 1 SW	juoda	5123064	6108 15 0		391	VL-3Q2.5 H15 W	balta	5124962	6108 48 9		392
VL-3Q2.5 1 W	balta	5123422	6108 17 5		252	VL-3Q2.5 H2 SW	juoda	5124375	6108 45 1		252
VL-3Q2.5 1 W	balta	5123422	6108 17 5		391	VL-3Q2.5 H2 SW	juoda	5124375	6108 45 1		392
VL-3Q2.5 10 SW	juoda	5123248	6108 15 9		251	VL-3Q2.5 H2 W	balta	5124740	6108 47 6		252
VL-3Q2.5 10 SW	juoda	5123248	6108 15 9		391	VL-3Q2.5 H2 W	balta	5124740	6108 47 6		392
VL-3Q2.5 10 W	balta	5123552	6108 18 4		252	VL-3Q2.5 H3 SW	juoda	5124382	6108 45 2		252
VL-3Q2.5 10 W	balta	5123552	6108 18 4		391	VL-3Q2.5 H3 SW	juoda	5124382	6108 45 2		392
VL-3Q2.5 11 SW	juoda	5123286	6108 16 0		251	VL-3Q2.5 H3 W	balta	5124788	6108 47 7		252
VL-3Q2.5 11 SW	juoda	5123286	6108 16 0		391	VL-3Q2.5 H3 W	balta	5124788	6108 47 7		392
VL-3Q2.5 11 W	balta	5123569	6108 18 5		252	VL-3Q2.5 H4 SW	juoda	5124429	6108 45 3		252
VL-3Q2.5 11 W	balta	5123569	6108 18 5		391	VL-3Q2.5 H4 SW	juoda	5124429	6108 45 3		392
VL-3Q2.5 12 SW	juoda	5123293	6108 16 1		251	VL-3Q2.5 H4 W	balta	5124795	6108 47 8		252
VL-3Q2.5 12 SW	juoda	5123293	6108 16 1		391	VL-3Q2.5 H4 W	balta	5124795	6108 47 8		392
VL-3Q2.5 12 W	balta	5123576	6108 18 6		252	VL-3Q2.5 H5 SW	juoda	5124436	6108 45 4		252
VL-3Q2.5 12 W	balta	5123576	6108 18 6		391	VL-3Q2.5 H5 SW	juoda	5124436	6108 45 4		392
VL-3Q2.5 13 SW	juoda	5123309	6108 16 2		251	VL-3Q2.5 H5 W	balta	5124801	6108 47 9		252
VL-3Q2.5 13 SW	juoda	5123309	6108 16 2		391	VL-3Q2.5 H5 W	balta	5124801	6108 47 9		392
VL-3Q2.5 13 W	balta	5123590	6108 18 7		252	VL-3Q2.5 H6 SW	juoda	5124443	6108 45 5		252
VL-3Q2.5 13 W	balta	5123590	6108 18 7		391	VL-3Q2.5 H6 SW	juoda	5124443	6108 45 5		392
VL-3Q2.5 14 SW	juoda	5123347	6108 16 3		251	VL-3Q2.5 H6 W	balta	5124832	6108 48 0		252
VL-3Q2.5 14 SW	juoda	5123347	6108 16 3		391	VL-3Q2.5 H6 W	balta	5124832	6108 48 0		392
VL-3Q2.5 14 W	balta	5123606	6108 18 8		252	VL-3Q2.5 H7 SW	juoda	5124481	6108 45 6		252
VL-3Q2.5 14 W	balta	5123606	6108 18 8		391	VL-3Q2.5 H7 SW	juoda	5124481	6108 45 6		392
VL-3Q2.5 15 SW	juoda	5123354	6108 16 4		251	VL-3Q2.5 H7 W	balta	5124849	6108 48 1		252
VL-3Q2.5 15 SW	juoda	5123354	6108 16 4		391	VL-3Q2.5 H7 W	balta	5124849	6108 48 1		392
VL-3Q2.5 15 W	balta	5123613	6108 18 9		252	VL-3Q2.5 H8 SW	juoda	5124498	6108 45 7		252
VL-3Q2.5 15 W	balta	5123613	6108 18 9		391	VL-3Q2.5 H8 SW	juoda	5124498	6108 45 7		392
VL-3Q2.5 2 SW	juoda	5123101	6108 15 1		251	VL-3Q2.5 H8 W	balta	5124856	6108 48 2		252
VL-3Q2.5 2 SW	juoda	5123101	6108 15 1		391	VL-3Q2.5 H8 W	balta	5124856	6108 48 2		392
VL-3Q2.5 2 W	balta	5123453	6108 17 6		252	VL-3Q2.5 H9 SW	juoda	5124504	6108 45 8		252
VL-3Q2.5 2 W	balta	5123453	6108 17 6		391	VL-3Q2.5 H9 SW	juoda	5124504	6108 45 8		392
VL-3Q2.5 3 SW	juoda	5123118	6108 15 2		251	VL-3Q2.5 H9 W	balta	5124863	6108 48 3		252
VL-3Q2.5 3 SW	juoda	5123118	6108 15 2		391	VL-3Q2.5 H9 W	balta	5124863	6108 48 3		392
VL-3Q2.5 3 W	balta	5123460	6108 17 7		252						
VL-3Q2.5 3 W	balta	5123460	6108 17 7		391						
VL-3Q2.5 4 SW	juoda	5123125	6108 15 3		251	VLE1 190	190 370 / vnt. / FS	5099154	7404 10 0		270
VL-3Q2.5 4 SW	juoda	5123125	6108 15 3		391	VLE1 190	190 370 / vnt. / FS	5099154	7404 10 0		272
VL-3Q2.5 4 W	balta	5123477	6108 17 8		252	VLE1 190	190 370 / vnt. / FS	5099154	7404 10 0		274
VL-3Q2.5 4 W	balta	5123477	6108 17 8		391	VLE1 250	250 430 / vnt. / FS	5099161	7404 10 4		270
VL-3Q2.5 5 SW	juoda	5123163	6108 15 4		251	VLE1 250	250 430 / vnt. / FS	5099161	7404 10 4		272
VL-3Q2.5 5 SW	juoda	5123163	6108 15 4		391	VLE1 250	250 430 / vnt. / FS	5099161	7404 10 4		274
VL-3Q2.5 5 W	balta	5123484	6108 17 9		252						
VL-3Q2.5 5 W	balta	5123484	6108 17 9		391	VW E	/ vnt. / FS	5433026	7400 98 0		212
VL-3Q2.5 6 SW	juoda	5123170	6108 15 5		251						
VL-3Q2.5 6 SW	juoda	5123170	6108 15 5		391	WZ 1008		5116578	7408 61 0		375
VL-3Q2.5 6 W	balta	5123514	6108 18 0		252	WZ 1013		5116585	7408 61 4		375
VL-3Q2.5 6 W	balta	5123514	6108 18 0		391	WZ 1014		5116615	7408 61 8		375
VL-3Q2.5 7 SW	juoda	5123187	6108 15 6		251	WZ 1022		5116639	7408 62 6		335
VL-3Q2.5 7 SW	juoda	5123187	6108 15 6		391	WZ 1028		5116646	7408 63 0		245
VL-3Q2.5 7 W	balta	5123521	6108 18 1		252	WZ 1028		5116646	7408 63 0		335
VL-3Q2.5 7 W	balta	5123521	6108 18 1		391	WZ 1029		5116677	7408 63 4		245
VL-3Q2.5 8 SW	juoda	5123224	6108 15 7		251	WZ 1029		5116677	7408 63 4		335
VL-3Q2.5 8 SW	juoda	5123224	6108 15 7		391	WZ 1032		5116684	7408 63 8		375
VL-3Q2.5 8 W	balta	5123538	6108 18 2		252	WZ 1034		5116691	7408 64 2		375


08\_UFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / It / 02/11/2011 (LLEExport\_01147)

# Tipų sąrašas

EAN numerio sandara: šalies kodas **40** gamintojo kodas **1219** (galioja art. numeriams, kurie prasideda **0: 1010**)

individualus EAN-C **5647589**

Tipas	Matmenys/spalva/medžia	EAN-C.	Art.-Nr.	Kaina	Puslapi					
WZ 1058		5116707	7408 64 6	€/vnt.	375					
ZDE2-250 30	/ vnt. / FS	5099178	7404 10 8		276					
ZDE2-250 40	/ vnt. / FS	5099185	7404 11 2		276					
ZDE2-250 50	/ vnt. / FS	5099215	7404 11 6		276					
ZE2 3	/ PA	5116745	7408 65 0		351					
ZE2 3	/ PA	5116745	7408 65 0		368					
ZES4 U 1019	pilkai smėlio spalvos / PA	5109358	7406 72 0		303					
ZES4 U 7011	pilka / PA	5109310	7406 71 2		303					
ZES4 U 9011	grafito juodumo / PA	5109327	7406 71 6		303					
ZES6 U 1019	pilkai smėlio spalvos / PA	5109426	7406 74 0		303					
ZES6 U 7011	pilka / PA	5109433	7406 74 4		303					
ZES6 U 9011	grafito juodumo / PA	5109440	7406 74 8		303					
ZES9 10DB 7011	pilka / PA	5436720	7406 84 4		303					
ZES9 10DB 9011	grafito juodumo / PA	5436737	7406 84 6		303					
ZES9 10U 1019	pilkai smėlio spalvos / PA	5436683	7406 83 8		303					
ZES9 10U 7011	pilka / PA	5436669	7406 83 4		303					
ZES9 10U 8014	tamsiai ruda / PA	5436713	7406 84 0		303					
ZES9 10U 9011	grafito juodumo / PA	5436676	7406 83 6		303					
ZES9 DB 7011	pilka / PA	5109471	7406 75 2		303					
ZES9 DB 9011	grafito juodumo / PA	5109488	7406 75 6		303					
ZES9 U 1019	pilkai smėlio spalvos / PA	5109532	7406 76 8		303					
ZES9 U 7011	pilka / PA	5109495	7406 76 0		303					
ZES9 U 9011	grafito juodumo / PA	5109501	7406 76 4		303					
ZES9U HS140 1019	pilkai smėlio spalvos / PA	5525295	7406 69 4		304					
ZES9U HS140 7011	pilka / PA	5525240	7406 69 0		304					
ZES9U HS140 9011	grafito juodumo / PA	5525288	7406 69 2		304					
ZES9U HSM45 1019	pilkai smėlio spalvos / PA	5525233	7406 68 4		304					
ZES9U HSM45 7011	pilka / PA	5525219	7406 68 0		304					
ZES9U HSM45 9011	grafito juodumo / PA	5525226	7406 68 2		304					
ZESR4 U 1019	pilkai smėlio spalvos / PA	5109563	7406 78 0		308					
ZESR4 U 7011	pilka / PA	5109549	7406 77 2		308					
ZESR4 U 8014	tamsiai ruda / PA	5109594	7406 78 4		308					
ZESR4 U 9011	grafito juodumo / PA	5109556	7406 77 6		308					
ZESR7 10U 1019	pilkai smėlio spalvos / PA	5109624	7406 79 6		308					
ZESR7 10U 7011	pilka / PA	5109600	7406 78 8		308					
ZESR7 10U 8014	tamsiai ruda / PA	5109655	7406 80 0		308					
ZESR7 10U 9011	grafito juodumo / PA	5109617	7406 79 2		308					
ZESR9 U 1019	pilkai smėlio spalvos / PA	5109716	7406 81 6		308					
ZESR9 U 7011	pilka / PA	5109679	7406 80 8		308					
ZESR9 U 8014	tamsiai ruda / PA	5109723	7406 82 0		308					
ZESR9 U 9011	grafito juodumo / PA	5109686	7406 81 2		308					
ZESRA7 10U	/ AIG	5109730	7406 82 4		308					
ZL-SKS	balta	6180196	6117 20 5		252					
ZL-SKS	balta	6180196	6117 20 5		386					





**OBO Bettermann GmbH & Co. KG**

LT-02189

D-58694 MendenasVilnius

**Klientų aptarnavimo skyrius Lietuvoje**

Tel.: 370 5 2375911

Faksas: 370 5 2375912

El. paštas: obo@obo.lt

**[www.obo.lt](http://www.obo.lt)**