

Išvaizda patraukli, vidus praktiškas

OBO WDK instaliaciniai kanalai tinka visuomet

OBO „Top Modeliai“

LFS Instaliacinių kanalų sistemos



OBO
BETTERMANN

Patrauklus bet kokio dydžio

WDK instaliacinis kanalas



NAUJOVĖ

- Geresnis medžiagos mišinio receptas
- Patikrinta pagal VDE
- Be švino
- Profilių kokybė užtikrinta parenkant optimalų kanalo sienelės storį
- Spalvų gausa
- Daugkartinio naudojimo dangčių apkabos
- Įvairus pagrindo perforavimas, užtikrinantis didesnį montavimo komfortą
- Jungtys, kampinės ir galinės detalės visiems montavimo atvejams
- Galimybė sumontuoti pertvaras atskirti jėgos ir silpnų srovių kabelius
- Platus instaliacinių prietaisų ir laiką taupyti padedančios „Modul 45“ sistemos asortimentas
- Protingas logistikos sprendimas

Dėl plataus asortimento ir spalvų gausos iš kietojo PVC pagaminta WDK instaliacinių kanalų sistema tampa geidžiamiausiu gaminiu visiems atvejams – nesvarbu, ar montuojama ant sienos, ar po lubomis. Iš viso šią sistemą sudaro 41 skirtingų standartinių tipų: nuo 6 mm x 7,5 mm iki 100 mm x 230 mm. Beveik visus tipus galima įsigyti keturių spalvų: grynai baltos, kreminės, šviesiai pilkos ir akmens pilkumo. Dangčio apkaba gerokai palengvina montavimo darbus: ji užfiksuojama vienoje pusėje ir perstūmiama į priekį. Šitaip susidaro 30° anga – laidai klojami greitai ir be jokio vargo.






WDK plastikinių instaliacinių kanalų sistemos



Tipas	WDK M7	WDK M9	WDK M11	WDK MD4	WDK MD7	WDK MD12	WDK MD17	WDK* 10020	Y
Pakuotėje m	176	140	104	224	100	80	56	96	
grynai baltas, RAL 9010	6150 07 1	6150 09 8	6150 10 1	6150 26 8	6150 27 6	6150 28 4	6150 29 2	6150 76 4	61
kreminis, RAL 9001	-	-	-	6150 15 2	6150 16 0	6150 17 9	6150 18 7	6150 75 6	61
šviesiai pilkas, RAL 7035	-	-	-	-	-	-	-	-	
akmens pilkumo, RAL 7030	-	-	-	-	-	-	-	-	
Priedai	-	-	-	-	-	-	-	✓	
Tvirtinimo detalės	-	-	-	-	-	-	-	✓	
Prietaisų instaliavimas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prietaisų instaliavimas „Modul 45“	-	-	-	-	-	-	-	-	



OBO patraukliausi „Top Modeliai“

WDK pasirinkimo lentelė



WDK* 10030	WDK 15015	WDK* 15030	WDK* 15040	WDK 20020	WDK 20035	WDK* 20050	WDK 25025	WDK* 25040	WDK 30030	WDK 30045
64	56	48	36	48	36	42	32	24	32	48
50 78 0	6191 00 2	6191 01 0	6191 02 9	6191 03 7	6191 04 5	6168 73 6	6191 05 3	6191 06 1	6191 09 6	6191 11 8
50 77 2	6024 96 3	6025 01 3	6025 16 1	6025 15 3	6026 37 0	6168 70 1	6026 42 7	6026 45 1	6026 82 6	6026 86 9
-	6024 94 7	-	-	6025 10 2	6026 35 4	-	6026 40 0	-	6026 79 6	6026 84 2
-	6024 95 5	6025 00 5	6025 13 7	6025 11 0	6026 36 2	-	6026 41 9	6026 44 3	6026 81 8	6026 85 0
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Priedai


WDK:

- Taisyklingas užlenkimo kampas, skirtas standartinei duomenų linijai ir šviesolaidžiui, kurių matmenys 60 mm x 110 mm, instaliacijai.

Tvirtinimo detalės

WDK:

- Plati programa su visomis reikalingomis tvirtinimo detalėmis, pvz., sujungimo dangteliais, vidiniais kampais, išoriniais kampais, L formos kampais, galinėmis ir T formos detalėmis. Šiomis detalėmis uždengiami nupjauti dangčio kraštai.



WDK 40040	WDK 40060	WDK 40090	WDK 40110	WDK 60060	WDK 60090	WDK 60110	WDK 60130	WDK 60150	WDK 60170	WDK 60210
36	24	36	24	32	24	16	16	8	8	8
6191 12 6	6191 13 4	6191 14 2	6191 15 0	6191 19 3	6191 20 7	6191 21 5	6191 22 3	6191 23 1	6191 25 8	6191 26 6
6025 41 2	6020 88 7	6020 89 5	6020 90 9	6021 94 8	6021 91 3	6021 84 0	6021 85 9	6021 88 3	6021 86 7	6021 87 5
6027 01 6	6027 02 4	6027 03 2	6027 04 0	6027 10 5	6027 11 3	6027 12 1	6027 14 8	6027 15 6	6027 16 4	6027 17 2
6025 44 7	6025 63 3	6021 01 8	6021 03 4	6025 66 8	6022 00 6	6022 01 4	6022 02 2	6022 03 0	6022 04 9	6022 06 5
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-

Prietaiso instaliavimas

WDK:

- Visų standartinių kištukinių lizdų ir prietaisų instaliavimas, kai kanalo gylis siekia 60 mm.
- Instaliacinės dėžutės ir kiti priedai, skirti CEE kištukiniams lizdams 16A- ir 32A montuoti.
- Tiksliai nupjauti dangčio gabalai su iš anksto išpjautomis skylėmis kištukiniams lizdams ir prietaisams montuoti.

*Pertvaros

Žvaigždute pažymėti kanalai gali būti jau su iš karto sumontuota pertvara. Kataloge tokie kanalai žymimi WDK-N.





WDK 60230	WDK 80170	WDK 80210	WDK 100130	WDK 100230
8	8	8	8	4
6191 27 4	6191 30 4	6191 31 2	6191 34 7	6191 35 5
6021 89 1	6026 17 6	6026 20 6	6026 27 3	6026 33 8
6027 18 0	6027 22 9	6027 23 7	6027 24 5	6027 25 3
6022 05 7	6026 18 4	6026 19 2	6026 28 1	6026 31 1
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-



Lanksti, mobili, nepakeičiama: Dangčio apkaba

Dangčio apkaba gerokai palengvina kabelių klojimą į OBO WDK kanalus. Apkabą galima perstumti iš vienos kanalo vietos į kitą per visą kanalo ilgį. Toks lankstumas bei mobilumas padės Jums lengvai ir greitai atlikti instaliavimo darbus.

Kitas privalumas: apkaba užfiksuojama vienoje pusėje ir perstumiama į priekį. Šitaip susidaro 30° anga, padedanti greitai ir be vargo kloti laidus. Jei kanalo plotis yra nuo 100 mm, montuojant instaliacinius kanalus, apkabą galima panaudoti kaip kanalo jungtį. Tai ir kanalo jungtis, kabelių laikiklis taip pat kanalo standumo užtikrintojas vienu metu.



Puikios perspektyvos: aiški forma ir aukštos kokybės medžiaga

Tinkamo dydžio, tiesių linijų ir aiškių formų: LFS instaliacinių kanalų sistemos – puikus pasirinkimas modernioms instaliavimo idėjoms, gyvenamosiose patalpose, biure ir dirbtuvėse. Kanalai pagaminti iš aukštos kokybės, sunkiai degaus kietojo PVC. Optimalus PVC mišinys užtikrina itin paprastą montavimą, puikų laikymąsi ant sienos ir patvarumą. Visi kanalai turi VDE sertifikatą ir atitinka DIN EN 50085-2-1 (WDK) ir DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80mm dangtis) standartus.

Be plastikinių kanalų OBO siūlo plačią plieno bei aliuminio kanalų, instaliacinių kolonų sistemų programą. Taigi, funkcionalumas bei dizainas ir šiuo atveju išpildo visus Jūsų norus.



© OBO BETTERMANN Užsak. Nr. 9138559 05/2008 LT

OBO BETTERMANN UAB

Meistrų g. 8, Vilnius 02189

Tel. +370 5 2375911 · Faksas +370 5 2375912

El. paštas: obo@obo.lt · www.obo.lt

OBO
BETTERMANN