

OBO's topper: B9/T.

De aftakdoos met
beschermingsgraad IP 67



De klassieker voor elke toepassing: OBO B9/T



Doorsteekmembraan

Snel: het doorsteekmembraan wordt zonder extra gereedschap rechtstreeks met de kabel doorgedrukt, en zorgt automatisch voor afdichting.



Antirotatienokken

Slijpvast: de nokken zorgen voor ondersteuningspunten en laten zo een nauwkeurige en veilige montage toe op alle mogelijke ondergronden.



Klemmenstrookbevestiging

Draaien maar: de bodem is voorzien van een traploos 360° verdraibare bevestiging voor een klemmenstrook (type VBX/KL 60).




Kabelingang op onderzijde

Goed bevestigd: met de kabel wordt de doos tegelijk voorafixeerd. De afdichting gebeurt ook hier snel en veilig dankzij het doorsteekmembraan.



Sleufgatbevestiging

Inbrengen, vastzetten, klaar: de bevestigingsgaten zijn van een zachte component voorzien, die de bevestigingsschroef fixeert en de beschermingsgraad verzekert.





Goed voor alles, iedereen en overal: de OBO B9/T

Bij de eerste aanblik valt hij op door zijn mooie vormgeving. Maar aan de buitenkant zie je niet zomaar meteen alles wat de OBO B9/T in zijn mars heeft. En dat is zowat alles. De OBO B9/T is een universele probleemoplosser die praktisch overal gebruikt kan worden, ook op plaatsen waar het voortdurend nat is. De OBO B9/T bestaat uit twee kunststofcomponenten, een zachte voor de afdichting en een harde voor de behuizing. Het resultaat van deze 2-componententechnologie is een perfecte afdichting en stabiliteit. Beschermingsgraad IP 67 wordt gehaald. Allemaal pluspunten die in het voordeel van de OBO B9/T pleiten.


Vormgeving

Vorm en functie: met zijn evenwichtige verhoudingen en kleine zijhoogte biedt de B9/T een optimale toegang tijdens de montage.



Zone voor opschriften

Alles in één oogopslag: het deksel is voorzien van een zone voor opschriften waarmee de aftakdoos duidelijk geïdentificeerd kan worden.



Draadingang

Bij het gebruik van de V-TEC KA wartel (met korte schroefdraad) blijft het doorsteekmembraan intact.



Kabelingang met schroefdraad aan zijkant

Dubbele beveiliging is beter: de wartel en het doorsteekmembraan zorgen voor een dubbele beveiliging bij een gelijktijdige trekcontlasting.



Vier dekselschroeven

Onverliesbaar: het deksel wordt met vier voorgemonteerde dekselschroeven (180°) vastgeschroefd. De bajonetsluiting staat garant voor een gelijkmatige afdichting van het deksel.





Dubbelwandig

Veilig is veilig: de doos is gemaakt van glasvezelversterkt polypropyleen en heeft een dubbele buitenwand voor een maximale stabiliteit en vormvastheid.



Beschermingsgraad IP 67

Exclusieve topklasse: alleen al door het doorsteekmembraan haalt de B9/T beschermingsgraad IP 67.



Geen gevaar voor verwondingen

Safety first: door de beperkte hoogte van de doos en de gladde binnenwanden kan men veilig werken zonder gevaar voor verwondingen.



Keurmerken

Klaar en duidelijk: een blik op het deksel maakt duidelijk dat de B9/T uitgebreid werd getest, zoals blijkt uit keurmerken als VDE, CEBEC en KEMA KEUR.





2-componententechnologie

Deels hard, deels zacht: het hardere materiaal geeft de nodige stabiliteit aan de behuizing en het deksel, terwijl de zachtere kunststof voor de afdichtingselementen en de dekselafdichting de montage vergemakkelijkt.



De toebehoren: aan alles is gedacht



Technische gegevens B9/T:

beschermingsgraad IP 67, nominale spanning 400 V, nominale doorsnede 4-6 mm²
8 draadingsangen (M 20) met doorsteekmembraan
(voor kabeldiameters tot 15 mm)

Het volledige gamma:

	Type:	Bestelnr.
· aftakdozen	B9/T M met VBX/KL 60	2001 84 5
	B9/T M leeg	2001 85 3
	B9/T M NL	2001 86 1
	B9/T M ROOD	2001 88 8
· klemmenstrook · steekklemmen	VBX/KL 60	2009 11 0
	61/515	2054 62 0
	61/815	2054 64 7
	61/225	2054 60 4
	61/325	2054 48 5
	61/525	2054 50 7
	61/825	2054 52 3
	70 VDE	2055 02 3
· Dolü-aftakklemmen	(verschillende kleuren)	
	V-TEC/KA	
· wartel	V-TEC/KA	
· montageplaat	VBX/MO	2008 97 1
· plug	910/N 6x30	2349 05 1
· plug met kraag	910/MZ 6x35	2347 53 9
· cellenbetonplug	910/GD 6x35	2347 22 9
· inslagplug	910/SD 5x35	2351 02 1
· Golden Sprint-schroef	4758 4x40	3195 26 0

Montageplaat VBX/MO

Een goede combinatie: bij de montage op kabeldraagsystemen zorgt de montageplaat voor een stevige ondersteuning.



B9/T rood

Ook om aandacht te trekken: het rode deksel dient voor de aanduiding van speciale stroomkringen.



Installatietoebereiden

De beste verbindingen: de Dolü-aftakklemmen en de steekklemmen van OBO staan op ieder ogenblik garant voor een veilige verbinding.



Systeemtoebereiden

Systematisch: V-TEC-wartels, klemmenblokken, stoppen en schroefafdekkapjes maken het OBO B9/T-gamma compleet.




Bevestigingstoebereiden

Wat er allemaal niet mogelijk is: OBO biedt een compleet assortiment bevestigingsaccessoires aan voor een supervlotte montage op alle ondergronden.



Koppeling

Team spirit: dankzij de gladde buitenwanden kunnen verscheidene aftakdozen zonder tussenruimte aan elkaar gekoppeld worden, ook nog bij installatie achteraf. Alle bevestigingsmaten zijn op de rugzijde gemarkeerd en laten een nauwkeurige dimensionering toe. Met de B9/T worden elektrische installaties in de meest uiteenlopende omgevingen tot een routineklus herleid.



OBO. Daarmee werkt de vakman.



VBS

TBS

KTS

BSS

LFS

UFS

OBO
BETTERMANN