

# Buissystemen van OBO

Metalen buizen met en zonder schroefdraad

Afmetingen van M16 tot M63  
inclusief toebehoren

VBS Verbindings- en bevestigingssystemen









**OBO**  
BETTERMANN

# Stapa - stalen buizen voor hoge mechanische belastingen

Als solide uitbreiding op het Quick-Pipe-systeem van kunststof biedt OBO nu ook elektrotechnische installatiebuizen van metaal aan. Deze zijn voorzien van een galvanisch of thermisch verzinkt

oppervlak en zijn met of zonder schroefdraaduiteinden uitgevoerd. Beide versies kunnen onderling worden verbonden en verlengd met steekmoffen of met schroefmoffen en

bovendien zorgen 90 graden bochten voor een algehele gebruikersvriendelijke toepassing.

		met schroefdraad			zonder schroefdraad				
		Type/afm.	FT	G			Type/afm.	FT	G
Buizen		SM16	2047 33 6	2047 33 5		S16	2047 30 6	2047 30 5	
		SM20	2047 33 9	2047 33 8		S20	2047 30 9	2047 30 8	
		SM25	2047 34 2	2047 34 1		S25	2047 31 2	2047 31 1	
		SM32	2047 34 5	2047 34 4		S32	2047 31 5	2047 31 4	
		SM40	2047 34 8	2047 34 7		S40	2047 31 8	2047 31 7	
		SM50	2047 35 1	2047 35 0		S50	2047 32 1	2047 32 0	
		SM63	2047 35 4	2047 35 3		S63	2047 32 4	2047 32 3	
Op de buis is al een mof geschroefd.									
Bochten		SBM16	2047 50 1	2047 44 0		SB16	2047 48 5	2047 41 0	2047 42 5
		SBM20	2047 50 2	2047 44 1		SB20	2047 48 6	2047 41 1	2047 42 6
		SBM25	2047 50 3	2047 44 2		SB25	2047 48 7	2047 41 2	2047 42 7
		SBM32	2047 50 4	2047 44 3		SB32	2047 48 8	2047 41 3	2047 42 8
		SBM40	2047 50 5	2047 44 4		SB40	2047 48 9	2047 41 4	2047 42 9
		SBM50	2047 50 6	2047 44 5		SB50	2047 49 0	2047 41 5	2047 43 0
		SBM63	2047 50 7	2047 44 6		SB63	2047 49 1	2047 41 6	2047 43 1
Op de buis is al een mof geschroefd.									
Koppelstukken		SVM16	2047 47 0	2047 39 5		SV16	2047 45 5	2047 36 5	2047 38 0
		SVM20	2047 47 1	2047 39 6		SV20	2047 45 6	2047 36 6	2047 38 1
		SVM25	2047 47 2	2047 39 7		SV25	2047 45 7	2047 36 7	2047 38 2
		SVM32	2047 47 3	2047 39 8		SV32	2047 45 8	2047 36 8	2047 38 3
		SVM40	2047 47 4	2047 39 9		SV40	2047 45 9	2047 36 9	2047 38 4
		SVM50	2047 47 5	2047 40 0		SV50	2047 46 0	2047 37 0	2047 38 5
		SVM63	2047 47 6	2047 40 1		SV63	2047 46 1	2047 37 1	2047 38 6

OBO. Da's voor de vakman.



**OBO BETTERMANN B.V.**  
Postbus 114 · 3640 AC Mijdrecht  
Tel. 0297- 51 57 00  
Fax 0297- 51 57 60  
E-mail: info@obo-bettermann.nl  
www.obo-bettermann.nl

