

# OBO in dubbelverpakking

## GEK-K Rapid 45 en GEK-K 80 deksel

OBO's Top Models

LFS wandgoot- en kabelkanaalsystemen



**OBO**  
BETTERMANN

## Eenvoudig meer plaats

### De GEK-K Rapid 45



De wandgoot GEK-K Rapid 45 biedt een hoge mate aan flexibiliteit, want deze goot van hard-PVC maakt gereedschaploze montage van Module 45 apparatuur mogelijk. Of het nu gaat om schakelaars, wandcontactdozen of data-techniek: de compacte constructie van deze inbouwapparatuur zorgt voor voldoende installatieruimte in de goot bij een fraai uiterlijk. Als plintgoot in woningen of voor het voeden van werkplekken in kantoren is de wandgoot Rapid 45 de optimale oplossing.

## NIEUW

- Verbeterde materiaalsamenstelling
- VDE-getest
- Loodvrij
- Stabiele productkwaliteit door optimale wanddikte
- Standaard vele kleuren
- Dekselklemmen met meervoudige functie
- Flexibele bodemperforatie voor hoog montagecomfort
- Hulpstukken voor alle toepassingen
- Inbouw scheidingschot voor verschillende spanningsniveaus
- Groot assortiment voor de apparaatinbouw incl. tijdbesparende Module 45 techniek
- Intelligente logistieke oplossing




GEK-K wandgoot  
Kunststof systemen  
Rapid 45



GEK-K wandgoten  
Kunststof systemen  
80 deksel

De deksel kan los worden besteld.



type	GEK-K 53100	GEK-K 53160	GEK-K 53160-3	GEK-K 70110	GEK-K 70135	GEK-K 70170	GEK-OT 80
Verpakkings- eenheid in m	8	8	8	8	8	8	16
zuiver wit als RAL 9010	6116 02 7	6116 05 1	6116 07 3	6270 11 5	6270 19 0	6270 26 3	6270 81 6
Crèmewit als RAL 9001	-	-	-	6270 10 7	6270 18 2	6270 25 5	6270 80 8
lichtgrijs als RAL 7035	-	-	-	6270 13 1	6270 21 2	6270 29 8	6270 83 2
Steengrijs als RAL 7030	-	-	-	6270 12 3	6270 20 4	6270 27 1	6270 82 4
Toebehoren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Hulpstukken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Apparatuurinbouw	-	-	-	✓	✓	✓	-
Apparatuurinbouw Module 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

## Altijd op het juiste spoor

Het GEK-K 80 deksel



Deze wandgoot kan niet alleen met conventioneel schakelmateriaal worden uitgerust, maar via een adapter ook met inbouwapparatuur van het Module 45 systeem. Alle wandgoten uit deze serie hebben een dekselbreedte van 80 mm. Dankzij de ruime afmetingen blijft voldoende plaats over voor inbouw van apparatuur en het leggen van de kabels.

### Toebehoren

#### GEK-K Rapid 45:

- Buigradius voor genormeerde installatie van datakabels en glasvezelkabels.

#### GEK-K 80 deksel:

- Compleet assortiment toebehoren zoals adapters voor montage van Module 45 inbouwapparatuur, bevestigingsconsoles, convectieoosters, geluidsisolatie en alles, wat nog meer bij de installatie nodig is.
- Inbouwtoebehoren voor CEE-contactdozen 16A.
- Buigradius voor perfecte installatie van datakabels en glasvezelkabels.

### Hulpstukken

#### GEK-K Rapid 45:

- Compleet assortiment met alle benodigde hulpstukken zoals naadafdichtingen, binnenhoek, buitenhoek, platte hoek, eind- en T-stukken. Met de naadafdichting worden tegelijkertijd de snijkanten van de goten afgewerkt.
- Variabele hulpstukken (van 70° tot 130° instelbaar) voor een optimale installatie bij niet haakse hoeken.

#### GEK-K 80 deksel:

- Compleet assortiment hulpstukken zoals binnenhoek, buitenhoek, platte hoek, eind- en T-stuk, scheidingschot- en wandafsluitramen.

### Apparatuurinbouw

#### GEK-K Rapid 45:

- Voor directe opname van schakel- en insteekapparaten uit de serie Module 45.
- Compleet assortiment schakelmateriaal uit de serie Module 45: schakelaars, gearde wandcontactdozen, datanet werktechniek, telecommunicatie, TV.

#### GEK-K 80 deksel:

- Uitrustbaar zowel met standaard schakelmateriaal van alle leveranciers als ook met de bijzonder snel te installeren, plaatsbesparende Module 45 techniek.
- Speciale wandinbouwdoos met wikkelhulpmiddel voor de inbouw van LWL-datadozen.



**Mooi uitzicht: duidelijke vormgeving en hoge materiaalkwaliteit.**

Klassiek gereduceerd, met rechte lijnen en duidelijke vormen: de LFS-wandgoot- en kabelkanaalsystemen zijn de ideale keuze voor moderne installatieconcepten in woningen, kantoren en bedrijven. De kanalen zijn van hoogwaardig, moeilijk ontvlambaar hard-PVC. De optimale PVC-combinatie zorgt voor eenvoudige bewerking bij de installatie, maximale draag- en bevestigings-eigenschappen aan de wand en een lange houdbaarheid. Alle kanalen zijn VDE-gecertificeerd en voldoen aan de normen DIN EN 50085-2-1 (WDK) en DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80 dekse).

Naast deze kunststof goten biedt OBO een omvangrijk assortiment plaatstalen en aluminium kanalen en mediazuilen. Op het punt van de functionaliteit en design blijft ook hier niets te wensen meer over.



© OBO BETTERMANN Art.-nr. 9138609 01/2008 NL

**OBO BETTERMANN Nederland B.V.**  
Postbus 114 – 3640 AC Mijdrecht  
Genieweg 44 – 3641 RH Mijdrecht  
Tel. +31 (0)297-237200  
Fax +31 (0)297-237209  
E-mail: [info@obo-bettermann.nl](mailto:info@obo-bettermann.nl)  
[www.obo-bettermann.nl](http://www.obo-bettermann.nl)

**OBO**  
**BETTERMANN**