

OBO's Topmodellen  
Overall passend



NIEUW

- Verbeterde materiaalsamenstelling
- VDE-getest
- Loadrij
- Stabiele productkwaliteit door optimale wanddikte
- Standaard vele kleuren
- Dekselklemmen met meesvoudige functie
- Flexibele bodempreforatie voor hoog montagecomfort
- Hulpstukken voor alle toepassingen
- Inbouw scheidingsschot voor verschillende spanningniveaus
- Groot assortiment voor de apparatuurbouw incl. tijdbesparende Module 45 techniek
- Intelligente logistieke oplossing

www.obo-bettermann.nl

WDK kanaal  
Kunststof systemen  
\*aanvullend in de uitvoering N  
met nagelstrook/scheidingsschot leverbaar

Type	WDK M7	WDK M9	WDK M11	WDK MD4	WDK MD7	WDK?MD 12	WDK MD17	WDK 10020	WDK 10030	WDK 15015	WDK 15030	WDK 15040	WDK 20020	WDK 20035	WDK 20050	WDK 25025	WDK 25040	WDK 30030	WDK 30045	WDK 40040	WDK 40060	WDK 40090	WDK 40110	WDK 60060	WDK 60090	WDK 60110	WDK 60130	WDK 60150	WDK 60170	WDK 60210	WDK 60230	WDK 80170	WDK 80210	WDK 100130	WDK 100230	GEK-K 53100	GEK-K 53160	GEK-K 53160-3	GEK-K 70110	GEK-K 70135	GEK-K 70170	GEK-OT 80		
Verpakkings-eenheid in m	176	140	104	224	100	72	42	96	64	60	40	28	60	28	42	32	20	28	48	36	24	26	30	32	24	8	18	16	12	10	8	8	8	4	8	8	8	8	8	8	16			
zuiver wit als RAL 9010	6150 07 1	6150 09 8	6150 10 1	6150 26 8	6150 27 6	6150 28 4	6150 29 2	6150 76 4	6150 78 0	6191 00 2	6191 01 0	6191 02 9	6191 03 7	6191 04 5	6168 73 6	6191 05 3	6191 06 1	6191 09 6	6191 11 8	6191 12 6	6191 13 4	6191 14 2	6191 15 0	6191 19 3	6191 20 7	6191 27 4	6191 21 5	6191 22 3	6191 23 1	6191 25 8	6191 26 6	6191 30 4	6191 31 2	6191 34 7	6191 35 5	6116 02 7	6116 05 1	6116 07 3	6270 11 5	6270 19 0	6270 26 3	6270 81 6		
Crème wit als RAL 9001	-	-	-	6150 15 2	6150 16 0	6150 17 9	6150 18 7	6150 75 6	6150 77 2	6024 96 3	6025 01 3	6025 16 1	6025 15 3	6026 37 0	6168 70 1	6026 42 7	6026 45 1	6026 82 6	6026 86 9	6025 41 2	6020 88 7	6020 89 5	6020 90 9	6021 94 8	6021 91 3	6021 89 1	6021 84 0	6021 85 9	6021 88 3	6021 86 7	6021 87 5	6026 17 6	6026 20 6	6026 27 3	6026 33 8	-	-	-	6270 10 7	6270 18 2	6270 25 5	6270 80 8		
lichtgrijs als RAL 7035	-	-	-	-	-	-	-	-	6024 94 7	-	-	-	6025 10 2	6026 35 4	-	6026 40 0	-	6026 79 6	6026 84 2	6027 01 6	6027 02 4	6027 03 2	6027 04 0	6027 10 5	6027 11 3	6027 18 0	6027 12 1	6027 14 8	6027 15 6	6027 16 4	6027 17 2	6027 22 9	6027 23 7	6027 24 5	6027 25 3	-	-	-	6270 13 1	6270 21 2	6270 29 8	6270 83 2		
Steengrijs als RAL 7030	-	-	-	-	-	-	-	-	6024 95 5	6025 00 5	6025 13 7	6025 11 0	6026 36 2	&ndash;	6026 41 9	6026 44 3	6026 81 8	6026 85 0	6025 44 7	6025 63 3	6021 01 8	6021 03 4	6025 66 8	6022 00 6	6022 05 7	6022 01 4	6022 02 2	6022 03 0	6022 04 9	6022 06 5	6026 18 4	6026 19 2	6026 28 1	6026 31 1	-	-	-	6270 12 3	6270 20 4	6270 27 1	6270 82 4			
Toebehoren	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hulpstukken	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Apparatuurinbouw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Apparatuurinbouw Module 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

GEK-K wandgoot  
Kunststof systemen  
Rapid 45  
Het deksel kan los worden besteld.

2009 2008

Januari / January	Februari / February	Maart / March	April / April	Mei / May	Juni / June	Juli / July	Augustus / August	September / September	Oktober / October	November / November	December / December
Ma 7 14 21 28 Di 1 8 15 22 29 Wo 2 9 16 23 30 Do 3 10 17 24 31 Vr 4 11 18 25 Za 5 12 19 26 Zo 6 13 20 27	Ma 4 11 18 25 Di 5 12 19 26 Wo 6 13 20 27 Do 7 14 21 28 Vr 1 8 15 22 29 Za 2 9 16 23 30 Zo 3 10 17 24 31	Ma 3 10 17 24 31 Di 4 11 18 25 Wo 5 12 19 26 Do 6 13 20 27 Vr 7 14 21 28 Za 1 8 15 22 29 Zo 2 9 16 23 30	Ma 7 14 21 28 Di 1 8 15 22 29 Wo 2 9 16 23 30 Do 3 10 17 24 31 Vr 4 11 18 25 Za 5 12 19 26 Zo 6 13 20 27	Ma 5 12 19 26 Di 6 13 20 27 Wo 7 14 21 28 Do 1 8 15 22 29 Vr 2 9 16 23 30 Za 3 10 17 24 31 Zo 4 11 18 25	Ma 2 9 16 23 30 Di 3 10 17 24 31 Wo 4 11 18 25 Do 5 12 19 26 Vr 6 13 20 27 Za 7 14 21 28 Zo 1 8 15 22 29	Ma 7 14 21 28 Di 1 8 15 22 29 Wo 2 9 16 23 30 Do 3 10 17 24 31 Vr 4 11 18 25 Za 5 12 19 26 Zo 6 13 20 27	Ma 4 11 18 25 Di 5 12 19 26 Wo 6 13 20 27 Do 7 14 21 28 Vr 1 8 15 22 29 Za 2 9 16 23 30 Zo 3 10 17 24 31	Ma 1 8 15 22 29 Di 2 9 16 23 30 Wo 3 10 17 24 31 Do 4 11 18 25 Vr 5 12 19 26 Za 6 13 20 27 Zo 7 14 21 28	Ma 6 13 20 27 Di 7 14 21 28 Wo 1 8 15 22 29 Do 2 9 16 23 30 Vr 3 10 17 24 31 Za 4 11 18 25 Zo 5 12 19 26	Ma 3 10 17 24 31 Di 4 11 18 25 Wo 5 12 19 26 Do 6 13 20 27 Vr 7 14 21 28 Za 1 8 15 22 29 Zo 2 9 16 23 30	Ma 5 12 19 26 Di 6 13 20 27 Wo 7 14 21 28 Do 1 8 15 22 29 Vr 2 9 16 23 30 Za 3 10 17 24 31 Zo 4 11 18 25



Eenvoudig meer plaats  
De GEK-K Rapid 45



**Toesbehoren**  
**GEK-K Rapid 45:**  
- Buigradius voor genormeerde installatie van datakabels en glasvezelkabels.

**Hulpstukken**  
**GEK-K Rapid 45:**  
- Compleet assortiment met alle benodigde hulpstukken zoals naadafdichtingen, binnenhoek, buitenhoek, platte hoek, eind- en T-stukken.  
- Met de naadafdichting worden tegelijkertijd de snijkanten van de goten afgewerkt.  
- Variabele hulpstukken (van 70° tot 130° instelbaar) voor een optimale installatie bij niet haakse hoeken.

**Apparatuurinbouw**  
**GEK-K Rapid 45:**  
- Voor directe opname van schakelmateriaal uit de serie Module 45.  
- Compleet assortiment schakelmateriaal uit de serie Module 45: schakelaars, gearde wandcontactdozen, datanetwerktechniek, telecommunicatie, TV...

Altijd op het juiste spoor  
Het GEK-K 80 deksel



**Toesbehoren**  
**GEK-K 80 deksel:**  
- Compleet assortiment toesbehoren zoals adapters voor montage van Module 45 inbouwapparatuur, bevestigingsconsoles, convectorroosters, geluidsisolatie en alles, wat nog meer bij de installatie nodig is.  
- Inbouwtoesbehoren voor CEE-contactdozen 16A.  
- Buigradius voor perfecte installatie van datakabels en glasvezelkabels.

**Hulpstukken**  
**GEK-K 80 deksel:**  
- Compleet assortiment hulpstukken zoals binnenhoek, buitenhoek, platte hoek, eind- en T-stuk, scheidingschot- en wandafsluitramen.

**Apparatuurinbouw**  
**GEK-K 80 deksel:**  
- Geschikt voor zowel standaard schakelmateriaal van alle leveranciers als ook met de bijzonder snel te installeren, plaatsbesparende Module 45 techniek.  
- Speciale wandinbouwdoos met wikkelhulpmiddel voor de inbouw van LWL-datadozen.

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL  
Kabelgeleiding met OBO past altijd

OBO's Top Models




LFS wandgoot- en kabelkanaalsystemen



**OBO**  
BETTERMANN

OBO BETTERMANN Nederland B.V.  
Postbus 114 – 3640 AC Mijdrecht  
Genieweg 44 – 3641 RH Mijdrecht  
Tel. +31 (0)297-237200  
Fax +31 (0)297-237209  
E-mail: info@obo-bettermann.nl  
www.obo-bettermann.nl

**OBO**  
BETTERMANN



**NIEUW**  
- Verbetert montagevoorbereiding  
- VDE-goed  
- Loodrijl  
- Streek productiewaarde door optimale wanddikte  
- Standaard vlak boorm  
- Draaibussen met meerkoudje  
- Platte bodempedante  
- Hulpstukken voor alle toepassingen  
- Nieuw schiedingschot voor ver-scheidende spanningen  
- Groet assortiment voor de kabelgeleiding en afschermende  
- Middelen 45 techniek  
- Integrierte kogelrivet oplossing



**Toesbehoren**  
**WDK:**  
- Buigradius voor genormeerde installatie van datakabels en glasvezelkabels vanaf de afmeting 60 x 110 mm.  
**Hulpstukken**  
**WDK:**  
- Compleet assortiment met alle benodigde hulpstukken zoals naadafdichtingen, binnenhoek, buitenhoek, platte hoek, eind- en T-stukken. Hiermee worden de dekselranden van de bovendien afgewerkt.  
**Apparatuurinbouw**  
**WDK:**  
- Apparatuurinbouw van alle standaard schakelmateriaal vanaf kanaalbreedte 60 mm. Inbouwtoesbehoren voor CEE-contactdozen in 16A- en 32A uitvoering.

Mooi in iedere afmeting  
Het WDK installatiekanaal