


Van buiten mooi, van binnen goed

WDK installatiekanalen van OBO passen altijd

OBO's Top Models



LFS wandgoot- en kabelkanaalsystemen

OBO
BETTERMANN

Mooi in iedere afmeting


Het WDK installatiekanaal



NIEUW

- Verbeterde materiaalsamenstelling
- VDE-getest
- Loodvrij
- Stabiele productkwaliteit door optimale wanddikte
- Standaard vele kleuren
- Dekselklemmen met meervoudige functie
- Flexibele bodemp perforatie voor hoog montagecomfort
- Hulpstukken voor alle toepassingen
- Inbouw scheidingschot voor verschillende spanningsniveaus
- Groot assortiment voor de apparaatbouw incl. tijdbesparende Module 45 techniek
- Intelligente logistieke oplossing

Assortimentbreedte en mogelijke kleuren maken het WDK installatiekanaalsysteem van hard-PVC de favoriet voor alle situaties, zowel op de wand als achter het plafond. In totaal staan 41 verschillende standaard typen ter beschikking van 6 x 7,5 mm tot 100 x 230 mm. Praktisch alle typen zijn in vier kleuren leverbaar: zuiver wit, crème wit, lichtgrijs en steengrijs. Door de dekselklemmen wordt de montage aanmerkelijk vereenvoudigd: deze wordt aan één zijde geborgd en naar voren gezet. Op deze wijze ontstaat een opening van 30°; en kunnen de kabels snel een probleemloos worden geplaatst.






WDK installatiekanaal
Kunststof systemen



Type	WDK M7	WDK M9	WDK M11	WDK MD4	WDK MD7	WDK MD12	WDK MD17	WDK* 10020	
Verpakkingseenheid in m	176	140	104	224	100	72	42	96	
Zuiver wit als RAL 9010	6150 07 1	6150 09 8	6150 10 1	6150 26 8	6150 27 6	6150 28 4	6150 29 2	6150 76 4	61
Crème wit als RAL 9001	-	-	-	6150 15 2	6150 16 0	6150 17 9	6150 18 7	6150 75 6	61
Lichtgrijs als RAL 7035	-	-	-	-	-	-	-	-	
Steengrijs als RAL 7030	-	-	-	-	-	-	-	-	
Toebehoren	-	-	-	-	-	-	-	✓	
Hulpstukken	-	-	-	-	-	-	-	✓	
Apparatuurinbouw	-	-	-	-	-	-	-	-	
Apparatuurinbouw Module 45	-	-	-	-	-	-	-	-	



OBO's actuele Top-Models

WDK keuzematrix



K* 30	WDK 15015	WDK* 15030	WDK* 15040	WDK 20020	WDK 20035	WDK* 20050	WDK 25025	WDK* 25040	WDK 30030	WDK 30045
4	60	40	28	60	28	42	32	20	28	48
78 0	6191 00 2	6191 01 0	6191 02 9	6191 03 7	6191 04 5	6168 73 6	6191 05 3	6191 06 1	6191 09 6	6191 11 8
77 2	6024 96 3	6025 01 3	6025 16 1	6025 15 3	6026 37 0	6168 70 1	6026 42 7	6026 45 1	6026 82 6	6026 86 9
	6024 94 7	-	-	6025 10 2	6026 35 4	-	6026 40 0	-	6026 79 6	6026 84 2
	6024 95 5	6025 00 5	6025 13 7	6025 11 0	6026 36 2	-	6026 41 9	6026 44 3	6026 81 8	6026 85 0
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Toebehoren


WDK:

- Buigradius voor genormeerde installatie van datakabels en glasvezelkabels vanaf afmeting 60 x 110 mm.

Hulpstukken

WDK:

- Compleet assortiment met alle benodigde hulpstukken zoals naadafdichtingen, binnenhoek, buitenhoek, platte hoek, eind- en T-stukken.



DK 040	WDK 40060	WDK 40090	WDK 40110	WDK 60060	WDK 60090	WDK 60110	WDK 60130	WDK 60150	WDK 60170	WDK 60210
36	24	30	26	32	24	8	18	16	12	10
1 12 6	6191 13 4	6191 14 2	6191 15 0	6191 19 3	6191 20 7	6191 27 4	6191 21 5	6191 22 3	6191 23 1	6191 25 8
5 41 2	6020 88 7	6020 89 5	6020 90 9	6021 94 8	6021 91 3	6021 89 1	6021 84 0	6021 85 9	6021 88 3	6021 86 7
7 01 6	6027 02 4	6027 03 2	6027 04 0	6027 10 5	6027 11 3	6027 18 0	6027 12 1	6027 14 8	6027 15 6	6027 16 4
5 44 7	6025 63 3	6021 01 8	6021 03 4	6025 66 8	6022 00 6	6022 05 7	6022 01 4	6022 02 2	6022 030	6022 04 9
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-

Apparatuurinbouw

WDK:

- Apparatuurinbouw van alle standaard schakelmateriaal vanaf kanaaldiepte 60 mm.
- Inbouwtoebehoren voor CEE-contactdozen in 16A- e 32A-uitvoering.
- Directe inbouw door deksel met openingen voor de apparatuurinbouw.

*Nagelstrook

De met een sterretje gemarkeerde WDK installatiekanalen zijn leverbaar in de uitvoering N met nagelstrook/scheidingsschot.





WDK 60230	WDK 80170	WDK 80210	WDK 100130	WDK 100230				
8	8	8	8	4				
91 26 6	6191 30 4	6191 31 2	6191 34 7	6191 35 5				
21 87 5	6026 17 6	6026 20 6	6026 27 3	6026 33 8				
27 17 2	6027 22 9	6027 23 7	6027 24 5	6027 25 3				
22 06 5	6026 18 4	6026 19 2	6026 28 1	6026 31 1				
✓	✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓				
✓	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				



Flexibel, beweeglijk, goed: de dekselklemmen

De montage van de kabel in de WDK kanalen van OBO wordt aanmerkelijk vereenvoudigd met de dekselklem. De klem kan over de gehele kanaallengte traploos worden verschoven. Zo blijft u bij de installatie flexibel en beweeglijk.

Een ander pluspunt: de klemmen worden aan één zijde geborgd en naar voren gezet. Op deze wijze ontstaat een opening van 30°, zodat de kabels snel en probleemloos kunnen worden geplaatst. Vanaf een kanaalbreedte van 100 mm kan de klem bij de montage van het kanaal ook als verbinder worden gebruikt. Bij levering wordt de dekselklem meegeleverd.



Mooi uitzicht: duidelijke vormgeving en hoge materiaalkwaliteit.

Klassiek gereduceerd, met rechte lijnen en duidelijke vormen: de LFS-wandgoot- en kabelkanaalsystemen zijn de ideale keuze voor moderne installatieconcepten in woningen, kantoren en bedrijven. De kanalen zijn van hoogwaardig, moeilijk ontvlambaar hard-PVC. De optimale PVC-combinatie zorgt voor eenvoudige bewerking bij de installatie, maximale draag- en bevestigings-eigenschappen aan de wand en een lange houdbaarheid. Alle kanalen zijn VDE-gecertificeerd en voldoen aan de normen DIN EN 50085-2-1 (WDK) en DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80 deksel).

Naast deze kunststof kanalen biedt OBO een omvangrijk assortiment plaatstalen en aluminium kanalen en mediazuilen. Op het punt van de functionaliteit en design blijft ook hier niets meer te wensen over.



© OBO BETTERMANN Art.-nr. 9138544 02/2008 NL

OBO BETTERMANN Nederland B.V.

Postbus 114 – 3640 AC Mijdrecht

Genieweg 44 – 3641 RH Mijdrecht

Tel. +31 (0)297-237200

Fax +31 (0)297-237209

E-mail: info@obo-bettermann.nl

www.obo-bettermann.nl

OBO
BETTERMANN