

OBO i dobbelpakning

GEK-K Rapid 45 og GEK-K 80-serie overdel

OBOs supermodeller

LFS Ledningsføringsystemer



OBO
BETTERMANN

Mer plass, helt enkelt

GEK-K Rapid 45



Installasjonskanalen GEK-K Rapid 45 gir høy fleksibilitet, for med denne kanalen i hard-PVC kan du installere Modul 45-montasjeenheter uten verktøy. Enten det gjelder brytere, stikkontakter eller datateknikk: Disse montasjeenheterne er så kompakt konstruert at det blir rikelig med installasjonsplass i kanalen, samtidig som det ser pent ut. Installasjonskanalen Rapid 45 er den optimale løsningen både som sokkellistkanal i hjemmet og til profesjonelle anvendelser.


NY

- Forbedret materialsammensetning
- VDE-kontrollert
- Blyfri
- Stabil profilkvalitet grunnet optimal veggtykkelse
- En rekke farger som standard
- Dekselklemme med flere funksjoner
- Fleksibel bunnperforering for høy monteringskomfort
- Tilbehør til alle bruksområder
- Skillevegger kan settes inn for ulike spenningsnivåer
- Stort sortiment til installasjonsarbeid, inkl. tidsbesparende Modul 45-teknologi
- Intelligent logistikk-løsning



GEK-K installasjonskanal
Plastsystemer
Rapid 45

GEK-K installasjonskanal
Plastsystemer
Overdel 80-serie
Overdelen bestilles separat



Type	GEK-K 53100	GEK-K 53160	GEK-K 53160-3	GEK-K 70110	GEK-K 70135	GEK-K 70170	GEK-OT 80
Forpakkings- enhet i mm	8	8	8	8	8	8	16
renhvit ligner RAL 9010	6116 02 7 Elnummer 12 053 07	6116 05 1 Elnummer 12 053 00	6116 07 3 Elnummer 12 191 06	6270 11 5 Elnummer 12 053 17	6270 19 0 Elnummer 12 053 34	6270 26 3 Elnummer 12 053 42	6270 81 6 Elnummer 12 053 18
kremhvit ligner RAL 9001	-	-	-	6270 10 7	6270 18 2	6270 25 5	6270 80 8
lysegrå ligner RAL 7035	-	-	-	6270 13 1	6270 21 2	6270 29 8	6270 83 2
steingrå ligner RAL 7030	-	-	-	6270 12 3	6270 20 4	6270 27 1	6270 82 4
Tilbehør	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Tilbehør	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Enhetsmontasje	-	-	-	✓	✓	✓	-
Enhetsmontasje Modul 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Alltid på riktig spor

GEK-K overdel 80-serie



I denne installasjonskanalen kan man installere både konvensjonelle brytere og pluggenheter, samt montasjeehetene i Modul 45-systemet. Alle installasjonskanalene i denne serien har overdelbredde på 80mm. Med de sjenerøse målene blir rikelig med plass igjen til enhetsmontasje og ledningsføring.

Tilbehør

GEK-K Rapid 45:

- Bønderadius for installering av dataledninger og fiberoptiske kabler i henhold til standard.

GEK-K overdel 80-serie:

- Komplette tilbehørsprogram med blant annet adaptere for tilkobling av Modul-45-montasjeenheter, festebraketter, konveksjonsgitre, støydemping og alt man ellers trenger til installasjonen.
- Montasjetilbehør til CEE-stikkontakter 16A.
- Bønderadius for perfekt installering av dataledninger og fiberoptiske kabler.

Tilbehør

GEK-K Rapid 45:

- Komplette program med alt nødvendig tilbehør, som skjøtdeksler, innerhjørner, ytterhjørner, flatvinkler, ende- og T-stykker. Med skjøtdekslet dekkes også snittkantene på kanalene.
- Justerbart tilbehør (fra 70° til 130°) for problemfri installasjon i ikke-rettvinklede hjørner.

GEK-K overdel 80-serie:

- Komplette program med tilbehør som innerhjørner, ytterhjørner, flatvinkler, ende- og T-stykker, skillevegg- og veggavslutningslokk.

Enhetsmontasje

GEK-K Rapid 45:

- For direkte tilkobling av bryter- og pluggenheter til Modul 45-montasjeenheter.
- Komplette program med bryter- og pluggenheter i Modul 45-serien: brytere, jordede stikkontakter, datanettverkselementer, telekommunikasjon, TV...

GEK-K overdel 80-serie:

- Kan både utstyres med standard bryter- og pluggenheter fra alle produsenter og den installasjonsvennlige og plassbesparende Modul 45-teknologien.
- Spesiell installasjonsboks med vikleordening for installasjon av databokser for optisk kabel.



Gode utsikter: Klar formgivning og høy materialkvalitet

Klassisk enkel i formen, med rette og klare linjer: LFS kabelføringskanalsystemer er det ideelle valget for moderne installasjonskonsepter i huset, på kontoret og på verkstedet. Kanalene er i høyverdig, brannhemmende hard-PVC. Den optimale PVC-blandingen fører til at kanalene er enkle å jobbe med under installasjonen, de har best mulig bære- og festeegenskaper til vegg og lang holdbarhet. Alle kanaler er VDE-sertifisert og oppfyller standardene DIN EN 50085-2-1 (WDK) og DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80-serie overdel).

I tillegg til disse plastkanalene tilbyr OBO også et omfattende sortiment av stålplate- og aluminiumskanaler, samt grenstavsystemer. Også disse tilfredsstiller alle krav til funksjonalitet og design.



© OBO BETTERMANN Best.nr. 9138614 03/2008 NO

OBO BETTERMANN AS

Postboks 36 - 2025 Fjerdingby
Øvre Rælingsvei 176
Tlf. 64 80 22 20 · Faks 64 80 22 49
E-post : info@obo-bettermann.no
www.obo-bettermann.no

Sentral teknisk hjelpetelefon

Telefon 023 73/89-1500
Faks 023 73/89-1550
E-post hotline@obo.de

OBO
BETTERMANN