

# Pene utenpå, gode inni

WDK ledningsføringskanaler fra OBO passer alltid

OBOs supermodeller



# Attraktiv i alle størrelser

## WDK ledningsføringskanal



### NY

- Forbedret materialsammensetning
- VDE-kontrollert
- Blyfri
- Stabil profilkvalitet grunnet optimal veggtykkelse
- En rekke farger som standard
- Dekselklemme med flere funksjoner
- Fleksibel bunnperforering for høy monteringskomfort
- Tilbehør til alle bruksområder
- Skillevegger kan settes inn for ulike spenningsnivåer
- Stort sortiment til installasjonsarbeid, inkl. tidsbesparende modul -45-teknologi
- Intelligent logistikkøsløsing

Det brede sortimentet og det store fargeutvalget gjør WDK ledningsføringskanalsystem i hard-PVC til førstevalget på alle felt, både på veggen og under taket. Til sammen finnes det 41 forskjellige standardtyper fra 6 mm x 7,5 mm til 100 mm x 230 mm. Så å si alle typene fås i fire farger: renhvit, kremhvit, lysegrå og steingrå. Takket være overdelklemmen er monteringen svært enkel: Den skyves i sporet i den ene enden og blir stående og peke utover. Resultatet er en åpning på 30° – noe som gjør det raskt og helt problemfritt å legge inn ledningene.






WDK ledningsføringskanal  
Plastsystemer



| Type                      | WDK M7                             | WDK M9                             | WDK M11                            | WDK MD4                            | WDK MD7                            | WDK MD12                           | WDK MD17                           | WDK* 10020                         | Y               |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Forpakkingsenhet i m      | 176                                | 140                                | 104                                | 224                                | 100                                | 72                                 | 42                                 | 96                                 |                 |
| renhvit, ligner RAL 9010  | 6150 07 1<br>Elnummer<br>12 091 27 | 6150 09 8<br>Elnummer<br>12 091 28 | 6150 10 1<br>Elnummer<br>12 091 29 | 6150 26 8<br>Elnummer<br>12 092 60 | 6150 27 6<br>Elnummer<br>12 092 61 | 6150 28 4<br>Elnummer<br>12 092 62 | 6150 29 2<br>Elnummer<br>12 092 63 | 6150 76 4<br>Elnummer<br>12 053 15 | 61<br>Eln<br>12 |
| kremhvit, ligner RAL 9001 | -                                  | -                                  | -                                  | 6150 15 2                          | 6150 16 0                          | 6150 17 9                          | 6150 18 7                          | 6150 75 6                          | 61              |
| lysegrå, ligner RAL 7035  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |                 |
| steingrå, ligner RAL 7030 | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |                 |
| Tilbehør                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | ✓                                  |                 |
| Tilbehør                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | ✓                                  |                 |
| Enhetsmontasje            | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |                 |
| Enhetsmontasje Modul 45   | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |                 |



# OBOs aktuelle supermodeller

## WDK produktvalgtabell



| WDK*<br>10030               | WDK<br>15015                       | WDK*<br>15030                      | WDK*<br>15040                      | WDK<br>20020                       | WDK<br>20035                       | WDK*<br>20050                      | WDK<br>25025                       | WDK*<br>25040                      | WDK<br>30030                       | WDK<br>30045                       |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 64                          | 54                                 | 48                                 | 36                                 | 48                                 | 36                                 | 42                                 | 32                                 | 24                                 | 32                                 | 48                                 |
| 50 78 0<br>nummer<br>092 64 | 6191 00 2<br>Elnummer<br>12 053 50 | 6191 01 0<br>Elnummer<br>12 053 51 | 6191 02 9<br>Elnummer<br>12 092 90 | 6191 03 7<br>Elnummer<br>12 053 52 | 6191 04 5<br>Elnummer<br>12 092 91 | 6168 73 6<br>Elnummer<br>12 092 93 | 6191 05 3<br>Elnummer<br>12 053 63 | 6191 06 1<br>Elnummer<br>12 053 53 | 6191 09 6<br>Elnummer<br>12 053 54 | 6191 11 8<br>Elnummer<br>12 091 00 |
| 50 77 2                     | 6024 96 3                          | 6025 01 3                          | 6025 16 1                          | 6025 15 3                          | 6026 37 0                          | 6168 70 1                          | 6026 42 7                          | 6026 45 1                          | 6026 82 6                          | 6026 86 9                          |
| -                           | 6024 94 7                          | -                                  | -                                  | 6025 10 2                          | 6026 35 4                          | -                                  | 6026 40 0                          | -                                  | 6026 79 6                          | 6026 84 2                          |
| -                           | 6024 95 5                          | 6025 00 5                          | 6025 13 7                          | 6025 11 0                          | 6026 36 2                          | -                                  | 6026 41 9                          | 6026 44 3                          | 6026 81 8                          | 6026 85 0                          |
| ✓                           | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| ✓                           | ✓                                  | ✓                                  | -                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| -                           | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
| -                           | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |

### Tilbehør


#### WDK:

- Bendradius for installering av dataledninger og fiberoptiske kabler fra og med 60 mm x 110 mm i henhold til standard.

### Tilbehør

#### WDK:

- Komplet program med alle nødvendige typer lokk og deksler, som skjøtdeksler, innerhjørnelokk, ytterhjørnelokk, flatvinkler, ende- og T-stykker. Disse brukes til å dekke overdelenes snittkanter.



| WDK 40040                          | WDK 40060                          | WDK 40090                          | WDK 40110                          | WDK 60060                          | WDK 60090                          | WDK 60110                          | WDK 60130                        | WDK 60150                          | WDK 60170                          | WDK 60210                          |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 36                                 | 24                                 | 36                                 | 24                                 | 32                                 | 24                                 | 16                                 | 16                               | 8                                  | 8                                  | 8                                  |
| 6191 12 6<br>Elnummer<br>12 053 55 | 6191 13 4<br>Elnummer<br>12 053 56 | 6191 14 2<br>Elnummer<br>12 053 57 | 6191 15 0<br>Elnummer<br>12 091 25 | 6191 19 3<br>Elnummer<br>12 053 58 | 6191 20 7<br>Elnummer<br>12 092 94 | 6191 21 5<br>Elnummer<br>12 053 59 | 6191 22 3<br>Elnummer<br>1205360 | 6191 23 1<br>Elnummer<br>12 191 01 | 6191 25 8<br>Elnummer<br>12 053 61 | 6191 26 6<br>Elnummer<br>12 053 62 |
| 6025 41 2                          | 6020 88 7                          | 6020 89 5                          | 6020 90 9                          | 6021 94 8                          | 6021 91 3                          | 6021 89 1                          | 6021 84 0                        | 6021 85 9                          | 6021 88 3                          | 6021 86 7                          |
| 6027 01 6                          | 6027 02 4                          | 6027 03 2                          | 6027 04 0                          | 6027 10 5                          | 6027 11 3                          | 6027 18 0                          | 6027 12 1                        | 6027 14 8                          | 6027 15 6                          | 6027 16 4                          |
| 6025 44 7                          | 6025 63 3                          | 6021 01 8                          | 6021 03 4                          | 6025 66 8                          | 6022 00 6                          | 6022 05 7                          | 6022 01 4                        | 6022 02 2                          | 6022 030                           | 6022 04 9                          |
| ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | ✓                                | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | ✓                                | ✓                                  | ✓                                  | -                                  |

### Enhetsmontasje

#### WDK:

- Montasje av alle standard bryter- og pluggenheter fra kanaldybde 60 mm.
- Montasjetilbehør til CEE-stikkontakter i 16A- og 32A-utførelse.
- Ferdige overdelavsnitt med hull til enhetsmontasje.

### \*Spikerlist

WDK ledningsføringskanaler merket med stjerne fås også i utførelse N med spikerlist/skillevegg.





| WDK<br>60230                       | WDK<br>80170                       | WDK<br>80210                       | WDK<br>100130                      | WDK<br>100230                      |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 8                                  | 8                                  | 8                                  | 8                                  | 4                                  |
| 6191 27 4<br>Elnummer<br>12 191 00 | 6191 30 4<br>Elnummer<br>12 191 02 | 6191 31 2<br>Elnummer<br>12 191 03 | 6191 34 7<br>Elnummer<br>12 191 04 | 6191 35 5<br>Elnummer<br>12 191 05 |
| 6021 87 5                          | 6026 17 6                          | 6026 20 6                          | 6026 27 3                          | 6026 33 8                          |
| 6027 17 2                          | 6027 22 9                          | 6027 23 7                          | 6027 24 5                          | 6027 25 3                          |
| 6022 06 5                          | 6026 18 4                          | 6026 19 2                          | 6026 28 1                          | 6026 31 1                          |
| ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| ✓                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
| -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |



### **Fleksibel, bevegelig, god: Overdelklemmen**

Overdelklemmen gjør det betydelig enklere å montere kabler i WDK-kanalene fra OBO. Klemmen kan forskyves trinnløst i hele kanalens lengde. Dermed er fleksibilitet og bevegelighet ivaretatt under installeringen.

Et annet pluss: Klemmen skyves i sporet i den ene enden og blir stående og peke utover. Med denne åpningen på 30° blir det raskt og helt problemfritt å legge inn ledningene. Fra 100 mm kanalbredde kan klemmen også brukes som skjøtestykke ved monteringen av kabelføringskanalene. Ved levering er overdelklemmen festet til kanalbunnen.



### Gode utsikter: Klar formgivning og høy materialkvalitet

Klassisk enkel i formen, med rette og klare linjer: LFS kabelføringskanalsystemer er det ideelle valget for moderne installasjonskonsepter i huset, på kontoret og på verkstedet. Kanalene er i høyverdig, brannhemmende hard-PVC. Den optimale PVC-blandingen fører til at kanalene er enkle å jobbe med under installasjonen, de har best mulig bære- og festeegenskaper til vegg og lang holdbarhet. Alle kanaler er VDE-sertifisert og oppfyller standardene DIN EN 50085-2-1 (WDK) og DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80-serie overdel).

I tillegg til disse plastkanalene tilbyr OBO også et omfattende sortiment av stålplate- og aluminiumskanaler, samt grenstavsystemer. Også disse tilfredsstiller alle krav til funksjonalitet og design.



© OBO BETTERMANN Best.nr. 9138550 04/2008 NO

#### OBO BETTERMANN AS

Postboks 36 - 2025 Fjerdingby  
Øvre Rælingsvei 176  
Tlf. 64 80 22 20 · Faks 64 80 22 49  
E-post : [info@obo-bettermann.no](mailto:info@obo-bettermann.no)  
[www.obo-bettermann.no](http://www.obo-bettermann.no)

#### Sentral teknisk hjelpetelefon

Telefon +49 2373/89-1500  
Faks +49 2373/89-1550  
E-post [hotline@obo.de](mailto:hotline@obo.de)

**OBO**  
**BETTERMANN**