


# Totaløsninger for innstøpt installasjon

kompakt & elegant

- ferdigmontert
- hurtig installering
- eksklusiv design

UFS innstøpningssystemer



**ACKERMANN**  
CABLE MANAGEMENT

**OBO**  
BETTERMANN

## Form og funksjon i full harmoni

### Innstøpningssystemer gir rommet det lille ekstra

Med høyeste presisjon leder OBOs innstøpningssystemer data og energi dit det er bruk for dem. Ved begrenset tilkoblingsbehov leverer vi totalløsninger som gjør skjoteledninger helt overflødige. Både i stua, entreen og i utstillingsrom skjules tilkoblingsledningene i en diskret og estetisk installasjonsboks-løsning. Blikket trekkes ikke bort fra gjenstandene i rommet, og forstyrrer ikke det eksklusive inntrykket.



UDHome4 | Enebolig, stue

### Komplett, rask, eksklusiv...

#### GESRM2

Ved svært lavt tilkoblingsbehov er det særlig den runde apparatinnsetsen GESRM2, en ferdigmontert innbyggingsenhet, som egner seg.

En enkel stikkontakt medfølger. Ved siden av stikkontakten kan det gjøres plass til opptil to kontakter for dataledninger. Innbyggingsenheten fås i fargene nikkell, krom (blank og svart), antikk kobber og antikk messing. Til bruk i støpte gulv leverer vi to varianter: med kontaktramme og med beskyttelsesramme. I dobbelt- og hulgulv benyttes varianten med beskyttelsesramme.

En annen fordel med innbyggingsenheten: Når den er lukket, tåler den våtrengjøring.



Min. monteringsdybde: 70 mm.

#### GE2V

GE2V er produsert i spesialstål som gir et eksklusivt inntrykk. Til tross for de beskjedne målene dekker GE2V et midtstort tilkoblingsbehov.

Den kvadratiske innbyggingsenheten er beregnet på montering i støpte gulv, og gjør det enkelt å installere elektriske apparater i hulgulv og støpte gulv med tørt renhold. En dobbel stikkontakt medfølger. I tillegg er det plass til to Snap-In-moduler for dataledninger.

Ledningsgjennomføringen skjer via installasjonsrør. Til dette finnes det totalt åtte innføringer i størrelsen M25.



Min. monteringsdybde: 95 mm.


#### UDHome4

Den kvadratiske innbyggingsenheten UDHome4 utmerker seg med en kompakt konstruksjon. Dimensjonene går denne enheten spesielt egnet til et stort tilkoblingsbehov.

Under ett enkelt bestillingsnummer finner du alle deler som trengs til montering og bruk. De synlige delene er av spesialstål eller messing. Enheten kan brukes til montering av elektrisk utstyr i hulgulv og støpte gulv med tørt renhold. Ledningene trekkes i rør. Boksen kan dermed plasseres hvor som helst på gulvet, også utenfor et eksisterende innstøpningssystem. Dette er særlig en fordel ved bruk i private boliger.



Min. monteringsdybde: 95 mm.



■ GESRM2 | BMW-forhandler, Hannover




■ GESRM2 | BMW-forhandler, Hannover




■ UDHome4 | Enebolig, Sauerland i Tyskland



■ UDHome4 | Moterom



■ GESRM2 | Mercedes Benz-forhandler, München



■ GE2V | Enebolig, stue



■ GESRM2 | Mercedes Benz-forhandler, München



■ GESRM2 | Mercedes Benz-forhandler, München



■ UDHome4 | Enebolig, ungdomsrom



■ GESRM2 | Bang & Olufsen, Pforzheim

# Presisjon der du trenger det

Med eksklusive designløsninger tilbyr vi formfullendte totalløsninger for kundene dine. Innbyggingsenheter i ulike utførelser med ferdigmonterte stikkontakter gir deg mulighet til å legge tilkoblinger til strømmettet, og ved behov også til telefon- og datanett, overalt hvor det er behov for det. OBOs sortiment inneholder mange varianter, både når det gjelder utførelse og utstyr. Utstyr med enkel, dobbel eller trippel stikkontakt kan de komplette enhetene brukes alene som uavhengige enkeltløsninger eller som supplement i komplekse innstøpningsystemer, og kan tilpasses til mange ulike bruksområder.



Innstøpningsuttaksboks			
Gulvhøyde	Type	Art.no.	el.no.
70 mm +15 mm	UDL2-120/70	7408 55 8	12 260 08
80 mm +15 mm	UDL2-120/80	7408 56 2	12 260 09
Apparatinnsetts med beskyttelsesramme inkl. 1 enkel stikkontakt for UDL-montering			
Overflate	Type	Art.nr.	el.no.
forniklet	GESRN2USB	7405 70 8	12 260 14
messingbelagt	GESRMS2USB	7405 66 0	12 260 15
kobberbelagt	GESRK2USB	7405 63 2	12 260 16
forkrommet	GESRC2USB	7405 59 6	12 260 17
svart forkrommet	GESRSM2USB	7405 72 1	12 260 18
Apparatinnsetts med gulvbeleggkontaktramme inkl. 1 enkel stikkontakt for UDL-montering			
Overflate	Type	Art.nr.	el.no.
forniklet	GESRN2UAB	7405 68 8	12 260 04
messingbelagt	GESRMS2UAB	7405 65 6	12 260 05
kobberbelagt	GESRK2UAB	7405 62 8	12 260 06
forkrommet	GESRC2UAB	7405 59 2	12 260 07
svart forkrommet	GESRSM2UAB	7405 72 3	12 260 20
Apparatinnsetts med beskyttelsesramme inkl. 1 enkel stikkontakt for dobbelt-/hulgulvmontering			
Overflate	Type	Art.no.	el.no.
forniklet	GESRN2HS	7405 67 6	12 260 00
messingbelagt	GESRMS2HS	7405 64 4	12 260 01
kobberbelagt	GESRK2HS	7405 62 0	12 260 02
forkrommet	GESRC2HS	7405 58 4	12 260 03
svart forkrommet	GESRSM2HS	7405 72 2	12 260 21
Montasjeplater til GESR...			
tar to hver av	Type	Art.no.	el.no.
MTRJ, AMP TYCO CAT6, GG45, 3M K6+K10	MPR2/2A	7407 62 0	12 260 22
BTR E-DAT, Dätwyler	MPR2/2B	7407 62 2	12 260 23
Siemon TERA, R&M Snap-In-moduler, SETEC CAT6	MPR2/2C	7407 62 4	12 260 24
Avaya MGS400	MPR2/2F	7407 62 6	12 260 25
1x XLR type D	MPR2XD	7407 63 4	12 260 26
Apparatinnsetts komplett, inkl. 2 installasjonsbokser og 1 trippel stikkontakt			
Materiale	Type	Art.no.	el.no.
V2A	UDHOME4V/V	7427 00 0	12 260 10
messing	UDHOME4M/V	7427 00 6	12 260 11
Apparatinnsetts komplett, inkl. 1 dobbel stikkontakt og 1 databærer til 2 Snap-In-moduler			
Materiale	Type	Art.no.	el.no.
V2A	GE2V	7368 38 8	12 260 19

Mer informasjon finner du på [www.obo-bettermann.no](http://www.obo-bettermann.no), eller du kan ringe vår kundeservice på telefonnummer

**OBO BETTERMANN AS**  
 Øvre Rælingsvei 176  
 N-2008 Fjerdingby  
 Postboks 36  
[www.obo-bettermann.no](http://www.obo-bettermann.no)

**Kundeservice**  
 N-2025 Fjerdingby  
 Tlf. +47 64 80 22 22  
 Faks +47 64 80 22 49

**OBO**  
**BETTERMANN**