

Confezioni valide

Dove si possono trovare gli OBOpoints.



| Art. | Tipo | Art. | Tipo | Art. | Tipo |
|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| 1361 16 3 | 733/M 16 | 2056 55 0 | 78/CE | 2222 83 3 | 1996/40 |
| 1361 20 1 | 733/M 20 | 2056 56 9 | 78/CE | 2222 86 8 | 1996/60 |
| 1361 29 5 | 733/M 25 | 2056 57 7 | REIHENLUS | 2227 42 8 | 2006/25 |
| 1361 38 4 | 733/M 32 | 2056 58 5 | 79/CE | 2227 76 2 | 2009/35 SP |
| 1361 48 1 | 733/M 40 | 2123 71 1 | 3079/14SO | 2227 79 7 | 2009/45 SP |
| 2000 01 6 | A8 VDE leer | 2123 73 8 | 3080/17SO | 2228 43 2 | 2026/25 SP |
| 2000 34 2 | A11 VDE leer | 2123 81 9 | 3080/17 SO | 2228 44 0 | 2026/35 SP |
| 2001 00 0 | ECO 10 | 2123 82 7 | 3081/25 SO | 2228 62 9 | 2025/25GR |
| 2001 00 6 | ECO 12 | 2123 85 1 | 3080/2/17 | 2228 72 6 | 2026/25GR |
| 2001 01 2 | ECO 14 | 2149 00 4 | 2955/M 16 | 2249 72 3 | 2037/20 SO |
| 2001 01 8 | ECO 18 | 2149 01 0 | 2955/M 20 | 2250 13 6 | 2037/13 |
| 2001 05 5 | A6 LEER | 2149 01 6 | 2955/M 25 | 2349 04 3 | 910/N5X25 |
| 2001 85 3 | B9/TMLEER | 2149 02 2 | 2955/M 32 | 2349 05 1 | 910/N 6 |
| 2003 01 5 | UG60D | 2149 02 8 | 2955/M 40 | 2349 07 8 | 910/N6X60 |
| 2003 01 9 | UG60VD | 2149 35 7 | 2955F/M20 | 2349 08 6 | 910/N 8 |
| 2003 04 3 | UV70D | 2149 36 3 | 2955F/M25 | 2349 10 8 | 910N10X50 |
| 2003 11 2 | UV 80K | 2149 36 9 | 2955F/M32 | 2349 12 4 | 910N12X60 |
| 2003 11 8 | UV100K | 2149 50 4 | 2955M16 SO | 2351 02 1 | 910SD5X35 |
| 2003 22 3 | UG60FD | 2149 50 8 | 2955M20 SO | 2351 05 6 | 910SD6X25 |
| 2003 22 7 | UV70FD | 2149 51 2 | 2955M25 SO | 2351 06 4 | 910/SD 6X40 |
| 2003 41 4 | HG60 | 2153 10 6 | M-Quick 1 | 2351 09 9 | 910SD8X50 |
| 2003 42 2 | HG60/2 | 2153 11 4 | M-Quick 2 | 2351 21 8 | 910/SD-Q |
| 2003 44 2 | HV60 | 2153 13 0 | M-Quick 3 | 2351 41 2 | 910/STP |
| 2008 07 6 | VBX25M LE | 2153 15 7 | M-Quick 4 | 3100 15 4 | 903/15 |
| 2008 11 4 | VBX60M LE | 2153 71 8 | M-QU.ME16 | 3100 18 9 | 903/18 |
| 2008 97 1 | VBX/MO | 2153 72 6 | M-QU.ME20 | 3105 01 6 | 903/RB 15 |
| 2022 86 4 | V-TEC VM 16 | 2153 73 4 | M-QU.ME25 | 3105 02 4 | 903/RB 18 |
| 2022 86 6 | V-TEC VM 20 | 2153 82 9 | 2953M16 MG | 3195 24 4 | 4758/4x30 |
| 2022 86 8 | V-TEC VM 25 | 2153 83 1 | 2953M20 MG | 3195 25 2 | 4758/4x35 |
| 2022 87 0 | V-TEC VM 32 | 2153 86 4 | 2953M16 BG | 3195 26 0 | 4758/4x40 |
| 2024 72 1 | V-TEC11 | 2153 86 6 | 2953M20 BG | 3341 05 4 | 1101/50 |
| 2024 74 8 | V-TEC13 | 2153 87 2 | 2953M16TG | 3341 07 0 | 1101/70 |
| 2024 75 6 | V-TEC16 | 2153 87 4 | 2953M20TG | 3342 05 0 | 1101/Z 50 |
| 2024 76 4 | V-TEC21 | 2153 90 4 | 2953M16 GR | 3342 07 7 | 1101/Z 70 |
| 2035 32 4 | 106 M 16 | 2153 91 2 | 2953M20 GR | 3353 16 8 | 362/16 |
| 2035 33 2 | 106 M 20 | 2153 96 0 | 2953M16 WS | 3353 18 4 | 362/18 |
| 2035 34 0 | 106 M 25 | 2153 96 3 | 2953M20 WS | 3353 23 0 | 362/23 |
| 2035 35 9 | 106 M 32 | 2153 97 1 | 2953M16 MW | 3353 30 3 | 362/30 |
| 2035 99 5 | 106/16 SO | 2153 97 3 | 2953M20 MW | 3353 40 0 | 362/40 |
| 2036 09 6 | 106/9 | 2153 98 0 | 2953M16 BW | 3354 16 4 | 362/16 |
| 2036 11 8 | 106/11 | 2153 98 2 | 2953M20 BW | 3354 18 0 | 362/18 |
| 2036 16 9 | 106/16 | 2197 80 4 | 1974/23 | 3354 23 7 | 362/23 |
| 2036 21 5 | 106/21 | 2197 81 2 | 1974/30 | 3354 29 6 | 362/30 |
| 2038 35 8 | 106/11 SO | 2197 85 5 | 1974/2X12 | 3354 40 7 | 362/40 |
| 2047 81 0 | 129 M 16 | 2197 86 3 | 1974/2X25 | 3360 23 7 | 500/23 |
| 2047 82 9 | 129 M 20 | 2204 90 8 | 2032/F | 3360 29 6 | 500/30 |
| 2047 83 7 | 129 M 25 | 2204 91 6 | 2033/F | 3361 23 3 | 500/23 |
| 2047 85 3 | 129 M 32 | 2204 97 5 | 2032/SP | 3361 30 6 | 500/30 |
| 2054 48 5 | 61/325 | 2204 98 3 | 2033/SP | 3366 23 5 | 511/23 |
| 2054 50 7 | 61/525 | 2204 99 1 | 2034/SP | 3366 30 8 | 511/30 |
| 2054 52 3 | 61/825 | 2205 20 3 | 2031/ 8 | 3367 23 1 | 511/Z 23 |
| 2055 02 3 | 70/VDE | 2205 21 1 | 2031/15 | 3367 30 4 | 511/Z 30 |
| 2056 07 0 | 72/CE | 2205 23 8 | 2031/30 | 3453 82 0 | 948/166 |
| 2056 08 9 | 72/CE | 2205 31 9 | 2031/F/ 8 | 3481 61 1 | 450/M4 |
| 2056 22 4 | 74/CE | 2205 32 7 | 2031/F/15 | 3482 01 4 | 453 |
| 2056 23 2 | 74/CE | 2205 33 5 | 2031/F/30 | 5015 07 3 | 1809 |
| 2056 37 2 | 76/CE | 2205 38 6 | 2031/15 DF | 5057 50 7 | 927/0 |
| 2056 38 0 | 76/CE | 2205 39 4 | 2031/30 DF | 5057 51 5 | 927/1 |

Potrete trovare informazioni dettagliate all'indirizzo www.obo-points.com

Scegliete i premi della raccolta punti.

Utilizzate gli OBOpoints accumulati per ricevere i fantastici premi della raccolta punti.



Potrete trovare tutti i premi a scelta della raccolta punti all'indirizzo www.obo-points.com

www.obo-points.com

Raccogliete gli OBOpoints.
Scegliete i premi della
raccolta punti.
Partecipate al
concorso
a premi.



© OBO BETTERMANN Best.-Nr. 9177949 03/2007 IT

OBO
BETTERMANN

www.obo-points.com

OBOpoints

Il programma di premi a scelta della raccolta punti di OBO

www.obo-points.com

La vostra guida al mondo degli OBOpoints.



Raccogliete gli OBOpoints.

Potrete trovare gli OBOpoints sulle confezioni di prodotti OBO valide per questo programma di premi a scelta della raccolta punti.



Il codice stampato sul biglietto all'interno della confezione corrisponde, a seconda del prodotto, ad un certo numero di OBOpoints. Digitando il codice all'indirizzo

www.obo-points.com i punti del biglietto vi verranno immediatamente accreditati sul vostro conto OBOpoints.

Una volta accumulato un numero sufficiente di OBOpoints, potrete utilizzarli per ricevere i fantastici premi a scelta della raccolta punti.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.obo-points.com e registratevi subito. Come ringraziamento per la registrazione riceverete un credito iniziale di 2500 OBOpoints.

Partecipate al concorso a premi.

Gli utenti che si registrano parteciperanno a un concorso a premi. Potrete vincere fantastici premi ad estrazione compresi nell'attuale offerta di premi della raccolta punti.



Per sapere quali premi potete vincere, visitate il sito www.obo-points.com



Registratevi e partecipate.

Partecipare al programma di premi a scelta della raccolta punti OBOpoints è possibile solo tramite Internet all'indirizzo www.obo-points.com. A questo indirizzo potrete inserire i vostri codici, gestire il vostro conto punti e scegliere i premi della raccolta punti.

È semplicissimo:

- Registratevi all'indirizzo www.obo-points.com
- Riceverete un credito iniziale di 2500 OBOpoints
- Raccogliete altri OBOpoints e gestiteli a vostro piacimento
- Scegliete i premi della raccolta punti in base agli OBOpoints accumulati

Attenzione: i codici inviati per posta perdono la loro validità.

