

Embalagens válidas
Onde encontra OBOpoints.



Trocar por prémios.

Troque os OBOpoints que acumulou por prémios atractivos.



Pode consultar todos os prémios em www.obo-points.com

www.obo-points.com

N.º do art.	Tipo	N.º do art.	Tipo	N.º do art.	Tipo
1361 16 3	733/M 16	2056 55 0	78/CE	2222 83 3	1996/40
1361 20 1	733/M 20	2056 56 9	78/CE	2222 86 8	1996/60
1361 29 5	733/M 25	2056 57 7	REIHENLUS	2227 42 8	2006/25
1361 38 4	733/M 32	2056 58 5	79/CE	2227 76 2	2009/35 SP
1361 48 1	733/M 40	2123 71 1	3079/14SO	2227 79 7	2009/45 SP
2000 01 6	A8 VDE leer	2123 73 8	3080/17SO	2228 43 2	2026/25 SP
2000 34 2	A11 VDE leer	2123 81 9	3080/17 SO	2228 44 0	2026/35 SP
2001 00 0	ECO 10	2123 82 7	3081/25 SO	2228 62 9	2025/25GR
2001 00 6	ECO 12	2123 85 1	3080/2/17	2228 72 6	2026/25GR
2001 01 2	ECO 14	2149 00 4	2955/M 16	2249 72 3	2037/20 SO
2001 01 8	ECO 18	2149 01 0	2955/M 20	2250 13 6	2037/13
2001 05 5	A6 LEER	2149 01 6	2955/M 25	2349 04 3	910/N5X25
2001 85 3	B9/TMLEER	2149 02 2	2955/M 32	2349 05 1	910/N 6
2003 01 5	UG60D	2149 02 8	2955/M 40	2349 07 8	910/N6X60
2003 01 9	UG60VD	2149 35 7	2955F/M20	2349 08 6	910/N 8
2003 04 3	UV70D	2149 36 3	2955F/M25	2349 10 8	910/N10X50
2003 11 2	UV 80K	2149 36 9	2955F/M32	2349 12 4	910/N12X60
2003 11 8	UV100K	2149 50 4	2955M16 SO	2351 02 1	910SD5X35
2003 22 3	UG60FD	2149 50 8	2955M20 SO	2351 05 6	910SD6X25
2003 22 7	UV70FD	2149 51 2	2955M25 SO	2351 06 4	910/SD 6x40
2003 41 4	HG60	2153 10 6	M-Quick 1	2351 09 9	910SD8X50
2003 42 2	HG60/2	2153 11 4	M-Quick 2	2351 21 8	910/SD-Q
2003 44 2	HV60	2153 13 0	M-Quick 3	2351 41 2	910/STP
2008 07 6	VBX25M LE	2153 15 7	M-Quick 4	3100 15 4	903/15
2008 11 4	VBX60M LE	2153 71 8	M-QU.ME16	3100 18 9	903/18
2008 97 1	VBX/MO	2153 72 6	M-QU.ME20	3105 01 6	903/RB 15
2022 86 4	V-TEC VM 16	2153 73 4	M-QU.ME25	3105 02 4	903/RB 18
2022 86 6	V-TEC VM 20	2153 82 9	2953M16 MG	3195 24 4	4758/4x30
2022 86 8	V-TEC VM 25	2153 83 1	2953M20 MG	3195 25 2	4758/4x35
2022 87 0	V-TEC VM 32	2153 86 4	2953M16 BG	3195 26 0	4758/4x40
2024 72 1	V-TEC11	2153 86 6	2953M20 BG	3341 05 4	1101/50
2024 74 8	V-TEC13	2153 87 2	2953M161G	3341 07 0	1101/70
2024 75 6	V-TEC16	2153 87 4	2953M201G	3342 05 0	1101/Z 50
2024 76 4	V-TEC21	2153 90 4	2953M16 GR	3342 07 7	1101/Z 70
2035 32 4	106 M 16	2153 91 2	2953M20 GR	3353 16 8	362/16
2035 33 2	106 M 20	2153 96 0	2953M16 WS	3353 18 4	362/18
2035 34 0	106 M 25	2153 96 3	2953M20 WS	3353 23 0	362/23
2035 35 9	106 M 32	2153 97 1	2953M16 MW	3353 30 3	362/30
2035 99 5	106/16 SO	2153 97 3	2953M20 MW	3353 40 0	362/40
2036 09 6	106/9	2153 98 0	2953M16 BW	3354 16 4	362/Z 16
2036 11 8	106/11	2153 98 2	2953M20 BW	3354 18 0	362/Z 18
2036 16 9	106/16	2197 80 4	1974/23	3354 23 7	362/Z 23
2036 21 5	106/21	2197 81 2	1974/30	3354 29 6	362/Z 30
2038 35 8	106/11 SO	2197 85 5	1974/2X12	3354 40 7	362/Z 40
2047 81 0	129 M 16	2197 86 3	1974/2X25	3360 23 7	500/23
2047 82 9	129 M 20	2204 90 8	2032/F	3360 29 6	500/30
2047 83 7	129 M 25	2204 91 6	2033/F	3361 23 3	500/23
2047 85 3	129 M 32	2204 97 5	2032/SP	3361 30 6	500/Z30
2054 48 5	61/325	2204 98 3	2033/SP	3366 23 5	511/23
2054 50 7	61/525	2204 99 1	2034/SP	3366 30 8	511/30
2054 52 3	61/825	2205 20 3	2031/ 8	3367 23 1	511/Z 23
2055 02 3	70/VDE	2205 21 1	2031/15	3367 30 4	511/Z 30
2056 07 0	72/CE	2205 23 8	2031/30	3453 82 0	948/166
2056 08 9	72/CE	2205 31 9	2031/F/ 8	3481 61 1	450/M4
2056 22 4	74/CE	2205 32 7	2031/F/15	3482 01 4	453
2056 23 2	74/CE	2205 33 5	2031/F/30	5015 07 3	1809
2056 37 2	76/CE	2205 38 6	2031/15 DF	5057 50 7	927/0
2056 38 0	76/CE	2205 39 4	2031/30 DF	5057 51 5	927/1

Pode obter informações mais detalhadas em www.obo-points.com

OBO
BETTERMANN

© OBO BETTERMANN Best.-Nr. 9177930 03/2007 PT

Acumular OBOpoints.
Trocar por prémios.
Ganhar prémios.



www.obo-points.com

OBOpoints

O programa de prémios da OBO

www.obo-points.com

A sua entrada no mundo dos OBOpoints



Acumular OBOpoints.

Os OBOpoints podem ser encontrados nas embalagens de produtos válidas para este programa de prémios.



O código impresso nas senhas embaladas juntamente com o produto vale, consoante o produto, um determinado número de

OBOpoints. Após a introdução do código em www.obo-points.com o valor dos pontos é imediatamente creditado na sua conta de OBOpoints.

Quanto já tiver acumulado OBOpoints suficientes, pode trocá-los por prémios atractivos.

Para mais informações, visite o website www.obo-points.com e registe-se ainda hoje. Como agradecimento pelo seu registo, recebe imediatamente um crédito inicial de 2500 OBOpoints.

Ganhar prémios.

Todos os participantes registados participam no sorteio. Ganhe fantásticos prémios da actual lista de prémios.



Para conhecer os prémios que pode ganhar vá a www.obo-points.com



Efectuar o registo e participar.

A participação no programa de prémios OBOpoints só é possível na Internet, em www.obo-points.com. Aqui pode introduzir o seu código, gerir o estado dos seus pontos e escolher prémios atractivos.

Tão simples quanto isto:

- Efectuar o registo em www.obo-points.com
- Garantir o crédito inicial de 2500 OBOpoints
- Continuar a acumular e gerir OBOpoints
- Escolher prémios e trocar por OBOpoints

Tenha em atenção que os códigos enviados por correio perdem a sua validade

