


Większe korzyści bez większych kosztów

Nowa seria ECO

Wyróżnienie: **DESIGN PLUS** 2002



OBO
BETTERMANN

Same zalety: Eco produkcji OBO



Samouszczelniające wejścia kablowe

Bezpiecznie i wygodnie: Dwa poziomy nadcinań od środka. Dodatkowo dwa zewnętrzne nadcinane wejścia kablowe.



Otwory na wodę kondensacyjną

Łatwe otwieranie przez zwykłe odcinanie w dolnej części skrzynki.



Zamocowanie modułu zacisków

Przydatna rzecz: moduł zacisków można obracać o 360°.



Tylne wejście kablowe

Dobre rozwiązanie: także kable wychodzące ze ściany można zamontować bezproblemowo, pewnie i bezpośrednio.



Wypusty mocujące

Praktyczne: mocowanie jest możliwe za pomocą 6 milimetrowych kołków rozporowych. Ustawienie skrzynki można wyregulować bezproblemowo dzięki podłużnym otworom.



ECO produkcji OBO ma to w sobie:

Z zewnątrz niekoniecznie widać to, co nasze nowe skrzynki odgałęźne w sobie zawierają - czyli wiele inteligentnych detali, które umożliwiają Państwu szybszą, wygodniejszą i ekonomiczniejszą instalację, i to bez ponoszenia większych kosztów w porównaniu do innych produktów. Kto raz wykorzystywał produkty ECO, nie zrezygnuje już z ich licznych zalet.

Kopułkowa pokrywa

Bardzo inteligentne rozwiązanie: tworzy przestrzeń, która jest bardzo potrzebna w środku podczas instalacji.




Duża przestrzeń instalacyjna

Idealne wymiary: duża wygoda przy montażu dzięki dużej przestrzeni wewnętrznej, mimo niskich ścianek bocznych.



Pole opisowe

Przejrzyste: wolne miejsce na Państwa indywidualne opisy.



Oznakowania wejść kablowych

Wszystko jasne: nawet w trudno dostępnych narożnikach szybko rozpoznają Państwo, w którym miejscu są jeszcze wolne wejścia kablowe.



Mocowanie pokrywy

Odpowiednio dobrane: pokrywę można po prostu założyć na jednym z dolnych narożników spodu.





Kompletny program serii ECO
jasnoszary RAL 7035

Seria ECO
czysta biel RAL 9010

Listwa zaciskowa
Szybkozłączka

Zacisk - Dolu (wg koloru)
Kolek rozprężny
Kolek uniwersalny
Kolek do gazobetonu
Kolek wbijany

Śruby Golden Sprint

Typ:	Best.-Nr.
ECO 10 VDE pusta	2001 00 0
ECO 12/5 VDE	2001 00 7
ECO 12 VDE pusta	2001 00 6
ECO 14/5 VDE	2001 01 3
ECO 14 VDE pusta	2001 01 2
ECO 18/5 VDE	2001 01 9
ECO 18 VDE pusta	2001 01 8
ECO 10 VDE pusta	2001 03 0
ECO 12 VDE pusta	2001 03 3
ECO 14 VDE pusta	2001 03 6
ECO 18 VDE leer	2001 03 9
689	2017 34 2
61/515	2054 62 0
61/815	2054 64 7
61/225	2054 60 4
61/325	2054 48 5
61/525	2054 50 7
61/825	2054 52 3
70 VDE	2055 02 3
910/N 6x30	2349 05 1
910/MZ 6x35	2347 53 9
910/GD 6x35	2347 22 9
910/SD 5x35	2351 02 1
910/SD 6x40	2351 06 4
4758 4x40	3195 26 0


Liczba w oznaczeniu typu informuje o możliwej ilości wejść kablowych w skrzynce odgałęźnej ECO

Dane techniczne ECO:

IP 54
 Napięcie znamionowe 400 V
 Przekrój znamionowy
 1,5 mm² - 2,5 mm²
 Wejście dla kabli o średnicy
 8 - 12 mm

Osprzęt

Wszystko dla fachowego montażu



	A	B	C1	C2
ECO 10	42,0	55,0	14,0	14,0
ECO 12	75,0	88,0	20,5	20,5
ECO 14	100,0	113,0	22,0	22,0
ECO 18	130,0	143,0	19,8	19,8

Osprzęt instalacyjny

Najlepsze połączenia: zaciski odgałęźne i wtykowe OBO Dolu, zawsze gwarantują bezpieczne połączenie.

**Osprzęt do mocowania**


Czegóż tu nie ma: OBO oferuje kompletny asortyment do mocowania, pozwalający na błyskawiczny montaż na każdym podłożu.



Łączenie w szereg

Funkcjonalne także w grupie: skrzynki odgałęźne na kable ECO są pierwszymi, które bez dodatkowych części mocujących można bardzo łatwo razem połączyć. Skraca to nie tylko czas montażu na ścianie: dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzają Państwo również materiały i tym samym pieniądze. Dzięki podwójnym ściankom bocznym gwarantowana jest lepsza stabilność. Punktowe zakładanie umożliwia pewny montaż w każdej chwili. Wszystkie wymiary niezbędne do mocowania są dobrze widoczne na tylnej ścianie.

Dzięki ECO każda instalacja jest łatwa i szybka - reszta to przecież zwykłe puszk.



OBO. Tego używają profesjonaliści.



VBS TBS KTS BSS LFS UFS

OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 68/70 · PL 02-255 Warszawa
Tel. (0 22) 868 52 00 do 01 · Fax (0 22) 868 51 95
E-Mail: warszawa@obo.pl · www.obo.pl

OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 27 · PL 80-298 Gdańsk
Tel. (0 58) 347 51 17 · Fax (0 58) 347 51 16
E-Mail: gdansk@obo.pl · www.obo.pl

OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 11 · PL 40-387 Katowice
Tel. (0 32) 204 91 33 · Fax (0 32) 204 91 33
E-Mail: katowice@obo.pl · www.obo.pl

OBO
BETTERMANN