

# Nowoczesne i harmonijne wzornictwo

Systemy kanałów instalacyjnych WDK OBO  
pasują do każdego zastosowania

OBO's Top Models



LFS Systemy przewodzenia prądów

**OBO**  
BETTERMANN

# Atrakcyjny w każdym wymiarze


## Kanał instalacyjny WDK



### NOWOŚĆ

- Ulepszone właściwości materiału
- Testowany przez VDE
- Nie zawiera ołowiu
- Odpowiednia sztywność produktu dzięki optymalnej grubości ścianek
- Standardowa kolorystyka
- Klamra stropowa o uniwersalnym zastosowaniu
- Elastyczna perforacja dna zapewniająca wysoki komfort montażu
- Kształtki do wszystkich zastosowań
- Montaż przegrody dla różnych poziomów napięcia
- Szeroki asortyment do montażu osprzętu standardowego jak również pozwalającego na oszczędność czasu w module 45x45 mm
- Inteligentne rozwiązanie logistyczne

Szeroka oferta oraz bogaty wybór kolorów powodują, że system kanałów instalacyjnych WDK z PCV jest idealnym rozwiązaniem do wszelkich zastosowań: montażu zarówno na ścianie, jak i na stropie. Do wyboru jest 41 standardowych typów od rozmiaru 6 mm x 7,5 mm do 100 mm x 230 mm. Prawie wszystkie rozmiary są dostępne w czterech kolorach: czysta biel, biały, jasnoszary i szary. Klamra pokrywy ułatwia montaż: z jednej strony wsuwa się ją a wysuwa do przodu. W ten sposób powstaje otwór pod kątem 30° – pozwalający na łatwe i szybkie ułożenie przewodów.






**Kanał instalacyjny WDK**  
Systemy z tworzywa sztucznego



Typ	WDK M7	WDK M9	WDK M11	WDK MD4	WDK MD7	WDK MD12	WDK MD17	WDK* 10020	W 1
Opakowanie jednostkowe w m	176	140	104	224	100	72	42	96	
czysta biel RAL 9010	6150 07 1	6150 09 8	6150 10 1	6150 26 8	6150 27 6	6150 28 4	6150 29 2	6150 76 4	61
biały RAL 9001	-	-	-	6150 15 2	6150 16 0	6150 17 9	6150 18 7	6150 75 6	61
jasnoszary RAL 7035	-	-	-	-	-	-	-	-	
szary RAL 7030	-	-	-	-	-	-	-	-	
Osprzęt	-	-	-	-	-	-	-	✓	
Kształtki	-	-	-	-	-	-	-	✓	
Montaż osprzętu	-	-	-	-	-	-	-	-	
Montaż osprzętu Moduł 45	-	-	-	-	-	-	-	-	



# OBO's Top-Models

## Tabela doboru WDK



WDK* 10030	WDK 15015	WDK* 15030	WDK* 15040	WDK 20020	WDK 20035	WDK* 20050	WDK 25025	WDK* 25040	WDK 30030	WDK 30045
64	54	48	36	48	36	42	32	24	32	48
50 78 0	6191 00 2	6191 01 0	6191 02 9	6191 03 7	6191 04 5	6168 73 6	6191 05 3	6191 06 1	6191 09 6	6191 11 8
50 77 2	6024 96 3	6025 01 3	6025 16 1	6025 15 3	6026 37 0	6168 70 1	6026 42 7	6026 45 1	6026 82 6	6026 86 9
-	6024 94 7	-	-	6025 10 2	6026 35 4	-	6026 40 0	-	6026 79 6	6026 84 2
-	6024 95 5	6025 00 5	6025 13 7	6025 11 0	6026 36 2	-	6026 41 9	6026 44 3	6026 81 8	6026 85 0
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Osprzęt

#### WDK:

- Promień zgięcia do zgodnej z normami instalacji przewodów teleinformatycznych i światłowodów od rozmiaru 60 mm x 110 mm.

### Kształtki

#### WDK:

- Kompletny program z kształtkami jak np. pokrywy styków, naroża wewnętrzne, naroża zewnętrzne, naroża płaskie, końcówki i trójniki T. Pokrywa styków łącząca jednocześnie przycinane krawędzie kanałów.



WDK 40040	WDK 40060	WDK 40090	WDK 40110	WDK 60060	WDK 60090	WDK 60110	WDK 60130	WDK 60150	WDK 60170	WDK 60210
36	24	36	24	32	24	16	16	8	8	8
6191 12 6	6191 13 4	6191 14 2	6191 15 0	6191 19 3	6191 20 7	6191 21 5	6191 22 3	6191 23 1	6191 25 8	6191 26 6
6025 41 2	6020 88 7	6020 89 5	6020 90 9	6021 94 8	6021 91 3	6021 84 0	6021 85 9	6021 88 3	6021 86 7	6021 87 5
6027 01 6	6027 02 4	6027 03 2	6027 04 0	6027 10 5	6027 11 3	6027 12 1	6027 14 8	6027 15 6	6027 16 4	6027 17 2
6025 44 7	6025 63 3	6021 01 8	6021 03 4	6025 66 8	6022 00 6	6022 01 4	6022 02 2	6022 03 0	6022 04 9	6022 06 5
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-

### Montaż osprzętu

#### WDK:

- Montaż osprzętu standardowego 60 mm.
- Osprzęt montażowy do gniazd siłowych CEE 16A i 32A.
- Gotowe odcinki pokryw z perforacją do montażu osprzętu.

### \*Przegroda

Kanály instalacyjne WDK w wersji N z wbudowaną przegrodą.





WDK 60230	WDK 80170	WDK 80210	WDK 100130	WDK 100230
8	8	8	8	4
6191 27 4	6191 30 4	6191 31 2	6191 34 7	6191 35 5
6021 89 1	6026 17 6	6026 20 6	6026 27 3	6026 33 8
6027 18 0	6027 22 9	6027 23 7	6027 24 5	6027 25 3
6022 05 7	6026 18 4	6026 19 2	6026 28 1	6026 31 1
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-



**Elastyczna, mobilna, dobra: klamra pokryw.**

Prosty montaż przewodów w kanałach WDK OBO z klamrą pokryw. Klamry można płynnie przesuwac na całej długości kanału. Dzięki temu są one elastyczne i mobilne podczas montażu.

Dodatkowa zaleta: Klamrę wsuwa się po jednej stronie i wysuwa do przodu. W ten sposób powstaje otwór pod kątem 30°, pozwalający na szybkie i łatwe ułożenie przewodów. W przypadku kanałów o szerokości przekraczającej 100 mm klamrę można użyć również jako łącznik do kanałów instalacyjnych. W dostawie klamra pokryw jest ułożona na dnie kanału.



### **Dobre rozwiązanie: niewielki rozmiar i wysoka jakość materiału**

Klasycznie zaprojektowane, o prostych liniach i niewielkich rozmiarach: systemy kanałów instalacyjnych LFS są idealnym rozwiązaniem do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i warsztatów. Kanały wykonane są z wysokiej jakości PCV. System zapewnia łatwą i trwałą instalację oraz maksymalną nośność. Wszystkie kanały posiadają certyfikat VDE i spełniają wymagania norm DIN EN 50085-2-1 (WDK) oraz DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/ pokrywa GEK-K 80).

Oprócz kanałów z tworzywa sztucznego OBO posiada w ofercie kompletny program kanałów wykonanych z aluminium oraz z blachy stalowej jak również system kolumn instalacyjnych. Spełniają one wszystkie wymagania w zakresie funkcjonalności i wzornictwa.



© OBO BETTERMANN Nr zamówienia 9138587 03/2008 PL

#### **OBO BETTERMANN Polska Sp z o.o.**

ul. Krakowiaków 68/70 02-255 Warszawa  
Tel. (022) 868 52 00-01 · Fax (022) 868 51 95  
Tel. kom. 0600 082 403, 0600 082 407  
E-mail: warszawa@obo.pl · www.obo.pl

#### **Biura Regionalne:**

Gdańsk: Fax (058) 347 51 16 · Tel. kom. 0600 082 406  
Katowice: Fax (032) 204 91 34 · Tel. kom. 0600 082 405  
Tel. kom. 0602 716 944  
Poznań: Fax (061) 662 28 21 · Tel. kom. 0600 082 409  
Wrocław: Fax (071) 340 03 97 · Tel. kom. 0600 082 408

**OBO**  
**BETTERMANN**