


Mais vantagens sem custos adicionais

As novas caixas ECO

Distinção: DESIGN **PLUS** 2002



OBO
BETTERMANN

Caixas de vantagens: Caixas ECO



Entradas próprias para cabos

Seguro e cómodo:
Corte à medida os buçins no interior da caixa e introduza o cabo.



Abertura anti-condensação

Basta cortar na base da caixa para abrir.



Fixação de régua

A régua de bornes pode ser encaixada na base e rodar a 360°.



Entrada de cabo pela base

Mesmo com entrada de cabo pela base, pode instalar a caixa directamente na parede com toda a segurança.



Patilha de fixação

Prática patilha de fixação para tapetes ou buchas de 6 mm, que possibilita o alinhamento da caixa devido aos seus furos oblongos.



ECO tem tudo no sítio

De fora não parece mas tem espaço para tudo: detalhes inteligentes possibilitam uma rápida e cómoda montagem a custos reduzidos. Quem começa a trabalhar com ECO já não quer outra.



Tampa arredondada

Alta inteligência: mais espaço disponível onde é preciso – no meio da caixa.




Maior espaço de cablagem

Medida ideal: As caixas ECO têm o espaço interior ideal para a sua cablagem.



Zona de marcação

Identifique os seus circuitos na zona própria de marcação.



Sinalização das entradas de cabos

Óbvio: Mesmo nos locais onde é mais difícil o acesso, pode sempre visualizar na tampa quais as entradas de cabo disponíveis.



Fixação da tampa

Sempre fixa: Até quando está a trabalhar no interior da caixa pode fixar a tampa através de encaixe na parte inferior da base.





A gama completa:

	Tipo	Ref.
Caixas ECO Cinza Claro RAL 7035	ECO 10 VDE Vazia	2001 00 0
	ECO 12 VDE Vazia	2001 00 6
	ECO 14 VDE Vazia	2001 01 2
	ECO 18 VDE Vazia	2001 01 8
Caixas ECO Branco puro RAL 9010	ECO 10 VDE Vazia	2001 03 0
	ECO 12 VDE Vazia	2001 03 3
	ECO 14 VDE Vazia	2001 03 6
	ECO 18 VDE Vazia	2001 03 9
Régua de Bornes	689	2017 34 2
Ligadores rápidos	61/515 5x1,5	2054 62 0
	61/815 8x1,5	2054 64 7
	61/225 2x2,5	2054 60 4
	61/325 3x2,5	2054 48 5
	61/525 5x2,5	2054 50 7
	61/825 8x2,5	2054 52 3
Bucha simples	910/N 6x30	2349 05 1
Bucha com batente	910/MZ 6x30	2347 53 9
Tapite	910/SD 5x35	2351 02 1
	910/SD 6x40	2351 06 4
Parafuso Golden Sprint	4758 4x40	3195 26 0


O n° de entradas para cabo é indicado no tipo, p.e. a caixa ECO 12 tem 12 entradas e assim sucessivamente.

Dados técnicos ECO:

Protecção IP 54
Não inflamável segundo norma
VDE 0471/DIN IEC 695 Parte 2-1
Temperatura de teste 750°C
Tensão nominal 400 V
Secção 1,5mm² – 2,5mm²
Para cabos de 8-12mm
Base em Polietileno
Tampa em Polipropileno

Acessórios

Tudo para uma montagem profissional



	A	B	C1	C2
ECO 10	42,0	55,0	14,0	14,0
ECO 12	75,0	88,0	20,5	20,5
ECO 14	100,0	113,0	22,0	22,0
ECO 18	130,0	143,0	19,8	19,8

Acessórios de instalação

A melhor ligação: Réguas de bornes e ligadores rápidos garantem uma segura ligação dos seus cabos.




Acessórios de fixação

Tudo fixo: A OBO oferece uma gama completa de fixação para uma rápida e segura montagem em todas as situações.



Acopláveis

A força da equipa: ECO são as primeiras caixas de derivação que se podem encaixar facilmente sem utilização de acessórios. Isto reduz substancialmente o tempo de montagem e o material de fixação necessário. Um encaixe preciso permite a instalação de mais caixas a qualquer altura. As quotas para fixação estão marcadas na base da caixa. Com ECO as suas instalações vão ficar mais simples, rápidas e seguras.



OBO - A marca dos profissionais



VBS

TBS

KTS

BSS

LFS

UFS

OBO BETTERMANN Portugal Lda.

Estrada Nacional nº 249, Km 4.2,
Arm.A - Esq., Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
Tel.: 219 253 220 · Fax: 219 253 226
E-mail: info@obo.pt · www.obo.pt

Delegação Norte

Rua Eng. Duarte Pacheco nº 120, 4º Sala 22
4470-174 Maia
Tel.: 229 475 834 · Fax: 229 475 835
E-mail: del.norte@obo.pt

OBO
BETTERMANN