


Mai multă utilitate fără costuri suplimentare

Noua serie ECO, din material fără halogeni

Excelent: DESIGN **PLUS** 2002



OBO
BETTERMANN

Plin de avantaje: ECO de la OBO



Intrări de cablu cu auto-etanșare

Sigur și comod: se pot tăia din interior în două trepte. Suplimentar două intrări care se pot tăia din exterior.



Orificii pentru eliminarea condensului

Printr-o tăiere simplă acestea se pot deschide pe peretele din spatele dozei.



Fixarea clemei de conexiuni

Clema de conexiuni se poate roti 360°



Intrări de cablu prin peretele din spate

Chiar și cu cablurile care ies din perete, poate fi montată fără probleme, sigur și direct.



Eclise de fixare

Practic: Fixarea este posibilă cu dibluri de 6 mm. Doza se poate poziționa ușor cu ajutorul orificiilor longitudinale.



ECO de la OBO cuprinde totul

Din afară nu se observă neapărat toate avantajele noilor noastre doze de derivație pentru cabluri : sunt multe detalii inteligente, care facilitează montajul rapid și comod, adică economic - și asta fără costuri suplimentare comparativ cu alte produse. Cine a lucrat o dată cu ECO nu se va mai lipsi de numeroasele avantaje pe care acestea le prezintă.

Capac boltit

Foarte inteligent: creează spațiu acolo unde este imperios necesar la instalare - în mijloc.




Spațiu de instalare mai mare

Dimensiuni ideale: ușor de echipat datorită spațiului interior mare în ciuda pereților laterali mici.



Plăcuță de inscripționare

Clar: spațiu liber pentru propria dumneavoastră inscripționare.



Marcaje pentru intrările de cablu

Chiar și din colțurile greu accesibile se observă intrările libere de cablu.



Fixarea capacului

Comod: capacul poate fi fixat în timpul echipării dozei de peretele de jos al acesteia.





Accesorii

Totul pentru un montaj profesional

Accesorii	Tip	Cod produs
Bloc cleme	689	2017 34 2
Cleme de înfigere	61/515 61/815 61/225 61/325 61/525 61/825	2054 62 0 2054 64 7 2054 60 4 2054 48 5 2054 50 7 2054 52 3
Cleme șir (sortate după culoare)	70 VDE	2055 02 3
Diblu cu aripioare Angler	910/N 6x30	2349 05 1
Diblu multifuncțional	910/MZ 6x35	2347 53 9
Diblu pentru BCA	910/GD 6x35	2347 22 9
Diblu cu șurub de bătut	910/SD 5x35 910/SD 6x40	2351 02 1 2351 06 4
Holzșurub Golden Sprint	4758 4x40	3195 26 0

Date tehnice ECO:


Tipul de protecție IP 54
 Tensiune nominală 400 V
 Secțiune transversală nominală 1,5 mm² - 2,5 mm²
 Intrări pentru cabluri cu diametrul 8 - 12 mm

Programul ECO



Seria ECO	gri deschis RAL 7035 fără halogeni	alb curat RAL 9010 fără halogeni	cu capac roșu RAL2002 fără halogeni
Tip			
	Cod produs	Cod produs	Cod produs
ECO 10	2001 00 0	2001 03 0	2001 04 3
ECO 12/5	2001 00 7		
ECO 12	2001 00 6	2001 03 3	2001 04 6
ECO 14/5	2001 01 3		
ECO 14	2001 01 2	2001 03 6	2001 04 8
ECO 18/5	2001 01 9		
ECO 18	2001 01 8	2001 03 9	2001 05 2

Numărul din coloana pentru tip reprezintă numărul de intrări posibile de cablu în dozele de derivație ECO



	A	B	C1	C2
ECO 10	42,0	55,0	14,0	14,0
ECO 12	75,0	88,0	20,5	20,5
ECO 14	100,0	113,0	22,0	22,0
ECO 18	130,0	143,0	19,8	19,8

Accesorii pentru instalație
 Cele mai bune conexiuni: clemele șir și clemele de înfigere de la OBO garantează întotdeauna o conexiune sigură.




Accesorii de fixare
 Tot ce poate exista: OBO oferă un sortiment complet de accesorii de fixare pentru cel mai rapid montaj posibil pe orice suprafețe.



Montarea în serie

Puternice și în echipă: ECO sunt primele doze de derivație a cablurilor care se pot lega împreună fără alte componente. Acest fapt nu numai că reduce timpul folosit la montaj, dar fără a mai fixa a doua oară, economisiți material și totodată bani. Stabilitatea este asigurată prin pereții laterali dubli. Așezarea punctuală asigură o poziție stabilă. Toate dimensiunile de fixare se regăsesc pe verso. Cu ECO fiecare instalare devine o problemă ușoară care se rezolvă rapid.



OBO. Cu aceasta lucrează profesioniștii.



OBO BETTERMANN Romania s.r.l.

B-Dul Prof. Dimitrie Pompei nr. 8, etaj 2, sector 2

RO-723261 București

Tel/Fax: 021-230.57.17, 230.77.08

230.19.24, 242.70.15

E-Mail: obobet@ bx.logicnet.ro · www.obo.ro

OBO
BETTERMANN