

# OBO în ambalaj dublu

## GEK-K Rapid 45 și GEK-K capac 80

OBO Topmodele

LFS Sisteme de canale pentru conducerea cablurilor



**OBO**  
BETTERMANN


## Pur și simplu mai mult spațiu GEK-K Rapid 45



Canalul GEK-K Rapid 45 pentru montare aparate oferă o mare flexibilitate, deoarece acest canal din PVC dur face posibil montajul fără unelte al aparatelor Modul-45. Indiferent dacă este vorba de comutator, priză sau tehnică de date: sistemul de execuție compact al acestor aparate asigură suficient spațiu pentru instalare și un aspect plăcut. Indiferent dacă este folosit ca și canal soclu în locuințe sau pentru alimentarea spațiilor de lucru în birouri, canalul Rapid 45 pentru montare aparate este soluția optimă.

### NOU

- Compoziție îmbunătățită a materialului
- Certificat VDE
- Fără plumb
- Calitate stabilă a profilului prin grosime optimă a pereților
- Variație de culori în conformitate cu standardul
- Cleme pentru capac cu utilitate multiplă
- Perforație flexibilă a bazei pentru un confort sporit la montaj
- Piese de formă pentru toate aplicațiile
- Montarea peretelui despărțitor pentru separarea tensiunilor
- Sortiment variat pentru montarea aparatelor, inclusiv tehnica rapidă Modul-45
- Soluție inteligentă de logistică



Canal GEK-K pentru montare aparate  
Sisteme din material plastic  
Rapid 45

Canal GEK-K pentru montare aparate  
Sisteme din material plastic  
Capac 80

Capacul se comandă separat



Tip	GEK-K 53100	GEK-K 53160	GEK-K 53160-3	GEK-K 70110	GEK-K 70135	GEK-K 70170	GEK-OT 80
Unitatea de ambalare în m	8	8	8	8	8	8	16
alb curat conform RAL 9010	6116 02 7	6116 05 1	6116 07 3	6270 11 5	6270 19 0	6270 26 3	6270 81 6
alb crem conform RAL 9001	-	-	-	6270 10 7	6270 18 2	6270 25 5	6270 80 8
gri deschis conform RAL 7035	-	-	-	6270 13 1	6270 21 2	6270 29 8	6270 83 2
gri mineral conform RAL 7030	-	-	-	6270 12 3	6270 20 4	6270 27 1	6270 82 4
Accesorii	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Piese de formă	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Montaj aparate	-	-	-	✓	✓	✓	-
Montaj aparate Modul 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

## Întotdeauna pe calea cea dreaptă GEK-K capac 80



Acest canal pentru montare aparate poate fi echipat nu numai cu aparate convenționale cu comutator și priză, ci prin intermediul unui adaptor și cu aparatele sistemului Modul-45. Toate canalele pentru montare aparate ale acestei serii au o lățime a părții superioare de 80 mm. Prin intermediul dimensiunilor generoase rămâne spațiu suficient pentru montajul aparatelor și al cablurilor.

## Accesorii

### GEK-K Rapid 45:

- Raza de curbură Bend-Radius pentru instalarea cablurilor de date și a celor de fibră optică conform standardului.

### GEK-K capac 80:

- Program complet de accesorii precum adaptoare pentru montarea aparatelor Modul-45, console de fixare, grilaj de convecție, izolație fonică și tot ceea ce este necesar pentru instalare.
- Accesorii de montaj pentru prizele CEE 16A.
- Raza de curbură Bend-Radius pentru instalarea perfectă a cablurilor de date și a celor de fibră optică.

## Piese de formă

### GEK-K Rapid 45:

- Program complet cu toate piesele de formă necesare, precum capace pentru punctele de îmbinare, coturi interioare, exterioare, coturi plane, piese de capăt și piese T.  
Piesa pentru acoperirea locului de îmbinare face totodată și legătura între muchiile canalului.
- Piese de formă variabile (reglabile de la 70° până la 130°) pentru o instalare ireproșabilă în colțurile care nu sunt dreptunghice.

### GEK-K capac 80:

- Program complet de piese de formă precum coturile interioare, exterioare, coturile plane, piesa de capăt și piesa T, pereți despărțitori și elemente pentru trecerea prin perete.

## Montaj aparate

### GEK-K Rapid 45:

- Pentru montarea directă a aparatelor de comutare și a prizelor Modul 45.
- Program complet de aparate din seria Modul 45: comutatoare, prize cu contact de protecție, tehnică de date, telecomunicație, TV...

### GEK-K cu capac de 80:

- Posibilitate de echipare atât cu aparate terminale tip Standard ale tuturor producătorilor cât și cu aparate Modul 45, ușor de instalat și care economisesc spațiu.
- Doze speciale pentru aparate cu suporti de ghidaj pentru montajul prizelor de date pentru fibra optică.



### **Perspective bune: formă clară și calitate ridicată a materialului**

Reduse clasic, cu linii drepte și forme clare: sistemele LFS pentru conducerea cablurilor sunt soluția ideală pentru concep-tul modern de instalații, în locuințe, la birou și în atelier. Canalele sunt confecționate din PVC dur de calitate superioară, greu inflamabil. Amestecul optim de PVC asigură proprietăți maxime portante și de fixare pe perete, precum și rezistență ridicată. Toate canalele sunt certificate VDE și respectă normele DIN EN 50085-2-1 (WDK) și DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K capac 80).

Pe lângă aceste canale din material plastic, OBO oferă un program complet de canale din tablă și aluminiu precum și de sisteme de coloane pentru instalații. În ceea ce privește funcționalitatea și design-ul nici aici nu rămân dorințe neîmplinite.



© OBO BETTERMANN Nr.comandă 9138612 02/2008 RO

**OBO BETTERMANN Romania S.R.L.**  
Măgurele, Str. Atomiştilor, nr.10, jud. Ilfov  
RO-077125  
Tel. +4021.457.49.93, 021.457.46.18  
Fax +4021.457.49.09  
E-Mail: info@obo.ro · www.obo.ro

**OBO**  
**BETTERMANN**