

## Exterior frumos, interior bun

Canalele WDK pentru conducerea cablurilor de la OBO sunt întotdeauna potrivite

OBO Topmodele



LFS Sisteme de canale pentru conducerea cablurilor

**OBO**  
BETTERMANN

## Atractive la orice dimensiune

### Canal WDK pentru conducerea cablurilor




## NOU

- Rețetă îmbunătățită a materialului
- Certificat VDE
- Fără plumb
- Calitate stabilă a profilului prin grosime optimă a pereților
- Varietate de culori în conformitate cu standardul
- Cleme de închidere pentru capac cu utilitate multiplă
- Perforație flexibilă a bazei pentru un confort mai ridicat al montajului
- Piese de formă pentru toate utilizările
- Montarea peretelui despărțitor pentru separarea tensiunilor
- Sortiment mare pentru montarea aparatelor, inclusiv tehnica rapidă Modul-45
- Soluție inteligentă de logistică



Diversitatea dimensiunilor sortimentului și gama de culori fac din sistemul WDK de canale pentru conducerea cablurilor din PVC dur un favorit în toate situațiile, fie că se montează pe perete sau sub planșeu. În total sunt disponibile 41 de tipuri standard, de la 6 mm x 7,5 mm până la 100 mm x 230 mm. Aproape toate tipurile sunt disponibile în patru culori: alb curat, alb crem, gri deschis și gri mineral. Montajul este ușurat considerabil prin clema pentru capac: aceasta este introdusă pe o parte și fixată înspre înaintea. Astfel se formează o deschidere de 30° – și cablurile pot fi plasate repede și fără probleme.






**Canal WDK pentru conducerea cablurilor**  
Sisteme din material plastic



Tip	WDK M7	WDK M9	WDK M11	WDK MD4	WDK MD7	WDK MD12	WDK MD17	WDK* 10020	
Unitate de ambalare în m	176	140	104	224	100	72	42	96	
alb curat RAL 9010	6150 07 1	6150 09 8	6150 10 1	6150 26 8	6150 27 6	6150 28 4	6150 29 2	6150 76 4	61
alb crem RAL 9001	-	-	-	6150 15 2	6150 16 0	6150 17 9	6150 18 7	6150 75 6	61
gri deschis RAL 7035	-	-	-	-	-	-	-	-	
gri mineral RAL 7030	-	-	-	-	-	-	-	-	
Accesorii	-	-	-	-	-	-	-	✓	
Piese de formă	-	-	-	-	-	-	-	✓	
Montaj aparate	-	-	-	-	-	-	-	-	
Montajul aparatelor Modul 45	-	-	-	-	-	-	-	-	



# OBO Topmodele actuale

## WDK Tabel de alegere



WDK* 10030	WDK 15015	WDK* 15030	WDK* 15040	WDK 20020	WDK 20035	WDK* 20050	WDK 25025	WDK* 25040	WDK 30030	WDK 30045
64	54	48	36	48	36	42	32	24	32	48
50 78 0	6191 00 2	6191 01 0	6191 02 9	6191 03 7	6191 04 5	6168 73 6	6191 05 3	6191 06 1	6191 09 6	6191 11 8
50 77 2	6024 96 3	6025 01 3	6025 16 1	6025 15 3	6026 37 0	6168 70 1	6026 42 7	6026 45 1	6026 82 6	6026 86 9
-	6024 94 7	-	-	6025 10 2	6026 35 4	-	6026 40 0	-	6026 79 6	6026 84 2
-	6024 95 5	6025 00 5	6025 13 7	6025 11 0	6026 36 2	-	6026 41 9	6026 44 3	6026 81 8	6026 85 0
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Accesorii


#### WDK:

- Raza de curbură Bend-Radius pentru instalarea conform standardului a cablurilor de date și a celor cu fibră optică începând de la dimensiunea de 60 mm x 110 mm.

### Piese de formă

#### WDK:

- Program complet cu toate capacele pentru piesele de formă, cum ar fi capacul pentru acoperirea punctului de îmbinare, capacul cotului interior, capacul cotului exterior, capace pentru cot plan, piese de capăt și piese T. Prin aceasta se acoperă muchiile capacului rămase după tăiere.



WDK 40040	WDK 40060	WDK 40090	WDK 40110	WDK 60060	WDK 60090	WDK 60110	WDK 60130	WDK 60150	WDK 60170	WDK 60210
36	24	36	24	32	24	16	16	8	8	8
6191 12 6	6191 13 4	6191 14 2	6191 15 0	6191 19 3	6191 20 7	6191 21 5	6191 22 3	6191 23 1	6191 25 8	6191 26 6
6025 41 2	6020 88 7	6020 89 5	6020 90 9	6021 94 8	6021 91 3	6021 84 0	6021 85 9	6021 88 3	6021 86 7	6021 87 5
6027 01 6	6027 02 4	6027 03 2	6027 04 0	6027 10 5	6027 11 3	6027 12 1	6027 14 8	6027 15 6	6027 16 4	6027 17 2
6025 44 7	6025 63 3	6021 01 8	6021 03 4	6025 66 8	6022 00 6	6022 01 4	6022 02 2	6022 03 0	6022 04 9	6022 06 5
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-

### Montaj aparate

#### WDK:

- Montajul tuturor aparatelor Standard începând de la adâncimea canalului de 60 mm.
- Accesorii de montaj pentru prizele CEE în execuție 16A și 32A.
- Capac preperforat cu spațiu pentru montarea aparatelor.

### \* Despărțitor care permite fixarea cu cuie

Canalele WDK pentru conducerea cablurilor marcate cu steluță sunt disponibile suplimentar în execuție N, cu despărțitor care permite fixarea cu cuie/perete despărțitor.





WDK 60230	WDK 80170	WDK 80210	WDK 100130	WDK 100230
8	8	8	8	4
6191 27 4	6191 30 4	6191 31 2	6191 34 7	6191 35 5
6021 89 1	6026 17 6	6026 20 6	6026 27 3	6026 33 8
6027 18 0	6027 22 9	6027 23 7	6027 24 5	6027 25 3
6022 05 7	6026 18 4	6026 19 2	6026 28 1	6026 31 1
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-

**Flexibilă, mobilă, eficientă: Clema pentru capac**

Montajul cablurilor în canalele WDK de la OBO este considerabil ușurat de clema pentru capac. Clema se poate muta pe întreaga lungime a canalului. Astfel instalarea rămâne flexibilă și mobilă.

Un alt avantaj: Clema este introdusă pe o parte și fixată înspre înainte. În acest fel se păstrează o deschidere de 30°, astfel încât cablurile să poată fi plasate repede și fără probleme. De la o lățime a canalului de 100 mm clema poate fi utilizată și ca piesă de legătură la montajul canalelor. Ca formă de livrare, clema este fixată pe baza canalului.



### **Perspective bune: formă clară și calitate ridicată a materialului**

Reduse clasic, cu linii drepte și forme clare: sistemele LFS de canale pentru conducerea cablurilor sunt soluția ideală pentru conceptul modern de instalații, în locuințe, la birou și în atelier. Canalele sunt confecționate din PVC dur de calitate superioară, greu inflamabil. Amestecul optim de PVC asigură, pentru cel mai simplu comportament la instalare, proprietăți maxime portante și de fixare pe perete, cât și o mare durabilitate. Toate canalele sunt certificate VDE și respectă normele DIN EN 50085-2-1 (WDK) și DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K capac 80).

Pe lângă aceste canale din material plastic, OBO oferă un program complet de canale din tablă și aluminiu, precum și de sisteme de coloane pentru instalații. În ceea ce privește funcționalitatea și design-ul nici aici nu rămân dorințe neîmplinite.



© OBO BETTERMANN Nr.comandă 9138547 02/2008 RO

**OBO BETTERMANN Romania S.R.L.**  
Măgurele, Str. Atomiştilor, nr.10, jud. Ilfov  
RO-077125  
Tel. +4021.457.49.93, 021.457.46.18  
Fax +4021.457.49.09  
E-Mail: info@obo.ro · www.obo.ro

**OBO**  
**BETTERMANN**