


Complet în alb WhiteLine OBO



OBO
BETTERMANN

Bucuria o redăm prin culori deschise și o simțim alb. Seria ECO și sistemul Quick-Pipe în culoarea alb pur

Albul este din ce în ce mai cerut pentru instalațiile electrice. În special într-un ambient alb cum ar fi subsolurile sau garajele puritatea coloristică nu trebuie perturbată. De aceea există acum WhiteLine de la OBO: întregul program ECO și sistemul Quick-Pipe se pot livra acum și în culoarea alb pur. Dar bineînțeles că în cazul Quick-Pipe și ECO nu sunt atractive numai din punct de vedere al esteticii ci și aplicabilității. Sub aspectul deosebit al carcaselor dozelor de derivație de la ECO există multe detalii inteligente, care fac posibil un montaj mai rapid, mai comod și astfel mai eficient în ceea ce privește costul – și toate acestea fără costuri suplimentare față de alte produse. Quick-Pipe întrunește avantajele canalului de cablu și ale țevii de instalare într-un sistem nou și inteligent. El face posibilă instalarea curată și sigură de cabluri diverse pe perete și plafon în timp record. WhiteLine de la OBO: Știi ce ai instalat!



Totul recomandă ECO

Intrări de cablu cu auto-etanșare, deschideri pentru apa de condens, elemente de fixare flexibile, spațiu mare de instalare, montaj sigur și comod, posibilitate de grupare și design atractiv. În comparație cu ECO toate celelalte devin dintr-o dată simple doze.

Un sistem de pozare genial-Sistemul

Quick-Pipe este alcătuit dintr-o singură piesă care se închide după montaj pur și simplu de la sine. Quick-Pipe este destinat pentru soluționarea de probleme diverse, pentru cablu de 230 V, dar și pentru cabluri de date, fibră optică, cablu coaxial, cabluri telefonice și în special pentru cabluri preconfeționate cu ștecher montat.

Tip	Cod produs alb pur
Doze de derivație OBO seria ECO	
ECO 10 VDE goală	2001 03 0
ECO 12 VDE goală	2001 03 3
ECO 14 VDE goală	2001 03 6
ECO 18 VDE goală	2001 03 9
Quick-Pipe (lungime de livrare 2 m)	
2953/M16	2153 96 0
2953/M20	2153 96 3
2953/M25	2153 96 6
2953/M32	2153 96 9
Mufe de legătură	
2953/M16-M	2153 97 1
2953/M20-M	2153 97 3
2953/M25-M	2153 97 5
2953/M32-M	2153 97 7
Cot la 90°	
2953/M16-B	2153 98 0
2953/M20-B	2153 98 2
2953/M25-B	2153 98 4
2953/M32-B	2153 98 6
Ramificație T	
2953/M16-T	2153 99 2
2953/M20-T	2153 99 4
2953/M25-T	2153 99 6
2953/M32-T	2153 99 8
Clemă Junior-Quick (ignifugă, fără halogeni)	
2950 F/M16	2154 64 1
2950 F/M20	2154 64 5
2950 F/M25	2154 65 0
2950 F/M32	2154 65 4

OBO. Pentru profesioniști.



OBO BETTERMANN ROMANIA S.R.L.

Str. Atomistilor nr. 10 · Măgurele
Jud. Ilfov · Cod poștal: 077125
Tel: 021.457.49.93 021.457.46.18
031.405.76.97/98
0722.292.666
Fax: 021.457.49.09
E-mail: info@obo.ro
www.obo.ro

OBO
BETTERMANN