

OBO v dvojni embalaži

GEK-K Rapid 45 in EK-K 80 mm pokrov

OBO's Top Models

LFS Sistemi instalacijskih kanalov



OBO
BETTERMANN

Enostavno več prostora

GEK-K Rapid 45



Zidni kanali GEK-K rapid 45 iz trdnega PVC-ja so izredno prilagodljivi, saj omogočajo vgradnjo modulov brez orodja. Kompaktna izvedba stikal, vtičnic in podatkovnih modulov zagotavlja v instalacijskem kanalu dovolj prostora za enostavno izvedbo. Kot talni kanal v stanovanju ali za izvedbo delovnega mesta v pisarni predstavlja optimalno rešitev vgradni kanal Rapid 45.

NOVO

- Izboljšana receptura materiala
- VDE testirana
- Neosvinčeno
- Stabilna kakovost profila zaradi optimalne jakosti stene
- Velika izbira barv
- Sponka pokrova za večkratno uporabo
- Prilagodljivo luknjano dno za zelo enostavno montažo
- Oblikovanci za vse uporabe
- Vgradnja pregrade za različne napetostne ravni
- Obsežen sortiment za vgradnjo naprav vključno s tehniko Modul -45, ki prihrani čas
- Inteligentna logistična rešitev



GEK-K Zidni kanal
PVC
Rapid 45

GEK-K Zidni kanal
PVC
80 mm pokrov

Pokrov kanala je potrebno naročiti posebej



Tip	GEK-KGEK-K 53100	GEK-KGEK-K 53160	GEK-KGEK-K 53160-3	GEK-KGEK-K 70110	GEK-KGEK-K 70135	GEK-KGEK-K 70170	GEK-OT 80
Embalirna enota v m	8	8	8	8	8	8	16
čista bela RAL 9010	6116 02 7	6116 05 1	6116 07 3	6270 11 5	6270 19 0	6270 26 3	6270 81 6
kremno bela RAL 9001	-	-	-	6270 10 7	6270 18 2	6270 25 5	6270 80 8
svetlo siva RAL 7035	-	-	-	6270 13 1	6270 21 2	6270 29 8	6270 83 2
kameno siva RAL 7030	-	-	-	6270 12 3	6270 20 4	6270 27 1	6270 82 4
Pribor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Oblikovanci	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Vgradnja standardnih modulov	-	-	-	✓	✓	✓	-
Vgradnja modulov Modul 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Vedno na pravi sledi

GEK-K 80 mm pokrov



Ta vgradni kanal je mogoče poleg konvencionalnih stikalnih in vtičnih mest opremiti še prek adapterja z vgradnimi moduli sistema modula 45. Vsi vgradni kanali te serije so v pokrovu široki 80 mm. Zaradi odličnih dimenzij ostane veliko prostora za vgradnjo modulov v instalacijski kanal.

Pribor

GEK-K Rapid 45:

- OBO Bend radij za pravilno inštalacijo optičnih vodnikov na vogalih.

GEK-K 80 mm pokrov

- Popoln program s priborom, kot so adaptarji za pritrditev vgradnih modulov 45, pritrdilne konzole, konvekcijske mreže, zvočne izolacije in z vsem, kar je sicer še potrebno pri inštalaciji. Pribor za vgradnjo vtičnic CEE v izvedbi 16 A.
- Bend radij za odlično inštalacijo podatkovnih in optičnih vodnikov.

Oblikovanci

GEK-K Rapid 45:

- Celotni program z vsemi potrebnimi oblikovanci, kot so pokrovi za udarna mesta, pokrovi, notranje koleno, zunanje koleno, ravninsko koleno zaključki in T elementi. S pokrovi za udarna mesta se istočasno prekrijejo robovi kanalov.
- Spremenljivi oblikovanci (nastavljivo od 70° do 130°) za brezhibno inštalacijo pri nepravokotnih kotih.

GEK-K 80 mm pokrov

- Celotni program z oblikovanci, kot so pokrovi za udarna mesta, pokrovi, notranje koleno, zunanje koleno, T element, zaključek pregrade in zaključki stene.

Vgradnja aparatov

GEK-K Rapid 45:

- Za neposredno pritrditev stikalnih in vtičnih modulov Modul 45.
- Celotni program s stikalnimi in natičnimi moduli serije Modul 45: stikalo, vtičnice z zaščitnim kontaktom, tehnika podatkovnega omrežja, telekomunikacija, TV...

GEK-K 80 mm pokrov

- Možno opremiti tako s standardnimi stikalnimi in vtičnimi aparati vseh proizvajalcev kot tudi s tehniko Modul 45, ki jo je mogoče instalirati hitro in ne potrebuje veliko prostora.
- Posebne vgradne doze za naprave s pripomočkom za navijanje za vgradnjo podatkovnih doz LWL.



Dobre možnosti, jasna oblika in visoka kakovost materiala

Klasično zmanjšano, z ravnimi linijami in jasnimi oblikami. LFS sistemi kanalov za električno napeljavo so idealna izbira za moderne instalacijske koncepte, v stanovanjskem delu, v pisarni in v delavnici. Kanali so iz visoko kakovostnega, težko vnetljivega trdega PVC-ja. Optimalna zmes PVC skrbi za enostavno obdelavo pri instalaciji, maksimalne nosilne lastnosti na steni kot tudi življensko dobo. Vsi kanali imajo certifikat VDE in izpolnjujejo standarde DIN EN 50085-2-1 (WDK) in DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80 mm pokrov).

Poleg teh plastičnih kanalov ponuja OBO obsežen program kanalov iz jeklene pločevine, aluminijastih kanalov in sisteme instalacijskih stebrov. Prav tako pa so tudi tu omogočene različne izvedbe glede na različne želje.



© OBO BETTERMANN Nar. št. 9138619 05/2008 SL

OBO BETTERMANN d.o.o.

SLO - 1210 Ljubljana · Ulica Jožeta Jame 14
Tel. (+386) 590 215 78 · Faks. (+386) 590 215 80
E-pošta: info@obo.si · www.obo.si

Tehnična pomoč

Telefon (+386) 590 215 78
Telefaks (+386) 590 215 80
E-pošta tehnicna.pomoc@obo.si

OBO
BETTERMANN