


Zunaj lepo, navznoter dobro

WDK instalacijski kanali

OBO's Top Models



LFS Sistemi instalacijskih kanalov

OBO
BETTERMANN

Privlačen v vsaki velikosti

WDK instalacijski kanali



NOVO

- Izboljšana receptura materiala
- VDE testiran
- Neosvinčeno
- Stabilna kakovost profila zaradi optimalne jakosti stene
- Velika izbira barv
- Sponka pokrova za večkratno uporabo
- Prilagodljivo luknjano dno za zelo enostavno montažo
- Oblikovanci za vse uporabe
- Vgradnja pregrade za različne napetostne ravni
- Obsežen sortiment za vgradnjo naprav vključno s tehniko Modul -45, ki prihrani čas
- Inteligentna logistična rešitev



Obseg sortimenta in raznovrstne barve uvršča sistem instalacijskih kanalov WDK iz trdega PVC-ja med priljubljene za vse primere, na steni ali pod stropom. Na voljo je skupaj 41 različnih standardnih tipov dimenzij od 6 mm x 7,5 mm do 100 mm x 230 mm. Skoraj vsi tipi so dobavljivi v štirih barvah: čista bela, kremno bela, svetlo siva in kameno siva. Občutno olajša montažo s sponko na pokrovu, na eni strani se zaskoči in se postavi naprej. Na ta način pridobite odprtino 30°, tako da je mogoče kable položiti hitro in brez težav.






WDK instalacijski kanali
PVC



Tip	WDK M7	WDK M9	WDK M11	WDK MD4	WDK MD7	WDK MD12	WDK MD17	WDK* 10020	
Embalirna enota v m	176	140	104	224	100	80	56	96	
podobno čisti beli RAL 9010	6150 07 1	6150 09 8	6150 10 1	6150 26 8	6150 27 6	6150 28 4	6150 29 2	6150 76 4	61
podobno kremno beli RAL 9001	-	-	-	6150 15 2	6150 16 0	6150 17 9	6150 18 7	6150 75 6	61
podbono svetlo sivi RAL 7035	-	-	-	-	-	-	-	-	
podobno kameno sivi RAL 7030	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pribor	-	-	-	-	-	-	-	✓	
Oblikovanci	-	-	-	-	-	-	-	✓	
Vgradnja standardnih modulov	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vgradnja modulov Modul 45	-	-	-	-	-	-	-	-	



OBO's Top Models

WDK Izbirna matrica



WDK* 10030	WDK 15015	WDK* 15030	WDK* 15040	WDK 20020	WDK 20035	WDK* 20050	WDK 25025	WDK* 25040	WDK 30030	WDK 30045
64	56	48	36	48	36	42	32	24	32	48
50 78 0	6191 00 2	6191 01 0	6191 02 9	6191 03 7	6191 04 5	6168 73 6	6191 05 3	6191 06 1	6191 09 6	6191 11 8
50 77 2	6024 96 3	6025 01 3	6025 16 1	6025 15 3	6026 37 0	6168 70 1	6026 42 7	6026 45 1	6026 82 6	6026 86 9
-	6024 94 7	-	-	6025 10 2	6026 35 4	-	6026 40 0	-	6026 79 6	6026 84 2
-	6024 95 5	6025 00 5	6025 13 7	6025 11 0	6026 36 2	-	6026 41 9	6026 44 3	6026 81 8	6026 85 0
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pribor

WDK:

- OBO Bend radij za pravilno inštalacijo optičnih vodnikov na vogalih od dimenzije 60 mm x 110 mm naprej.

Oblikovanci

WDK:

- Celotni program z vsemi potrebnimi oblikami pokrovov, kot so pokrovi za udarna mesta, pokrovi za notranje koleno, pokrovi za zunanje koleno, pokrov kota, zaključki in T elementi. Tako se prekrijejo ostri robovi pokrovov.



WDK 40040	WDK 40060	WDK 40090	WDK 40110	WDK 60060	WDK 60090	WDK 60110	WDK 60130	WDK 60150	WDK 60170	WDK 60210
36	24	36	24	32	24	16	16	8	8	8
6191 12 6	6191 13 4	6191 14 2	6191 15 0	6191 19 3	6191 20 7	6191 21 5	6191 22 3	6191 23 1	6191 25 8	6191 26 6
6025 41 2	6020 88 7	6020 89 5	6020 90 9	6021 94 8	6021 91 3	6021 84 0	6021 85 9	6021 88 3	6021 86 7	6021 87 5
6027 01 6	6027 02 4	6027 03 2	6027 04 0	6027 10 5	6027 11 3	6027 12 1	6027 14 8	6027 15 6	6027 16 4	6027 17 2
6025 44 7	6025 63 3	6021 01 8	6021 03 4	6025 66 8	6022 00 6	6022 01 4	6022 02 2	6022 03 0	6022 04 9	6022 06 5
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-

Vgradnja aparatov

WDK:

- Vgradnja vseh standardnih stikalnih in vtičnih modulov od globine kanala 60 mm naprej.
- Pribor za vgradnjo vtičnic CEE v izvedbi 16 A in 32 A.
- Gotovi odseki pokrova z luknjo za vgradnjo naprave.

*Letvica

Instalacijski kanali WDK, ki so označeni z zvezdico, so dodatno dobavljivi v izvedbi N z letvico/ločilno pregrado.





WDK 60230	WDK 80170	WDK 80210	WDK 100130	WDK 100230
8	8	8	8	4
6191 27 4	6191 30 4	6191 31 2	6191 34 7	6191 35 5
6021 89 1	6026 17 6	6026 20 6	6026 27 3	6026 33 8
6027 18 0	6027 22 9	6027 23 7	6027 24 5	6027 25 3
6022 05 7	6026 18 4	6026 19 2	6026 28 1	6026 31 1
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-



Prilagodljiva, premična, dobra: sponka pokrova

S sponko pokrova se občutno olajša montaža kablov v OBO kanalih WDK. Sponko je mogoče brezstopenjsko premikati preko celotne dolžine kanala. Tako ste pri instalaciji prilagodljivi in premični.

Dodatna prednost: sponka se na eni strani zaskoči in postavi naprej. Na ta način pridobite odprtino 30°, tako da je mogoče kable položiti hitro in brez težav. Od širine kanala 100 mm naprej je mogoče sponko pri montaži instalacijskih kanalov uporabiti tudi kot spojko. Ob dobavi je sponka za pokrov nataknjena na dnu kanala.



Prednost naših izdelkov: jasna oblika in visoka kakovost materiala

Klasično zmanjšano, z ravnimi linijami in jasnimi oblikami: LFS sistemi kanalov za električno napeljavo so idealna izbira za moderne instalacijske sklope, v stanovanjskem delu, v pisarni in v delavnici. Kanali so iz visoko kakovostnega, težko vnetljivega trdega PVC-ja. Optimalna zmes PVC skrbi za enostavno obdelavo pri instalaciji, maksimalno nosilnost na steni in dolgo trpežnost. Vsi kanali imajo certifikat VDE- in izpolnjujejo standarde DIN EN 50085-2-1 (WDK) in DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80 mm pokrov).

Poleg teh plastičnih kanalov ponuja OBO še obsežen program kanalov iz jeklene pločevine, aluminijaste kanale in sisteme instalacijskih stebrov. Prav tako pa so tudi tu omogočene različne izvedbe glede na različne želje.



© OBO BETTERMANN Nbr. št. 91-98555 05/2008 SL

OBO BETTERMANN d.o.o.

SLO - 1210 Ljubljana · Ulica Jožeta Jame 14
Tel. (+386) 590 215 78 · Faks. (+386) 590 215 80
E-pošta: info@obo.si · www.obo.si

Osrednja tehnična odprta linija

Telefon (+386) 590 215 78
Telefaks (+386) 590 215 80
E-pošta tehnicna.pomoc@obo.si

OBO
BETTERMANN