

OBO u duplom izdanju

GEK-K Rapid 45 i GEK-K 80ica poklopac

OBO Top modeli

LFS Sistemi kablovskih kanala



OBO
BETTERMANN

Jednostavno više prostora GEK-K Rapid 45



Visoku dozu fleksibilnosti nudi parapetni kanal GEK-K Rapid 45, jer ovaj kanal od čvrstog PVC-a omogućava montažu Modul-45 ugradnih uređaja bez upotrebe alata. Svejedno da li se radi o prekidačima, utičnicama ili računarskoj tehnici: Kompaktno proizvedeni ugradni uređaji obezbeđuju dovoljno instalacionog prostora u kanalu uz privlačan vizualni izgled. Svejedno da li kao podni kanal u stambenim oblastima ili za napajanje radnih mesta u kancelarijama, parapetni kanal Rapid 45 je optimalno rešenje.

NOVO

- poboljššan sastav materijala
- VDE-ispitano
- bez olova
- stabilan kvalitet profila zahvaljujući optimalnoj debljini zidova
- raznovrsnost standardnih boja kanala
- stezaljke poklopca sa višestrukom primenom
- fleksibilna perforacija za jednostavnost pri montaži
- fazonski komadi za sve primene
- ugradnja pregrada za razdvajanje različitih naponskih nivoa
- širok asortiman za ugradnju uređaja sa brzom Modul-45-tehnikom
- inteligentna logistička rešenja



GEK-K Parapetni kanal
Sistemi od plastike
Rapid 45

GEK-K Parapetni kanal
Sistemi od plastike
80ica poklopac
Poklopac se naručuje posebno



Tip	GEK-K 53100	GEK-K 53160	GEK-K 53160-3	GEK-K 70110	GEK-K 70135	GEK-K 70170	GEK-OT 80
Pakovanje jedinica u m	8	8	8	8	8	8	16
čisto belo slično RAL 9010	6116 02 7	6116 05 1	6116 07 3	6270 11 5	6270 19 0	6270 26 3	6270 81 6
krem slično RAL 9001	-	-	-	6270 10 7	6270 18 2	6270 25 5	6270 80 8
svetlo sivo slično RAL 7035	-	-	-	6270 13 1	6270 21 2	6270 29 8	6270 83 2
kamen-siva slično RAL 7030	-	-	-	6270 12 3	6270 20 4	6270 27 1	6270 82 4
Pribor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Fazonski komadi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Ugradnja standardnih uređaja	-	-	-	✓	✓	✓	-
Ugradnja uređaja Modul 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Uvek na pravoj trasi
GEK-K Parapetni kanal,
80ica poklopac



Ovaj parapetni kanal može se opremiti ne samo standardnim ugradnim uređajima, već preko adaptera i sa ugradnim uređajima iz sistema Modul-45. Svi parapetni kanali iz ove serije raspolažu širinom poklopca od 80 mm. Usled velikih dimenzija, ostaje dovoljno prostora za ugradnju uređaja i provođenje provodnika.

Pribor

GEK-K Rapid 45:

- Bend-Radius za instalaciju provodnika za prenos podataka i optičkih kablova.

GEK-K 80ica poklopac:

- Sveobuhvatan program pribora kao što su adapteri za Modul-45-ugradne uređaje, pričvrstne konzole, konvekcione rešetke, elementi za zvučnu izolaciju i sve što je inače potrebno prilikom instalacije.
- Pribor za ugradnju za CEE-utičnice 16A.
- Bend-Radius za perfektnu instalaciju provodnika za prenos podataka i optičkih kablova.

Fazonski komadi

GEK-K Rapid 45:

- Kompletan program sa svim neophodnim fazonskim komadima kao što su spojnice kanala, unutrašnji uglovi, spoljašnji uglovi, ravni uglovi, završni i T-komadi. Sa spojnicom kanala se istovremeno pokrivaju rezane ivice kanala.
- Varijabilni fazonski komadi (70° do 130° podesivi) za besprekornu instalaciju kod uglova zidova koji nisu pravi.

GEK-K 80ica poklopac:

- Kompletan program fazonskih komada kao što su unutrašnji uglovi, spoljašnji uglovi, ravni uglovi, završni i T-komadi, pregrade i završne maske.

Ugradnja uređaja

GEK-K Rapid 45:

- Za direktnu montažu ugradnih uređaja u parapetne kanale Modul 45.
- Kompletan program ugradnih uređaja iz serije Modul 45: prekidači, kutije sa zaštitnim kontaktom, računarska mrežna tehnika, telekomunikacije, TV...

GEK-K 80ica poklopac:

- Može da se opremi kako sa standardnim sklopnim i utičnim uređajima svih proizvođača, tako i sa izuzetno brzo montirajućom i praktičnom Modul-45-tehnikom.
- Specijalne kutije za ugradnju uređaja sa uvijačem za ugradnju LWL-računarskih kutija.



Dobar izgled: jasna forma i visok kvalitet materijala

Klasično svedeni, sa pravim linijama i jasnog oblika: LFS sistemi kablovskih kanala su idealan izbor za moderne instalacione koncepte, u stambenim oblastima, u kancelarijama i u radionicama. Kanali su proizvedeni od teško zapaljivog čvrstog PVC-a visokog kvaliteta. Optimalna PVC-mešavina obezbeđuje jednostavnu obradu prilikom instalacije, maksimalnu nosivost i čvrstinu na zidovima, kao i dugovečnost. Kanali poseduju VDE-sertifikate i ispunjavaju norme DIN EN 50085-2-1 (WDK) i DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80ica poklopac).

Pored ovih plastičnih kanala, OBO nudi sveobuhvatan program kanala od aluminijuma i čelika, kao i sisteme instalacionih stubova. I sa aspekta funkcionalnosti i dizajna, nijedna želja ne ostaje neispunjena.



© OBO BETTERMANN Br. art. 9138610 02/2008 SR

OBO BETTERMANN d.o.o.

Sentandrejski put 184, 21000 Novi Sad
tel: 021/410 533, 410 534
fax: 021/ 410 535
email: info@obo.co.yu
www.obo-bettermann.com

PJ Beograd

Vodovodska 158/5, 11000 Beograd
tel/fax: 011/ 2397 092, 2397 394,
2397 395, 2397 396

OBO
BETTERMANN