

Spolja lepo, unutra kvalitetno

WDK sistemi kablovskih kanala firme OBO odgovaraju svim namenama

OBO Top modeli

LFS Sistemi kablovskih kanala



OBO
BETTERMANN

Atraktivan u svakoj veličini

WDK kablovski kanal



NOVO

- poboljššan sastav materijala
- VDE-ispitano
- bez olova
- stabilan kvalitet profila zahvaljujući optimalnoj debljini zidova
- raznovrsnost standardnih boja
- stezaljke poklopca sa višestrukom primenom
- fleksibilna perforacija za jednostavnost pri montaži
- fazonski komadi za sve primene
- ugradnja pregrada za razdvajanje različitih naponskih nivoa
- veliki asortiman za ugradnju uređaja sa brzom Modul-45-tehnikom
- inteligentna logistička rešenja

Širina asortimana i raznolikost boja doprinose da WDK-sistem kablovskih kanala od čvrstog PVC-a bude favorit za svaku situaciju, svedjedno da li na zidu ili ispod plafona. Ukupno na raspolaganju 41 različit standardan tip, od 6 mm x 7,5 mm do 100 mm x 230 mm. Skoro svi tipovi su raspoloživi u četiri boje: čisto bela, krem, svetlo siva i kameno siva. Montaža je znatno olakšana zahvaljujući stezaljkama poklopca: Ona se uglavljuje u jednu stranu i preklopi ka napred. Tako se dobija otvor od 30° - i provodnici mogu bez problema i brzo da se postave na svoje mesto.






WDK Kablovski kanal
Sistemi od plastike



Tip	WDK M7	WDK M9	WDK M11	WDK MD4	WDK MD7	WDK MD12	WDK MD17	WDK* 10020	WDK* 10025
Jedinica pakovanja u m	176	140	104	224	100	72	42	96	120
čisto belo slično RAL 9010	6150 07 1	6150 09 8	6150 10 1	6150 26 8	6150 27 6	6150 28 4	6150 29 2	6150 76 4	6150 76 6
krem slično RAL 9001	-	-	-	6150 15 2	6150 16 0	6150 17 9	6150 18 7	6150 75 6	6150 75 8
svetlo sivo slično RAL 7035	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kamen-siva slično RAL 7030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pribor	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
Fazonski komadi	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
Ugradnja uređaja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ugradnja uređaja Modul 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-



OBO aktuelni top-modeli

WDK tabela za izbor



WDK* 10030	WDK 15015	WDK* 15030	WDK* 15040	WDK 20020	WDK 20035	WDK* 20050	WDK 25025	WDK* 25040	WDK 30030	WDK 30045
64	54	48	36	48	36	42	32	24	32	48
50 78 0	6191 00 2	6191 01 0	6191 02 9	6191 03 7	6191 04 5	6168 73 6	6191 05 3	6191 06 1	6191 09 6	6191 11 8
50 77 2	6024 96 3	6025 01 3	6025 16 1	6025 15 3	6026 37 0	6168 70 1	6026 42 7	6026 45 1	6026 82 6	6026 86 9
-	6024 94 7	-	-	6025 10 2	6026 35 4	-	6026 40 0	-	6026 79 6	6026 84 2
-	6024 95 5	6025 00 5	6025 13 7	6025 11 0	6026 36 2	-	6026 41 9	6026 44 3	6026 81 8	6026 85 0
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pribor


WDK:

- Bend-Radius za standardizovanu instalaciju provodnika za prenos podataka i optičkih kablova od dimenzija 60 mm x 110 mm.

Fazonski komadi

WDK:

- Kompletan program sa svim potrebnim fazonskim komadima poklopaca kao što su spojnice kanala, poklopci unutrašnjih uglova, poklopci spoljašnjih u uglova, ravnih uglova, završnih i T-komada. Na taj način se prekrivaju sve rezane ivice poklopaca.



WDK 40040	WDK 40060	WDK 40090	WDK 40110	WDK 60060	WDK 60090	WDK 60110	WDK 60130	WDK 60150	WDK 60170	WDK 60210
36	24	36	24	32	24	16	16	8	8	8
6191 12 6	6191 13 4	6191 14 2	6191 15 0	6191 19 3	6191 20 7	6191 21 5	6191 22 3	6191 23 1	6191 25 8	6191 26 6
6025 41 2	6020 88 7	6020 89 5	6020 90 9	6021 94 8	6021 91 3	6021 84 0	6021 85 9	6021 88 3	6021 86 7	6021 87 5
6027 01 6	6027 02 4	6027 03 2	6027 04 0	6027 10 5	6027 11 3	6027 12 1	6027 14 8	6027 15 6	6027 16 4	6027 17 2
6025 44 7	6025 63 3	6021 01 8	6021 03 4	6025 66 8	6022 00 6	6022 01 4	6022 02 2	6022 03 0	6022 04 9	6022 06 5
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-

Ugradnja uređaja

WDK:

- Ugradnja svih standardnih ugradnih uređaja od dubine kanala 60 mm.
- Pribor za ugradnju za CEE-utičnice u 16A- i 32A-varijanti.
- Gotovi delovi poklopaca sa otvorima za ugradnju uređaja.

*dodatno se isporučuju sa pregradom

Zvezdicama označeni WDK-kablovski kanali mogu se dodatno naručiti u varijanti N sa pregradom.





WDK 60230	WDK 80170	WDK 80210	WDK 100130	WDK 100230
8	8	8	8	4
6191 27 4	6191 30 4	6191 31 2	6191 34 7	6191 35 5
6021 89 1	6026 17 6	6026 20 6	6026 27 3	6026 33 8
6027 18 0	6027 22 9	6027 23 7	6027 24 5	6027 25 3
6022 05 7	6026 18 4	6026 19 2	6026 28 1	6026 31 1
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-



Fleksibilna, pokretljiva, dobra: stezaljka poklopca

Montaža kablova u OBO WDK-kanale je znatno olakšana zahvaljujući stezaljkama poklopca. Stezaljke mogu da se pomeraju celom dužinom kanala. Na taj način instalacije ostaju fleksibilne i uvek pokretljive.

Još jedan plus: Stezaljka se sa jedne strane uglavi i preklopi ka napred. Na taj način se dobija otvor od 30°, tako da provodnici mogu brzo i bez problema da se polože. Od 100 mm širine kanala, prilikom montaže kablovskih kanala stezaljka može da se koristi i kao spojnica. Pri isporuci, stezaljka poklopca je montirana na bazu kanala.



Dobar izgled: jasna forma i visok kvalitet materijala

Klasično svedeni, sa pravim linijama i jasnog oblika: LFS sistemi kablovskih kanala su idealan izbor za moderne instalacione koncepte, u stambenim oblastima, u kancelarijama i u radionicama. Kanali su proizvedeni od teško zapaljivog čvrstog PVC-a visokog kvaliteta. Optimalna PVC-mešavina obezbeđuje jednostavnu obradu prilikom instalacije, maksimalnu nosivost i čvrstinu na zidovima, kao i dugovečnost. Kanali poseduju VDE-sertifikate i ispunjavaju norme DIN EN 50085-2-1 (WDK) i DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80ica poklopac).

Pored ovih plastičnih kanala, OBO nudi sveobuhvatan program kanala od aluminijuma i čelika, kao i sisteme instalacionih stubova. I sa aspekta funkcionalnosti i dizajna, nijedna želja ne ostaje neispunjena.



© OBO BETTERMANN Br. art. 9138546 02/2008 SR

OBO BETTERMANN d.o.o.

Sentandrejski put 184, 21000 Novi Sad
tel: 021/410 533, 410 534
fax: 021/ 410 535
email: info@obo.co.yu
www.obo-bettermann.com

PJ Beograd

Vodovodska 158/5, 11000 Beograd
tel/fax: 011/ 2397 092, 2397 394,
2397 395, 2397 396

OBO
BETTERMANN