## Ficha Técnica

## Caja de instalación doble NF

Referencia: 7408834





Caja de instalación para unidad completa GES R2 para el montaje en caja de pavimento UD GES R2 y en placas de suelo técnico con diámetro de abertura de montaje de 122 mm.

El volumen de suministro incluye una toma de corriente doble (NF). Se pueden instalar hasta dos conectores de datos modulares (Keystone) con placa de montaje opcional.





Poliamida

#### **Datos maestros**

Referencia	7408834
Tipo	MT R2 NF
Denominación 1	Soporte de montaje para GES R2
Denominación 2	con 2 x NF
Fabricante	ОВО
Color	negro grafito; RAL 9011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	21 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to- Gate	3,1866 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica


# Caja de instalación doble NF

Referencia: 7408834



#### Dimensiones





### Datos técnicos

Número de dispositivos instala- bles	2
Número de descargas de tracción	1
Montaje	Enchufe NF doble
Marco para revestimiento del sue- lo	no
Modelo de tapa	redondo
Posibilidad de instalar una junta	sí
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para limpieza con agua	no
Apropiado para canal bajo suelo	no
Tipo de aparato	Módulo M45
Soportes para alojar cajas porta- mecanismos	no
Tecnología de instalación	Módulo M45
Con entalladura para revestimiento de suelo	no
Rango de sujeción D máx.	50 mm
Rango de sujeción D mín.	25 mm
Posibilidad de descarga de tracción	sí