

Ficha Técnica

Tabique separador, altura del canal 40 mm

Referencia: 7401988



Pared separadora para instalar en la base de la unidad de canal OKA-W.



St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7401988
Tipo	OKA2 TW 40
Denominación 1	Tabique separador
Denominación 2	para canal OKA-W
Fabricante	OBO
Dimensión	2400x15x27
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2,4
Cantidad	Metro
Peso	31,3 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,8853 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica


Tabique separador, altura del canal 40 mm

Referencia: 7401988



Dimensiones

Longitud	2.400 mm
Altura	26,5 mm



Datos técnicos

Altura de canal mín.	40 mm
----------------------	-------