

# Ficha Técnica

## Techo protector para Ion Wallbox Basic Protect/Key Protect

Referencia: 6570107



Techo protector para Ion Wallboxen Basic Protect y Key Protect en el montaje en exteriores, incluido elemento de compensación de presión y material de fijación para mampostería.



**A2** Acero inoxidable 1.4301

**L** lacado

### Datos maestros

Referencia	6570107
Tipo	WB WPR SPD
Denominación 1	Techo prot. ambiente exterior
Denominación 2	estación de carga Protect
Fabricante	OBO
Dimensión	376x157x45
Color	Negro
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	lacado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	113,226 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	7,6833 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

Techo protector para Ion Wallbox Basic Protect/Key Protect


Referencia: 6570107



## Dimensiones



Longitud	157 mm
Ancho	376 mm
Altura	45 mm



## Datos técnicos

Tipo de accesorios para E-Mobility	Otros
------------------------------------	-------