


Ficha Técnica

Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de una sola tira

Referencia: 1043021



Dimensiones según norma Siemens SN 78550 forma A, con bordes muy redondeados, por esa razón resulta especialmente adecuado para conductores sensibles.

*Los tamaños 2 a 10 no son adecuados para pistolas de pernos ni para clavadoras a gas.



St

Acero

GTP

Galvanizado, pasivado transparente

Datos maestros

Referencia	1043021
Tipo	WN 7855 A 2.5
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	2,5mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado, pasivado transparente
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,041 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0014 kg COe / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de una sola tira

Referencia: 1043021



Dimensiones



Longitud	5,25 mm
Ancho	6 mm
Altura	2 mm
Medida A	3 mm
Medida b	6 mm
Medida D	2,5 mm
Medida d	3,2 mm
Medida H	2 mm
Medida L	5,25 mm
Medida t	0,8 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación	Agujero de rosca
para el diámetro	2,5
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	3,2 mm
Grosor del material	0,8 mm
Diámetro nominal	2,5 mm
Resistente a los UV	sí