

Ficha Técnica

Grapa de fijación 1015 RB

Referencia: 1010794



Grapa de una pata para cables y tubos



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	1010794
Tipo	1015 RB 20 G
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	20mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,018 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 1015 RB

Referencia: 1010794



Dimensiones



Medida D	20 mm
Medida H	18 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación	Agujero de rosca
para el diámetro	20
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5
Grosor del material	1,5 mm
Diámetro nominal	20 mm
Conforme a ROHS	sí
Resistente a los UV	sí