


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013861



Grapa una pata 6mm



A4

Acero inoxidable

2B

Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1013861
Tipo	822 6 A4
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	6mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,885 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0527 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013861



Dimensiones



Longitud	32 mm
Ancho	20 mm
Altura	5 mm
Medida A	10 mm
Medida b	20 mm
Medida D	6 mm
Medida H	5 mm
Medida L	23,5 mm
Medida L1	32 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 6
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	2 mm
Diámetro nominal	6 mm
Conforme a ROHS	sí
Resistente a los UV	sí