

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013865



Grapa de un pie para cables y tubos



A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1013865
Tipo	822 10 A4
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	10mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,075 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0679 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013865



Dimensiones



Longitud	36 mm
Ancho	20 mm
Altura	9 mm
Medida A	10 mm
Medida b	20 mm
Medida D	10 mm
Medida H	9 mm
Medida L	23,5 mm
Medida L1	36 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 10
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	2 mm
Diámetro nominal	10 mm
Resistente a los UV	sí