

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013869



Grapa una pata 12mm



A4

Acero inoxidable

2B

Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1013869
Tipo	822 12 A4
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	12mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,45 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0798 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013869



Dimensiones



Longitud	38,5 mm
Ancho	20 mm
Altura	11 mm
Medida A	10 mm
Medida b	20 mm
Medida D	12 mm
Medida H	11 mm
Medida L	23,5 mm
Medida L1	38,5 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 12
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Tamaño	M12
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	2 mm
Diámetro nominal	12 mm
Resistente a los UV	sí