

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013889



Grapa una pata 23mm



A4

Acero inoxidable

2B

Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1013889
Tipo	822 22.5 A4
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	23mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	2,338 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1069 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013889



Dimensiones



Longitud	49 mm
Ancho	20 mm
Altura	21 mm
Medida A	11 mm
Medida b	20 mm
Medida D	22,5 mm
Medida H	21 mm
Medida L	23,5 mm
Medida L1	49 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 22,5
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Tamaño	PG16
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	2 mm
Diámetro nominal	22,5 mm
Resistente a los UV	sí