

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013893



Grapa una pata 25mm



A4

Acero inoxidable

2B

Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1013893
Tipo	822 25 A4
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	25mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	2,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,179 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013893



Dimensiones



Longitud	53 mm
Ancho	20 mm
Altura	23,5 mm
Medida A	11 mm
Medida b	20 mm
Medida D	25 mm
Medida H	23,5 mm
Medida L	25,5 mm
Medida L1	53 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 25
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Tamaño	M25
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	2 mm
Diámetro nominal	25 mm
Resistente a los UV	sí