

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013903



Grapa una pata 32mm



A4

Acero inoxidable

2B

Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1013903
Tipo	822 32 A4
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	32mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	5,49 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3833 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013903



Dimensiones



Longitud	68 mm
Ancho	25 mm
Altura	30 mm
Medida A	13 mm
Medida b	25 mm
Medida D	32 mm
Medida H	30 mm
Medida L	32,5 mm
Medida L1	68 mm
Medida t	3 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 32
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Tamaño	M32
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	3 mm
Diámetro nominal	32 mm
Resistente a los UV	sí