

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013921



Grapa una pata 50mm



A4

Acero inoxidable

2B

Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1013921
Tipo	822 50 A4
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	50mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	7,69 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4313 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013921



Dimensiones



Longitud	86 mm
Ancho	25 mm
Altura	47 mm
Medida A	15 mm
Medida b	25 mm
Medida D	50 mm
Medida H	47 mm
Medida L	32,5 mm
Medida L1	86 mm
Medida t	3 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 50
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Tamaño	M50
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	3 mm
Diámetro nominal	50 mm
Resistente a los UV	sí