

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013925



Grapa una pata 63mm



A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1013925
Tipo	822 63 A4
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	63mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	9,26 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5037 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013925



Dimensiones



Longitud	100 mm
Ancho	25 mm
Altura	60 mm
Medida A	15 mm
Medida b	25 mm
Medida D	63 mm
Medida H	60 mm
Medida L	33,5 mm
Medida L1	100 mm
Medida t	3 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 63
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Tamaño	M63
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	3 mm
Diámetro nominal	63 mm
Resistente a los UV	sí