

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014099



Grapa una pata 16mm



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1014099
Tipo	822 16 FT
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	16mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,733 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0374 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014099



Dimensiones



Longitud	42 mm
Ancho	20 mm
Altura	14 mm
Medida A	10 mm
Medida b	20 mm
Medida D	15,2 mm
Medida H	14 mm
Medida L	23,5 mm
Medida L1	42 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 15,2
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Tamaño	M16
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	2 mm
Diámetro nominal	15,2 mm
Resistente a los UV	sí