

# Ficha Técnica

## Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014110



Grapa una pata 19mm



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 1014110                               |
| Tipo                               | 822 18 FT                             |
| Denominación 1                     | Grapa de fijación                     |
| Denominación 2                     | 1 pie                                 |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 19mm                                  |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 100                                   |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 1,946 kg                              |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0415 kg CO2e / 1 Unidad             |


# Ficha Técnica

## Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014110



### Dimensiones



|           |         |
|-----------|---------|
| Longitud  | 45 mm   |
| Ancho     | 20 mm   |
| Altura    | 17 mm   |
| Medida A  | 10 mm   |
| Medida b  | 20 mm   |
| Medida D  | 18,6 mm |
| Medida H  | 17 mm   |
| Medida L  | 23,5 mm |
| Medida L1 | 45 mm   |
| Medida t  | 2 mm    |

### Datos técnicos

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Distancia hasta la pared                           | no                    |
| Número de cables / tubos                           | 1                     |
| Versión                                            | De una sola tira      |
| Tipo de fijación para el diámetro                  | Agujero de rosca 18,6 |
| Apropiado para área de protección contra incendios | no                    |
| Tamaño                                             | PG11                  |
| Libre de halógenos                                 | sí                    |
| recubierto de plástico                             | no                    |
| Tamaño del orificio                                | 6,5 x 10              |
| Grosor del material                                | 2 mm                  |
| Diámetro nominal                                   | 18,6 mm               |
| Conforme a ROHS                                    | sí                    |
| Resistente a los UV                                | sí                    |