

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014161



Grapa una pata 23mm



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1014161
Tipo	822 22.5 FT
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	23mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	2,338 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0459 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014161



Dimensiones



Longitud	49 mm
Ancho	20 mm
Altura	21 mm
Medida A	11 mm
Medida b	20 mm
Medida D	22,5 mm
Medida H	21 mm
Medida L	23,5 mm
Medida L1	49 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 22,5
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Tamaño	PG16
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	2 mm
Diámetro nominal	22,5 mm
Resistente a los UV	sí