

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014218



Grapa una pata 28mm



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1014218
Tipo	822 28.3 FT
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	28mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	4,42 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0889 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014218



Dimensiones



Longitud	60 mm
Ancho	20 mm
Altura	26,5 mm
Medida A	11 mm
Medida b	20 mm
Medida D	28,3 mm
Medida H	26,5 mm
Medida L	27 mm
Medida L1	60 mm
Medida t	3 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 28,3
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Tamaño	PG21
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	2 mm
Diámetro nominal	28,3 mm
Resistente a los UV	sí