Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014366



Grapa una pata 47mm

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros


Referencia	1014366
Tipo	822 47 FT
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	47mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	8,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1614 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014366

Dimensiones



Longitud	81 mm
Ancho	25 mm
Altura	45 mm
Medida A	13 mm
Medida b	25 mm
Medida D	47 mm
Medida H	45 mm
Medida L	30 mm
Medida L1	81 mm
Medida t	3 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación	Agujero de rosca
para el diámetro	47
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Tamaño	PG36
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	3 mm
Diámetro nominal	47 mm
Conforme a ROHS	sí
Resistente a los UV	sí