

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014501



Grapa una pata 25mm



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1014501
Tipo	822 25 FT
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	25mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	2,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0735 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014501



Dimensiones



Longitud	53 mm
Ancho	20 mm
Altura	23,5 mm
Medida A	11 mm
Medida b	20 mm
Medida D	25 mm
Medida H	23,5 mm
Medida L	25,5 mm
Medida L1	53 mm
Medida t	3 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 25
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Tamaño	M25
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	2 mm
Diámetro nominal	25 mm
Resistente a los UV	sí