

# Ficha Técnica

## Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014528



Grapa una pata 32mm



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 1014528                               |
| Tipo                               | 822 32 FT                             |
| Denominación 1                     | Grapa de fijación                     |
| Denominación 2                     | 1 pie                                 |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 32mm                                  |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 100                                   |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 5,49 kg                               |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1561 kg CO2e / 1 Unidad             |


# Ficha Técnica

## Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014528



### Dimensiones



|           |         |
|-----------|---------|
| Longitud  | 68 mm   |
| Ancho     | 25 mm   |
| Altura    | 30 mm   |
| Medida A  | 13 mm   |
| Medida b  | 25 mm   |
| Medida D  | 32 mm   |
| Medida H  | 30 mm   |
| Medida L  | 32,5 mm |
| Medida L1 | 68 mm   |
| Medida t  | 3 mm    |

### Datos técnicos

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Distancia hasta la pared                           | no                  |
| Número de cables / tubos                           | 1                   |
| Versión                                            | De una sola tira    |
| Tipo de fijación para el diámetro                  | Agujero de rosca 32 |
| Apropiado para área de protección contra incendios | no                  |
| Tamaño                                             | M32                 |
| Libre de halógenos                                 | sí                  |
| recubierto de plástico                             | no                  |
| Tamaño del orificio                                | 6,5 x 10            |
| Grosor del material                                | 2 mm                |
| Diámetro nominal                                   | 32 mm               |
| Resistente a los UV                                | sí                  |