

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014544



Grapa una pata 50mm



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1014544
Tipo	822 50 FT
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	50mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	7,69 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1761 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014544



Dimensiones



Longitud	86 mm
Ancho	25 mm
Altura	47 mm
Medida A	15 mm
Medida b	25 mm
Medida D	50 mm
Medida H	47 mm
Medida L	32,5 mm
Medida L1	86 mm
Medida t	3 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 50
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Tamaño	M50
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	3 mm
Diámetro nominal	50 mm
Resistente a los UV	sí