

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014552



Grapa una pata 63mm



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1014552
Tipo	822 63 FT
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	63mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	9,26 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2101 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014552



Dimensiones



Longitud	100 mm
Ancho	25 mm
Altura	60 mm
Medida A	15 mm
Medida b	25 mm
Medida D	63 mm
Medida H	60 mm
Medida L	33,5 mm
Medida L1	100 mm
Medida t	3 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 63
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Tamaño	M63
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	3 mm
Diámetro nominal	63 mm
Resistente a los UV	sí