

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 V2A

Referencia: 1014714



Grapa de una pata para cables y tubos



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1014714
Tipo	822 12 A2
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	12mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,45 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0793 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 V2A

Referencia: 1014714



Dimensiones



Medida A	10 mm
Medida b	20 mm
Medida D	12 mm
Medida H	11 mm
Medida L	23,5 mm
Medida L1	37,58 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación	Agujero de rosca
para el diámetro	12
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	2 mm
Diámetro nominal	12 mm
Resistente a los UV	sí