

Ficha Técnica

Grapa de fijación 823 para cargas pesadas

Referencia: 1015117



Grapa dos patas 19mm



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1015117
Tipo	823 18.3 FT
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	2 pies
Fabricante	OBO
Dimensión	19mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	2,446 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0591 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 823 para cargas pesadas

Referencia: 1015117



Dimensiones



Longitud	62 mm
Ancho	20 mm
Altura	16 mm
Medida A	62 mm
Medida B	43 mm
Medida b	20 mm
Medida D	18,6 mm
Medida d	6,5 mm
Medida e	10 mm
Medida H	16 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 18,6
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 x 10
Grosor del material	2 mm
Diámetro nominal	18,6 mm
Resistente a los UV	sí